



# Sensor de proximidad SME-1-S-24-B

Número de artículo: 150850

FESTO



General operating condition

## Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Construcción por bloques
Símbolo	00995365
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Magnitud de medición	Posición
Principio de medición	Reed magnético
Temperatura ambiente	-20 °C ... 70 °C
Precisión de repetición	0.2 mm
Salida	Bipolar, con contacto
Función del elemento de conmutación	Normalmente abierto
Tiempo de conexión	≤0.5 ms
Frecuencia de conmutación máx.	500 Hz
Corriente de salida máx.	1000 mA
Capacidad de conmutación AC máxima	27 VA
Potencia máx. de conmutación DC	27 W
Resistencia a cortocircuitos	No
Resistencia a sobrecargas	No disponible
Margen de tensiones de servicio DC	0 V ... 30 V
Protección contra inversión de polaridad	No
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	3
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	no giratorio
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación compatible	Compatible con fijación por encaje Compatible con fijación por tornillo, giratorio
Conexión eléctrica 1, distribución de conexiones	00992826
Sentido de salida de la conexión	Longitudinal
Tipo de fijación	Con accesorios
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	45 g
Color del cuerpo	Negro
Material del cuerpo	PET Acero Acero cincado Fundición inyectada de cinc

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-5 °C ... 70 °C
Grado de protección	IP67
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L