


Racor pasamuros QSMS-3

Número de artículo: 153375

FESTO



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Mini
Diámetro nominal	1.7 mm
Profundidad de inserción del tubo flexible	9.5 mm
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Pasamuros
Tamaño del depósito	10
Forma constructiva	Principio Push-pull
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa ... 0.6 MPa
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar ... 6 bar
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-13.775 psi ... 87 psi
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa ... 1.4 MPa
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar ... 14 bar
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-13.775 psi ... 203 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura ambiente	-10 °C ... 80 °C
Peso del producto	3 g
Conexión neumática 1	Para tubo flexible con diámetro exterior 3 mm
Conexión neumática 2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 3 mm
Color del anillo extractor	Azul
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Aluminio, anodizado
Material del anillo extractor	POM
Material de las tuercas	Latón niquelado
Material de la junta del tubo flexible	NBR
Material del segmento de aprisionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de alta aleación