


# Filtro micrónico LFMB-1/8-D-MINI-A

Número de artículo: 162634

FESTO



 General operating condition

## Hoja de datos

Característica	Valor
Serie	D
Tamaño	Mini
Forma constructiva	Filtro de fibras
Grado de filtración	1 µm
Purga de condensado	Totalmente automática
Símbolo	00991520
Presión de funcionamiento	2 bar ... 12 bar
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [6:8:4] Gases inertes
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [5:7:3] Gases inertes
Caudal normal máx. para clase de pureza del aire	500 l/min
Caudal normal mín. para clase de pureza del aire	150 l/min
Grado de eficacia del filtro	99.99 %
Volumen máx. de condensado	22 ml
Protección de funda	Funda metálica de protección
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	1.5 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Temperatura de almacenamiento	-10 °C ... 60 °C
Contenido de aceite residual	0.5 mg/m <sup>3</sup>
Tipo de fijación	Con accesorios
Posición de montaje	vertical ± 5°
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Material del filtro	Fibra de borosilicato
Material de la funda	Makrolon®
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Peso del producto	250 g