


# Unidad de mantenimiento FRC-1/8-D-O-MINI-A

Número de artículo: 162746

FESTO



[PDF](#) General operating condition

## Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Mini
Serie	D
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con bloqueo
Posición de montaje	vertical ± 5°
Purga de condensado	Totalmente automática
Forma constructiva	Lubricador proporcional estándar
Volumen máx. de condensado	22 ml
Grado de filtración	40 µm
Protección de funda	Funda metálica de protección
Símbolo	00991546
Indicador de presión	Preparada para G1/8
Presión de funcionamiento	0.2 MPa ... 1.2 MPa
Presión de funcionamiento	2 bar ... 12 bar
Margen de regulación de presión	0.5 bar ... 12 bar
Histéresis máx. de la presión	0.02 MPa
Histéresis máxima de la presión	0.2 bar
Histéresis máx. de la presión	2.9 psi
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	700 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Gases inertes
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:8:-] Gases inertes
Temperatura del medio	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	600 g
Tipo de fijación	Con accesorios
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	Makrolon®