


# Módulo de derivación FRM-D-MINI

Número de artículo: 170684

FESTO



 General operating condition

## Hoja de datos

Característica	Valor
Posición de montaje	Indistinta
Forma constructiva	Módulo de derivación
Símbolo	00991510
Presión de funcionamiento	0 MPa ... 1.6 MPa
Presión de funcionamiento	0 bar ... 16 bar
Caudal nominal normal en el sentido principal de flujo 1->2	3300 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura de almacenamiento	-10 °C ... 60 °C
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Gases inertes
Temperatura del medio	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	127 g
Conexión neumática 3	G1/4
Conexión neumática 4	G1/4
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc