

Unidad de mantenimiento LFR-1/8-D-MINI-KD

Número de artículo: 185743

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	Mini
Serie	D
Bloqueo del accionamiento	Botón giratorio con bloqueo
Posición de montaje	vertical ± 5°
Grado de filtración	40 µm
Purga de condensado	Manual giratoria
Forma constructiva	Válvula de arranque progresivo
Volumen máx. de condensado	22 ml
Protección de funda	Funda metálica de protección
Símbolo	00991570
Indicador de presión	con manómetro
Presión de funcionamiento	0.3 MPa ... 1.6 MPa
Presión de funcionamiento	3 bar ... 16 bar
Presión de funcionamiento	43.5 psi ... 232 psi
Margen de regulación de presión MPa	0.25 MPa ... 1.2 MPa
Margen de regulación de presión	2.5 bar ... 12 bar
Margen de regulación de presión	36.25 psi ... 174 psi
Histéresis máx. de la presión	0.015 MPa
Histéresis máxima de la presión	0.15 bar
Histéresis máx. de la presión	2.175 psi
Caudal nominal normal (normalizado según DIN 1343)	595 l/min
Medio de funcionamiento	Gases inertes
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Clase de pureza del aire en la salida	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:8:4] Gases inertes
Temperatura del medio	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	900 g
Tipo de fijación	Con accesorios
Conexión neumática 1	G1/8
Conexión neumática 2	G1/8
Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc
Material de la funda	Makrolon®