

Cilindro normalizado DSBF-C-125-500-PPSA-N3-R

Número de artículo: 1792964

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	500 mm
Diámetro del émbolo	125 mm
Rosca del vástago	M27x2
Amortiguación	Amortiguación neumática autorregulable de fin de recorrido
Posición de montaje	Indistinta
Conforme a la norma	ISO 15552
Extremo del vástago	Rosca exterior
Forma constructiva	Émbolo Vástago Camisa perfilada
Detección de posición	Vía sensor de proximidad
Símbolo	00992970
Presión de funcionamiento	0.02 MPa ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	0.2 bar ... 10 bar
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	3 - riesgo de corrosión alto
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura ambiente	-20 °C ... 80 °C
Energía de impacto en las posiciones finales	3.3 J
Longitud de amortiguación	45 mm
Fuerza teórica con 6 bar, retorno	6881 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	7363 N
Masa móvil	5395 g
Masa móvil con carrera de 0 mm	2245 g
Aumento masa móvil por 10 mm de carrera	63 g
Peso del producto	15078 g
Peso básico con carrera de 0 mm	6928 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	163 g
Tipo de fijación	con rosca interior Con accesorios
Conexión neumática	G1/2
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	Fundición inyectada de aluminio, con recubrimiento
Material de la junta del émbolo	TPE-U (PU)

Característica	Valor
Material del émbolo	Aleación de forja de aluminio
Material del vástago	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la junta rascadora del vástago	TPE-U (PU)
Material de la junta de tope	TPE-U (PU)
Material del émbolo de tope	POM
Material de la camisa del cilindro	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de las tuercas	Acero inoxidable de alta aleación
Material del cojinete	POM
Material tornillos con collar	Acero galvanizado