

Tubo de plástico PFAN-4X0,75-NT

Número de artículo: 197061

FESTO



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro exterior	4 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	37 mm
Diámetro interior	2.9 mm
Radio de flexión mín.	11 mm
Nota sobre la utilización	Tubo flexible sin impresión
Símbolo	00997424
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.095 MPa ... 0.6 MPa
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0.95 bar ... 6 bar
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-13.775 psi ... 87 psi
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.095 MPa ... 1.5 MPa
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0.95 bar ... 15 bar
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-13.775 psi ... 217.5 psi
Nota sobre la presión de funcionamiento	Agua: max. 0,6 MPa a 0 - 85 °C Vapor de agua: 0 - 0,15 MPa, 0 - 1,5 bar, 0 - 22 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo) Vapor de agua
Control de inflamabilidad del material	UL94 V-0
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1
Aptitud para el contacto con alimentos	Véase la información complementaria sobre el material Véase declaración de conformidad
Nota sobre la temperatura del medio	Vapor de agua: máx. 120 °C
Temperatura ambiente	-20 °C ... 150 °C
Peso del producto según la longitud	0.012 kg/m
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 4 mm Para boquilla enchufable diámetro interior 3 mm con tuerca de unión Para boquilla enchufable de diámetro interior 3 mm
Color	Natural
Dureza Shore	D 60 +5
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material del tubo flexible	PFA