


Generador de vacío VN-05-N-T3-PQ2-VQ2-RO1

Número de artículo: 193623

FESTO



[General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Diámetro nominal de la tobera Laval	0.45 mm
Patrón uniforme	14 mm
Ejecución del silenciador	Abierta
Posición de montaje	Indistinta
Característica del eyector	gran caudal de aspiración Inline
Función integrada	silenciador abierto
Forma constructiva	Forma en T
Símbolo	00991488
Presión de funcionamiento para caudal de aspiración máx.	6 bar
Presión de funcionamiento	1 bar ... 8 bar
Presión nominal de funcionamiento	6 bar
Caudal de aspiración máximo contra atmósfera	12 l/min
Tiempo de alimentación de aire a presión de funcionamiento nominal	1.57 s
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	No puede funcionar con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	0 °C ... 60 °C
Nivel de ruido para presión nominal de funcionamiento	48 dB(A)
Temperatura ambiente	0 °C ... 60 °C
Par de apriete máx.	0.5 Nm
Peso del producto	24 g
Tipo de fijación	Con taladro pasante Con accesorios
Conexión neumática 1	QS-6
Conexión neumática 3	silenciador abierto
Conexión de vacío	QS-6
Material de la rosca de conexión	Latón niquelado
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	Caucho nitrílico
Material de la tobera interior	POM
Material del cuerpo	reforzado con POM

Característica	Valor
Material del silenciador	Tierra de protección
Material del eyector	Aleación de forja de aluminio
Material del racor	Latón Niquelado