


Válvula antirretorno pilotada HGL-M5-B

FESTO

Número de artículo: 530029



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función antirretorno desbloqueable
Conexión neumática 1	M5
Conexión neumática 2	M5
Conexión aire de pilotaje 21	M5
Tipo de accionamiento	Neumático
Tipo de fijación	Enroscable Con rosca exterior
Presión de funcionamiento	0.05 MPa ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	0.5 bar ... 10 bar
Presión de control MPa	0.2 MPa ... 1 MPa
Presión de mando	2 bar ... 10 bar
Presión de mando psi	29 psi ... 145 psi
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Clasificación marítima	Véase el certificado
Posición de montaje	Cualquiera
Símbolo	00991456
Caudal normal 1->2 (6-0)	200 l/min
Caudal nominal normal 1->2 (6-5)	130 l/min
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Clase de sala limpia	Clase 4 según ISO 14644-1
Temperatura de almacenamiento	-10 °C ... 60 °C
Temperatura del medio	-10 °C ... 60 °C
Medio de mando	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Par de apriete nominal	1.25 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 10 %
Peso del producto	21 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	NBR
Material del tornillo hueco	Aleación de forja de aluminio Anodizado
Material del anillo extractor	POM
Material del retén antirretorno	NBR

Característica	Valor
Material de la junta basculante	Fundición inyectada de cinc