

# Válvula de bola VAPB-1-F-40-F0304

Número de artículo: 534306

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Válvula de bola de 2 vías
Tipo de accionamiento	Mecánico
Principio de sellado	Blando
Posición de montaje	Cualquiera
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Conexión de las válvulas de proceso	Rp1
Indicador de posición de conmutación	Sentido de la ranura = sentido del flujo
Distribución de taladros para la brida	F03 F04
Diámetro interior	25 mm
Diámetro nominal DN	25
Función de la válvula	2/2
Sentido de flujo	Reversible
Presión nominal válvulas de proceso de asiento inclinado PN	40
Momento de arranque con diferencia de presión nominal válvulas de proceso de asiento inclinado PN	8.5 Nm
Momento de arranque con una diferencia de presión de 10 bar	7.2 Nm
Basado en la norma	ISO 5211
Símbolo	00991458
Medio	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [-:-:-] Gases inertes Agua Líquidos neutros
Temperatura del medio	-20 °C ... 150 °C
Caudal Kv	70 m³/h
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Material del cuerpo	Latón niquelado
Código de material del cuerpo	2.0402 CW617N

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material de la junta del asiento	PTFE
Material de las juntas	HNBR PTFE
Material de la bola	Latón Cromado duro
Código de material de la bola	2.0402 CW617N
Material del eje	Latón
Código de material del eje	2.0401 CW614N
Peso del producto	800 g
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo