

Módulo de derivación MS9-FRM-G-VS-Y

Número de artículo: 564147

FESTO



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	9
Serie	MS
Posición de montaje	Cualquiera
Forma constructiva	Módulo de derivación
Símbolo	00991510
Presión de funcionamiento	0 bar ... 12 bar
Margen de tensión de funcionamiento AC	0 V ... 250 V
Margen de tensiones de servicio DC	0 V ... 125 V
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Puede emplearse con aire comprimido lubricado
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14	Clase 7 según ISO 14644-1
Temperatura de almacenamiento	-10 °C ... 60 °C
Temperatura del medio	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Peso del producto	1100 g
Tipo de fijación	A elegir: En panel frontal Instalación en la tubería Con accesorios
Conexión neumática 3	G1
Conexión neumática 4	G1
Material de la tapa	Reforzado con PA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la placa base	Fundición inyectada de aluminio
Material de la escuadra de fijación	Fundición inyectada de aluminio
Material del cuerpo	Fundición inyectada de aluminio
Material de la unión de módulos	Fundición inyectada de aluminio