


Placa de regulación VABF-S3-1-R1C2-C-10

Número de artículo: 543527

FESTO



[PDF General operating condition](#)

Hoja de datos

| Característica | Valor |
|---|--|
| Anchura | 26 mm |
| Basado en la norma | ISO 15407-1 |
| Posición de montaje | Indistinta |
| Concatenación en altura neumática | Regulador de presión para 1 |
| Función del regulador | Presión de salida constante con ventilación secundaria |
| Símbolo | 00992227 |
| Selección adicional de manómetro | Es posible |
| Margen de regulación de presión MPa | 0.05 MPa ... 0.85 MPa |
| Margen de regulación de presión | 0.5 bar ... 8.5 bar |
| Margen de regulación de presión | 7.25 psi ... 123.25 psi |
| Presión de entrada 1 | 0.5 bar ... 10 bar |
| Medio de funcionamiento | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sobre el medio de trabajo/mando | Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo) |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 0 - sin riesgo de corrosión |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Grado de protección | IP65 NEMA 4 |
| Temperatura ambiente | -5 °C ... 50 °C |
| Peso del producto | 305 g |
| Tipo de fijación de concatenación en altura | Sobre placa de enlace Sobre placa base individual |
| Conexión del manómetro | con abrazadera de sujeción |
| Nota sobre el material | De conformidad con la Directiva RoHS |
| Material del panel de mando | Automatización de procesos |
| Material del cuerpo del regulador | Fundición inyectada de aluminio |