



Sensor de proximidad SMT-10G-PS-24V-E-2,5Q-OE

Número de artículo: 547862

FESTO



[General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Para ranura redonda
Basado en la norma	EN 60947-5-2
Símbolo	00991152
Certificación	RCM c UL us - Listed (OL)
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Organismo que expide el certificado	UL E232949
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Nota sobre la utilización	https://www.festo.com/Drive-Sensor-Overview
Magnitud de medición	Posición
Principio de medición	Magnetorresistivo
Temperatura ambiente	-20 °C ... 70 °C
Precisión de repetición	0.2 mm
Salida	PNP
Función del elemento de conmutación	Normalmente abierto
Tiempo de conexión	≤1 ms
Tiempo de desconexión	≤1 ms
Frecuencia de conmutación máx.	150 Hz
Corriente de salida máx.	100 mA
Potencia máx. de conmutación DC	2.8 W
Caída de tensión	≤2 V
Círculo protector inductivo	Adaptado a bobinas MZ, MY, ME
Corriente residual	≤0.01 mA
Resistencia a cortocircuitos	sí
Resistencia a sobrecargas	Sí
Cálculo de tensión de funcionamiento DC	24 V
Margen de tensiones de servicio DC	10 V ... 30 V
Ondulación residual	10 %
Protección contra inversión de polaridad	Para todas las conexiones eléctricas
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Cable
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Extremo abierto
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	3
Sentido de salida de la conexión	Transversal

Característica	Valor
Condiciones de prueba del cable	Resistencia a la flexión alternante: según la norma de Festo Condiciones de prueba bajo demanda Resistencia a la torsión: > 300.000 ciclos, ±270°/0,1 m Cadena de energía: >5 millones de ciclos, radio de flexión 28 mm
Longitud del cable	2.5 m
Propiedades del cable	apropiado para cadenas de energía/con aptitud para robot
Color de la cubierta aislante del cable	Gris
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U (PU)
Terminales de cable	Funda terminal de cable
Tipo de fijación	aprisionado en ranura redonda Se puede insertar longitudinalmente en la ranura
Par de apriete máx.	0.6 Nm
Posición de montaje	Cualquiera
Peso del producto	30 g
Color del cuerpo	Negro
Material del cuerpo	Acero inoxidable de alta aleación
Indicación del estado de conmutación	Diodo emisor de luz amarillo
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-5 °C ... 70 °C
Grado de protección	IP65 IP68
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	Adecuado para la producción de baterías con valores reducidos de Cu/ Zn/Ni (F1a)
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1