



Sensor de reflexión directa SOEG-RT-M18-NA-K-2L

Número de artículo: 547910

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Redondo
Conforme a la norma	EN 60947-5-2
Símbolo	00991710
Certificación	RCM c UL us - Listed (OL)
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Magnitud de medición	Posición
Principio de medición	optoelectrónico
Procedimiento de medición	Sensor de reflexión directa
Tipo de luz	Rojo
Alcance	40 mm ... 600 mm
Temperatura ambiente	-25 °C ... 55 °C
Salida	NPN
Función del elemento de conmutación	antivalente
Histéresis	≤60 mm
Frecuencia de conmutación máx.	1000 Hz
Corriente de salida máx.	200 mA
Caída de tensión	2 V
Resistencia a cortocircuitos	Pulsante
Margen de tensiones de servicio DC	10 V ... 36 V
Ondulación residual	20 %
Corriente sin carga	20 mA
Protección contra inversión de polaridad	Para todas las conexiones eléctricas
Conexión eléctrica	Cable
Longitud del cable	2.5 m
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U(PUR)
Material de la cubierta aislante	PVC
Tamaño	M18
Tipo de fijación	Con contratuerca
Par de apriete	20 Nm
Posición de montaje	Indistinta
Peso del producto	121 g
Material del cuerpo	cromado
Indicación del estado de conmutación	Diodo emisor de luz amarillo

Característica	Valor
Indicación de reserva de funcionamiento	LED verde
Posibilidades de ajuste	potenciómetro
Límite inferior del margen de ajuste	40 mm
Límite superior del margen de ajuste	600 mm
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-5 °C ... 55 °C
Grado de protección	IP65 IP67
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III