


Mini carro EGSC-BS-KF-45-75-10P

Número de artículo: 8048302

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera de trabajo	75 mm
Tamaño	45
Reserva de carrera	0 mm
Juego de inversión	150 µm
Diámetro del husillo	10 mm
Paso de husillo	10 mm/rev
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía de rodamiento de bolas
Forma constructiva	Con husillo de bolas
Tipo de motor	Motor paso a paso Servomotor
Referenciación	Bloque de tope fijo positivo Bloque de tope fijo negativo Interruptor de referencia
Tipo de husillo	Husillo de bolas
Símbolo	00992069
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Aceleración máx.	15 m/s ²
Revoluciones máx.	3600 1/min
Velocidad máxima	0.6 m/s
Precisión de repetición	±0,015 mm
Tiempo de conexión	100%
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	Adecuado para la producción de baterías con valores reducidos de Cu/ Zn/Ni (F1a)
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14	Clase 9 según ISO 14644-1
Nivel de presión acústica	50 dB(A)
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 °C ... 50 °C
Energía de impacto en las posiciones finales	1.4E-5 J
Nota sobre la energía de impacto en las posiciones finales	A la velocidad máxima del recorrido de referencia de 0,01 m/s
Capacidad de carga dinámica del cojinete fijo	7413 N
Capacidad de carga dinámica de la guía lineal	3240 N
Capacidad de carga dinámica del husillo de bolas	3200 N
Momento de giro en funcionamiento sin carga, con máxima velocidad del movimiento	0.1 Nm

Característica	Valor
Momento de giro en funcionamiento sin carga, con mínima velocidad del movimiento	0.03 Nm
Fuerza máx. Fy	1314 N
Fuerza Fz máxima	1314 N
Fy con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	3240 N
Fz con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	3240 N
Momento Mx máximo	8.1 Nm
Momento My máx.	7 Nm
Momento máximo Mz	7 Nm
Mx con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	20 Nm
My con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	17 Nm
Mz con duración teórica de 100 km (únicamente se considera la guía)	17 Nm
Fuerza radial máxima en el vástago de accionamiento	180 N
Fuerza de avance máx. Fx	120 N
Valor orientativo carga útil, horizontal	12 kg
Valor orientativo carga útil, vertical	12 kg
Capacidad de carga estática del husillo de bolas	5900 N
Capacidad de carga estática de la guía lineal	5630 N
Momento de inercia de la masa JH por metro de carrera	0.13609 kgcm ²
Momento de inercia de la masa JL por kg de carga útil	0.02533 kgcm ²
Momento de inercia de la masa JO	0.01363 kgcm ²
Constante de avance	10 mm/rev
Capacidad de carga estática del cojinete fijo	3966 N
Vida útil de referencia	5000 km
Intervalo de mantenimiento	Lubricación de por vida
Masa móvil con carrera de 0 mm	212 g
Aumento masa móvil por 10 mm de carrera	30 g
Peso del producto	1079 g
Peso básico con carrera de 0 mm	608 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	63 g
Tipo de fijación	Con rosca interior Con casquillo para centrar Con accesorios Con pasador cilíndrico
Código de interfaz del actuador	v32
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la guía del carro	Acero laminado
Material del raíl de guía	Acero laminado
Material del cuerpo	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de la placa de yugo	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material del vástago	Acero inoxidable de alta aleación
Material del carro	Aleación forjada de aluminio anodizado
Material de la tuerca del husillo	Acero laminado
Material del husillo	Acero laminado