

Carro eléctrico EGSK-33-300-10P

Número de artículo: 562780

FESTO



General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera de trabajo	300 mm
Tamaño	33
Juego de inversión	≤20 µm
Diámetro del husillo	10 mm
Paso de husillo	10 mm/rev
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía de rodamiento de bolas
Forma constructiva	Con husillo de bolas
Referenciación	Interruptor de referencia
Tipo de husillo	Husillo de bolas
Símbolo	00991211
Aceleración máx.	20 m/s ²
Velocidad máxima	0.79 m/s
Precisión de repetición	±0,01 mm
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Grado de protección	IP10
Temperatura ambiente	0 °C ... 40 °C
Capacidad de carga dinámica del cojinete fijo	1790 N
Capacidad de carga dinámica de la guía lineal	9207 N
Capacidad de carga dinámica del husillo de bolas	1760 N
Momento de superficie de 2.º grado Iy	62000 mm ⁴
Momento de superficie de 2.º grado Iz	380000 mm ⁴
Par de accionamiento máximo	0.24 Nm
Fuerza máx. Fy	2083 N
Fuerza Fz máxima	2083 N
Momento Mx máximo	42.2 Nm
Momento My máx.	13.8 Nm
Momento máximo Mz	13.8 Nm
Fuerza de avance máx. Fx	148 N
Par de accionamiento en vacío	0.07 Nm
Capacidad de carga estática del husillo de bolas	2840 N
Capacidad de carga estática de la guía lineal	20200 N
Momento de inercia de la masa JH por metro de carrera	0.0771 kgcm ²
Momento de inercia de la masa JO	0.0166 kgcm ²

Característica	Valor
Constante de avance	10 mm/rev
Capacidad de carga estática del cojinete fijo	2590 N
Vida útil de referencia	5000 km
Masa móvil	310 g
Peso del carro	310 g
Peso del producto	3270 g
Peso carro adicional	310 g
Peso básico con carrera de 0 mm	1380 g
Peso adicional por 10 mm de carrera	63 g
Tipo de fijación	Con rosca interior y pasador de ajuste
Material de la culata posterior	Fundición inyectada de aluminio Recubierto
Material del perfil	Recubierto Acero de alta aleación
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa del accionamiento	Fundición inyectada de aluminio Recubierto
Material del carro	Acero
Material de la tuerca del husillo	Acero
Material del husillo	Acero