

# Válvula de estrangulación y antirretorno VFOE-LE-T-G38-Q8

FESTO

Número de artículo: 8068731



[General operating condition](#)

## Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	Función de estrangulación y antirretorno del aire de escape
Conexión neumática 1	QS-8
Conexión neumática 2	G3/8
Tipo de accionamiento	Manual
Elemento de ajuste	Botón giratorio con bloqueo
Tipo de fijación	Enrosicable
Caudal nominal normal en sentido de estrangulación	720 l/min
Caudal nominal normal en el sentido del antirretorno	600 l/min ... 900 l/min
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Material del cuerpo	PBT
Protección antideflagrante	Tener en cuenta la advertencia en la certificación Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Posición de montaje	Cualquiera
Símbolo	00991452
Ancho de llave	21 mm
Posibilidad de giro	360°/no se admiten giros continuos
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0.02 MPa ... 1 MPa
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	0.2 bar ... 10 bar
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	2.9 psi ... 145 psi
Caudal normal en sentido de la estrangulación 6 -> 0 bar	1150 l/min
Caudal normal en sentido del antirretorno 6 -> 0 bar	1300 l/min ... 1500 l/min
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14	Clase 4 según ISO 14644-1
Temperatura del medio	-10 °C ... 60 °C
Par de apriete máx.	15.6 Nm

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Par de apriete nominal	13 Nm
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20 %
Peso del producto	29.5 g
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	PBT
Material de las juntas dinámicas	HNBR
Material de los pernos roscados	Acero, galvanizado
Material del anillo extractor	PBT
Material de las juntas estáticas	NBR