

# Kit adaptador EHAM-MA-L9-120-L9-90

Número de artículo: 8128227

FESTO



 [General operating condition](#)

## Hoja de datos

| Característica                          | Valor                                |
|---|--------------------------------------|
| Tamaño                                  | 120                                  |
| Posición de montaje                     | Indistinta                           |
| Forma constructiva                      | Ejecución estándar                   |
| Clase de resistencia a la corrosión CRC | 0 - sin riesgo de corrosión          |
| Conformidad PWIS                        | VDMA24364-B2-L                       |
| Temperatura ambiente                    | -10 °C ... 80 °C                     |
| Peso del producto                       | 1437 g                               |
| Tipo de fijación                        | Con taladro pasante y tornillo       |
| Código de interfaz base                 | L9-120                               |
| Código de interfaz de configuración     | L9-90                                |
| Nota sobre el material                  | De conformidad con la Directiva RoHS |
| Material de la placa adaptadora         | Aluminio anodizado                   |
| Material de los tornillos               | Acero niquelado                      |
| Material de los elementos para centrar  | Acero de alta aleación               |