

Servomotor EMMT-AS-150-MK-HS-R2MY

Número de artículo: 8148284

FESTO



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Temperatura ambiente	-15 °C ... 40 °C
Nota sobre la temperatura ambiente	Hasta 80 °C con derating de -1,5% por grado centígrado
Máx. altura de montaje	4000 m
Nota sobre la altura máxima de montaje	A partir de 1.000 m solo con reducción de -1,0 % por 100 m
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... 70 °C
Humedad relativa del aire	0 - 90 %
Conforme a la norma	IEC 60034
Clase térmica según EN 60034-1	F
Temperatura máxima de devanado	155 °C
Clase de dimensionado según EN 60034-1	S1
Supervisión de la temperatura	Transferencia de calor del motor digital vía EnDat 2.2
Forma de motor según EN 60034-7	IM V1 IM V3
Posición de montaje	Cualquiera
Grado de protección	IP21
Nota sobre el grado de protección	IP67 para la caja motor, incluida la técnica de conexión
Precisión de concentricidad, coaxialidad, juego axial según DIN SPEC 42955	N
Calidad de equilibrado	G 2,5
Momento de enclavamiento	<1,0% del par máximo
Vida útil del cojinete en condiciones nominales	20000 h
Tipo de árbol de la chaveta	DIN 6885 A 8 x 7 x 36
Código de interfaz, salida motor	150A
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector híbrido
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M23x1
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	15
Conexión eléctrica 1, distribución de conexiones	00995913
Grado de ensuciamiento	2
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Resistencia a las vibraciones	Según EN 60068-2-6
Resistencia a los golpes	Según EN 60068-2-29 15 g/11 ms según EN 60068-2-27
Certificación	RCM c UL us - Recognized (OL)

Característica	Valor
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE Según la Directiva de baja tensión de la UE Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico
Organismo que expide el certificado	TÜV 968/FSP 2317.01/25 UL E342973
Tensión nominal de funcionamiento DC	680 V
Tipo de conmutación del devanado	Estrella interior
Número de pares de polos	5
Momento de giro en reposo	33 Nm
Momento de giro nominal	27.1 Nm
Momento de giro máximo	64 Nm
Revoluciones nominales	1500 1/min
Revoluciones máx.	2368 1/min
Revoluciones mecánicas máx.	10000 1/min
Aceleración angular	$\leq 100000 \text{ rad/s}^2$
Potencia nominal del motor	4257 W
Corriente permanente en reposo	11.4 A
Corriente nominal del motor	9.5 A
Corriente de pico	24 A
Constante del motor	2.85 Nm/A
Constantes del momento de giro en reposo	3.3 Nm/A
Constante de tensión, fase/fase	199.4 mV/min
Resistencia del devanado fase-fase	0.935 Ohm
Inductancia del devanado fase-fase	14.6 mH
Devanado inductancia longitudinal Ld (fase)	7.2 mH
Inductancia transversal Lq del devanado (fase)	7.3 mH
Constante de tiempo eléctrica	15.4 ms
Constante de tiempo térmica	45 min.
Resistencia térmica	0.45 K/W
Brida de medición	450 x 450 x 30 mm, acero
Par de salida total de inercia	38.7 kgcm ²
Peso del producto	18700 g
Carga axial admisible del eje	294 N
Esfuerzo radial admisible del eje	1470 N
Transmisor de posición del rotor	Encoder de seguridad absoluto, multivuelta
Designación del fabricante del transmisor de posición del rotor	EQI 1331
Vueltas detectables de manera absoluta del transmisor de posición del rotor	4096
Transmisor de posición del rotor, interfaz	EnDat 22
Transmisor de posición del rotor, principio de medición	Inductivo
Tensión de funcionamiento DC del transmisor de posición del rotor	5 V
Margen de tensión de funcionamiento DC del transmisor de posición del rotor	3.6 V ... 14 V
Valores de posición por revolución del transmisor de posición del rotor	524288
Resolución del transmisor de posición del rotor	19 bit
Precisión del sistema de medición de ángulos del transmisor de posición del rotor	-65 arcsec ... 65 arcsec
Componente de seguridad	Componente de seguridad
SIL máximo	Nivel de Integridad de Seguridad 3 Consultar la documentación de usuario
Subfunciones de seguridad hasta SIL2	Adquisición y transmisión segura de datos de posición Single-Turn
Subfunciones de seguridad hasta SIL3	Registro y transmisión segura de datos de posición Single-Turn, solamente con una función de software adicional en el regulador de servoaccionamiento

Característica	Valor
PL máximo y categoría	Nivel de prestaciones e, categoría 3 Consultar la documentación de usuario
Subfunción de seguridad hasta PL d, cat. 3	Adquisición y transmisión segura de datos de posición Single-Turn
Subfunción de seguridad hasta PL e, cat. 3	Registro y transmisión segura de datos de posición Single-Turn, solamente con una función de software adicional en el regulador de servoaccionamiento
PFHd, componente parcial	15 x 10E-9, Encoder
Duración de utilización Tm, componente parcial	20 años, transmisor de posición del rotor
MTTF, componente parcial	190 años, transmisor de posición del rotor
Eficiencia energética	ENEFF (CN)/clase 1