

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

- CN

KLÜBER
LUBRICATION

UNISILKON L 641 润滑剂

版本 1.11 修订日期: 2026-06-12 前次修订日期: 2025-05-19 打印日期: 2026-06-12
最初编制日期: 2014-10-10

1. 化学品及企业标识

产品名称 : UNISILKON L 641 润滑剂
产品代码 : 022121
化学性质 : 甲基硅油
聚四氟乙烯

**UNISILKON L 641 =
LUB-KU6**
Festo SE&Co. KG
Ruiter Strasse 82
D-73734 Esslingen
www.Festo.com/en/msds

制造商或供应商信息

制造商或供应商名称 : Klüber Lubrication München GmbH & Co. KG
Geisenhausenerstr. 7
81379 München
Germany
Tel.: +49 (0) 89 7876 0
info@klueber.com

SDS 负责人员电子邮件地址 : mcm@klueber.com

国家联系方式 : 克鲁勃润滑剂（上海）有限公司
上海市青浦工业园区拓青路 88 号
邮编: 201700
电话: +86 21 69225666
电子邮件: info@cn.klueber.com
www.klueber.com.cn

克鲁勃润滑剂中国有限公司
香港新界沙田火炭山尾街 18-24 号
沙田商业中心 10 楼 1012 室
电话: +852 26920191
电子邮件: info@cn.klueber.com
www.klueber.com.cn

应急咨询电话 : +86 532 8388 9090 (NRCC, 仅限危险化学品)
+86 21 69225521

推荐用途和限制用途

推荐用途 : 润 滑 脂

限制用途 : 只限于专业使用者。

UNISILKON L 641 润滑剂

版本	修订日期:	前次修订日期: 2025-05-19	
1.11	2026-06-12	最初编制日期: 2014-10-10	打印日期: 2026-06-12

2. 危险性概述

紧急情况概述

外观与性状	: 糊状物
颜色	: 白色
气味	: 特征的

非危险物质或混合物。

GHS 危险性类别

非危险物质或混合物。

GHS 标签要素

非危险物质或混合物。

物理和化学危险

根据现有信息无需进行分类。

健康危害

根据现有信息无需进行分类。

环境危害

根据现有信息无需进行分类。

GHS 未包括的其他危害

未见报道。

附加的标记

避免将空气引入系统，避免使用横截面过小的管线，避免高压以及压力急剧上升 使用前，仔细排空系统中气体 该产品属于含聚四氟乙烯的硅脂。当压力急剧升高，而管道横截面很小时，该类产物可能在传输装置中产生爆炸性分解反应产物

3. 成分/组成信息

物质/混合物 : 混合物

组分

不含有害成分

UNISILKON L 641 润滑剂

版本	修订日期:	前次修订日期: 2025-05-19	打印日期: 2026-06-12
1.11	2026-06-12	最初编制日期: 2014-10-10	

4. 急救措施

- | | |
|-------------|--|
| 吸入 | : 将患者转移到新鲜空气处。如果迹象/症状持续, 就医。
让患者保持暖和和休息。
如果呼吸不规律或停止, 给予人工呼吸。 |
| 皮肤接触 | : 脱去已污染的衣服。如果刺激发展, 就医。
用肥皂和水洗净。 |
| 眼睛接触 | : 立即用大量水冲洗, 包括眼睑下部, 至少 10 分钟。
如果眼睛刺激持续, 就医。 |
| 食入 | : 将患者移到新鲜空气处。
没有医生的建议。不要催吐。
用水漱口。 |
| 最重要的症状和健康影响 | : 无已知的或预期的症状。 |
| 对医生的特别提示 | : 对症治疗。 |

5. 消防措施

- | | |
|-------------|---|
| 灭火方法及灭火剂 | : 用水喷淋, 抗溶泡沫, 干粉或二氧化碳灭火。 |
| 不合适的灭火剂 | : 大量水喷射 |
| 有害燃烧产物 | : 碳氧化物
卤化物
金属氧化物 |
| 特殊灭火方法 | : 化学火灾的标准程序。 |
| 消防人员的特殊保护装备 | : 在着火情况下, 佩戴自给式呼吸器。
使用个人防护装备。
接触分解产物, 可能危害健康。 |

UNISILKON L 641 润滑剂

版本	修订日期:	前次修订日期: 2025-05-19	
1.11	2026-06-12	最初编制日期: 2014-10-10	打印日期: 2026-06-12

6. 泄漏应急处理

- 人员防护措施、防护装备和应急处置程序 : 将人员疏散到安全区域。
不要吸入蒸气、气溶胶。
请参阅第 7 部分和第 8 部分所列的防护措施。
- 环境保护措施 : 设法防止进入下水道和河道。
如果无法围堵严重的溢出, 应通报当地主管当局。
- 泄漏化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料 : 收集并放入已贴上正确标签的容器中。

7. 操作处置与储存

操作处置

- 安全处置注意事项 : 有关个人防护, 请看第 8 部分。
操作现场不得进食、饮水或吸烟。
休息前和处置本品后立即洗手、洗脸。
- 防止接触禁配物 : 没有特别提及的物料。

储存

- 安全储存条件 : 储存于原装容器中。
不用时保持容器密闭。
保存在干燥、阴凉和良好通风处。
打开了的容器必须仔细重新封口并保持竖放位置以防止泄漏。
按国家特定法规要求贮存。
存放在有适当标识的容器内。

8. 接触控制和个体防护

危害组成及职业接触限值

不含有职业接触限值的物质。

- 工程控制 : 无

个体防护装备

- 呼吸系统防护 : 无要求;除非有气溶胶生成。

UNISILKON L 641 润滑剂

版本	修订日期:	前次修订日期: 2025-05-19	
1.11	2026-06-12	最初编制日期: 2014-10-10	打印日期: 2026-06-12

过滤器类型	: 过滤器类型 P
眼面防护	: 安全眼镜
皮肤和身体防护	: 根据危险物质的类型, 浓度和量, 以及特定的工作场所选择身体保护措施。
手防护	
材料	: 丁腈橡胶
溶剂渗透时间	: > 10 min
保护指数	: 1 级
备注	: 如长期的或重复的接触, 要戴防护手套。穿透时间取决于许多因素, 手套的材料, 厚度, 形状等, 所以要根据不同情况进行测定。
防护措施	: 防护设备的类型必须根据特定工作场所中的危险物的浓度和数量来选择。
卫生措施	: 作业后彻底清洗脸部、手和任何暴露的皮肤。

9. 理化特性

外观与性状	: 固体
形状	: 糊状物
颜色	: 白色
气味	: 特征的
气味阈值	: 无数据资料
pH 值	: 不适用
熔点/ 熔点范围	: 无数据资料

UNISILKON L 641 润滑剂

版本	修订日期:	前次修订日期: 2025-05-19	
1.11	2026-06-12	最初编制日期: 2014-10-10	打印日期: 2026-06-12

沸点/沸程	: 无数据资料
闪点	: 不适用
易燃性(固体, 气体)	: 可燃固体
自燃	: 无数据资料
爆炸上限 / 易燃上限	: 无数据资料
爆炸下限 / 易燃下限	: 无数据资料
蒸气压	: < 0.001 hPa (20 ° C)
蒸气密度	: 无数据资料
相对密度	: 1.18 (20 ° C) 参考物质: 水 求得值
密度	: 1.18 g/cm ³ (20 ° C)
体积密度	: 无数据资料
溶解性	
水溶性	: 不溶
其它溶剂中的溶解度	: 无数据资料
正辛醇/水分配系数	: 无数据资料
自燃温度	: 无数据资料
分解温度	: 无数据资料
黏度	
动力黏度	: 无数据资料
运动黏度	: 不适用
蒸发速率	: 无数据资料
爆炸特性	: 无爆炸性

UNISILKON L 641 润滑剂

版本	修订日期:	前次修订日期: 2025-05-19	
1.11	2026-06-12	最初编制日期: 2014-10-10	打印日期: 2026-06-12

氧化性 : 无数据资料

升华点 : 无数据资料

粒子特性
粒度分布 : 不适用

10. 稳定性和反应性

反应性 : 无特别提及的危险。

稳定性 : 正常条件下稳定。

危险反应 : 正常使用的条件下未见有危险反应。

应避免的条件 : 无特别的条件要求。

禁配物 : 没有特别提及的物料。

危险的分解产物 : 超过 150° C 时可能会形成少量甲醛。
超过 280° C 时有产生含氟高温分解毒物之危险。

11. 毒理学信息

急性毒性

根据所掌握的数据, 不符合分类标准。

产品:

急性经口毒性 : 备注: 本信息不可用。

急性吸入毒性 : 备注: 本信息不可用。

急性经皮毒性 : 备注: 本信息不可用。

UNISILKON L 641 润滑剂

版本	修订日期:	前次修订日期: 2025-05-19	
1.11	2026-06-12	最初编制日期: 2014-10-10	打印日期: 2026-06-12

皮肤腐蚀/刺激

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

产品:

备注 : 本信息不可用。

严重眼睛损伤/眼刺激

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

产品:

备注 : 本信息不可用。

呼吸道或皮肤致敏

皮肤致敏

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

呼吸道致敏

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

产品:

备注 : 本信息不可用。

生殖细胞致突变性

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

产品:

体外基因毒性 : 备注: 无数据资料

体内基因毒性 : 备注: 无数据资料

致癌性

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

产品:

备注 : 无数据资料

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

- CN



UNISILKON L 641 润滑剂

版本	修订日期:	前次修订日期: 2025-05-19	
1.11	2026-06-12	最初编制日期: 2014-10-10	打印日期: 2026-06-12

生殖毒性

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

产品:

对繁殖性的影响 : 备注: 无数据资料

对胎儿发育的影响 : 备注: 无数据资料

特异性靶器官系统毒性- 一次接触

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

产品:

备注 : 无数据资料

特异性靶器官系统毒性- 反复接触

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

产品:

备注 : 无数据资料

重复染毒毒性

产品:

备注 : 本信息不可用。

吸入危害

根据所掌握的数据，不符合分类标准。

产品:

本信息不可用。

其他信息

产品:

备注 : 所给出的信息是基于相类似产品的组成和毒性数据。

UNISILKON L 641 润滑剂

版本	修订日期:	前次修订日期: 2025-05-19	
1.11	2026-06-12	最初编制日期: 2014-10-10	打印日期: 2026-06-12

12. 生态学信息

生态毒性

产品:

对鱼类的毒性 : 备注: 无数据资料

对水螅和其他水生无脊椎动物 :
的毒性 备注: 无数据资料

对藻类/水生植物的毒性 :
备注: 无数据资料

对微生物的毒性 : 备注: 无数据资料

持久性和降解性

产品:

生物降解性 : 备注: 无数据资料

物-化去除法 : 备注: 无数据资料

生物蓄积潜力

产品:

生物蓄积 : 备注: 无数据资料

土壤中的迁移性

产品:

迁移性 : 备注: 无数据资料

在各环境分割空间中的分布 : 备注: 无数据资料

UNISILKON L 641 润滑剂

版本	修订日期:	前次修订日期: 2025-05-19	
1.11	2026-06-12	最初编制日期: 2014-10-10	打印日期: 2026-06-12

其他环境有害作用

产品:

其它生态信息 : 无生态学信息可提供。

13. 废弃处置

处置方法

废弃化学品 : 本品不允许排入下水道, 水道或土壤。

污染包装物 : 将未完全清空的包装作为未使用过的产品处理。
根据当地的法规处理废的产品或用过的容器。

14. 运输信息

国际法规

陆运 (UNRTDG)

不作为危险货物管理

联合国编号 (UN 编号) : 不适用

正式运输名称 : 不适用

类别 : 不适用

次要危险性 : 不适用

包装类别 : 不适用

标签 : 不适用

对环境有害 : 否

空运 (IATA-DGR)

不作为危险货物管理

UN/ID 编号 : 不适用

正式运输名称 : 不适用

类别 : 不适用

次要危险性 : 不适用

包装类别 : 不适用

标签 : 不适用

包装说明 (货运飞机) : 不适用

包装说明 (客运飞机) : 不适用

海运 (IMDG-Code)

不作为危险货物管理

UNISILKON L 641 润滑剂

版本	修订日期:	前次修订日期: 2025-05-19	
1.11	2026-06-12	最初编制日期: 2014-10-10	打印日期: 2026-06-12

联合国编号 (UN 编号)	: 不适用
正式运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
EmS 表号	: 不适用
海洋污染物 (是/否)	: 否

按《MARPOL73/78 公约》附则 II 和 IBC 规则
不适用于供应的产品。

国内法规

GB 6944/12268

不作为危险货物管理	
联合国编号 (UN 编号)	: 不适用
正式运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
海洋污染物 (是/否)	: 否

JT/T 617

联合国编号 (UN 编号)	: 不适用
正式运输名称	: 不适用
类别	: 不适用
次要危险性	: 不适用
包装类别	: 不适用
标签	: 不适用
对环境有害	否

特殊防范措施

不适用

15. 法规信息

适用法规

危险化学品安全管理条例

危险化学品目录	: 此产品未列入目录, 不符合危险化学品的定义和确定原则。
---------	-------------------------------

UNISILKON L 641 润滑剂

版本	修订日期:	前次修订日期: 2025-05-19	
1.11	2026-06-12	最初编制日期: 2014-10-10	打印日期: 2026-06-12

危险化学品重大危险源辨识 (GB 18218) : 未列入

重点监管的危险化学品名录 : 未列入

使用有毒物品作业场所劳动保护条例
高毒物品目录 : 未列入

化学品首次进出口及有毒化学品进出口环境管理规定
中国严格限制的有毒化学品名录 : 未列入

易制毒化学品管理条例
易制毒化学品的分类和品种目录 : 未列入

消耗臭氧层物质管理条例
受控消耗臭氧层物质清单 : 未列入
进出口受控消耗臭氧层物质名录 : 未列入

环境保护法
优先控制化学品名录 : 未列入
重点管控新污染物清单 : 未列入
有毒有害水污染物名录 : 未列入
有毒有害大气污染物名录 : 未列入
重点控制的土壤有毒有害物质名录 : 未列入

两用物项和技术进出口许可证管理办法
两用物项和技术进出口许可证管理目录 : 未列入

其它国际法规
蒙特利尔议定书 : 不适用
《鹿特丹公约》(事先知情同意) : 不适用
《斯德哥尔摩公约》(持久性有机污染物) : 不适用

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

- CN



UNISILKON L 641 润滑剂

版本	修订日期:	前次修订日期: 2025-05-19	打印日期: 2026-06-12
1.11	2026-06-12	最初编制日期: 2014-10-10	

产品成分在下面名录中的列名信息:

CN IECSC : 存在于或符合现有名录

16. 其他信息

修订日期 : 2026-06-12

日期格式 : 年/月/日

缩略语和首字母缩写

AIIC - 澳大利亚工业化学品清单; ANTT - 巴西国家陆路运输机构; ASTM - 美国材料实验协会; bw - 体重; CMR - 致癌、致突变性或生殖毒性物质; DIN - 德国标准化学会; DSL - 加拿大国内化学物质名录; ECx - 引起 x%效应的浓度; ELx - 引起 x%效应的负荷率; EmS - 应急措施; ENCS - 日本现有和新化学物质名录; ErCx - 引起 x%生长效应的浓度; ERG - 应急指南; GHS - 全球化学品统一分类和标签制度; GLP - 良好实验室规范; IARC - 国际癌症研究机构; IATA - 国际航空运输协会; IBC - 国际散装运输危险化学品船舶构造和设备规则; IC50 - 半抑制浓度; ICAO - 国际民用航空组织; IECSC - 中国现有化学物质名录; IMDG - 国际海运危险货物; IMO - 国际海事组织; ISHL - 日本工业安全与健康法案; ISO - 国际标准化组织; KECI - 韩国现有化学物质名录; LC50 - 测试人群半数致死浓度; LD50 - 测试人群半数致死量 (半数致死量); MARPOL - 国际防止船舶造成污染公约; 南方共同市场 - 危险货物运输便利化协定; n. o. s. - 未另列明的; Nch - 智利认证; NO(A)EC - 无可见 (有害) 作用浓度; NO(A)EL - 无可见 (有害) 作用剂量; NOELR - 无可见作用负荷率; NOM - 墨西哥安全认证; NTP - 国家毒理学规划处; NZIoC - 新西兰化学物质名录; OECD - 经济合作与发展组织; OPPTS - 污染防治、杀虫剂和有毒物质办公室; PBT - 持久性、生物累积性和毒性的物质; PICCS - 菲律宾化学品与化学物质名录; (Q)SAR - (定量) 结构-活性关系; REACH - 欧洲议会和理事会关于化学品的注册、评估、授权和限制法规 (EC) 1907/2006 号; SADT - 自加速分解温度; SDS - 安全技术说明书; TCSI - 台湾既有化学物质清册; TDG - 危险货物运输; TECI - 泰国既有化学物质清单; TSCA - 美国有毒物质控制法; UN - 联合国; UNRTDG - 联合国关于危险货物运输的建议书; vPvB - 高持久性和高生物累积性物质; WHMIS - 工作场所危险品信息系统

|| 对上一版本的相关更改会在左侧边缘突出显示。此版本取代所有以前的版本。

免责声明

本安全技术说明书仅适用于原厂包装和标识的商品, 其中所包含的信息受著作权保护, 未经我方书面许可, 不得复制或更改。仅允许在法定要求的范围内传播本资料。未经我方书面许可, 不得对本安全技术说明书进行公开传播 (例如在互联网上作为下载资料等)。我们根据法律规定向客户提供修改后的安全技术说明书。客户负责根据法律规定将获取到的安全技术说明书以及修改后的相关

化学品安全技术说明书

按照 GB/T 16483、GB/T 17519 编制

- CN



UNISILKON L 641 润滑剂

版本	修订日期:	前次修订日期: 2025-05-19	
1.11	2026-06-12	最初编制日期: 2014-10-10	打印日期: 2026-06-12

内容转交给其客户、员工及产品的其他用户。至于用户从第三方获取的安全技术说明书的更新事宜，我们不对此负责。本安全技术说明书所包含的所有信息和说明均如实陈述，并以发布当日我们所掌握的信息为依据，其中所包含的产品说明均考虑到必须采取的安全措施；在个别特殊情况下，并不能保证产品的性能或适用性，同时也并不能作为构成合同法律关系的依据。即便在特定司法管辖范围内具备安全数据表，也不一定意味着法律允许在该司法管辖范围内进行进口或使用。如有任何疑问，请联系您当地的销售代表或授权经销商。