

Kunststoffschläuche, innenkalibriert

FESTO



Kunststoffschläuche, innenkalibriert

Lieferübersicht

FESTO

Ausführung	Typ	Innen-Ø [mm]	Farbe				Betriebsmedium		Beständigkeit				
			blau	schwarz	natur	blau/schwarz	Druckluft	Vakuum	Chemikalien	Mikroben	UV-Bestrahlung	Hydrolyse	Spannungsrisse
	PL Polyethylen	3, 4, 6	■	■	■	–	■	■	++	++	++ ²⁾	++	+
	PL-9/13 Polyvinylchlorid ¹⁾	9, 13	■	–	–	–	■	–	–	++	+	+	+
	PU Polyurethan	2, 3, 4, 6	■	■	–	–	■	■	–	–	++ ²⁾	+	+
	PU-9/13 Polyurethan ¹⁾	9 13	–	■	–	–	■	– ■	–	–	++ ²⁾	+	+
	PU-DUO Polyurethan	2, 3, 4, 6	–	–	–	■	■	■	–	–	+	+	+

1) gewebeverstärkt

2) Gilt für Farbe schwarz

++ Gute Eignung

+ Beschränkte Eignung (auf Anfrage)

– Nicht geeignet

Kunststoffschläuche, innenkalibriert

Lieferübersicht

FESTO

Typ	Lebensmittel-Zulassung 2002/72/EG	Lebensmittel-Zulassung FDA	Halogenfrei	LABS-frei FN 942 010	Schleppketten-tauglich	TÜV-Zulassung	Shore-Härte	→ Seite/Internet
PL	■ 1)	■ 1)	■	■	–	■	D 42	6
PL-9/13	–	–	–	■	–	–	A 85	7
PU	–	–	■	■	■	■	D 52	8
PU-9	–	–	■	■	■	–	A 86	8
PU-13							A 91	
PU-DUO	–	–	■	■	■	■	D 52	9

1) Gilt für Farbe natur


Kunststoffschläuche, innenkalibriert

Technische Daten


FESTO

Messverfahren

Durchflussrelevanter Biegeradius R_d



Der Schlauch wird in Richtung seiner Eigenkrümmung gebogen bis eine Abflachung von 5% des Schlauchaußen-Ø eintritt. Danach wird R_d rechnerisch ermittelt. Eine Durchflussreduzierung findet bis Erreichen von R_d nicht statt.




Durch Schlauchbiegung abgeflachter Querschnitt.

d = unverformter Schlauchaußen-Ø

d_1 = verformter Schlauchaußen-Ø

Minimaler Biegeradius R_{min}



Der auf der Grundplatte fixierte Schlauch wird solange gebogen bis die Deformierung zum Knick führt. Der gemessene Wert ist der minimale Biegeradius R_{min} . Dieser R_{min} führt zu erheblichen Durchflussreduzierungen.

Kunststoffschläuche, innenkalibriert

Typenschlüssel

FESTO

		PU	—	6	—		—	BL
Werkstoff								
PL	Polyethylen, Innen-Ø 3, 4, 6							
PL	Polyvinylchlorid, Innen-Ø 9, 13							
PU	Polyurethan							
Innen-Ø [mm]								
Schlauchpaar								
DUO	Schlauchpaar							
Farbe								
SW	schwarz							
BL	blau							
NT	natur							
BS	blau/schwarz							

- 1 - Auslauftyp PL Lieferbar bis 2012

Kunststoffschläuche PL, innenkalibriert

Datenblatt

FESTO

Kunststoffschlauch PL

Lebensmittel-Zulassung nach
Richtlinie 2002/72/EG und FDA


-  - Umgebungstemperatur
-30 ... +60 °C
-  - Temperaturabhängiger
Betriebsdruck
-0,95 ... +9 bar

Werkstoff:
Polyethylen

Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform



Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t



Mögliche Verschraubungen



Stecknippel-Verschraubung CN
→ Internet: cn



Schnellverschraubung CK¹⁾
→ Internet: ck

1) Empfohlene Verschraubung

Abmessungen und Bestellangaben

Außen-Ø [mm]	Innen-Ø [mm]	Durchflussrelevanter Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾ [m]
4,3	3	18	0,0068	natur	3856	PL-3-NT	- 1 - 50
				blau	3453	PL-3-BL	- 1 - 50
				schwarz	4640	PL-3-SW	- 1 - 50
6,2	4	22,5	0,016	natur	2236	PL-4-NT	- 1 - 50
				blau	3861	PL-4-BL	- 1 - 50
				schwarz	4641	PL-4-SW	- 1 - 50
8,4	6	39	0,025	natur	2237	PL-6-NT	- 1 - 50
				blau	3862	PL-6-BL	- 1 - 50
				schwarz	4642	PL-6-SW	- 1 - 50

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PL, innenkalibriert

Datenblatt

Kunststoffschlauch PL

-  - Umgebungstemperatur
-10 ... +35 °C


-  - Temperaturabhängiger
Betriebsdruck
0 ... 7 bar

Werkstoff:
Weichmacherhaltiges Polyvinyl-
chlorid mit Gewebe

Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform



Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t



Mögliche Verschraubungen



Schnellverschraubung CK
→ Internet: ck

Abmessungen und Bestellangaben

Außen-Ø [mm]	Innen-Ø [mm]	Durchflussrelevanter Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾ [m]
11,6	9	85	0,049	blau	2238	PL-9-BL	50
17,6	13	100	0,135	blau	4103	PL-13-BL	50

1) Packungseinheit

- 7 - Auslauftyp PU-2 ... 6 Lieferbar bis 2012

Kunststoffschläuche PU, innenkalibriert

Datenblatt

FESTO

Kunststoffschlauch PU

Hochflexibler Kunststoffschlauch, der sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet.


-  - Umgebungstemperatur
-35 ... +60 °C
-  - Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0,95 ... +10 bar
PU-9:
0 ... 10 bar

Werkstoff:
Polyurethan
PU-9 und PU-13 Polyurethan mit Gewebe

Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei
RoHS konform



Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t



Mögliche Verschraubungen



Stecknippel-Verschraubung CN
→ Internet: cn



Schnellverschraubung CK¹⁾
→ Internet: ck

1) Empfohlene Verschraubung

Abmessungen und Bestellangaben

Außen-Ø	Innen-Ø	Durchflussrelevanter Biegeradius	Gewicht	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾
[mm]	[mm]	[mm]	[kg/m]				[m]
3,2	2,3	13	0,005	blau	13365	PU-2-BL	50
				schwarz	13366	PU-2-SW	50
4,4	2,9	14	0,0096	blau	5732	PU-3-BL	50
				schwarz	5731	PU-3-SW	50
6,1	4	20	0,021	blau	6204	PU-4-BL	50
				schwarz	5733	PU-4-SW	50
8,3	6	36	0,033	blau	9159	PU-6-BL	50
				schwarz	6731	PU-6-SW	50
gewebeverstärkt							
11,6	9	76	0,051	schwarz	12134	PU-9-SW	50
17,6	13	83	0,140	schwarz	12133	PU-13-SW	50

1) Packungseinheit

Kunststoffschläuche PU-DUO, innenkalibriert

Datenblatt

DUO-Kunststoffschlauch PU-DUO

Hochflexibles Kunststoffschlauchpaar, das sich durch hohe Abriebfestigkeit und hohe Knicksicherheit auszeichnet. Die beiden Schläuche sind zu einem Schlauchpaar zusammengesweißt. Zur Montage wird das Schlauchpaar an beiden Enden auf die notwendige Länge aufgetrennt.

-  - Umgebungstemperatur
-35 ... +60 °C


-  - Temperaturabhängiger Betriebsdruck
-0,95 ... +10 bar

Werkstoff:
Polyurethan

Werkstoff-Hinweis:
Kupfer- und PTFE-frei



Betriebsdruck p in Abhängigkeit von der Temperatur t



Mögliche Verschraubungen



Stecknippel-Verschraubung CN
→ Internet: cn



Schnellverschraubung CK¹⁾
→ Internet: ck

1) Empfohlene Verschraubung

Abmessungen und Bestellangaben

Außen-Ø [mm]	Innen-Ø [mm]	Durchflussrelevanter Biegeradius [mm]	Gewicht [kg/m]	Farbe	Teile-Nr.	Typ	PE ¹⁾ [m]
3,2	2,3	13	0,010	blau/schwarz	19581	PU-2-DUO-BS - 2 -	50
4,4	2,9	14	0,0192	blau/schwarz	11958	PU-3-DUO-BS - 3 -	50
6,1	4	20	0,042	blau/schwarz	11959	PU-4-DUO-BS - 4 -	50
8,3	6	36	0,066	blau/schwarz	11960	PU-6-DUO-BS - 6 -	50

1) Packungseinheit