

Cabeza de dosificación VTOE-D7-T3-M22C-08-F-P-P-S

FESTO

Número de artículo: 8063372



 General operating condition

Hoja de datos

Característica	Valor
Función de la válvula	2/2 vías monoestable cerrada
Presión de funcionamiento	0 MPa ... 0.05 MPa
Presión de funcionamiento	0 bar ... 0.5 bar
Presión de funcionamiento	0 psi ... 7.25 psi
Volumen interno	Válvula de 113 µl con conexiones de fluidos
Diámetro nominal	0.8 mm
Paso nominal aguja dosificadora	0.32 mm
Longitud de la aguja dosificadora	30 mm
Patrón uniforme	9 mm
Principio de sellado	Blanda
Posición de montaje	Indistinta
Tipo de reposición	Muelle mecánico
Tipo de control	Directo
Caudal de agua con presión de funcionamiento máx.	370 µl/s
Volumen mín. de dosificación	1 µl
Nota sobre el volumen de dosificación	En función de la configuración, el entorno y la aplicación
Precisión típica de dosificación	<1% CV für Volumina >5 µl <2,5% CV para volúmenes entre 1 y 5 µl
Nota sobre la precisión de dosificación	En función de la configuración, el entorno y la aplicación
Frecuencia de conmutación máx.	4 Hz
Nota sobre la frecuencia de conmutación	según temperatura ambiente y condición de instalación
Tiempo de conmutación ON	7 ms
Nota sobre el tiempo de conmutación	En función de la configuración, el entorno y la aplicación
Tiempo de conmutación OFF	2 ms
Nota sobre el tiempo de conmutación desc.	En función de la configuración, el entorno y la aplicación
Tiempo de conexión	100 % con montaje individual 50 % con montaje en bloque (tiempo máx. de conexión 1 s)
Consumo de potencia eléctrica	1.8 W
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V
Fluctuaciones de tensión admisibles	+/- 10 %
Medio	Fluidos líquidos
Nota acerca del medio	Tenga en cuenta la compatibilidad de los materiales en contacto con el fluido
Nota sobre la utilización	Véase la nota sobre la aplicación (disponible en el portal de asistencia de festo.com)
Resistencia a las vibraciones	Control para el transporte con grado de severidad 2 según FN 942017-4 y EN 60068-2-6

Característica	Valor
Resistencia a los golpes	Control de impactos con grado de severidad 2, según FN 942017-5 y EN 60068-2-27
Clase de resistencia a la corrosión CRC	0 - sin riesgo de corrosión
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Temperatura de almacenamiento	-20 °C ... 70 °C
Temperatura del medio	5 °C ... 50 °C
Grado de protección	IP30
Nota sobre el grado de protección	En estado montado
Temperatura ambiente	5 °C ... 40 °C
Peso del producto	18 g
Conexión eléctrica	Cable Extremo abierto
Longitud del cable	0.15 m
Terminales de cable	Pelado
Sección nominal del cable	AWG28
Tipo de fijación	Con rosca interior y casquillo para centrar
Conexión de fluidos	UNF1/4-28
Indicación sobre la conexión de fluidos	Se suministra racor para tubos flexibles de 3 mm de diámetro exterior
Material de la aguja dosificadora	Acero inoxidable de alta aleación
Código de material de la aguja dosificadora	1.4301
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
materiales en contacto con el medio	Acero inoxidable de alta aleación
Tipo de accionamiento	Eléctrico
Altura nominal de utilización	≤ 2000 m NHN
Humedad relativa del aire	No condensante
Grado de ensuciamiento	2