


Generador de vacío OVEL-10-H-15-PQ-VQ6-UA-C-A-B2PNLK-H3

Número de artículo: 8069572

FESTO



Hoja de datos

[General operating condition](#)

Característica	Valor
Diámetro nominal de la tobera Laval	0.95 mm
Patrón uniforme	15 mm
Ejecución del silenciador	Abierta
Posición de montaje	Indistinta
Característica del eyector	vacío elevado Estándar
Grado de filtración	40 µm
Accionamiento manual auxiliar	Sin enclavamiento
Función integrada	Impulso de eyección eléctrico Estrangulador Sensor de presión Válvula de apertura eléctrica Filtro silenciador abierto
Forma constructiva	Forma en T
Función del elemento de conmutación	Conmutable entre normalmente cerrado/abierto
Función de conmutación	Libremente programable
Símbolo	00995804
Función de la válvula	cerrada
Procedimiento de medición	Sensor de presión piezorresistivo con display
Tipo de indicación	Indicador LED 2 dígitos
Posibilidades de ajuste	IO-Link® Teach-In mediante pantalla y pulsadores
Presión de funcionamiento para caudal de aspiración máx.	0.4 MPa
Presión de funcionamiento para caudal de aspiración máx.	4 bar
Presión de funcionamiento para caudal de aspiración máx.	58 psi
Presión de funcionamiento	0.2 MPa ... 0.7 MPa
Presión de funcionamiento	2 bar ... 7 bar
Presión de funcionamiento	29 psi ... 101.5 psi
Presión de funcionamiento para vacío máximo	0.38 MPa
Presión de funcionamiento para vacío máximo	3.8 bar
Presión de funcionamiento para vacío máximo	55.1 psi
Vacío máximo	92 %
Presión nominal de funcionamiento	0.4 MPa
Presión nominal de funcionamiento	4 bar
Presión nominal de funcionamiento	58 psi

Característica	Valor
Caudal de aspiración máximo contra atmósfera	21 l/min
Tiempo de alimentación de aire a presión nominal de funcionamiento con impulso de expulsión	1 s
Margen de tensiones de servicio DC	21.6 V ... 26.4 V
Tiempo de conexión	100%
Salida	PNP/NPN (conmutable)
Valores característicos de las bobinas	24 V DC: 1,0 W
Certificación	c UL us - Listed (OL)
Símbolo KC	KC-EMV
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	No puede funcionar con lubricación
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura del medio	0 °C ... 50 °C
Nivel de ruido para presión nominal de funcionamiento	68 dB(A)
Grado de protección	IP40
Temperatura ambiente	0 °C ... 50 °C
Peso del producto	92 g
Margen de tensión de funcionamiento DC del sensor	18 V ... 30 V
Margen de medición de presión	-0.1 MPa ... 0.1 MPa
Margen de medición de presión	-1 bar ... 1 bar
Margen de medición de presión	-14.5 psi ... 14.5 psi
Conexión eléctrica entrada, función	Impulso de expulsión Generación de vacío
Conexión eléctrica, entrada, tipo de conexión	2 conectores
Conexión eléctrica, entrada, técnica de conexión	Esquema de conexiones H
Conexión eléctrica, entrada, número de contactos/hilos	2
Conexión eléctrica, entrada, distribución de conexiones	00995626
Conexión eléctrica, entrada, tipo de fijación	Bloqueo por enclavamiento
Conexión eléctrica, salida, función	Sensor
Conexión eléctrica, salida, tipo de conexión	Cable
Conexión eléctrica, salida, técnica de conexión	Extremo abierto
Conexión eléctrica, salida, cantidad de contactos/hilos	3
Propiedades del cable	Apropiado para cadenas de arrastre
Diámetro del cable	2.9 mm
Tolerancia del diámetro del cable	± 0,1 mm
Longitud del cable	2.5 m
Sección nominal del cable	0.14 mm ²
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática 1	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Conexión neumática 3	silenciador abierto
Conexión de vacío	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm
Color de la cubierta aislante del cable	Gris
Material de la rosca de conexión	POM
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Material de las juntas	Caucho nitrílico
Material de la tobera interior	POM
Material del filtro	POM
Material del cuerpo	Reforzado con PA
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Material del tornillo de regulación	Acero

Característica	Valor
Material del silenciador	Reforzado con PA Tierra de protección
Material de los tornillos	Acero
Material del eyector	Aleación de forja de aluminio