

Mini carro DGST-20-125-E1A

Número de artículo: 8078869

FESTO



[General operating condition](#)

Hoja de datos

Característica	Valor
Carrera	125 mm
Diámetro del émbolo	20 mm
Modo de funcionamiento de la unidad de accionamiento	Joch
Amortiguación	Amortiguación de elastómero, en ambos lados, carrera no regulable
Posición de montaje	Cualquiera
Guía	Guía de jaula de bolas
Forma constructiva	Yugo Vástago Carro
Detección de posición	Para sensor de proximidad
Símbolo	00991249
Presión de funcionamiento	0.1 MPa ... 0.8 MPa
Presión de funcionamiento	1 bar ... 8 bar
Presión de funcionamiento	14.5 psi ... 116 psi
Velocidad máxima	0.5 m/s
Precisión de repetición	≤ 0,3 mm
Modo de funcionamiento	Doble efecto
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	Admite funcionamiento con lubricación (lo cual requiere seguir utilizándolo)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14	Clase 6 según ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-10 °C ... 60 °C
Energía de impacto en las posiciones finales	0.2 J
Longitud de amortiguación	1 mm
Fuerza máx. Fy	1380 N
Fuerza Fz máxima	1380 N
Momento Mx máximo	20 Nm
Momento My máx.	17 Nm
Momento máximo Mz	17 Nm
Fuerza teórica con 6 bar, retorno	317 N
Fuerza teórica con 6 bar, avance	377 N
Masa móvil	1068 g
Peso del producto	2346 g

Característica	Valor
Tipo de fijación	Con taladro pasante
Conexión neumática	G1/8
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Material de la tapa	Aleación de forja de aluminio
Material de las juntas	HNBR
Material de la guía	POM TPE-E Acero de alta aleación
Material del cuerpo	Aleación de aluminio forjado
Material del vástago	Acero inoxidable de alta aleación