


阀岛 CPV-SC 智能立方体，带DeviceNet

FESTO



DeviceNet

阀岛CPV-SC直接连接至DeviceNet

CPV-SC阀岛体积非常小巧，只有4x4cm。主要技术参数：阀位尺寸10mm，集成安装阀，流量170l/min，16个电磁线圈，带多针插头接口。新：带有集成的DeviceNet节点，可集成在DeviceNet控制系统中。

优点：


—采用气接头，节省空间--
气管可优化安装。

—紧凑型气动和电子解决方案，
可优化系统内部的空间结构。

—采用CP接口和"CompactLine"
CP-I/O模块进行扩展。

—采用DeviceNet现场总线接口，
降低了配线成本，节省了安装
费。

—符合SEMI规定，例如，M12
接头以及用作编址开关的旋转
开关。



4 x 4 cm

+ 流量 170 l/min

= 节省空间！

226.2.PSI →

Product Short Information

阀岛 CPV-SC 智能立方体，带DeviceNet

技术参数

型号	CPVSC1-AE16-DN
防护等级	IP20(带盖的控制元件IP40)
显示	5个LED，用于DeviceNet，电源和CP系统
控制元件	DIL开关，用于操作模式 旋转开关，用于DeviceNet地址和波特率
接口/接头	DeviceNet（M12，编码A），用于总线输入/输出
	电源（M12，编码B），用于系统和辅助电源
	CP（M9），用于通过CP-I/O模块进行扩展
系统扩展	16个阀位上最多可带有16个电磁线圈 通过CP接口和CP安装系统中的模块进行扩展
标准	符合DeviceNet SEMI规定（ODVA接口标准和E54-0997传感器/驱动器网络标准）




智能立方体的应用场合


一对现场总线用户而言，CPV-SC 阀岛的应用范围可扩展至抓取和紧凑型的应用场合。

—CPV-SC主要应用于电子行业和轻型装配行业（如：生产小而轻的部件）和半导体行业（如：芯片生产和加工）。

智能立方体接口



控制结构



Festo AG & Co. KG

Ruiter Strasse 82
 73734 Esslingen
 Internet www.festo.com
 Tel. ++49 (0) 711 347-0
 Fax ++49 (0) 711 347-21 44
 E-mail service_international@festo.com