

# Válvula de bola VZBE-1/4-WA-63-T-2-F0304-M-V15V15

Número de artículo: 8089055

FESTO



[PDF](#) General operating condition

## Hoja de datos

Característica	Valor
Forma constructiva	Válvula de bola de 2 vías con palanca manual
Tipo de accionamiento	Mecánico
Principio de sellado	Blando
Posición de montaje	Cualquiera
Tipo de fijación	Instalación en la tubería
Conexión de las válvulas de proceso	Extremo soldado según ASME B16.11
Indicador de posición de conmutación	Sentido de la ranura = sentido del flujo
Distribución de taladros para la brida	F03 F04
Diámetro interior	11.6 mm
Diámetro nominal DN	8
Función de la válvula	2/2
Sentido de flujo	Reversible
Presión nominal válvulas de proceso de asiento inclinado PN	63
Momento de arranque con diferencia de presión nominal válvulas de proceso de asiento inclinado PN	7 Nm
Basado en la norma	ISO 5211
Símbolo	00991458
Medio	Vapor Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [:-:~:] Gases inertes Agua Líquidos neutros
Temperatura del medio	-20 °C ... 200 °C
Caudal Kv	19 m³/h
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III
Material del cuerpo	Fundición de acero
Código de material del cuerpo	1.4408/CF8M
Material de la junta del asiento	PTFE, modificado

<b>Característica</b>	<b>Valor</b>
Material de las juntas	FPM PTFE
Material de la bola	Fundición de acero
Código de material de la bola	1.4408/CF8M
Material del eje	Acero inoxidable de alta aleación
Código de material del eje	1.4401
Peso del producto	500 g
Certificación	CRN
Protección antideflagrante	Zona 1 (ATEX) Zona 2 (ATEX) Zona 21 (ATEX) Zona 22 (ATEX)
Clase de resistencia a la corrosión CRC	4 - riesgo de corrosión muy alto