

Raccordo a innesto a Y QSY-12-8

Codice prodotto: 130612

FESTO



 General operating condition

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Standard
Dimensione nominale	4,5 mm
Profondità di inserimento del tubo	23,4 mm
Nota sulla profondità di inserimento del tubo	Ø8 profondità 18,1 mm Ø12 profondità 23,4 mm
Posizione di montaggio	Opzionale
Progettazione	Forma a Y
Dimensioni del pacchetto	10
Design	Principio push-pull
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-0,095 MPa ... 0,6 MPa
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0,95 bar ... 6 bar
Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura	-13,775 psi ... 87 psi
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-0,095 MPa ... 1,4 MPa
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0,95 bar ... 14 bar
Pressione d'esercizio in funzione della temperatura	-13,775 psi ... 203 psi
Nota sulla pressione operativa	Acqua: max 0,6 MPa a max 50 °C
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua (liquida, senza ghiaccio)
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Conformità PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Idoneità della camera bianca, misurata in base a ISO 14644-14	Classe 4 secondo ISO 14644-1
Temperatura ambiente	-10 °C ... 80 °C
Peso prodotto	27 g
Numero di uscite	2
Numero di linee di alimentazione	1
Collegamento pneumatico, porta 1	Per diametro esterno tubazione di 12 mm
Collegamento pneumatico, porta 2	Per diametro esterno della tubazione di 8 mm
Colore dell'anello di rilascio	Blu
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PBT
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale della guarnizione del tubo	NBR
Materiale tubo elemento di bloccaggio	Acciaio inossidabile ad alta lega