

Elettrovalvola CPE24-M3H-30L-QS-12

Codice prodotto: 163848

FESTO



[PDF General operating condition](#)

Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Funzione valvola | 3/2 aperto, monosolenoido |
| Tipo di azionamento | Elettrico |
| Larghezza | 24 mm |
| Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343) | 1650 l/min |
| porta di lavoro pneumatica | QS-12 |
| Tensione d'esercizio | 230 V AC |
| Pressione d'esercizio | 0.25 MPa ... 1 MPa |
| Pressione di lavoro | 2.5 bar ... 10 bar |
| Design | Saracinesca a pistone |
| Tipo di reset | Molla pneumatica |
| Approvazione | c UL us - Recognized (OL) |
| Classificazione marittima | Certificato See |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Conforme Direttiva bassa tensione UE |
| Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità) | Secondo i regolamenti del Regno Unito per le apparecchiature elettriche |
| Autorità che rilascia il certificato | DNV-TAA000032X UL MH19482 |
| Grado di protezione | IP65 Con connettore femmina Conforme IEC 60529 |
| Dimensione nominale | 11 mm |
| Principio di tenuta | Morbido |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Azionatore manuale | Bistabile tramite accessori Senza arresto |
| Tipo di pilotaggio | Pilotato |
| Aria di pilotaggio | Interno |
| Direzione del flusso | Non reversibile |
| Simbolo | 00991656 |
| Codice posizione valvola | Supporto per targhette di identificazione |
| lap | Sovrapposizione positiva |
| Tempo di spegnimento | 33 ms |
| Tempo di accensione | 50 ms |
| Ciclo di lavoro | 100% |
| Max. impulso di prova positivo con segnale 0 | 3300 µs |
| Max. impulso di prova negativo con 1 segnale | 3100 µs |
| Caratteristiche dati bobina | 230 V AC: 50/60 Hz, potenza di commutazione 3,0 VA, potenza di tenuta 2,4 VA |

| Caratteristica | Valore |
|---|--|
| Fluttuazioni ammesse per la tensione di alimentazione | -15%/+10% |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:4:4] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Possibilità di funzionamento lubrificato (in tal caso sarà sempre necessario un funzionamento lubrificato) |
| Resistenza alle vibrazioni | Test applicazione per il trasporto con livello di gravità 2 secondo FN 942017-4 e EN 60068-2-6 |
| Resistenza agli urti | Prova agli urti con livello di gravità 2 secondo FN 942017-5 e EN 60068-2-27 |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 2 - Moderata sollecitazione da corrosione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura del fluido | -5 °C ... 50 °C |
| Temperatura ambiente | -5 °C ... 50 °C |
| Collegamento elettrico | Tipo C |
| Tipo di montaggio | Con foro passante |
| Scarico del servo pilotaggio 82 | M5 |
| Attacco dell'aria pilotaggio 12 | M5 |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | QS-12 |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | QS-12 |
| Collegamento pneumatico, porta 3 | G3/8 |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale guarnizioni | NBR |
| Materiale corpo | Alluminio pressofuso |