

# Cavo di collegamento KMP3-25P-16-10

Codice prodotto: 18625

FESTO



 General operating condition

## Foglio dati

Caratteristica	Valore
Basato su standard	DIN 41652
Designazione cavo	Con accessori
Frequenza del collegamento	50
Peso prodotto	1303 g
Collegamento elettrico 1, funzione	Lato dispositivo di campo
Collegamento elettrico 1, progettazione	Angolare
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, uscita cavo	Inclinato
Collegamento elettrico 1, connettore	Sub-D
Collegamento elettrico 1, numero di poli	25
Collegamento elettrico 1, poli utilizzati	18
Collegamento elettrico 1, tipo di montaggio	2x vite M3
Collegamento elettrico 1, schema di collegamento	00995642
Collegamento elettrico 2, funzione	Lato comando
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento	Cavo
Collegamento elettrico 2, del connettore	Estremità aperta
Collegamento elettrico 2, numero di collegamenti/nuclei	18
Collegamento elettrico 2, collegamenti/nuclei utilizzati	18
Intervallo di tensione d'esercizio DC	0 V ... 30 V
Tensione nominale d'esercizio DC	24 V
Capacità di carico di corrente a 40 °C	3 A
Immunità alle sovratensioni	1 kV
Lunghezza del cavo	10 m
Caratteristiche cavo	Standard
Condizioni di test del cavo	Condizioni di prova su richiesta
Raggio di curvatura del cavo posa fissa	≥45 mm
Raggio di curvatura, installazione del cavo posa mobile	≥90 mm
Diametro cavo	8,5 mm
Tolleranza diametro cavo	± 0,5 mm
Struttura del cavo	18 x 0,34 mm <sup>2</sup>
Sezione nominale conduttore	0.34 mm <sup>2</sup>
Estremità dei fili	Tagliare di netto
Grado di protezione	IP65
Nota sul grado di protezione	Nello stato assemblato
Temperatura ambiente	-25 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente con cavo mobile	-5 °C ... 70 °C

<b>Caratteristica</b>	<b>Valore</b>
Temperatura di stoccaggio	-25 °C ... 75 °C
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme alla direttiva EU RoHS
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Istruzioni RoHS UK
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Grado di inquinamento	3
Materiale della guaina del cavo	PVC
Colore guaina del cavo	grigio
Materiale corpo	PA
Materiale guarnizioni	NBR
Materiale del contatto elettrico	Legg di rame dorata