

Raccordo a innesto a L, orientabile QSRL-3/8-10

Codice prodotto: 153416

FESTO



 General operating condition

Foglio dati

| Caratteristica | Valore |
|--|--|
| Dimensione | Standard |
| Dimensione nominale | 6.2 mm |
| Profondità di inserimento del tubo | 20 mm |
| Tipo di guarnizione sul tappo filettato | Rivestimento |
| Posizione di montaggio | Opzionale |
| Progettazione | Forma a L |
| Dimensioni del pacchetto | 1 |
| Design | Principio push-pull |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -0.095 MPa ... 0.6 MPa |
| Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura | -0.95 bar ... 6 bar |
| Pressione d'esercizio entro l'intervallo completo di temperatura | -13.775 psi ... 87 psi |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -0.095 MPa ... 1.4 MPa |
| Pressione operativa in funzione della temperatura | -0.95 bar ... 14 bar |
| Pressione d'esercizio in funzione della temperatura | -13.775 psi ... 203 psi |
| Velocità di rotazione max. | 300 1/min |
| Fluido di lavoro | Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Nota sul fluido di esercizio e di controllo | Funzionamento lubrificato possibile |
| Classe di resistenza alla corrosione CRC | 1 - Bassa corrosione o sollecitazione |
| Conformità PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura ambiente | 0 °C ... 60 °C |
| Coppia radiale max. | 0.02 Nm |
| Coppia nominale | 15.5 Nm |
| Tolleranza della coppia di serraggio nominale | ± 20% |
| Peso prodotto | 56 g |
| Tipo di montaggio | Esagono esterno, dimensione 22 mm |
| Collegamento pneumatico, porta 1 | Filetto maschio R3/8 |
| Collegamento pneumatico, porta 2 | Per diametro esterno della tubazione di 10 mm |
| Colore dell'anello di rilascio | Blu |
| Materiale del tappo filettato | Ottone nichelato |
| Nota sui materiali | Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) |
| Materiale corpo | PBT |
| Materiale anello di smontaggio | POM |
| Materiale della guarnizione del tubo | NBR |
| Materiale tubo elemento di bloccaggio | Acciaio inossidabile ad alta lega |