



Silenciador AMTC

FESTO



Características

Información resumida



Cartucho para electroválvulas VUVB-ST12 y terminal de válvulas tipo 23 VTUB-12.

- Fijación mediante pin (clip de muelle, incluido en el suministro de la válvula)
- Ejecución en plástico
- Fluido de funcionamiento: aire comprimido

Nota: limpiar los silenciadores con petróleo (no con gasolina ni tricloroetileno).

Códigos del producto

001	Serie		003	Propiedades adicionales	
AMTC	Silenciador			Sin	
002	Versión del producto		004	Conexión neumática	
P	Principalmente proporción de polímero		PC10	Cartucho de 10 mm	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Conexión neumática	Cartucho 10 mm
Posición de montaje	Indistinta
Nivel de presión acústica ¹⁾	58 dB(A)

1) Medido a 6 bar respecto a la atmósfera a 1 m de distancia

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Presión de funcionamiento	0 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento	0 ... 10 bar
Presión de funcionamiento	0 ... 145 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Nota sobre el medio de trabajo/mando	puede funcionar con aire comprimido lubricado
Temperatura ambiente	-5 ... 60°C


Materiales

Material del pivote atornillado	Tierra de protección
Material del inserto amortiguador	Tierra de protección
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	Adecuado para la producción de baterías con valores reducidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Dimensiones

Dimensiones – Cartucho de 10 mm

Descargar datos CAD www.festo.com



	D Ø	D1 Ø	L	L1
AMTC-P-PC10	9,8	8,9	31,4	6,8

Referencias de pedido

Referencias de pedido					
	Conexión neumática	Nivel de presión acústica	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Cartucho 10 mm	58 dB(A)	2 g	1224460	AMTC-P-PC10