



Placa de identificación

FESTO



Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales - Placas de identificación de las válvulas de accionamiento mecánico



Tamaño	Ø 22,3 mm	Ø 30,5 mm	Ø 90 mm
Diámetro para el montaje	22,3 mm	30,5 mm	90 mm
Altura	–	27 mm	–
Longitud	–	89 mm	–

Materiales - Placas de identificación para válvulas de accionamiento mecánico


Tamaño	Ø 22,3 mm	Ø 30,5 mm	Ø 90 mm
Material del rótulo	Aluminio		PVC
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS		
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L		

Condiciones de funcionamiento y del entorno - Placas de identificación para válvulas de accionamiento mecánico

Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	0 - sin riesgo de corrosión
---	-----------------------------

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Especificaciones técnicas generales - Placas de identificación para etiquetar la separación de la zona de presión



Tipo de fijación	Enchufable
Altura	–
Longitud	–
Peso del producto	1 g

Materiales - Placas de identificación para la señalización de la separación de las zonas de presión

Material del rótulo	PA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L


Condiciones de funcionamiento y del entorno - Placas de identificación de la separación de las zonas de presión

Temperatura ambiente	-5 ... 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - riesgo de corrosión moderado

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales - Placas de identificación para soporte para placas identificadoras



Tamaño	5x5 mm	10x6 mm	15x6 mm	17x9 mm	20x8 mm	20x9 mm	23x4 mm
Altura	5 mm	6 mm		9 mm	–	9 mm	–
Longitud	5 mm	10 mm	15 mm	17 mm	–	20 mm	–

Materiales-Placas de identificación para soporte para placas identificadoras


Tamaño	5x5 mm	10x6 mm	15x6 mm	17x9 mm	20x8 mm	20x9 mm	23x4 mm
Material del rótulo	PA	–	PA	–			PC
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS						
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L						
Prueba de inflamabilidad	UL94 V-2	–					

Condiciones operativas y medioambientales - Placas de identificación para placas identificadoras

Tamaño	5x5 mm	10x6 mm	15x6 mm	17x9 mm	20x8 mm	20x9 mm	23x4 mm
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	0 - sin riesgo de corrosión						4 - riesgo de corrosión muy alto

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Especificaciones técnicas generales - Placas de identificación para fijar a los cables



Longitud	20 mm
Altura	5,2 mm

Material - Placas de identificación para fijar a los cables

Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L


Condiciones de funcionamiento y del entorno - Placas de identificación para fijar a los cables

Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	0 - sin riesgo de corrosión
---	-----------------------------

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales - Placas de identificación para electroválvulas



Abreviatura de tipo	ASLR	
Elemento de designación	Soporte de identificación	Placa de identificación
Forma constructiva	–	Versión X4
Inscripción	–	por parte del cliente
Nota sobre la utilización	–	Impresión en el bastidor y como rótulo doble factible
Tipo de fijación	–	insertable manualmente mediante presión
Tamaño	10x20 mm	6x12,5 mm
Altura	10 mm	5,9 mm
Longitud	20 mm	12,5 mm
Superficie rotulable	–	4,9 mm x 11,4 mm
Técnica de inscripción	–	Impresora de la empresa PHOENIX CONTACT como p. ej. THERMOMARK, BLUEMARK o TOPMARK
Elemento de designación	–	Identificación de equipos y posiciones, Montaje individual
Peso del producto	1 g	0,1 g

Especificaciones técnicas generales - Placas de identificación para electroválvulas

Abreviatura de tipo	KMC/F/V	MH-BZ
Forma constructiva	–	
Inscripción	–	
Nota sobre la utilización	–	
Tipo de fijación	–	
Tamaño	–	
Altura	–	
Longitud	–	
Superficie rotulable	–	
Técnica de inscripción	–	
Elemento de designación	–	
Peso del producto	–	7 g

Materiales - Placas de identificación para electroválvulas

Abreviatura de tipo	ASLR	
Elemento de designación	Soporte de identificación	Placa de identificación
Material del rótulo	–	PC
Material del soporte para placas identificadoras	PP	–
Color	–	Blanco
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS	
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L	VDMA24364-B2-L
Prueba de inflamabilidad	–	UL94 V-0

Hoja de datos

Materiales - Placas de identificación para electroválvulas

Abreviatura de tipo	KMC/F/V	MH-BZ
Material del rótulo	—	
Material del soporte para placas identificadoras	—	
Color	—	
Nota sobre el material	—	
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L	VDMA24364-B1/B2-L
Prueba de inflamabilidad	—	

Condiciones de funcionamiento y del entorno - Placas de identificación para electroválvulas

Abreviatura de tipo	ASLR	
Elemento de designación	Soporte de identificación	Placa de identificación
Temperatura ambiente	—	-40 ... 85°C
Temperatura de almacenamiento	—	-40 ... 85°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - riesgo de corrosión moderado	—


1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Condiciones de funcionamiento y del entorno - Placas de identificación para electroválvulas

Abreviatura de tipo	KMC/F/V	MH-BZ
Temperatura ambiente	—	
Temperatura de almacenamiento	—	
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	—	

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Especificaciones técnicas generales - Placas de identificación adhesivas



Tamaño	12,5x6 mm
Longitud	12,5 mm
Altura	6 mm

Materiales - Placas de identificación adhesivas

Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L


Condiciones de funcionamiento y medioambientales - Placas de identificación adhesivas

Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	0 - sin riesgo de corrosión
---	-----------------------------

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Referencias de pedido

Referencias de pedido - Placas de identificación para válvulas accionadas mecánicamente

	Tamaño	Diámetro para el montaje	Inscripción	N.º art.	Tipo
	ø 22,3 mm	22,3 mm		4588	BZ-1-22
			DESCONECTADO	4590	BZ-3-22
			ENCENDIDO	4589	BZ-2-22
			INICIO	7814	BZ-7-22
	ø 30,5 mm	30,5 mm		9811	BZ-1-30
			DESCONECTADO	9813	BZ-3-30
			ENCENDIDO	9812	BZ-2-30
			INICIO	7821	BZ-7-30
	ø 90 mm	90 mm	DESCONEJIÓN DE EMERGENCIA	6527	BZ-6-22
				9815	BZ-6-30

Referencias de pedido - Placas de identificación para rotular la separación de la zona de presión

	Inscripción	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	Separación de zonas de presión en canal 1	5	8191742	ASLR-C-XA-TT
	Separación de zonas de presión en canal 1, 3, 5		8191743	ASLR-C-XA-TR
	Separación de zonas de presión en canal 3, 5		8191745	ASLR-C-XA-TS


Referencias de pedido - Placas de identificación para soportes para placas identificadoras

	Tamaño	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	5x5 mm		574590	ASLR-L-55
	10x6 mm		18576	IBS-6X10
	15x6 mm	40	565306	ASLR-C-E4
	17x9 mm	24	161937	IBS-9X17
	20x8 mm	20	539388	IBS-8X20
	20x9 mm		18182	IBS-9X20
	23x4 mm	30	541598	ASLR-L-423


Referencias de pedido - Placas de identificación para fijar a los cables

	Tamaño	Nota sobre la utilización	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	20x5,2 mm		1	33361	KM-BZ

Referencias de pedido - Placas de identificación para electroválvulas

	Abreviatura de tipo	Elemento de designación	Tamaño del depósito	Nota sobre el tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	ASLR	Soporte de identificación			570818	ASLR-D-L1
		Placa de identificación	24	10 marcos con 24 unidades cada uno	8087174	ASLR-L-X4-612-P240
	KMC/F/V				33362	KMC/F/V-BZ-35X
	MH-BZ				197259	MH-BZ-80X

Referencias de pedido

Referencias de pedido - Placas de identificación adhesivas				
	Tamaño	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	12,5x6 mm	24	8003303	ASLR-L-S6-2016