



Elemento de montaje

FESTO



Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales: fijación para perfil DIN para placa base eléctrica CAPC



Par de apriete máx.	0,8 Nm
Peso del producto	22 g

Materiales: fijación para perfil DIN para placa base eléctrica CAPC

Material de la escuadra de fijación	Aluminio, anodizado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L


Condiciones de funcionamiento y del entorno: fijación para perfil DIN para placa base eléctrica CAPC

Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	0 - sin riesgo de corrosión
---	-----------------------------

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales: fijación para perfil DIN para sistema de E/S descentralizado CPX-AP-I



Forma constructiva	Versión X4, Para rail de montaje
Anchura	29 mm
Altura	4,2 mm
Longitud	169 mm
Tipo de fijación	Con enclavamiento
Peso del producto	38 g

Materiales: fijación para perfil DIN para sistema de E/S descentralizado CPX-AP-I

Material de la placa adaptadora	Acero inoxidable de alta aleación
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L


Condiciones de funcionamiento y del entorno : fijación para perfil DIN para sistema de E/S descentralizado CPX-AP-I

Temperatura ambiente	-40 ... 85°C
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 85°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - riesgo de corrosión moderado

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales: fijación para montaje mural para sistema de E/S descentralizado CPX-AP-A



Dimensiones: ancho x largo x alto	32 mm x 23,3 mm x 27,7 mm
Tipo de fijación	Con enclavamiento
Peso del producto	15 g

Materiales: fijación para montaje en pared para sistema de E/S descentralizado CPX-AP-A

Material de la escuadra de fijación	Acero, revestimiento de zinc-níquel
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L


Condiciones de funcionamiento y del entorno: - fijación para montaje mural para sistema de E/S descentralizado CPX-AP-A

Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo
---	------------------------------

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales: fijación para montaje en sistema de soporte con terminal de válvulas VTSA/VTSA-F/VTSA-F-CB para sistema de E/S descentralizado CPX-AP-A



Dimensiones: ancho x largo x alto	35 mm x 142,5 mm x 6,3 mm
Tipo de fijación	atornillado
Par de apriete máx.	1,8 Nm
Tolerancia del par de apriete	± 20%
Peso del producto	57 g

Materiales: fijación para montaje en sistema de soporte con terminal de válvulas VTSA/VTSA-F/VTSA-F-CB para sistema de E/S descentralizado CPX-AP-A


Material de la escuadra de fijación	Acero inoxidable de alta aleación
Material de los tornillos	Acero, galvanizado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno: fijación para montaje en sistema de soporte con terminal de válvulas VTSA/VTSA-F/VTSA-F-CB para sistema de E/S descentralizado CPX-AP-A

Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo
---	------------------------------

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Especificaciones técnicas generales: soporte para unidades de control CDPX



Tipo de fijación	Atornillado
Peso del producto	105 g


Materiales: soportes para unidades de control CDPX

Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno - Soporte para unidades de control CDPX

Temperatura ambiente	-20 ... 55°C
Temperatura de almacenamiento	-30 ... 80°C

Especificaciones técnicas generales: soportes de mesa para unidades de indicación y control CDPX

Tipo de fijación	Atornillado
Peso del producto	1.495 g

Materiales: soportes de mesa para unidades de control CDPX


Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III

Condiciones de funcionamiento y del entorno: soportes de mesa para unidades de control CDPX

Temperatura ambiente	-20 ... 55°C
Temperatura de almacenamiento	-30 ... 80°C

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales: adaptador VESA para unidades de indicación control CDPX



Tipo de fijación	Atornillado
Peso del producto	445 g


Materiales: adaptador VESA para unidades de control CDPX

Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III

Condiciones de funcionamiento y del entorno: adaptador VESA para unidades de control CDPX

Temperatura ambiente	-20 ... 55°C
Temperatura de almacenamiento	-30 ... 80°C

Especificaciones técnicas generales: soporte para unidad de indicación y control CDSA



Anchura	216 mm
Altura	97 mm
Longitud	345 mm
Tipo de fijación	atornillado
Peso del producto	749 g

Materiales: soporte para unidad de indicación y control CDSA


Material de la escuadra de fijación	Acero, recubrimiento de polvo sinterizado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno: soporte para unidad de indicación y control CDSA	
Temperatura ambiente	0 ... 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20 ... 70°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	0 - sin riesgo de corrosión

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Materiales: kit de fijación para actuadores lineales/actuadores de diafragma con interfaz según IEC 60534-6-1, NAMUR 004




Propiedades adicionales	Sin	Kit reducido
Material del adaptador de montaje	Acero inoxidable de alta aleación	—
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación	
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS	
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III	

Condiciones de funcionamiento y del entorno: kit de fijación para actuadores lineales/actuadores de diafragma con interfaz según IEC 60534-6-1, NAMUR 004	
Esquema de conexiones	Accionamientos de carrera conforme a IEC 60534-6-1, NAMUR 004
Temperatura de almacenamiento	—

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales: acoplamiento para posicionador CMSH



Esquema de conexiones	Para actuadores giratorios según IEC 60534-6-2, VDI/VDE 3845-1	Actuadores giratorios conforme a VDI/VDE 3847-2
Tipo de fijación	Conforme a VDI/VDE 3845	Conforme a VDI/VDE 3847-2
Peso del producto	27 g	47 g

Materiales: acoplamiento para posicionador CMSH

Material del acoplamiento	Acero inoxidable de alta aleación
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III


Materiales: tornillos para la fijación de una placa de identificación al nodo de bus CPX-M-FB45



Material de los tornillos	Acero
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Hoja de datos

Materiales: tornillos para la fijación del nodo de bus/bloque de conexión al módulo de encadenamiento, para terminal CPX




Elemento de montaje	Tornillo/tornillos		Tornillo autorroscante
Propiedades adicionales	Elemento cautivo	Fusible suelto	Elemento cautivo
Material de los tornillos	Acero		
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS		
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L	VDMA24364-C1-L	VDMA24364-B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno: tornillos para fijar el nodo de bus/bloque de conexión al módulo de encadenamiento, para terminal CPX

Elemento de montaje	Tornillo/tornillos		Tornillo autorroscante
Propiedades adicionales	Elemento cautivo	Fusible suelto	Elemento cautivo
Conexión mecánica	M3		Estándar
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo	3 - riesgo de corrosión alto	–

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Especificaciones técnicas generales: fijación para montaje mural, versión para placas de encadenamiento metálicas para terminal CPX



Elemento de montaje	Escuadra de fijación	Montaje mural
Peso del producto	35 g	22 g

Hoja de datos


Materiales: fijación para montaje mural, versión para placas de encadenamiento metálicas para terminal CPX

Elemento de montaje	Escuadra de fijación	Montaje mural
Material de la escuadra de fijación	Acero cincado	Acero
Material de los tornillos	Acero, galvanizado	Acero
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS	
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L	

Condiciones de funcionamiento y del entorno: fijación para montaje mural, versión para placas de encadenamiento metálicas para terminal CPX

Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo
---	------------------------------

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Especificaciones técnicas generales: fijación para montaje mural, versión para placas de encadenamiento de plástico para terminal CPX


Peso del producto	24 g
-------------------	------

Materiales: fijación para montaje mural para placas de encadenamiento de plástico para terminal CPX

Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS	
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales: fijación para perfil DIN para terminal CPX y sistema de E/S descentralizado CPX-AP-A



Asignación	Versión X1	Ejecución X5
Tipo de fijación	–	atornillado
Par de apriete máx.	–	1,3 Nm
Tolerancia del par de apriete	–	± 10%
Peso del producto	12 g	10 g

Materiales: fijación para perfil DIN para terminal CPX y sistema de E/S descentralizado CPX-AP-A


Asignación	Versión X1	Ejecución X5
Material de la escuadra de fijación	–	Acero cincado
Material de los tornillos	–	Acero, galvanizado
Nota sobre el material	–	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L	

Condiciones de funcionamiento y del entorno - Fijación para perfil DIN para terminal CPX y sistema de E/S descentralizado CPX-AP-A

Asignación	Versión X1	Ejecución X5
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	–	1 - riesgo de corrosión bajo


1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Materiales: marco para panel para temporizadores neumáticos PZVT




Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L


Hoja de datos

Materiales: base de montaje para temporizadores neumáticos PZVT

Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
------------------	-------------------

Materiales: placa de montaje para temporizadores neumáticos PZVT


Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
------------------	-------------------

Materiales: tapas protectoras para contadores neumáticos

Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
------------------	-------------------

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales: adaptador de montaje para posicionadores y actuadores giratorios para la automatización de procesos con interfaz VDI/VDE 3845-1




Tamaño	AA 1 conforme a VDI/VDE 3845	AA 2 conforme a VDI/VDE 3845	AA 3 conforme a VDI/VDE 3845	AA 4 conforme a VDI/VDE 3845
Tamaño de montaje	Patrón de taladros de fijación 30 x 80 mm, altura de eje 20 mm	Patrón de taladros de fijación 30 x 80 mm, altura de eje 30 mm	Patrón de taladros de fijación 30 x 130 mm, altura de eje 30 mm	Patrón de taladros de fijación 30 x 130 mm, altura de eje 50 mm
Tipo de fijación	Conforme a VDI/VDE 3845			

Materiales: adaptador de montaje para posicionadores y actuadores giratorios para automatización de procesos con interfaz 3845-1

Material del adaptador de montaje	Acero inoxidable de alta aleación
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-Zona III


Materiales: tirante para terminal CPX



Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
------------------	----------------

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales: chapa de apantallado para terminal CPX para módulos con conexión M12



Peso del producto	20 g
-------------------	------

Materiales: chapa de apantallado para terminal CPX para módulos con conexión M12


Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
------------------	----------------

Condiciones de funcionamiento y del entorno: chapa de apantallado para terminal CPX para módulos con conexión M12

Temperatura ambiente	-5 ... 50°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - riesgo de corrosión moderado
Humedad relativa del aire	Sin condensación
Grado de protección	IP65, IP67, Con el producto montado, Según IEC 60529

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Especificaciones técnicas generales: elemento de conexión a tierra para placa final derecha/izquierda para terminal CPX



Anchura	15,3 mm
Altura	7,4 mm
Longitud	64,3 mm
Peso del producto	8 g


Materiales: elemento de conexión a tierra para placa final derecha/izquierda para terminal CPX

Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
------------------	----------------

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno: elemento de conexión a tierra para placa final derecha/izquierda para terminal CPX	
Grado de protección	IP65, IP67

Especificaciones técnicas generales: tapa ciega para conexión de bus para nodos de bus CPX-M-FB44 y CPX-M-FB45



Peso del producto	2,5 g
-------------------	-------

Materiales: tapa ciega para conexión de bus para nodo de bus CPX-M-FB44 y CPX-M-FB45


Material de la tapa	PA
Material de las juntas	NBR
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno: tapa ciega para conexión de bus para nodo de bus CPX-M-FB44 y CPX-M-FB45

Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - riesgo de corrosión moderado
Grado de protección	IP65, IP67, Con el producto montado, Según IEC 60529

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Especificaciones técnicas generales: tapa para interruptor DIL y tarjeta de memoria para nodo de bus CPX



Material del cuerpo	Metal	Polímero
Anchura	11,5 mm	–
Altura	13 mm	–
Longitud	49 mm	–
Peso del producto	15 g	4 g

Hoja de datos

Materiales: tapa para interruptor DIL y tarjeta de memoria para nodo de bus CPX

Material del cuerpo	Metal	Polímero
Material de la tapa	Fundición inyectada de aluminio	PA
Material de las juntas	NBR	
Material de los tornillos	Acero, Galvanizado	
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS	
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L	


Condiciones de funcionamiento y del entorno: tapa para interruptor DIL y tarjeta de memoria para nodo de bus CPX

Material del cuerpo	Metal	Polímero
Temperatura ambiente	-5 ... 50°C	
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	0 - sin riesgo de corrosión	1 - riesgo de corrosión bajo
Humedad relativa del aire	5 - 90%, Sin condensación	
Grado de protección	IP65, IP67, Con el producto montado, Según IEC 60529	

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Dimensiones


Dimensiones – Tapa protectora con botón giratorio PZ-SK-1 Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	B2	D1 Ø	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L1	L2
PZ-SK-1	27,5	18,5	12	4,3	54,5	38	26	14	8	5	64,5	51

Dimensiones


Dimensiones – Tapa protectora con cerradura PZ-SS-1

Descargar datos CAD www.festo.com

	B1	D1 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2
PZ-SS-1	18,5	4,3	54,5	32	26	14	8	64,5	51

Dimensiones


Dimensiones – Tapa protectora con botón giratorio PZ-SK-2 Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	B2	D1 Ø	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	L1	L2
PZ-SK-2	27,5	18,5	12	4,3	80	63	51	14	8	5	64,5	51

Dimensiones


Dimensiones – Tapa protectora con cerradura PZ-SS-2

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


	B1	D1 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	L1	L2
PZ-SS-2	18,5	4,3	80	63	51	14	8	64,5	51

Dimensiones


Dimensiones – Base de montaje PZVT-S-DIN Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	B2	B3	D1	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L1	L2	L3	L4
PZVT-S-DIN	24	12,7	12	M5	68,5	27,3	~20	20	16	5,3	4	~84	~94	28	14,5

Dimensiones

Dimensiones – Marco para panel PZVT-FR

[Descargar datos CAD](#) www.festo.com



	B1	B2	B3	D1 ∅	D2 ∅	H1	H2	H3	H4	L1	L2	L3	L4	T1
PZVT-FR	56,5	12	11,3	8,2	4,3	75	63	51	45	60	51	30	22	3

Referencias de pedido


Referencias de pedido: fijación para perfil DIN para placa base eléctrica CAPC

	Elemento de montaje	Asignación	N.º art.	Tipo
	Fijación en perfil DIN	Versión F1	570043	CAFM-F1-H

Referencias de pedido: fijación para perfil DIN para sistema de E/S descentralizado CPX-AP-I

	Elemento de montaje	Asignación	N.º art.	Tipo
	Fijación en perfil DIN	Versión X4	8095158	CAFM-X4-H

Referencias de pedido: fijación para montaje mural para sistema de E/S descentralizado CPX-AP-A

	Elemento de montaje	Asignación	N.º art.	Tipo
	Escuadra de fijación	Ejecución X5	8130844	CAFM-X5-A


Referencias de pedido: fijación para montaje en sistema de soporte con terminal de válvulas VTSA/VTSA-F/VTSA-F-CB para sistema de E/S descentralizado CPX-AP-A

	Elemento de montaje	Asignación	N.º art.	Tipo
	Conjunto de montaje	Ejecución X5	8130845	CAFM-X5-K


Referencias de pedido: soporte para unidades de indicación y control CDPX

	Elemento de montaje	Asignación	N.º art.	Tipo
	Retenedor	Versión D4	8155226	CAFM-D4-Q


Referencias de pedido: soportes de mesa para unidades de control CDPX


	Elemento de montaje	Asignación	N.º art.	Tipo
	Base de la mesa	Versión D4	8155225	CAFM-D4-DE

Referencias de pedido: adaptador VESA para unidades de indicación y control CDPX

	Elemento de montaje	Asignación	N.º art.	Tipo
	Adaptador VESA	Versión D4	8155224	CAFM-D4-VE

Referencias de pedido

Referencias de pedido: soporte para unidad de indicación y control CDSA					
	Elemento de montaje	Asignación	N.º art.	Tipo	
	Montaje mural	Versión D4	8127358	CAFM-D4-W	

Referencias de pedido: kit de fijación para actuadores lineales/actuadores de diafragma con interfaz según IEC 60534-6-1, NAMUR 004					
	Elemento de montaje	Esquema de conexiones	Propiedades adicionales	N.º art.	Tipo
	Conjunto de montaje	Accionamientos de carrera conforme a IEC 60534-6-1, NAMUR 004	Sin	8091822	CAFM-M1-K-N2
			Kit reducido	8091823	CAFM-M1-K-R1-N2

Referencias: acoplamiento para posicionador CMSH					
	Elemento de montaje	Asignación	Esquema de conexiones	N.º art.	Tipo
	Kit de acoplamiento	Versión M1	Para actuadores giratorios según IEC 60534-6-2, VDI/VDE 3845-1	8154713	CAFM-M1-CK-N1
			Actuadores giratorios conforme a VDI/VDE 3847-2	8154714	CAFM-M1-CK-N3

Referencias de pedido: tornillos para la fijación de una placa de identificación al nodo de bus CPX-M-FB45					
	Serie	Elemento de montaje	Conexión mecánica	N.º art.	Tipo
	Pieza individual para terminal eléctrico CPX	Tornillo/tornillos	M2,5	550222	CPX-M-M2,5X8-12X

Referencias de pedido: tornillos para la fijación del nodo de bus/bloque de conexión al bloque de encadenamiento para terminal CPX					
	Elemento de montaje	Conexión mecánica	Propiedades adicionales	N.º art.	Tipo
	Tornillo/tornillos	M3	Elemento cautivo	550216	CPX-M-M3X22-S-4X
	Tornillo autorroscante	Estándar		550218	CPX-DPT-30X32-S-4X
	Tornillo/tornillos	M3	Fusible suelto	550219	CPX-M-M3X22-4X


Referencias: fijación para montaje mural, versión para placas metálicas de encadenamiento para terminal CPX					
	Serie	Elemento de montaje	Asignación	N.º art.	Tipo
	Pieza individual para terminal eléctrico CPX	Escuadra de fijación		2721419	CPX-M-BG-VT-2X
		Montaje mural	Versión X2	550217	CPX-M-BG-RW-2X


Referencias de pedido: fijación para montaje mural para placas de encadenamiento de plástico para terminal CPX					
	Serie	Elemento de montaje	Asignación	N.º art.	Tipo
	Pieza individual para terminal eléctrico CPX	Montaje mural	Versión X1	529040	CPX-BG-RW-10X


Referencias de pedido


Referencias de pedido: fijación para perfil DIN para sistema de E/S descentralizado CPX-AP-A				
	Elemento de montaje	Asignación	N.º art.	Tipo
	Fijación en perfil DIN	Ejecución X5	8159824	CAFM-X5-H

Referencias de pedido: fijación para perfil DIN para terminal CPX					
	Serie	Elemento de montaje	Asignación	N.º art.	Tipo
	Pieza individual para terminal eléctrico CPX	Elemento de sujeción	Versión X1	526032	CPX-CPA-BG-NRH


Referencias de pedido: marco para panel para temporizadores neumáticos PZVT					
	Elemento de montaje	Serie	Asignación	N.º art.	Tipo
	Kit de montaje en panel	Temporizador	Versión C2	150241	PZVT-FR


Referencias de pedido: base de montaje para temporizadores neumáticos PZVT					
	Elemento de montaje	Serie	Asignación	N.º art.	Tipo
	Placa de montaje	Temporizador	Versión C2	150240	PZVT-S-DIN


Referencias de pedido: placa de montaje para temporizador neumático PZVT				
	Elemento de montaje	Asignación	N.º art.	Tipo
	Fijación en perfil DIN	Versión C2	19135	MPL-MUS/PZ-H


Referencias de pedido: tapa protectora con cerradura para contadores neumáticos y temporizadores neumáticos				
	Propiedades adicionales	Tamaño de montaje	N.º art.	Tipo
	Cerradura	2	13966	PZ-SS-2
		1	13965	PZ-SS-1

Referencias de pedido

Referencias de pedido: tapa protectora con botón giratorio para contadores neumáticos y temporizadores neumáticos				
	Propiedades adicionales	Tamaño de montaje	N.º art.	Tipo
	Botón giratorio	2	14663	PZ-SK-2
		1	14662	PZ-SK-1

Referencias de pedido: adaptador de montaje para posicionadores y actuadores giratorios para automatización de procesos con interfaz VDI/VDE 3845-1					
	Esquema de conexiones	Tamaño	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Para actuadores giratorios según IEC 60534-6-2, VDI/VDE 3845-1	AA 1 conforme a VDI/VDE 3845	354 g	8148117	CAFM-M1-K-N1-AA1
		AA 2 conforme a VDI/VDE 3845	385 g	8148118	CAFM-M1-K-N1-AA2
		AA 3 conforme a VDI/VDE 3845	462 g	8148119	CAFM-M1-K-N1-AA3
		AA 4 conforme a VDI/VDE 3845	524 g	8148120	CAFM-M1-K-N1-AA4

Referencias de pedido: tirantes para terminal CPX						
	Elemento de montaje	Asignación	Tamaño de montaje	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Tirante	Versión X1	1		525418	CPX-ZA-1-E
				41 g	195718	CPX-ZA-1
			2	71 g	195720	CPX-ZA-2
			3	97 g	195722	CPX-ZA-3
			4	127 g	195724	CPX-ZA-4
			5	156 g	195726	CPX-ZA-5
			6	173 g	195728	CPX-ZA-6
			7	199 g	195730	CPX-ZA-7
			8	247 g	195732	CPX-ZA-8
			9	274 g	195734	CPX-ZA-9
			10	301 g	195736	CPX-ZA-10

Referencia de pedido: chapa de apantallado para terminal CPX para módulos con conexión M12				
	Dispositivos de protección	Asignación	N.º art.	Tipo
	Chapa de apantallado	Versión X1	526184	CPX-AB-S-4-M12

Referencias de pedidos: elemento de conexión a tierra para placa final derecha/izquierda para terminal CPX				
	Dispositivos de protección	Asignación	N.º art.	Tipo
	Chapa de contacto	Versión X1	538892	CPX-EPFE-EV

Referencias de pedido

Referencias de pedido: tapa ciega para conexión de bus para nodo de bus CPX-M-FB44 y CPX-M-FB45				
	Grado de protección	N.º art.	Tipo	
	IP65, IP67, Con el producto montado, Según IEC 60529	2873540	CPX-M-AK-D	

Referencias de pedido: tapa para interruptor DIL y tarjeta de memoria para nodo de bus CPX-FB43				
	Material del cuerpo	Grado de protección	N.º art.	Tipo
	Polímero	IP65, IP67, Con el producto montado, Según IEC 60529	548757	CPX-AK-P

Referencias de pedido: tapa para interruptor DIL y tarjeta de memoria para nodos de bus CPX-M-FB44 y CPX-M-FB45				
	Material del cuerpo	Grado de protección	N.º art.	Tipo
	Metal	IP65; IP67; Con el producto montado; Según IEC 60529	548754	CPX-M-AK-M