

Sensore di finecorsa SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE

Codice prodotto: 574335

FESTO



[General operating condition](#)

Foglio dati

Caratteristica	Valore
Progettazione	Per scanalatura a T
Basato su standard	EN 60947-5-2
Simbolo	00991152
Approvazione	Marchio di fabbrica RCM Omologazione c UL us (OL)
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Conforme Direttiva EMC Conforme alla direttiva EU RoHS
Marchio CE (vedere dichiarazione di conformità)	Istruzioni RoHS UK
Autorità che rilascia il certificato	UL E232949
Caratteristiche speciali	Resistente all'olio
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS) Senza alogeni
Istruzioni per l'uso	https://www.festo.com/Drive-Sensor-Overview
Variabile misurata	Posizione
Principio di misura	Magneto-resistivo
Temperatura ambiente	-40 °C ... 85 °C
Precisione di ripetizione	0.2 mm
Uscita di commutazione	PNP
Funzione elemento di commutazione	Contatto N/A
Tempo di accensione	≤1.3 ms
Tempo di spegnimento	≤7.3 ms
Frequenza massima di commutazione	130 Hz
Max. corrente di uscita	100 mA
Max. corrente di uscita usando i kit di montaggio	100 mA
Capacità massima di commutazione DC	2.8 W
Max. capacità di commutazione DC utilizzando kit di montaggio	2.8 W
Caduta di tensione	<1.5 V
Corrente nominale di corto circuito	Sì
Sicurezza contro i sovraccarichi	sì
Tensione nominale di esercizio DC	24 V
Intervallo di tensione d'esercizio DC	5 V ... 30 V
Protezione da inversione di polarità	Per tutti i collegamenti elettrici
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento	Cavo
Collegamento elettrico 1, connettore	Estremità aperta
Collegamento elettrico 1, numero di poli	3
Orientamento della connessione di uscita	In linea

Caratteristica	Valore
Condizioni di test del cavo	Condizioni di prova su richiesta Resistenza alla torsione: > 300000 cicli, ± 270°/0,1 m Resistenza alla fatica da flessione: >50000 cicli, raggio di curvatura 5 mm Catena di energia: > 5 milioni di cicli, raggio di curvatura 28 mm
Lunghezza del cavo	2,5 m
Caratteristiche cavo	adatto per catene portacavi/robotica
Colore guaina del cavo	grigio
Materiale della guaina del cavo	TPE-U(PUR)
Materiale della guaina isolante	PP
Estremità dei fili	Puntale
Tipo di montaggio	Serrato a vite Inseribile nella scanalatura dall'alto
Coppia di serraggio max.	0.6 Nm
Posizione di montaggio	Opzionale
Peso prodotto	29.1 g
Colore corpo	Nero
Materiale corpo	Acciaio inossidabile ad alta lega
Indicazione dello stato di commutazione	LED giallo
Indicazione riserva funzionale	LED arancione
Temperatura ambiente con cavo mobile	-20 °C ... 85 °C
Grado di protezione	IP65 IP68 IP69K
Conformità PWIS	VDMA24364-B2-L
Idoneità per la produzione di batterie agli ioni di litio	Adatto alla produzione di batterie con valori ridotti di Cu/Zn/Ni (F1a)
Idoneità della camera bianca, misurata in base a ISO 14644-14	Elemento installato staticamente, nessuna valutazione significativa possibile secondo ISO 14644-1