


Conector tipo zócalo con cable KMV

FESTO



Características

Información resumida

- Para válvulas con bobinas magnéticas V

Códigos del producto

001	Serie	
KMV	Conector tipo zócalo con cable	
002	Variante	
1	Variante 1	
003	Tensión de funcionamiento	
24	24 V DC	
24DC	24 V DC	
230AC	230 V AC	

004	Longitud del cable [m]	
2.5	2.5	
5	5	
10	10	
005	Indicación	
	Sin	
LED	Diodo emisor de luz	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Diámetro del cable	6 mm
Estructura de cable	3 x 0,75 mm ²
Conexión a conductor protector	Presente
Protección contra inversión de polaridad	Para todas las conexiones eléctricas
Tipo de fijación	En la electroválvula con tornillo central M3
Posición de montaje	Cualquiera
Grado de protección	IP67, Según IEC 60529
Indicación del estado de conmutación	Diodo emisor de luz
Tensión nominal de funcionamiento AC	230 V
Tensión nominal de funcionamiento DC	24 V

Condiciones de funcionamiento y del entorno

Temperatura ambiente	-20 ... 80°C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ¹⁾	Según la Directiva de baja tensión de la UE, Según la Directiva RoHS de la UE
Clase de resistencia a la corrosión CRC ²⁾	1 - riesgo de corrosión bajo
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido, Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico

1) Consulte el ámbito de aplicación en la declaración de conformidad CE: www.festo.com/catalogue/kmv. → Support/Downloads. En caso de existir limitaciones de utilización de los equipos en zonas urbanas, comerciales e industriales, así como en empresas pequeñas, es posible que deban adoptarse medidas complementarias para reducir la emisión de interferencias.

2) Clase de resistencia a la corrosión CRC 1 según la Norma Festo FN 940070. Baja resistencia a la corrosión. Aplicación en interiores secos o transporte y protección para el almacenamiento. También se aplica a las piezas que se encuentran detrás de las tapas, en la zona interior no visible, o bien a las piezas que se cubren durante la aplicación (por ejemplo, los pernos de accionamiento).


Materiales

Material del cuerpo	PC
Material de los contactos crimp	Bronce
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Dimensiones

Dimensiones – Conector tipo zócalo con cable KMV


Descargar datos CAD www.festo.com




- [1] Campo de iluminación LED
- [2] Campo de identificación IBS-6x10
- [3] Cable de 3 hilos
- [4] Patrón de conexiones según EN 175301-803, forma B
- [5] Tornillo de fijación M3
- [6] Junta

	B1	D1 Ø	D2 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4
KMV-1-...-2,5	21	6	M3	28,5	23	2	2,5	50	42,5	28
KMV-1-...-5							5			
KMV-1-...-10							10			

Referencias de pedido

Referencias de pedido					
	Conexión eléctrica	Longitud del cable	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Zócalo, Forma B	2,5 m	170 g	30939	KMV-1-24DC-2,5-LED
				30940	KMV-1-230AC-2,5
		5 m	320 g	30942	KMV-1-230AC-5
				30941	KMV-1-24DC-5-LED
		10 m	620 g	193456	KMV-1-24-10-LED

Accesorios

Placas de identificación			
	Descripción	N.º art.	Tipo
	Placas de identificación de 6 x 10 mm con marco, 64 unidades	18576	IBS-6X10