

Tubo de plástico PUN-H-SF

FESTO



Características

Información resumida

Tubo flexible de calibración exterior resistente a la hidrólisis en varios colores

- Poliuretano
- Gran resistencia a microbios e hidrólisis
- Aptitud para el contacto con alimentos, véase www.festo.com/certificates/PUN_H
- Apropiado para cadenas de arrastre

Documento adicional

Enlace [pun-h-sf](#)



El documento adicional TUBING-NPT-ADD contiene información complementaria sobre el uso, como combinaciones de tubos flexibles y racores, instrucciones de montaje y procedimientos de medición.

Engineering Tools

Enlace [engineering tools](#)



Ahorre tiempo con las herramientas de ingeniería: Ingeniería inteligente para la solución óptima. Nuestro compromiso es aumentar su productividad. Para ello, una importante contribución son nuestras herramientas de ingeniería. Estas herramientas le permiten dimensionar correctamente su sistema, aprovechar reservas inéditas de productividad o incrementar la producción a lo largo de toda la cadena de valor. Desde el primer contacto hasta la modernización de su máquina: en cada fase de su proyecto descubrirá numerosas herramientas que le serán de gran ayuda.

- Cálculo del caudal: Determine el caudal nominal introduciendo parámetros como la presión de entrada, la presión de salida, la longitud del tubo flexible y el diámetro interior (www.festo.com/x/flowrate-calculation).
- Resistencia a los fluidos: Evalúe la resistencia de los distintos tipos de materiales y tubos flexibles de Festo frente a diferentes productos químicos y fluidos (www.festo.com/x/media-resistance).

Diagramas

Enlace [pun-h-sf](#)



Los diagramas mostrados en este documento también están disponibles en línea. Allí es posible mostrar valores precisos.

Propiedades alternativas del material

[H] Resistente a la hidrólisis

Resistente a la hidrólisis y apropiado para aplicaciones en contacto con agua.

Propiedades adicionales

[SF] Robustez y flexibilidad

Gracias al mayor grosor de sus paredes, los cables son resistentes a la torsión y, al mismo tiempo, flexibles.

Diámetro exterior del tubo/tubo flexible x grosor de pared

Para los tubos flexibles con calibración externa, el diámetro exterior del tubo y el grosor de la pared se especifican como el tamaño de tubo flexible.

Códigos del producto

001	Serie	
PUN	Tubo de plástico, poliuretano	
002	Propiedades alternativas del material	
H	Resistente a la hidrólisis	
003	Propiedades adicionales	
SF	Robustez y flexibilidad	

004	Diámetro exterior del tubo/tubo flexible x grosor de pared	
4x0,85	4x0,85 mm	
6x1,25	6x1,25 mm	
8x1,55	8x1,55 mm	
10x2	10 x 2 mm	
12x2,3	12x2,3 mm	
14x2,7	14x2,7 mm	
16x3,1	16x3,1 mm	
18x3,4	18x3,4 mm	
22x4,3	22x4,3 mm	
25x4,85	25x4,85 mm	

005	Color	
BL	Azul	
SW	Negro	

006	Unidad por embalaje [m]	
	Estándar	
25	25 m	

Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno – PUN-H-SF con Ø exterior 4 ... 12 mm					
Diámetro exterior	4 mm	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm
Diámetro interior	2,3 mm	3,5 mm	4,9 mm	6 mm	7,4 mm
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 4 mm	Para racor de conexión de diámetro exterior 6 mm	Para racor de conexión de diámetro exterior 8 mm	Para racor de conexión de diámetro exterior 10 mm	Para racor de conexión de diámetro exterior 12 mm
Radio de curvatura relevante para el caudal	11 mm	19 mm	31 mm	38 mm	45 mm
Radio de flexión mín.	6 mm	9 mm	15 mm		22 mm
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1,3 MPa				
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 13 bar				
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-13,775 ... 188,5 psi				
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 0,6 MPa				
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 6 bar				
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-13,775 ... 87 psi				
Nota sobre la presión de funcionamiento	Agua: presión de funcionamiento según la temperatura, véase el gráfico, máx. 0,7 MPa a 0-60 °C				
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] agua (líquida, sin hielo)				
Aptitud para el contacto con alimentos ¹⁾	Véase la información complementaria sobre el material				
Temperatura ambiente	-35 ... 80°C				
Control de inflamabilidad del material	UL94 HB				
Características de los tubos flexibles	Apropiado para cadenas de arrastre				

1) Más información en www.festo.com/catalogue/pun-h → Support/Downloads.


Hoja de datos

Condiciones de funcionamiento y del entorno – PUN-H-SF con Ø exterior 14 ... 25 mm

Diámetro exterior	14 mm	16 mm	18 mm	22 mm	25 mm
Diámetro interior	8,6 mm	9,85 mm	11,2 mm	13,4 mm	15,3 mm
Conexión neumática	Para racor de conexión de diámetro exterior 14 mm	Para racor de conexión de diámetro exterior 16 mm	–	Para racor de conexión de diámetro exterior 22 mm	–
Radio de curvatura relevante para el caudal	51 mm	63 mm	70 mm	83 mm	116 mm
Radio de flexión mín.	26 mm	31 mm	38 mm	46 mm	58 mm
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 0,6 MPa				
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 6 bar				
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-13,775 ... 87 psi				
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1,3 MPa				
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 13 bar				
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-13,775 ... 188,5 psi				
Nota sobre la presión de funcionamiento	Agua: presión de funcionamiento según la temperatura, véase el gráfico, máx. 0,7 MPa a 0-60 °C				
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] agua (líquida, sin hielo)				
Aptitud para el contacto con alimentos ¹⁾	Véase la información complementaria sobre el material				
Temperatura ambiente	-35 ... 80°C				
Control de inflamabilidad del material	UL94 HB				
Características de los tubos flexibles	Apropiado para cadenas de arrastre				


1) Más información en www.festo.com/catalogue/pun-h → Support/Downloads.

Presión de funcionamiento p en función de la temperatura t



Hoja de datos

Presión de funcionamiento p en función de la temperatura t (medio: agua)



Para el medio „Agua“, se aplican un margen de temperatura restringido y presio-
nes máximas de funcionamiento divergentes, con un factor de seguridad de s=4.

Materiales	
Dureza Shore	D 54 +/- 3
Material del tubo flexible	TPE-U (PU)
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS ¹⁾	VDMA24364-B2-L
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1
Nota sobre la utilización	TPE-U a base de éter

1) válido para PUN-H con Ø exterior de 3 ... 16 mm y PUN-H-DUO

Referencias de pedido

Referencias de pedido						
	Diámetro exterior	Unidad por embalaje [m] ¹⁾	Peso del producto según la longitud	Color	N.º art.	Tipo
	4 mm	Estándar	0,01 kg/m	Azul	8174912	PUN-H-SF-4X0,85-BL
				Negro	8174911	PUN-H-SF-4X0,85-SW
	6 mm		0,025 kg/m	Azul	8167900	PUN-H-SF-6X1,25-BL
				Negro	8167899	PUN-H-SF-6X1,25-SW
	8 mm		0,04 kg/m	Azul	8167902	PUN-H-SF-8X1,55-BL
				Negro	8167901	PUN-H-SF-8X1,55-SW
	10 mm		0,061 kg/m	Azul	8167904	PUN-H-SF-10X2-BL
				Negro	8167905	PUN-H-SF-10X2-SW
	12 mm	25 m	0,085 kg/m	Azul	8167907	PUN-H-SF-12X2,3-BL
				Negro	8167906	PUN-H-SF-12X2,3-SW
	14 mm		0,118 kg/m	Azul	8167909	PUN-H-SF-14X2,7-BL
				Negro	8167908	PUN-H-SF-14X2,7-SW
	16 mm		0,145 kg/m	Azul	8167911	PUN-H-SF-16X3,1-BL
				Negro	8167910	PUN-H-SF-16X3,1-SW
	18 mm		0,188 kg/m	Azul	8167912	PUN-H-SF-18X3,4-BL-25
				Negro	8167913	PUN-H-SF-18X3,4-SW-25
	22 mm		0,302 kg/m	Azul	8167915	PUN-H-SF-22X4,3-BL-25
				Negro	8167914	PUN-H-SF-22X4,3-SW-25
	25 mm		0,372 kg/m	Azul	8167916	PUN-H-SF-25X4,85-BL-25
				Negro	8167917	PUN-H-SF-25X4,85-SW-25

1) Estándar: 50 m