

薄形シリンダ ADVU, AEVU

FESTO



特性

ピストンロッドのねじタイプ

[L] 雄ねじ



[F] 雌ねじ




クッション

クッションには次の機能があります：

- 終端位置での運動エネルギーの低減
- ノイズの低減
- 振動の回避

[P] フレキシブルクッションリング/プレート 両側



駆動部にはラバー製のクッションが装備されています。

メリット：

- 調整不要
- 時間の節約

位置検出

[A] 近接センサ用の

近接センサを利用すると任意のポジションのセンシングが可能になります。

型式コード

001	シリーズ		003	ストローク範囲 [mm]	
ADVU	薄形シリンダ, 複動		...	1 ... 400	
AEVU	薄形シリンダ, 単動式				
AEVUZ	薄形シリンダ, 単動式, プリング		004	ロッド先端ねじタイプ	
				雌ねじ	
			A	雄ねじ	
002	ピストン直径 [mm]		005	クッション	
12	12		P	フレキシブルクッションリング/プレート 両側	
16	16				
20	20		006	位置検出	
25	25				
32	32		A	近接センサ用の	
40	40				
50	50				
63	63				
80	80				
100	100				
125	125				

データシート

基本仕様 - ADVU											
ピストン径	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm	80 mm	100 mm	125 mm
構造	ピストン, ピストンロッド										
空気圧接続	M5				G1/8					G1/4	
ピストンロッドエンド	雄ねじ, 雌ねじ										
取付方法	オプション:, 取付穴付, アクセサリ付										
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側										
位置検出	近接センサ用										

動作・環境条件 - ADVU-12～40						
ピストン径	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気					
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)					
使用圧力	0.12 ... 1 MPa		0.1 ... 1 MPa		0.08 ... 1 MPa	
作動圧力	1.2 ... 10 bar		1 ... 10 bar		0.8 ... 10 bar	
使用圧力	17.4 ... 145 psi		14.5 ... 145 psi		11.6 ... 145 psi	
周囲温度 ¹⁾	-20 ... 80℃					
耐食性クラス KBK ²⁾	2 - 適度な耐食性					

1) 近接センサの使用範囲を順守してください。
2) 詳細情報はwww.festo.com/x/topic/kbk参照

動作・環境条件 - ADVU-50 ...125					
ピストン径	50 mm	63 mm	80 mm	100 mm	125 mm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気				
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)				
使用圧力	0.08 ... 1 MPa	0.06 ... 1 MPa			0.05 ... 1 MPa
作動圧力	0.8 ... 10 bar	0.6 ... 10 bar			0.5 ... 10 bar
使用圧力	11.6 ... 145 psi	8.7 ... 145 psi			7.25 ... 145 psi
周囲温度 ¹⁾	-20℃, 80℃				
耐食性クラス KBK ²⁾	2 - 適度な耐食性				

1) 近接センサの使用範囲を順守してください。
2) 詳細情報はwww.festo.com/x/topic/kbk参照

力と衝撃エネルギー - DZF-12

$$V = \sqrt{\frac{2 \cdot E}{m_1 + m_2}}$$
$$m_2 = \frac{2 \cdot E}{v^2} - m_1$$

V=許容衝突速度
E=最大衝突エネルギー
m1=移動負荷(アクチュエータ)
m2=有効移動負荷

ピストン径	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm	80 mm	100 mm	125 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	68 N	121 N	188 N	295 N	483 N	754 N	1,178 N	1,870 N	3,016 N	4,712 N	7,363 N
0.6 MPa(6 bar, 87 psi) 時の理論的な力, リターン	51 N	90 N, 91 N	141 N	247 N	415 N	686 N	1,057 N	1,750 N	2,827 N	4,418 N	6,881 N
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	0.07 J	0.1 J	0.14 J	0.1 J	0.4 J	0.52 J	0.64 J	0.7 J	0.75 J	1 J	3.3 J


質量 - ADVU											
ピストン径	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm	80 mm	100 mm	125 mm
0mmストローク時の基本重量	87 g	89 g	149 g	180 g	300 g	433 g	560 g	1,059 g	1,772 g	2,797 g	3,426 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	15 g		23 g	28 g	40 g	59 g	72 g	107 g	168 g	177 g	168 g
0mmストローク時の移動負荷	8 g	12 g	20 g	26 g	49 g	63 g	112 g	134 g	307 g	614 g	1,317 g
ストローク 10mmあたりの加算質量	2 g	4 g	6 g	9 g		16 g		25 g	38 g	63 g	

データシート

材質 - ADVU

ピストン径	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm	80 mm	100 mm	125 mm
材質: シリンダチューブ	鍛造アルミ合金										
材質: カバー	鍛造アルミ合金										アルミダイキャスト, 塗装, 鍛造アルミ合金
材質: ピストンロッド	ステンレス										
材質: フランジ付ボルト	ステンレス										
材質: ダイナミックシール	NBR, TPE-U(PU)										

カンチレバー時の最大横荷重Fq, DSNU-S-8



基本仕様 - AEVU

標準仕様 AEVS	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm	80 mm	100 mm
ピストン径										
構造	ピストン, ピストンロッド									
空気圧接続	M5				G1/8				G1/4	
ピストンロッドエンド	雄ねじ, 雌ねじ									
取付方法	オプション:, 取付穴付, アクセサリ付									
クッション	フレキシブルクッションリング/プレート 両側									
位置検出	近接センサ用									

動作および環境条件 - AEVU-12 ...40

ピストン径	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気					
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)					
使用圧力	0.15 ... 1 MPa	0.13 ... 1 MPa	0.1 ... 1 MPa		0.08 ... 1 MPa	
作動圧力	1.5 ... 10 bar	1.3 ... 10 bar	1 ... 10 bar		0.8 ... 10 bar	
使用圧力	21.75 ... 145 psi	18.85 ... 145 psi	14.5 ... 145 psi		11.6 ... 145 psi	
周囲温度 ¹⁾	-20 ... 80°C					
耐食性クラス KBK ²⁾	2・適度な耐食性					

1) 近接センサの使用範囲を順守してください。

2) 詳細情報はwww.festo.com/x/topic/kbk参照

データシート

動作および環境条件 - AEVU-50 ...100			
ピストン径	63 mm	80 mm	100 mm
作動流体	ISO 8573-1:2010 [7:4:4]準拠の圧縮空気		
使用流体/制御流体の情報	潤滑運転可(潤滑運転の場合は常に潤滑が必要)		
使用圧力	0.06 ... 1 MPa		
作動圧力	0.6 ... 10 bar		
使用圧力	8.7 ... 145 psi		
周囲温度 ¹⁾	-20°C, 80°C		
耐食性クラス KBK ²⁾	2 - 適度な耐食性		

1) 近接センサの使用範囲を順守してください。
2) 詳細情報はwww.festo.com/x/topic/kbk参照

推力と衝突エネルギー - AEVU

$$V = \sqrt{\frac{2 \cdot E}{m_1 + m_2}}$$
$$m_2 = \frac{2 \cdot E}{v^2} - m_1$$

V=許容衝突速度
E=最大衝突エネルギー
m1=移動負荷(アクチュエータ)
m2=有効移動負荷

ピストン径	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm	80 mm	100 mm
0.6MPa(6bar, 87psi)時の理論的な力, アドバンス	59 N	111 N	171 N	269 N	450 N	704 N	1,121 N	1,799 N	2,902 N	4,516 N
エンドポジションにおける衝撃エネルギー	0.07 J	0.1 J	0.14 J	0.1 J	0.4 J	0.52 J	0.64 J	0.7 J	0.75 J	1 J

質量 - AEVU


ピストン径	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm	80 mm	100 mm
0mmストローク時の基本重量	87 g	89 g	149 g	180 g	300 g	433 g	560 g	1,059 g	1,772 g	2,797 g
ストローク 10mm あたりの加算質量	15 g		23 g	28 g	40 g	59 g	72 g	107 g	168 g	177 g

材質 - AEVU


ピストン径	12 mm	16 mm	20 mm	25 mm	32 mm	40 mm	50 mm	63 mm	80 mm	100 mm
材質:シリンダチューブ	鍛造アルミ合金									
材質:カバー	鍛造アルミ合金									
材質 ピストンロッド	ステンレス									
材質 フランジ付ボルト	ステンレス		亜鉛めっき鋼							
材質 ダイナミックシール	NBR, TPE-U(PU)									

データシート

ストローク時のスプリングリターン力F - AEVU-12~32




ストロークごとのバネ復帰力F - AEVU



寸法

寸法 - 基本シリンダ, ピストン Φ12~100mm CADデータのダウンロード www.festo.com




- [1] 最小ねじ込み深さ
- [2] += ストロークを加算
- [3] ADVU-12/16を上から取り付ける場合は対角の2本のねじまたは非磁性ねじのみを使用してください。

	BG	D1 Ø H9	E	EE	H	L2	L3	L4	MM Ø	PL	RT	T2 -0,2	TG	ZJ	≈E1 h13
ADVU-12	18,5	6	29	M5	1	38	3	16	6	8	M4	4	18	42,5	5
ADVU-16	18,5	6	29	M5	1	38	3	16	8	8	M4	4	18	42,5	7
ADVU-20	18,5	6	36	M5	1,5	38	4	18	10	8	M5	4	22	42,5	9
ADVU-25	18,5	6	40	M5	1,5	39,5	4	18	10	8	M5	4	26	45	9
ADVU-32	21,5	6	50	G1/8	2	44,5	5	20	12	8	M6	4	32	50,5	10
ADVU-40	21,5	6	60	G1/8	2,5	45,5	5	20	12	8	M6	4	42	52	10
ADVU-50	22	6	68	G1/8	3	45,5	6	20	16	8	M8	4	50	53	13
ADVU-63	24,5	8	87	G1/8	4	50	8	25	16	8	M10	4	62	57,5	13
ADVU-80	27,5	8	107	G1/8	4	56	8	25	20	8,5	M10	4	82	64	17
ADVU-100	32,5	8	128	G1/4	5	66,5	8	25	25	10,5	M10	4	103	76,5	22

寸法

寸法 - 基本シリンダ, ピストン Φ125mm

CADデータのダウンロード www.festo.com




- [1] 最小ねじ込み深さ
[2] += ストロークを加算

	B	BG	D1 Ø H9	E	EE	L2	L4	MM Ø	PL	RT	T2	TG	VD	ZJ	≈1
	d11										-0,2				h13
ADVU-125	60	19,5	10	132	G1/4	81	18	32	10,5	M12	6	110	4	99	27

寸法

寸法 - 基本タイプ CADデータのダウンロード www.festo.com



[1] += ストロークを加算


	AF	KF	T4	WH	ZJ
ADVU-12	8	M3	1,5	4,5	42,5
ADVU-16	10	M4	1,5	4,5	42,5
ADVU-20 ¹⁾	12	M5	2	4,5	42,5
ADVU-25 ¹⁾	12	M5	2	5,5	45
ADVU-32 ¹⁾	14	M6	2,6	6	50,5
ADVU-40 ¹⁾	14	M6	2,6	6,5	52
ADVU-50 ¹⁾	16	M8	3,3	7,5	53
ADVU-63 ¹⁾	16	M8	3,3	7,5	57,5
ADVU-80 ¹⁾	20 ²⁾	M10	4,7	8	64
ADVU-100 ¹⁾	24 ²⁾	M12	6,1	10	76,5
ADVU-125 ¹⁾	25 ²⁾	M16	7	18	99

1) ピストンロッドのねじ用ナットを同梱
2) ストロークが5mm未満の場合, 最大ねじ込み深さは5mm減少

寸法

寸法 - 基本タイプ

CADデータのダウンロード www.festo.com



[1] += ストロークを加算


	AM	KK	WH	ZJ
ADVU-12	16	M6	4,5	42,5
ADVU-16	20	M8	4,5	42,5
ADVU-20 ¹⁾	22	M10x1,25	4,5	42,5
ADVU-25 ¹⁾	22	M10x1,25	5,5	45
ADVU-32 ¹⁾	22	M10x1,25	6	50,5
ADVU-40 ¹⁾	22	M10x1,25	6,5	52
ADVU-50 ¹⁾	24	M12x1,25	7,5	53
ADVU-63 ¹⁾	24	M12x1,25	7,5	57,5
ADVU-80 ¹⁾	32	M16x1,5	8	64
ADVU-100 ¹⁾	40	M20x1,5	10	76,5
ADVU-125 ¹⁾	54	M27x2	18	99

1) ピストンロッドのねじ用ナットを同梱

寸法

寸法 - 基本シリンダ

CADデータのダウンロード www.festo.com



[1] 最小ねじ込み深さ


[2] += ストロークを加算

[3] ADVU-12/16を上から取り付ける場合は対角の2本のねじまたは非磁性ねじのみを使用してください。

	BG	D1 ø H9	E	EE	H	L2	L3	L4	MM ø	PL	RT	T2	TG	ZJ	$\approx \varnothing 1$ h13
AEVU/AEVUZ-12	18,5	6	29	M5	1	38	3	16	6	8	M4	4	18	42,5	5
AEVU/AEVUZ-16	18,5	6	29	M5	1	38	3	16	8	8	M4	4	18	42,5	7
AEVU/AEVUZ-20	18,5	6	36	M5	1,5	38	4	18	10	8	M5	4	22	42,5	9
AEVU/AEVUZ-25	18,5	6	40	M5	1,5	39,5	4	18	10	8	M5	4	26	45	9
AEVU/AEVUZ-32	21,5	6	50	G1/8	2	44,5	5	20	12	8	M6	4	32	50,5	10
AEVU/AEVUZ-40	21,5	6	60	G1/8	2,5	45,5	5	20	12	8	M6	4	42	52	10
AEVU/AEVUZ-50	22	6	68	G1/8	3	45,5	6	20	16	8	M8	4	50	53	13
AEVU/AEVUZ-63	24,5	8	87	G1/8	4	50	8	25	16	8	M10	4	62	57,5	13
AEVU/AEVUZ-80	27,5	8	107	G1/8	4	56	8	25	20	8,5	M10	4	82	64	17
AEVU/AEVUZ-100	32,5	8	128	G1/4	5	66,5	8	25	25	10,5	M10	4	103	76,5	22

寸法

寸法 - 基本タイプ

CADデータのダウンロード www.festo.com

[1] += ストロークを加算


	AF	AM	D8	D9 ø	KF	KK	T4	WH	ZJ	ZM
AEVU-12	8	16	—	2,3	M3	M6	1,5	4,5	42,5	47
AEVU-16	10	20	—	3,2	M4	M8	1,5	4,5	42,5	47
AEVU-20 ¹⁾	12	22	—	3,8	M5	M10x1,25	2	4,5	42,5	47
AEVU-25 ¹⁾	12	22	—	3,8	M5	M10x1,25	2	5,5	45	50,5
AEVU-32 ¹⁾	14	22	—	4,5	M6	M10x1,25	2,6	6	50,5	56,5
AEVU-40 ¹⁾	14	22	—	4,5	M6	M10x1,25	2,6	6,5	52	58,5
AEVU-50 ¹⁾	16	24	—	6	M8	M12x1,25	3,3	7,5	53	60,5
AEVU-63 ¹⁾	16	24	—	6	M8	M12x1,25	3,3	7,5	57,5	65
AEVU-80 ¹⁾	20 ²⁾	32	G1/8	8	M10	M16x1,5	4,7	8	64	72
AEVU-100 ¹⁾	24 ²⁾	40	G1/4	11,7	M12	M20x1,5	6,1	10	76,5	86,5

1) ピストンロッドのねじ用ナットを同梱

2) ストロークが5mm未満の場合, 最大ねじ込み深さは5mm減少

寸法

寸法 - 基本タイプ CADデータのダウンロード www.festo.com



[1] += ストロークを加算


	AM	KK	WH	ZJ
AEVU-12	16	M6	4,5	42,5
AEVU-16	20	M8	4,5	42,5
AEVU-20 ¹⁾	22	M10x1,25	4,5	42,5
AEVU-25 ¹⁾	22	M10x1,25	5,5	45
AEVU-32 ¹⁾	22	M10x1,25	6	50,5
AEVU-40 ¹⁾	22	M10x1,25	6,5	52
AEVU-50 ¹⁾	24	M12x1,25	7,5	53
AEVU-63 ¹⁾	24	M12x1,25	7,5	57,5
AEVU-80 ¹⁾	32	M16x1,5	8	64
AEVU-100 ¹⁾	40	M20x1,5	10	76,5

1) ピストンロッドのねじ用ナットを同梱

寸法

寸法 - ピストン Φ12~100mm用フート金具 HUA/ピストン Φ125mm用
フート金具 HNC(図なし)

CADデータのダウンロード www.festo.com




[1] += ストロークを加算

	AB Ø	AH	AO	AT	AU	SA	TR	US	XA
HUA-12/16/ HUA12/16-R3	5,5	22	4,75	3	13	64	18	27	55,5
HUA-20-R3/ HUA-20-R3	6,6	27	6,25	4	16	70	22	34	58,5
HUA-25/ HUA-25-R3	6,6	29	6,25	4	16	71,5	26	38	61
HUA-32/ HUA-32-R3	6,6	34	8,25	5	18	80,5	32	48	68,5
HUA-40/ HUA-40-R3	9	40,5	8,25	5	20	85,5	42	58	72
HUA-50/ HUA-50-R3	9	47	8,25	6	24	93,5	50	66	77
HUA-63/ HUA-63-R3	11	56,5	11,75	6	27	104	62	85	84,5
HUA-80/ HUA-80-R3	11	68,5	11,75	8	30	116	82	105	94
HUA-100/ HUA-100-R3	13,5	81	11,75	8	33	132,5	103	126	109,5
HNC-125/ CRHNC-125	16,5	90	22	8	45	171	90	131	144

寸法

寸法 - フランジ金具 FUA, ピストン $\Phi 12 \sim 100\text{mm}$ 用 / フランジ金具 FNC, ピストン $\Phi 125\text{mm}$ 用(図なし)

CADデータのダウンロード www.festo.com




[1] += ストロークを加算

	E	FB ø	MF	R	TF	UF	ZF
FUA-12/16	29	5,5	10	—	43	55	52,5
FUA-20	36	6,6	10	—	55	70	52,5
FUA-25	40	6,6	10	—	60	76	55
FUA-32	50	7	10	32	65	80	60,5
FUA-40	60	9	10	36	82	102	62
FUA-50	68	9	12	45	90	110	65
FUA-63	87	9	15	50	110	130	72,5
FUA-80	107	12	15	63	135	160	76
FUA-100	128	14	15	75	163	190	91,5
FNC-125	132	16	20	90	180	210	119

寸法

寸法 – スイベルフランジ SUA, ピストン Φ12～25mm用

CADデータのダウンロード www.festo.com




[1] += ストロークを加算

	CD Ø	EW	FL	L	MR	XC
SUA-12/16/ SUA12/16-R3	6	12	16	10	6	58,5
SUA-20-R3/ SUA-20-R3	8	16	20	14	8	62,5
SUA-25/ SUA-25-R3	8	16	20	14	8	65

寸法

寸法 – スイベルフランジ SUA, ピストン Φ32～100mm用

CADデータのダウンロード www.festo.com




[1] += ストロークを加算

	CB	CD ø	FL	L	ML	MR	UB	XC
SUA-32/ SUA-32-R3	26	10	22	13	54	10	45	72,5
SUA-40/ SUA-40-R3	28	12	25	16	62	12	52	77
SUA-50/ SUA-50-R3	32	12	27	16	70	12	60	80
SUA-63/ SUA-63-R3	40	16	32	21	82	16	70	89,5
SUA-80/ SUA-80-R3	50	16	36	23	102	16	90	100
SUA-100/ SUA-100-R3	60	20	41	26	126	20	110	117,5

寸法

寸法 - スイベルフランジ SNC-125, ピストン Φ125mm用

CADデータのダウンロード www.festo.com




- [1] ピボットピンは回転しないようにスプリングピンによって固定されています
- [2] += ストロークを加算

	CB	CD Ø	E	FL	L	MR	TG	UL	XC
	H14	H9	-0,8	±0,2				h14	
SNC-125	37	30	131	50	30	25	110	97	149

寸法

寸法 – スイベルフランジ SNCB-125, ピストン Φ125mm用

CADデータのダウンロード www.festo.com





[1] += ストロークを加算

	CB	E	EK Ø	FL	L	MR	TG	UB	XC
	H14	-0,8	H9/e8	±0,2		-0,5		h14	
SNCB-125-R3	70	131	25	50	30	25	110	130	149

寸法

寸法 – スイベルフランジ SNCS-125, ピストン Φ125mm用

CADデータのダウンロード www.festo.com



[1] += ストロークを加算


	CN Ø		E		EP	EX	FL
	ADVU-...	ADVU-...-R3	ADVU-...	ADVU-...-R3	±0,2		±0,2
SNCS-125/SNCS-125-R3	30 ^{+0,018}	30 ^{+0,021/-0,04}	132 ^{+1/-0,7}	132 ^{+1/-0,7}	25	37	50

	LT	MS		RA		TG	XC
		ADVU-...	ADVU-...-R3	ADVU-... +1	ADVU-...-R3 +1		
SNCS-125/SNCS-125-R3	30	39±0,5	39±0,5	100	100	110	149

寸法

寸法 – スイベルフランジ SNCL-125, ピストン Φ125mm用

CADデータのダウンロード www.festo.com




[1] += ストロークを加算

	CD Ø H9	E	EW	FL	L	MR	TG	XC
SNCL-125	25	131	70	50	30	25	110	149

寸法

寸法 - トラニオン金具 ZNCF-125, ピストン Φ125mm用

CADデータのダウンロード www.festo.com




[1] += ストロークを加算

	C2	C3	TD ø e9	TK max.	TL +0,5/-0,7	TM h14	US	XH	XL
ZNCF-125	192	217	25	50	24,5	160	131	14	124

寸法

寸法 - トラニオン金具キット DAMT-V7-125-A, ピストン Φ125mm用

CADデータのダウンロード www.festo.com




- [1] += ストロークを加算
- [2] +1/2 = ストローク x 1/2を加算

	C1	C2	B1	TD ø e9	TL	TM	UW	XG	XV	XJ
DAMT-V7-125-A-125	217	192	50	25	25	160	175	62,5	58,5	54,5

寸法

寸法 – マルチポジションキット DPVU, ピストン Φ12～100mm

CADデータのダウンロード www.festo.com




	B1	H	1)
DPVU-12/16	12,5	38	400
DPVU-20	12,5	38	
DPVU-25	13	39,5	
DPVU-32	14,5	44,5	600
DPVU-40	14,5	45,5	
DPVU-50	14,5	45,5	
DPVU-63	14,5	50	800
DPVU-80	16,5	56	
DPVU-100	19,5	66,5	

1) 許容総ストローク [mm]

寸法

寸法 – マルチポジションキット DPNC, ピストン Φ125mm用

CADデータのダウンロード www.festo.com



	B1	H	1)
DPNC-125	48	81	1000

1) 許容総ストローク [mm]

発注データ

ADVU				
ピストン径	ピストンロッドエンド	ストローク	製品番号	タイプ
12 mm	雄ねじ	1 ... 200 mm	156040	ADVU-12- -A-P-A
		5 mm	156586	ADVU-12-5-A-P-A
		10 mm	156587	ADVU-12-10-A-P-A
		15 mm	156588	ADVU-12-15-A-P-A
		20 mm	156589	ADVU-12-20-A-P-A
		25 mm	156590	ADVU-12-25-A-P-A
		30 mm	156591	ADVU-12-30-A-P-A
		40 mm	156592	ADVU-12-40-A-P-A
	雌ねじ	1 ... 200 mm	156000	ADVU-12- -P-A
		5 mm	156500	ADVU-12-5-P-A
		10 mm	156501	ADVU-12-10-P-A
		15 mm	156502	ADVU-12-15-P-A
		20 mm	156503	ADVU-12-20-P-A
		25 mm	156504	ADVU-12-25-P-A
		30 mm	156505	ADVU-12-30-P-A
		40 mm	156506	ADVU-12-40-P-A
16 mm	雄ねじ	1 ... 200 mm	156041	ADVU-16- -A-P-A
		5 mm	156593	ADVU-16-5-A-P-A
		10 mm	156594	ADVU-16-10-A-P-A
		15 mm	156595	ADVU-16-15-A-P-A
		20 mm	156596	ADVU-16-20-A-P-A
		25 mm	156597	ADVU-16-25-A-P-A
		30 mm	156598	ADVU-16-30-A-P-A
		40 mm	156599	ADVU-16-40-A-P-A
	雌ねじ	1 ... 200 mm	156001	ADVU-16- -P-A
		5 mm	156507	ADVU-16-5-P-A
		10 mm	156508	ADVU-16-10-P-A
		15 mm	156509	ADVU-16-15-P-A
		20 mm	156510	ADVU-16-20-P-A
		25 mm	156511	ADVU-16-25-P-A
		30 mm	156512	ADVU-16-30-P-A
		40 mm	156513	ADVU-16-40-P-A
20 mm	雄ねじ	1 ... 200 mm	156042	ADVU-20- -A-P-A
		5 mm	156600	ADVU-20-5-A-P-A
		10 mm	156601	ADVU-20-10-A-P-A
		15 mm	156602	ADVU-20-15-A-P-A
		20 mm	156603	ADVU-20-20-A-P-A
		25 mm	156604	ADVU-20-25-A-P-A
		30 mm	156605	ADVU-20-30-A-P-A
		40 mm	156606	ADVU-20-40-A-P-A
		50 mm	156607	ADVU-20-50-A-P-A
	雌ねじ	1 ... 200 mm	156002	ADVU-20- -P-A
		5 mm	156514	ADVU-20-5-P-A
		10 mm	156515	ADVU-20-10-P-A
		15 mm	156516	ADVU-20-15-P-A
		20 mm	156517	ADVU-20-20-P-A
		25 mm	156518	ADVU-20-25-P-A
		30 mm	156519	ADVU-20-30-P-A
		40 mm	156520	ADVU-20-40-P-A
		50 mm	156521	ADVU-20-50-P-A
25 mm	雄ねじ	1 ... 200 mm	156043	ADVU-25- -A-P-A
		5 mm	156608	ADVU-25-5-A-P-A
		10 mm	156609	ADVU-25-10-A-P-A
		15 mm	156610	ADVU-25-15-A-P-A
		20 mm	156611	ADVU-25-20-A-P-A
		25 mm	156612	ADVU-25-25-A-P-A
		30 mm	156613	ADVU-25-30-A-P-A
		40 mm	156614	ADVU-25-40-A-P-A
		50 mm	156615	ADVU-25-50-A-P-A
	雌ねじ	1 ... 200 mm	156003	ADVU-25- -P-A
		5 mm	156522	ADVU-25-5-P-A
		10 mm	156523	ADVU-25-10-P-A

発注データ

ADVU				
ピストン径	ピストンロッドエンド	ストローク	製品番号	タイプ
25 mm	雌ねじ	15 mm	156524	ADVU-25-15-P-A
		20 mm	156525	ADVU-25-20-P-A
		25 mm	156526	ADVU-25-25-P-A
		30 mm	156527	ADVU-25-30-P-A
		40 mm	156528	ADVU-25-40-P-A
		50 mm	156529	ADVU-25-50-P-A
32 mm	雄ねじ	1 ... 300 mm	156044	ADVU-32- -A-P-A
		5 mm	156616	ADVU-32-5-A-P-A
		10 mm	156617	ADVU-32-10-A-P-A
		15 mm	156618	ADVU-32-15-A-P-A
		20 mm	156619	ADVU-32-20-A-P-A
		25 mm	156620	ADVU-32-25-A-P-A
		30 mm	156621	ADVU-32-30-A-P-A
		40 mm	156622	ADVU-32-40-A-P-A
		50 mm	156623	ADVU-32-50-A-P-A
		60 mm	156624	ADVU-32-60-A-P-A
		80 mm	156625	ADVU-32-80-A-P-A
	雌ねじ	1 ... 300 mm	156004	ADVU-32- -P-A
		5 mm	156530	ADVU-32-5-P-A
		10 mm	156531	ADVU-32-10-P-A
		15 mm	156532	ADVU-32-15-P-A
		20 mm	156533	ADVU-32-20-P-A
		25 mm	156534	ADVU-32-25-P-A
		30 mm	156535	ADVU-32-30-P-A
		40 mm	156536	ADVU-32-40-P-A
		50 mm	156537	ADVU-32-50-P-A
		60 mm	156538	ADVU-32-60-P-A
		80 mm	156539	ADVU-32-80-P-A
40 mm	雄ねじ	1 ... 300 mm	156045	ADVU-40- -A-P-A
		5 mm	156626	ADVU-40-5-A-P-A
		10 mm	156627	ADVU-40-10-A-P-A
		15 mm	156628	ADVU-40-15-A-P-A
		20 mm	156629	ADVU-40-20-A-P-A
		25 mm	156630	ADVU-40-25-A-P-A
		30 mm	156631	ADVU-40-30-A-P-A
		40 mm	156632	ADVU-40-40-A-P-A
		50 mm	156633	ADVU-40-50-A-P-A
		60 mm	156634	ADVU-40-60-A-P-A
		80 mm	156635	ADVU-40-80-A-P-A
	雌ねじ	1 ... 300 mm	156005	ADVU-40- -P-A
		5 mm	156540	ADVU-40-5-P-A
		10 mm	156541	ADVU-40-10-P-A
		15 mm	156542	ADVU-40-15-P-A
		20 mm	156543	ADVU-40-20-P-A
		25 mm	156544	ADVU-40-25-P-A
		30 mm	156545	ADVU-40-30-P-A
		40 mm	156546	ADVU-40-40-P-A
		50 mm	156547	ADVU-40-50-P-A
		60 mm	156548	ADVU-40-60-P-A
		80 mm	156549	ADVU-40-80-P-A
50 mm	雄ねじ	1 ... 300 mm	156046	ADVU-50- -A-P-A
		10 mm	156636	ADVU-50-10-A-P-A
		15 mm	156637	ADVU-50-15-A-P-A
		20 mm	156638	ADVU-50-20-A-P-A
		25 mm	156639	ADVU-50-25-A-P-A
		30 mm	156640	ADVU-50-30-A-P-A
		40 mm	156641	ADVU-50-40-A-P-A
		50 mm	156642	ADVU-50-50-A-P-A
		60 mm	156643	ADVU-50-60-A-P-A
		80 mm	156644	ADVU-50-80-A-P-A
	雌ねじ	1 ... 300 mm	156006	ADVU-50- -P-A
		10 mm	156550	ADVU-50-10-P-A

発注データ


ADVU				
ピストン径	ピストンロッドエンド	ストローク	製品番号	タイプ
50 mm	雌ねじ	15 mm	156551	ADVU-50-15-P-A
		20 mm	156552	ADVU-50-20-P-A
		25 mm	156553	ADVU-50-25-P-A
		30 mm	156554	ADVU-50-30-P-A
		40 mm	156555	ADVU-50-40-P-A
		50 mm	156556	ADVU-50-50-P-A
		60 mm	156557	ADVU-50-60-P-A
		80 mm	156558	ADVU-50-80-P-A
63 mm	雄ねじ	1 ... 300 mm	156047	ADVU-63- -A-P-A
		10 mm	156645	ADVU-63-10-A-P-A
		15 mm	156646	ADVU-63-15-A-P-A
		20 mm	156647	ADVU-63-20-A-P-A
		25 mm	156648	ADVU-63-25-A-P-A
		30 mm	156649	ADVU-63-30-A-P-A
		40 mm	156650	ADVU-63-40-A-P-A
		50 mm	156651	ADVU-63-50-A-P-A
		60 mm	156652	ADVU-63-60-A-P-A
		80 mm	156653	ADVU-63-80-A-P-A
	雌ねじ	1 ... 300 mm	156007	ADVU-63- -P-A
		10 mm	156559	ADVU-63-10-P-A
		15 mm	156560	ADVU-63-15-P-A
		20 mm	156561	ADVU-63-20-P-A
		25 mm	156562	ADVU-63-25-P-A
		30 mm	156563	ADVU-63-30-P-A
		40 mm	156564	ADVU-63-40-P-A
		50 mm	156565	ADVU-63-50-P-A
		60 mm	156566	ADVU-63-60-P-A
		80 mm	156567	ADVU-63-80-P-A
80 mm	雄ねじ	1 ... 400 mm	156048	ADVU-80- -A-P-A
		10 mm	156654	ADVU-80-10-A-P-A
		15 mm	156655	ADVU-80-15-A-P-A
		20 mm	156656	ADVU-80-20-A-P-A
		25 mm	156657	ADVU-80-25-A-P-A
		30 mm	156658	ADVU-80-30-A-P-A
		40 mm	156659	ADVU-80-40-A-P-A
		50 mm	156660	ADVU-80-50-A-P-A
		60 mm	156661	ADVU-80-60-A-P-A
		80 mm	156662	ADVU-80-80-A-P-A
	雌ねじ	1 ... 400 mm	156008	ADVU-80- -P-A
		10 mm	156568	ADVU-80-10-P-A
		15 mm	156569	ADVU-80-15-P-A
		20 mm	156570	ADVU-80-20-P-A
		25 mm	156571	ADVU-80-25-P-A
		30 mm	156572	ADVU-80-30-P-A
		40 mm	156573	ADVU-80-40-P-A
		50 mm	156574	ADVU-80-50-P-A
		60 mm	156575	ADVU-80-60-P-A
		80 mm	156576	ADVU-80-80-P-A
100 mm	雄ねじ	1 ... 400 mm	156049	ADVU-100- -A-P-A
		10 mm	156663	ADVU-100-10-A-P-A
		15 mm	156664	ADVU-100-15-A-P-A
		20 mm	156665	ADVU-100-20-A-P-A
		25 mm	156666	ADVU-100-25-A-P-A
		30 mm	156667	ADVU-100-30-A-P-A
		40 mm	156668	ADVU-100-40-A-P-A
		50 mm	156669	ADVU-100-50-A-P-A
		60 mm	156670	ADVU-100-60-A-P-A
		80 mm	156671	ADVU-100-80-A-P-A
	雌ねじ	1 ... 400 mm	156009	ADVU-100- -P-A
		10 mm	156577	ADVU-100-10-P-A
		15 mm	156578	ADVU-100-15-P-A
		20 mm	156579	ADVU-100-20-P-A

発注データ

ADVU				
ピストン径	ピストンロッドエンド	ストローク	製品番号	タイプ
100 mm	雌ねじ	30 mm	156581	ADVU-100-30-P-A
		40 mm	156582	ADVU-100-40-P-A
		50 mm	156583	ADVU-100-50-P-A
		60 mm	156584	ADVU-100-60-P-A
		80 mm	156585	ADVU-100-80-P-A
125 mm	雄ねじ	1 ... 400 mm	175771	ADVU-125- -A-P-A
		10 mm	175762	ADVU-125-10-A-P-A
		15 mm	175763	ADVU-125-15-A-P-A
		20 mm	175764	ADVU-125-20-A-P-A
		25 mm	175765	ADVU-125-25-A-P-A
		30 mm	175766	ADVU-125-30-A-P-A
		40 mm	175767	ADVU-125-40-A-P-A
		50 mm	175768	ADVU-125-50-A-P-A
		60 mm	175769	ADVU-125-60-A-P-A
		80 mm	175770	ADVU-125-80-A-P-A
	雌ねじ	1 ... 400 mm	175759	ADVU-125- -P-A
		10 mm	175750	ADVU-125-10-P-A
		15 mm	175751	ADVU-125-15-P-A
		20 mm	175752	ADVU-125-20-P-A
		25 mm	175753	ADVU-125-25-P-A
		30 mm	175754	ADVU-125-30-P-A
		40 mm	175755	ADVU-125-40-P-A
		50 mm	175756	ADVU-125-50-P-A
		60 mm	175757	ADVU-125-60-P-A
		80 mm	175758	ADVU-125-80-P-A

周辺機器一覧

周辺機器の概要 ADVU/AEVU-12 ...100




アクセサリ		→ ページ/インターネット
タイプ/発注コード	説明	
[1] ADVU/AEVU	空気圧アクチュエータ	advu
[2] スピードコントローラ GRLA	速度調整用	grla
[2] スピードコントローラ GRLZ	速度調整用	grlz
[3] ワンタッチコネクタ QS	全体公差のある圧縮空気チューブの接続用	qs
[4] フート金具 HUA-...-R3	• ロッドカバーおよびヘッドカバー用 • 高腐食保護	35
[4] フート金具 HUA	ロッドカバーおよびヘッドカバー用	35
[5] フランジ金具 FUA	ロッドカバーまたはヘッドカバー用	35
[6] スイベルフランジ SUA	• ヘッドカバー用 • Φ12 ~ 25用	36
[7] クレビスフート CRLBN	高腐食保護	39
[7] クレビスフート LBN	—	39
[8] スイベルフランジ SUA	• ヘッドカバー用 • Φ32 ~ 100用	36
[9] クレビスフート LN	—	39
[10] クレビスフート CRLNG	高腐食保護	40
[10] クレビスフート LNG	—	39
[11] クレビスフート LSN	球面軸受付	39

周辺機器一覧

アクセサリ		→ ページ/インターネット
タイプ/発注コード	説明	
[12] スイベルフランジ SNCL	—	37
[13] 取付キット DPVU	同じピストン径(Φ)を持つ 2 台のシリンダを接続し多位置シリンダを形成するコネクションブロック	38
[14] 近接センサ SME-8	• 磁気リード • シリンダフレームに統合可能	42
[14] 近接センサ SMT-8M	• 磁気抵抗 • シリンダフレームに統合可能	42
[15] 溝カバー ABP-5-S	センサケーブルやセンサ溝を汚れから保護	43
[16] アダプタ AD	真空パッド用	42
[17] フランジカブラ KSZ	ラジアル偏差補正用回転レスシリンダ用	41
[18] フランジカブラ KSG	ラジアル偏差補正用	41
[19] フレキシカブラ CRFK	• ラジアル/角度偏差補正用 • 高腐食保護	42
[19] ロッドカブラ FK	ラジアル/角度偏差補正用	41
[20] 2山ナックル CRSG	• 一平面内でのシリンダ回転運動が可能 • 高腐食保護	42
[20] 2山ナックル SG	一平面内でのシリンダ回転運動が可能	41
[21] ロッドアイ CRSGS	• 球面軸受付 • 高腐食保護	41
[21] ロッドアイ SGS	球面軸受付	40
[22] 垂直クレビスフット LQG	—	40
[23] ロッドクレビス SGA	雄ねじ	41
[24] クレビスフット LBG-_-R3	高腐食保護	40
[24] クレビスフット LBG	—	40

周辺機器一覧

周辺機器の概要 ADVU-125




アクセサリ		→ ページ/インターネット
タイプ/発注コード	説明	
[1] ADVU	空気圧アクチュエータ	ADVU/AEVU
[2] スピードコントローラ GRLA	速度調整用	grla
[2] スピードコントローラ GRLZ	速度調整用	grlz
[3] ワンタッチコネクタ QS	全体公差のある圧縮空気チューブの接続用	qs
[4] フート金具 HNC	ロッドカバーおよびヘッドカバー用	35
[4] フート CRHNC	- ロッドカバーおよびヘッドカバー用 - 高腐食保護	35
[5] フランジ金具 FNC	ロッドカバーまたはヘッドカバー用	35
[6] スイベルフランジ SNC	ヘッドカバー用	36
[7] クレビスフート LSNSG	溶接可能, 球面軸受付	39
[8] スイベルフランジ SNCB	ヘッドカバー用	36
[8] スイベルフランジ SNCB- _{-R3}	- ヘッドカバー用 - Φ32 ~ 100用 - 高腐食保護	37
[9] クレビスフート LSN	球面軸受付	39
[10] クレビスフート LN	—	39


周辺機器一覧


アクセサリ		→ ページ/インターネット
タイプ/発注コード	説明	
[11] スイベルフランジ SNCS	- 球面軸受付 - ヘッドカバー用	37
[11] スイベルフランジ SNCS-_-R3	- 球面軸受付 - ヘッドカバー用 - 高腐食保護	37
[12] クレビスフート LBG	—	40
[12] クレビスフート LBG-_-R3	高腐食保護	40
[13] スイベルフランジ SNCL	ヘッドカバー用	37
[14] トラニオン金具 ZNCF	ロッドカバーおよびヘッドカバー用	36
[15] トラニオンサポート LNZG	—	38
[15] トラニオンブラケット CRLNZG	高腐食保護	38
[16] トラニオン金具キット DAMT	シリンダプロファイルの任意の位置に取付可能	37
[17] 取付キット DPNC	同じピストン径(Φ)を持つ 2 台のシリンダを接続し多位置シリンダを形成するコネクションブロック	38
[18] 近接センサ SME-8	- 磁気リード - シリンダフレームに統合可能	42
[18] 近接センサ SMT-8M	- 磁気抵抗 - シリンダフレームに統合可能	42
[19] 溝カバー ABP-5-S	センサケーブルやセンサ溝を汚れから保護	43
[20] フランジカブラ KSG	ラジアル偏差補正用	41
[21] フレキシカブラ CRFK	- ラジアル/角度偏差補正用 - 高腐食保護	42
[21] ロッドカブラ FK	ラジアル/角度偏差補正用	41
[22] 2山ナックル CRSKG	- 一平面内でのシリンダ回転運動が可能 - 高腐食保護	42
[22] 2山ナックル SG	一平面内でのシリンダ回転運動が可能	41
[23] ロッドアイ CRSKS	- 球面軸受付 - 高腐食保護	41
[23] ロッドアイ SGS	球面軸受付	40
[24] 垂直クレビスフート LQG	—	40
[25] ロッドクレビス SGA	雄ねじ	41


アクセサリ

フート金具 HUA					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Ø12/16用	銅, 亜鉛めっき	45 g	157309	HUA-12/16
	Φ20用		88 g	157310	HUA-20
	Φ25用		94 g	157311	HUA-25
	Φ32用		171 g	157312	HUA-32
	Φ40用		220 g	157313	HUA-40
	Φ50用		344 g	157314	HUA-50
	Φ63用		581 g	157315	HUA-63
	Φ80用		878 g	157316	HUA-80
	Φ100用		1,117 g	157317	HUA-100


フート金具 HUA-...-R3					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Ø12/16用	銅, 保護カバー付	45 g	176873	HUA-12/16-R3
	Φ20用		70 g	176874	HUA-20-R3
	Φ25用		76 g	176875	HUA-25-R3
	Φ32用		175 g	176876	HUA-32-R3
	Φ40用		224 g	176877	HUA-40-R3
	Φ50用		352 g	176878	HUA-50-R3
	Φ63用		593 g	176879	HUA-63-R3
	Φ80用		902 g	176880	HUA-80-R3
	Φ100用		1,128 g	176881	HUA-100-R3


フート金具 HNC					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ125用	銅, 亜鉛めっき	1,902 g	174375	HNC-125


フート CRHNC					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ125用	ステンレス	1,920 g	176943	CRHNC-125


フランジ金具 FUA					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Ø12/16用	鍛造アルミ合金	48 g	157299	FUA-12/16
	Φ20用		77 g	157300	FUA-20
	Φ25用		91 g	157301	FUA-25
	Φ32用		290 g	157302	FUA-32
	Φ40用		449 g	157303	FUA-40
	Φ50用		658 g	157304	FUA-50
	Φ63用		1,277 g	157305	FUA-63
	Φ80用		1,910 g	157306	FUA-80
	Φ100用		2,716 g	157307	FUA-100


アクセサリ

フランジ金具 FNC					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ125用	鋼, 亜鉛めっき	3,780 g	174382	FNC-125


スイベルフランジ SUA					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Ø12/16用	鍛造アルミ合金	22 g	157319	SUA-12/16
	Φ20用		41 g	157320	SUA-20
	Φ25用		45 g	157321	SUA-25
	Φ32用		138 g	157322	SUA-32
	Φ40用		199 g	157323	SUA-40
	Φ50用		288 g	157324	SUA-50
	Φ63用		531 g	157325	SUA-63
	Φ80用		764 g	157326	SUA-80
	Φ100用		1,285 g	157327	SUA-100


トラニオン金具 ZNCF					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ125用	ステンレス	3,484 g	174417	ZNCF-125

スイベルフランジ SNC					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ125用	アルミダイキャスト	1,732 g	174389	SNC-125


スイベルフランジ SNCB					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ32用	アルミダイキャスト	103 g	174390	SNCB-32


アクセサリ

スイベルフランジ SNCB-_-R3						
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ	
	Φ125用	アルミダイキャスト, 保護カバー付	1,781 g	176950	SNCB-125-R3	


スイベルフランジ SNCS						
	説明	取付金具材質	マテリアルに関する注意事項	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ125用	鍛造アルミ合金	RoHS対応	1,360 g	174403	SNCS-125

スイベルフランジ SNCS-_-R3						
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ	
	Φ125用	鍛造アルミ合金, 保護カバー付	1,360 g	2895926	SNCS-125-R3	

スイベルフランジ SNCL						
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ	
	Φ32用	アルミダイキャスト	71 g	174404	SNCL-32	
	Φ40用		95 g	174405	SNCL-40	
	Φ50用		158 g	174406	SNCL-50	
	Φ63用		225 g	174407	SNCL-63	
	Φ80用		436 g	174408	SNCL-80	
	Φ100用		606 g	174409	SNCL-100	
	Φ125用		1,135 g	174410	SNCL-125	


トラニオン金具キット DAMT						
	説明	トラニオンフランジ材質	製品質量	製品番号	タイプ	
	Φ125用	亜鉛めっき鋼	3,013.3 g	163531	DAMT-V7-125-A	

アクセサリ

取付キット DPVU					
	説明	材質:フランジ	製品質量	製品番号	タイプ
	Ø12/16用	鍛造アルミ合金	35 g	161194	DPVU-12/16
	Φ20用		54 g	161195	DPVU-20
	Φ25用		65 g	161196	DPVU-25
	Φ32用		111 g	161197	DPVU-32
	Φ40用		155 g	161198	DPVU-40
	Φ50用		212 g	161199	DPVU-50
	Φ63用		372 g	161200	DPVU-63
	Φ80用		580 g	161201	DPVU-80
	Φ100用		935 g	161202	DPVU-100

取付キット DPNC					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ125用	鍛造アルミ合金	2,090 g	174424	DPNC-125

同じピストン径の2台のシリンダ用接続ブロック1で、3か所または4か所の多位置シリンダを構成





多位置シリンダは、ピストンロッドが反対方向に伸びる2つの別々のシリンダで構成される。制御とストロークにより、このタイプのシリンダは最大4か所のポジションを構成することができ、各停止位置で正確に停止します。

ロッドの片側が固定されているとシリンダチューブが動くのでご注意ください。このためシリンダへのエア接続はフレキシブルでなければなりません。


3ポジションの実現:この目的のためには、同じストロークのシリンダ2台を互いに接続する必要があります。


4ポジションの実現:この目的のためには、同じストロークのシリンダ2台を互いに接続する必要があります。


トラニオンサポート LNZG					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ100, 125用	鍛造アルミ合金	306 g	32962	LNZG-100/125


トラニオンブラケット CRLNZG					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ100, 125用	ステンレス	739 g	161877	CRLNZG-100/125


アクセサリ

クレビスフート LBN					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Ø12/16用	鋼, 亜鉛めっき	40 g	6058	LBN-12/16
	Ø 20/25用		84 g	6059	LBN-20/25

クレビスフート CRLBN					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ12, 16用	ステンレス	39 g	161862	CRLBN-12/16
	Φ20, 25用		82 g	161863	CRLBN-20/25


クレビスフート LN					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ32用	焼戻し鋼	149 g	5147	LN-32
	Φ40用		192 g	5148	LN-40
	Φ50用		322 g	5149	LN-50
	Φ63用	ダクタイル鋳造	492 g	5150	LN-63
	Φ80用		793 g	5151	LN-80
	Φ100用		1,232 g	5152	LN-100
	Φ125用		2,630 g	9036	LN-125


クレビスフート LNG					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ32用	焼戻し鋼	133 g	33890	LNG-32
	Φ40用		161 g	33891	LNG-40
	Φ50用		281 g	33892	LNG-50
	Φ63用	ダクタイル鋳造	439 g	33893	LNG-63
	Φ80用		727 g	33894	LNG-80
	Φ100用		1,139 g	33895	LNG-100


クレビスフート LSN					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ32用	ステンレス	162 g	5561	LSN-32
	Φ40用		219 g	5562	LSN-40
	Φ50用		366 g	5563	LSN-50
	Φ63用	ダクタイル鋳造	472 g	5564	LSN-63
	Φ80用		755 g	5565	LSN-80
	Φ100用		1,166 g	5566	LSN-100
	Φ125用		2,705 g	6987	LSN-125

クレビスフート LSN5G					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ125用	ダクタイル鋳造	3,038 g	31746	LSNG-125


アクセサリ

クレビスフート LBG					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ32用	ステンレス	220 g	31761	LBG-32
	Φ40用		300 g	31762	LBG-40
	Φ50用		540 g	31763	LBG-50
	Φ63用		580 g	31764	LBG-63
	Φ80用	ダクタイル鋳造	1,050 g	31765	LBG-80
	Φ100用		1,375 g	31766	LBG-100
	Φ125用		4,140 g	31767	LBG-125


垂直クレビスフート LQG					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ32用	ステンレス	301 g	31768	LQG-32
	Φ40用		369 g	31769	LQG-40
	Φ50用		706 g	31770	LQG-50
	Φ63用		784 g	31771	LQG-63
	Φ80用	ダクタイル鋳造	1,126 g	31772	LQG-80
	Φ100用		1,493 g	31773	LQG-100
	Φ125用		3,778 g	31774	LQG-125


クレビスフート CRLNG					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ32用	電解研磨加工, ステンレス	133 g	161840	CRLNG-32
	Φ40用		161 g	161841	CRLNG-40
	Φ50用		281 g	161842	CRLNG-50
	Φ63用		370 g	161843	CRLNG-63
	Φ80用		562 g	161844	CRLNG-80
	Φ100用		915 g	161845	CRLNG-100


クレビスフート LBG-R3					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ32用	ステンレス	220 g	2078790	LBG-32-R3
	Φ40用		300 g	2078792	LBG-40-R3
	Φ50用		540 g	2078794	LBG-50-R3
	Φ63用		580 g	2078795	LBG-63-R3
	Φ80用		1,050 g	2078797	LBG-80-R3
	Φ100用		1,375 g	2078799	LBG-100-R3
	Φ125用		4,140 g	2078837	LBG-125-R3


ロッドアイ SGS					
	説明	材質 ハウジング	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ12用	亜鉛めっき銅	30 g	9254	SGS-M6
	Φ16用		54 g	9255	SGS-M8
	Φ32用		88 g	9261	SGS-M10X1,25
	Φ40用		130 g	9262	SGS-M12X1,25
	Φ50用, Φ63用		261 g	9263	SGS-M16X1,5
	Φ80用, Φ100用		468 g	9264	SGS-M20X1,5
	Φ125用		1,339 g	10774	SGS-M27X2


アクセサリ

ロッドクレビス SGA					
	説明	材質 ロッドアイ	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ32用		130 g	32954	SGA-M10X1,25
	Φ40用		225 g	10767	SGA-M12X1,25
	Φ50用, Φ63用		515 g	10768	SGA-M16X1,5
	Φ80用, Φ100用		960 g	10769	SGA-M20X1,5
	Φ125用		2,190 g	10770	SGA-M27X2

2山ナックル SG					
	説明	材質 クレビス	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ12用	鋼, 亜鉛めっき	22 g	3110	SG-M6
	Φ16用		53 g	3111	SG-M8
	Φ32用		103 g	6144	SG-M10X1,25
	Φ40用		166 g	6145	SG-M12X1,25
	Φ50用, Φ63用		375 g	6146	SG-M16X1,5
	Φ80用, Φ100用		793 g	6147	SG-M20X1,5
	Φ125用		2,135 g	14987	SG-M27X2-B

ロッドカブラ FK					
	説明	材質 ハウジング	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ12用	亜鉛めっき鋼	24 g	2061	FK-M6
	Φ16用		56 g	2062	FK-M8
	Φ32用		236 g	6140	FK-M10X1,25
	Φ40用		245 g	6141	FK-M12X1,25
	Φ50用, Φ63用		709 g	6142	FK-M16X1,5
	Φ80用, Φ100用		792 g	6143	FK-M20X1,5
	Φ125用		2,129 g	10485	FK-M27X2


フランジカブラ KSG					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ32用	鋼, 亜鉛めっき	229 g	32963	KSG-M10X1,25
	Φ40用		447 g	32964	KSG-M12X1,25
	Φ50用, Φ63用		882 g	32965	KSG-M16X1,5
	Φ80用, Φ100用		1,143 g	32966	KSG-M20X1,5
	Φ125用		1,083 g	32967	KSG-M27X2

フランジカブラ KSZ					
	説明	取付金具材質	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ12用	鋼, 亜鉛めっき	45 g	36123	KSZ-M6
	Φ16用		70 g	36124	KSZ-M8
	Φ32用		110 g	36125	KSZ-M10X1,25
	Φ40用		180 g	36126	KSZ-M12X1,25
	Φ50用, Φ63用		246 g	36127	KSZ-M16X1,5
	Φ80用, Φ100用		418 g	36128	KSZ-M20X1,5


ロッドアイ CRSGS					
	説明	材質 ハウジング	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ12用	ステンレス	29 g	195580	CRSGS-M6
	Φ16用		55 g	195581	CRSGS-M8
	Φ32用		87 g	195582	CRSGS-M10X1,25
	Φ40用		129 g	195583	CRSGS-M12X1,25
	Φ50用, Φ63用		265 g	195584	CRSGS-M16X1,5
	Φ80用, Φ100用		464 g	195585	CRSGS-M20X1,5
	Φ125用		1,333 g	195586	CRSGS-M27X2

アクセサリ


2山ナックル CRSG

	説明	材質 クレビス	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ12用		22 g	13567	CRSG-M6
	Φ16用		52.2 g	13568	CRSG-M8
	Φ32用		101.8 g	13569	CRSG-M10X1,25
	Φ40用		162.8 g	13570	CRSG-M12X1,25
	Φ50用, Φ63用		380.2 g	13571	CRSG-M16X1,5
	Φ80用, Φ100用		757.8 g	13572	CRSG-M20X1,5
	Φ125用		2,022.1 g	185361	CRSG-M27X2

フレキシカブラ CRFK


	説明	材質 ハウジング	製品質量	製品番号	タイプ
	Φ32用	ステンレス	230 g	2305778	CRFK-M10X1,25
	Φ40用			2305779	CRFK-M12X1,25
	Φ50用, Φ63用		670 g	2490673	CRFK-M16X1,5
	Φ80用, Φ100用		1,280 g	2545677	CRFK-M20X1,5

アダプタ AD

	説明	LABS 認証	製品番号	タイプ
	Φ12用	VDMA24364-B1/B2-L	157329	AD-M6-1/8
			157330	AD-M6-1/4
			157328	AD-M6-M5
	Φ16用		157332	AD-M8-1/4
			157331	AD-M8-1/8
	Ø20用		157333	AD-M10X1,25-1/8
	Ø25/32/40用		157334	AD-M10X1,25-1/4
	Ø50用		160256	AD-M12X1,25-1/4
Ø63用	160257	AD-M12X1,25-3/8		


T溝用近接センサ SMT, 磁気抵抗式

リンク [smt](#)


	取付方法	スイッチ出力	電気接続	ケーブル長	製品番号	タイプ
	ねじ込み済み, 溝丈夫から挿入	3ワイヤ NPN ノーマルオープン接点	バラ	2.5 m	574338	SMT-8M-A-NS-24V-E-2,5-OE
			M8プラグ, Aコード	0.3 m	574339	SMT-8M-A-NS-24V-E-0,3-M8D
		3線PNPノーマルクローズ	バラ	7.5 m	574340	SMT-8M-A-PO-24V-E-7,5-OE
		3線, PNP, ノーマルオープン		2.5 m	574335	SMT-8M-A-PS-24V-E-2,5-OE
			M8プラグ, Aコード	0.3 m	574334	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
			M12プラグ, Aコード		574337	SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M12


T溝用近接センサ SME, 磁気リード


リンク [sme](#)


	取付方法	スイッチ出力	電気接続	ケーブル長	製品番号	タイプ
	ねじ込み済み, 溝丈夫から挿入	3線 ノーマルクローズ	バラ	7.5 m	546799	SME-8M-DO-24V-K-7,5-OE
		3 ワイヤクロザー		2.5 m	543862	SME-8M-DS-24V-K-2,5-OE
				5 m	543863	SME-8M-DS-24V-K-5,0-OE
		M8プラグ, Aコード	0.3 m	543861	SME-8M-DS-24V-K-0,3-M8D	
		2線式NO接点	バラ	2.5 m	543872	SME-8M-ZS-24V-K-2,5-OE


アクセサリ

接続ケーブル NEBA, ストレート, M8						
	電気ポート1, 接続方式	電気接続ポ ート2, 接続方式	電気接続ポ ート2, 芯数	ケーブル長	製品番号	タイプ
	M8x1, EN 61076-2-104 準拠のAコード	オープンエンド	3	2.5 m	8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3

接続ケーブル NEBA, ストレート, M12						
	電気ポート1, 接続方式	電気接続ポ ート2, 接続方式	電気接続ポ ート2, 芯数	ケーブル長	製品番号	タイプ
	M12x1, EN 61076-2-101 準拠のAコード	オープンエンド	3	2.5 m	8078236	NEBA-M12G5-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078237	NEBA-M12G5-U-5-N-LE3

接続ケーブル NEBA, エルボ, M8						
	電気ポート1, 接続方式	電気接続ポ ート2, 接続方式	電気接続ポ ート2, 芯数	ケーブル長	製品番号	タイプ
	M8x1, EN 61076-2-104 準拠のAコード	オープンエンド	3	2.5 m	8078230	NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078231	NEBA-M8W3-U-5-N-LE3

接続ケーブル NEBA, エルボ, M12						
	電気ポート1, 接続方式	電気接続ポ ート2, 接続方式	電気接続ポ ート2, 芯数	ケーブル長	製品番号	タイプ
	M12x1, EN 61076-2-101 準拠のAコード	オープンエンド	3	2.5 m	8078245	NEBA-M12W5-U-2.5-N-LE3
				5 m	8078246	NEBA-M12W5-U-5-N-LE3

T溝用溝カバー ABP				
	説明	パッケージ数量 [個数]	製品番号	タイプ
	長さ 0.5m, 装着可能	2	151680	ABP-5-S