


Schematic Solution GDDE

FESTO



Merkmale

Auf einen Blick



Ein automatisiert erstelltes EPLAN Projekt ist die einfache Lösung, wenn es um komplexe, konfigurierbare Produkte geht. Festo bietet einen Service an, um ein komplettes, konfigurationsrichtiges EPLAN Projekt automatisiert zusammen zu stellen.

Übersicht



- Durch die automatisierte Erstellung von EPLAN Projekten werden Zeit und Kosten gespart
- Keine aufwändige Erstellung von Dokumenten aus Einzelmakros per Hand
- Durch den Webservice jederzeit verfügbar
- Vollständige, konfigurationsrichtige Abbildung nach mechatronischen Gesichtspunkten
- Automatisierte Generierung nach IEC 61355, IEC 81346 und ISO 1219

Typenschlüssel

001	Baureihe	002	Medium
GDDE	EPLAN Projekte	PF	Projektdatei

Bestellangaben

GDDE			
	Medium	Teile-Nr.	Typ
	Projektdatei	8077593	GDDE-PF

Konfigurierbare Produkte mit GDDE, Motion Terminal VTEM

	Normalnenndurchfluss Belüftung 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	Normalnenndurchfluss Entlüftung 0,6->0,5 MPa (6->5 bar, 87->72,5 psi)	Teile-Nr.	Typ
	450 l/min	480 l/min	8047502	VTEM


Konfigurierbare Produkte mit GDDE, Servopressen-Bausatz YJKP

	Arbeitshub	Presskraft	Teile-Nr.	Typ
	100 ... 400 mm	0 ... 17 kN	8077950	YJKP


Konfigurierbare Produkte mit GDDE, Ventilinseln MPA

	Ventilgröße	Max. Normalnenndurchfluss	Teile-Nr.	Typ
	10 mm, 14 mm, 20 mm	360 l/min bei 10 mm, 550 l/min bei 14 mm, 700 l/min bei 20 mm	539105	MPA-MPM-VI
			530411	MPA-FB-VI
	14 mm	780 l/min bei 14 mm	575465	MPAC-VI
	10 mm, 14 mm, 20 mm	360 l/min bei 10 mm, 550 l/min bei 14 mm, 700 l/min bei 20 mm	546279	MPA-ASI-VI
			569926	MPAL-VI

Konfigurierbare Produkte mit GDDE, Ventilinsel VTUG

	Ventilgröße	Max. Normalnenndurchfluss	Teile-Nr.	Typ
	10 mm, 14 mm, 18 mm	330 l/min bei 10 mm, 630 l/min bei 14 mm, 1200 l/min bei 18 mm	573606	VTUG
		380 l/min bei 10 mm, 780 l/min bei 14 mm, 1380 l/min bei 18 mm	572230	VTUG-S

Bestellangaben

Konfigurierbare Produkte mit GDDE, Ventilseln VTSA				
	Ventilgröße	Max. Normalnennendurchfluss	Teile-Nr.	Typ
	18 mm, 26 mm, 42 mm, 52 mm, 65 mm	550 l/min bei 18 mm, 1100 l/min bei 26 mm, 1300 l/min bei 42 mm, 2900 l/min bei 52 mm, 4000 l/min bei 65 mm	555565	VTSA-ASI-NPT
			539216	VTSA-MP-NPT
			555564	VTSA-ASI
			539215	VTSA-MP
			539218	VTSA-FB-NPT
			539217	VTSA-FB
		700 l/min bei 18 mm, 1350 l/min bei 26 mm, 1860 l/min bei	547965	VTSA-F-FB
			555566	VTSA-F-ASI
			547963	VTSA-F-MP

Konfigurierbare Produkte mit GDDE, modulares elektrisches Terminal			
	Elektrische Ansteuerung	Teile-Nr.	Typ
	Feldbus, integrierte Steuerung	197330	CPX
		5237644	CPX-E