


Solenoid valf CPE

FESTO



Özellikler

Bir bakışta

Parametre:

- Yapı genişliği 10, 14, 18 ve 24 mm
- Debi 180 ... 3200 l/dak
- Not: Her iki solenoid bobine aynı anda enerji verilirse 5/3 solenoid valf daha önce bulunduğu anahtarlama konumunda kalır. Valf, her iki solenoid bobine enerji verilmediğinde yay kuvveti nedeniyle merkez pozisyonu alır.


Avantajlar:

- Performans için optimize edilmiş boyutlar: CPE, Kompakt Performans solenoid valfleri, minimum genişlikleri ve en yüksek akış hızlarıyla düşük elektrik gücü tüketimi ile karakterize edilir.
- Valf montajı doğrudan yerinde: silindir üzerinde; hareketli sistem parçalarında; tekli montaj yoluyla değişken kurulum
- En küçük hava hacmine sahip kısa hortumlar: kısa anahtarlama süreleri; en kısa reaksiyon süreleri
- Sistemlerin optimizasyonu: daha kısa makine döngüleri; daha yüksek ürün adedi; düşük enerji tüketimi
- Kullanışlı manuel kumanda
- CPE10, CPE14 ve CPE18: 2 ila 10 valf konumlu sağlam alüminyumdan yapılmış sabit ızgara bağlantı blokları veya sağlam plastikten yapılmış modüler bağlantı blokları kullanılarak basit batarya yapısı.
- CPE10 ve CPE14 boyutları için NEBV bağlantı hatlarına bir akım azaltma entegre edilmiştir. Bu, tüm CPE valfleri için %100 görev döngüsünün geçerli olduğu anlamına gelir.


Valf fonksiyonu

Not: Her iki solenoid bobine aynı anda enerji verildiğinde 5/3 solenoid valfi önceden varsayılan anahtarlama konumunda kalır. Her iki solenoid bobine enerji verilmediğinde vana yay kuvveti ile merkez pozisyonunu alır.

[3GL] 3/2 yollu valf, bekleme konumu kapalı




[5L] 5/2 yollu valf, tek bobinli




Bekleme konumunda kapalı

[5]] 5/2 yollu valf, iki konumlu



[5/3G] 5/3 yollu valf, orta konum kapalı



Bekleme konumunda kapalı

Tip anahtarı

001	Seri	
CPE	Solenoid valf, Compact Performance	

002	Yapı genişliği	
10	10 mm	
14	14 mm	
18	18 mm	
24	24 mm	

003	Nominal çalışma gerilimi	
	Yok	
M1	24 V DC	
M2	110 V AC	
M3	230 V AC	

004	Elektrik bağlantısı	
BH	Bağlantı şeması ZC	
CH	Soket M8x1	
H	Bağlantı şeması ZC	
P1	ISO 15218 uyarınca 15mm boyutunda CNOMO arayüzü için pilot valfler için	

005	Valf fonksiyonu	
5L	5/2 yollu valf, tek bobinli	
5J	5/2 yollu valf, iki konumlu	
3GL	3/2 yollu valf, bekleme konumu kapalı	
30L	3/2 yollu valf, bekleme konumunda açık	
5/3G	5/3 yollu valf, orta konum kapalı	
5/3E	5/3 yollu valf, kalmalı, orta konum hava tahliye eder	
5/3B	5/3 yollu valf, orta konum hava verir	

006	Pilot havası	
	Dahili	
S	Harici	

007	Pnömatik bağlantı	
M5	M5	
M7	M7	
1/8	G1/8	
1/4	G1/4	
3/8	G3/8	
QS-4	Soketli bağlantı 4 mm	
QS-6	Soket bağlantı 6 mm	
QS-8	Soket bağlantısı 8 mm	
QS-10	Soketli bağlantı 10 mm	
QS-12	Soketli bağlantı 12 mm	

008	Nesil	
	Yok	
B	B Serisi	

Veri sayfası

CPE10, Genel teknik veriler							
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli	3/2 açık tek bobinli	5/2 çift bobinli	5/2 tek bobinli	5/3 basınçlı	5/3 hava tahliyeli	5/3 kapalı
Geri alma türü	pnömatik yay		–	pnömatik yay	mekanik yay		
Tasarım	Piston sürgüsü						
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak						
Örtüşme	Pozitif kapsama						
Çalıştırma türü	elektrikli						
Kontrol türü	Pilot kumandalı						
Pilot hava beslemesi	harici	harici, dahili					
Akış yönü	tersine çevrilemez		tersine çevrilemez, tersine çevrilebilir				
Hava tahliye fonksiyonu	–		kısılabılır				
Manuel kumanda	aksesuarlarla geçmeli, basmalı						
Montaj türü	geçiş deliği ile						
Montaj konumu	İstenildiği gibi						
Pnömatik bağlantı 1	M5, M7, QS-4, QS-6						
Pnömatik bağlantı 2	M5, M7, QS-4, QS-6						
Pnömatik bağlantı 3	M7						
Pnömatik bağlantı 4	–		M5, M7, QS-4, QS-6				
Pnömatik bağlantı 5	–		M7				
Kontrol havası bağlantısı 12	M3						
Kontrol havası bağlantısı 14	–		M3				
Nominal genişlik	4 mm						
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	190 ... 400 l/dak		180 ... 350 l/dak		180 ... 300 l/dak	180 ... 250 l/dak	180 ... 350 l/dak
Açma anahtarlama süresi	14 ms		–	16 ms			
Kapama anahtarlama süresi	14 ms		–	20 ms			
Değiştirme anahtarlama süresi	–		8 ms	–			
Devreye girme süresi	100%, Tutma akımı azaltımı ile bağlantılı olarak%100						
Yapı genişliği	10 mm						
Korozyon direnci sınıfı KBK ¹⁾	2 - orta derece korozyona maruziyet						

1) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/x/topic/kbk

CPE10, Çalışma ve çevre koşulları							
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli	3/2 açık tek bobinli	5/2 çift bobinli	5/2 tek bobinli	5/3 basınçlı	5/3 hava tahliyeli	5/3 kapalı
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava						
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava						
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)						
Çalışma basıncı	-0,09 ... 1 MPa						
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar						
Kontrol basıncı	0,25 ... 0,8 MPa			0,3 ... 0,8 MPa			
Kontrol basıncı	2,5 ... 8 bar			3 ... 8 bar			
Ortam sıcaklığı	-5 ... 50°C						
Akışkan sıcaklığı	-5 ... 50°C						
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)						
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL MH19482						

CPE10, elektriksel veriler							
Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli	3/2 açık tek bobinli	5/2 çift bobinli	5/2 tek bobinli	5/3 basınçlı	5/3 hava tahliyeli	5/3 kapalı
Koruma türü	IP65, IP67, soketli, IEC 60529'ye göre						

CPE10, malzemeler	
Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Veri sayfası

CPE14, Genel teknik veriler

Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli	3/2 açık tek bobinli	5/2 çift bobinli	5/2 tek bobinli	5/3 basınçlı	5/3 hava tahliyeli	5/3 kapalı
Geri alma türü	pnömatik yay	–	pnömatik yay	mekanik yay			
Tasarım	Piston sürgüsü						
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak						
Örtüşme	Pozitif kapsama						
Çalıştırma türü	elektrikli						
Kontrol türü	Pilot kumandalı						
Pilot hava beslemesi	harici, dahili						
Akış yönü	tersine çevrilemez	tersine çevrilemez, tersine çevrilebilir					
Hava tahliye fonksiyonu	–	kısılabılır					
Manuel kumanda	aksesuarlarla geçmeli, basmalı						
Montaj türü	geçiş deliği ile						
Montaj konumu	İstenildiği gibi						
Pnömatik bağlantı 1	G1/8, QS-6, QS-8						
Pnömatik bağlantı 2	G1/8, QS-6, QS-8						
Pnömatik bağlantı 3	G1/8						
Pnömatik bağlantı 4	–	G1/8, QS-6, QS-8					
Pnömatik bağlantı 5	–	G1/8					
Kontrol havası bağlantısı 12	M3						
Kontrol havası bağlantısı 14	–	M3					
Nominal genişlik	6 mm						
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	510 ... 900 l/dak	400 ... 800 l/dak		370 ... 750 l/dak	370 ... 700 l/dak	410 ... 750 l/dak	
Açma anahtarlama süresi	16 ms	–	24 ms	20 ms			
Kapama anahtarlama süresi	27 ms	–	32 ms	42 ms			
Devreye girme süresi	100%, Tutma akımı azaltımı ile bağlantılı olarak %100						
Yapı genişliği	14 mm						
Korozyon direnci sınıfı KBK ¹⁾	2 - orta derece korozyona maruziyet						

1) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, Çalışma ve çevre koşulları

Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli	3/2 açık tek bobinli	5/2 çift bobinli	5/2 tek bobinli	5/3 basınçlı	5/3 hava tahliyeli	5/3 kapalı
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava						
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava						
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)						
Çalışma basıncı	-0,09 ... 1 MPa						
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar						
Kontrol basıncı	0,25 ... 0,8 MPa	0,2 ... 0,8 MPa	0,3 ... 0,8 MPa				
Kontrol basıncı	2,5 ... 8 bar	2 ... 8 bar	3 ... 8 bar				
Ortam sıcaklığı	-5 ... 50°C						
Akışkan sıcaklığı	-5 ... 50°C						
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)						
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL MH19482						

CPE14, elektriksel veriler

Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli	3/2 açık tek bobinli	5/2 çift bobinli	5/2 tek bobinli	5/3 basınçlı	5/3 hava tahliyeli	5/3 kapalı
Koruma türü	IP65, IP67, soketli, IEC 60529'ye göre						

CPE14, malzemeler

Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm, Polyamid amplifikatörlü
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Veri sayfası

CPE18, Genel teknik veriler

Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli	3/2 açık tek bobinli	5/2 çift bobinli	5/2 tek bobinli	5/3 basınçlı	5/3 hava tahliyeli	5/3 kapalı
Geri alma türü	pnömatik yay	–	pnömatik yay	mekanik yay			
Tasarım	Piston sürgüsü						
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak						
Örtüşme	Pozitif kapsama						
Çalıştırma türü	elektrikli						
Kontrol türü	Pilot kumandalı						
Pilot hava beslemesi	harici, dahili						
Akış yönü	tersine çevrilemez	tersine çevrilemez, tersine çevrilebilir					
Hava tahliye fonksiyonu	–	kısılabilir					
Manuel kumanda	aksesuarlarla geçmeli, basmalı						
Montaj türü	geçiş deliği ile						
Montaj konumu	İstenildiği gibi						
Pnömatik bağlantı 1	G1/4, QS-8, QS-10						
Pnömatik bağlantı 2	G1/4, QS-8, QS-10						
Pnömatik bağlantı 3	G1/4						
Pnömatik bağlantı 4	–	G1/4, QS-8, QS-10					
Pnömatik bağlantı 5	–	G1/4					
Kontrol havası bağlantısı 12	M5						
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	850 ... 1.300	850 ... 1.700	850 ... 1.500		780 ... 1.300	780 ... 1.200	850 ... 1.450
Kontrol havası bağlantısı 14	–	M5					
Nominal genişlik	8 mm						
Açma anahtarlama süresi ¹⁾	28 ms	–	26 ms	20 ms			
Kapama anahtarlama süresi ²⁾	18 ms	–	20 ms	38 ms			
Değiştirme anahtarlama süresi ³⁾	–	13 ms	–				
Devreye girme süresi	100%						
Yapı genişliği	18 mm						
Korozyon direnci sınıfı KBK ⁴⁾	2 - orta derece korozyona maruziyet						
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) ⁵⁾	AB düşük gerilim yönergesine göre						
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) ⁶⁾	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre						

1) Ana valf anahtarlama süresi

2) Ana valf anahtarlama süresi

3) Ana valf anahtarlama süresi

4) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/x/topic/kbk

5) Yalnızca CPE18-M2H-... ve CPE18-M3H-... için geçerlidir

Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.

6) Yalnızca CPE18-M2H-... ve CPE18-M3H-... için geçerlidir

Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/catalogue/... d Support/Downloads.

CPE18, Çalışma ve çevre koşulları

Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli	3/2 açık tek bobinli	5/2 çift bobinli	5/2 tek bobinli	5/3 basınçlı	5/3 hava tahliyeli	5/3 kapalı
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava						
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava						
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)						
Çalışma basıncı	-0,09 ... 1 MPa						
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar						
Kontrol basıncı	0,25 ... 1 MPa		0,2 ... 1 MPa	0,25 ... 1 MPa			
Kontrol basıncı	2,5 ... 10 bar		2 ... 10 bar	2,5 ... 10 bar			
Ortam sıcaklığı	-5 ... 50°C						
Akışkan sıcaklığı	-5 ... 50°C						
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)						
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL MH19482						

Veri sayfası

CPE18, elektriksel veriler

Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli	3/2 açık tek bobinli	5/2 çift bobinli	5/2 tek bobinli	5/3 basınçlı	5/3 hava tahliyeli	5/3 kapalı
Koruma türü	IP65, soketli, IEC 60529'a göre						

CPE18, malzemeler

Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm, Polyamid amplifikatörlü
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

CPE18, pilot valfsiz yollu valfler, malzemeler

Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

CPE24, Genel teknik veriler

Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli	3/2 açık tek bobinli	5/2 çift bobinli	5/2 tek bobinli	5/3 basınçlı	5/3 hava tahliyeli	5/3 kapalı
Geri alma türü	pnömatik yay	–	pnömatik yay	mekanik yay			
Tasarım	Piston sürgüsü						
Sızdırmazlık prensibi	yumuşak						
Örtüşme	Pozitif kapsama						
Çalıştırma türü	elektrikli						
Kontrol türü	Pilot kumandalı						
Pilot hava beslemesi	harici, dahili						
Akış yönü	tersine çevrilemez	tersine çevrilemez, tersine çevrilebilir					
Hava tahliye fonksiyonu	–	kısıtlanabilir					
Manuel kumanda	aksesuarlarla geçmeli, basmalı						
Montaj türü	geçiş deliği ile						
Montaj konumu	İstenildiği gibi						
Pnömatik bağlantı 1	G3/8, QS-10, QS-12						
Pnömatik bağlantı 2	G3/8, QS-10, QS-12						
Pnömatik bağlantı 3	G3/8						
Pnömatik bağlantı 4	–	G3/8, QS-10, QS-12					
Pnömatik bağlantı 5	–	G3/8					
Kontrol havası bağlantısı 12	M5						
Kontrol havası bağlantısı 14	–	M5					
Nominal genişlik	11 mm						
Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	1.250 ... 2.500 l/ dak	1.250 ... 3.000 l/ dak	1.250 ... 3.200 l/ dak	1.250 ... 2.900 l/ dak	1.250 ... 2.600 l/ dak	1.250 ... 2.650 l/ dak	1.250 ... 3.000 l/ dak
Açma anahtarlama süresi	50 ms	–	–	40 ms	25 ms		
Kapama anahtarlama süresi	33 ms	–	–	50 ms	55 ms		
Değiştirme anahtarlama süresi	–	25 ms	–				
Devreye girme süresi	100%						
Yapı genişliği	24 mm						
Korozyon direnci sınıfı KBK ¹⁾	2 - orta derece korozyona maruziyet						
CE işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) ²⁾	AB düşük gerilim yönergesine göre						
UKCA işareti (bkz. Uygunluk Beyanı) ³⁾	elektrikli ekipman için Birleşik Krallık düzenlemelerine göre						

1) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/x/topic/kbk

2) Yalnızca CPE24-M2H-... ve CPE24-M3H-... için geçerlidir

Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/catalogue/...d/Support/Downloads.

3) Yalnızca CPE24-M2H-... ve CPE24-M3H-... için geçerlidir

Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/catalogue/...d/Support/Downloads.

Veri sayfası

CPE24, elektriksel veriler

Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli	3/2 açık tek bobinli	5/2 çift bobinli	5/2 tek bobinli	5/3 basınçlı	5/3 hava tahliyeli	5/3 kapalı
Koruma türü	IP65, soketli, IEC 60529'ye göre						

CPE24, Çalışma ve çevre koşulları

Valf fonksiyonu	3/2 kapalı tek bobinli	3/2 açık tek bobinli	5/2 çift bobinli	5/2 tek bobinli	5/3 basınçlı	5/3 hava tahliyeli	5/3 kapalı
İşletim ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava						
Kontrol ortamı	ISO 8573-1:2010 [7:4:4] uyarınca basınçlı hava						
İşletim / kontrol ortamı hakkında not	Yağlı işletim mümkün (diğer işletimde gerekli)						
Çalışma basıncı	-0,09 ... 1 MPa						
Çalışma basıncı	-0,9 ... 10 bar						
Kontrol basıncı	0,25 ... 1 MPa		0,2 ... 1 MPa	0,25 ... 1 MPa			
Kontrol basıncı	2,5 ... 10 bar		2 ... 10 bar	2,5 ... 10 bar			
Ortam sıcaklığı	-5 ... 50°C						
Akışkan sıcaklığı	-5 ... 50°C						
Ruhsat	c UL us - Tanınan (OL)						
Sertifikayı düzenleyen kuruluş	UL MH19482						

CPE24, malzemeler


Gövde malzemesi	Alüminyum pres döküm
Sızdırmazlık elemanları malzemesi	NBR
Malzeme hakkında not	RoHS uyumlu

Ölçüler


Ölçüler – CPE10, 3/2 yollu valf

CAD verilerini indir www.festo.com


CPE10-...-M7




CPE10-...-M5



CPE10-...-QS-4



CPE10-...-QS-6



- [1] Darbeli, geri almalı yardımcı manuel kumanda
 [2] Soket pabuçları, bağlantı şeması ZC
 [3] Etiketleme plakasının yeri
 [4] Harici pilot havası için bağlantı 10/12
 [5] M7'den M5'e küçültücü
 [6] QS çabuk bağlantı rakoru


	B1	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
CPE10-M1BH-3...	10	1,5	2,3	M7	M3	3,5	M5	4	6	3	35	26	4	51	62,2	61,7	66,2	63,7
	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13								
CPE10-M1BH-3...	57	40,8	28,5	16,5	23	10	28,5	16,5	4,2	16,3								

Ölçüler


Ölçüler – CPE10, 5/2 yollu valf, tek bobinli

CAD verilerini indir www.festo.com


CPE10-...-M7





CPE10-...-M5



CPE10-...-QS-4



CPE10-...-QS-6



- [1] Darbeli, geri almalı yardımcı manuel kumanda
 [2] Soket pabuçları, bağlantı şeması ZC
 [3] Etiketleme plakasının yeri
 [4] Harici pilot havası için bağlantı 10/12
 [5] M7'den M5'e küçültücü
 [6] QS çabuk bağlantı rakoru


	B1	B3	B4	B5	D1	D2	D3 Ø	D4	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
CPE10-M1BH-5L...	10	1,5	1,5	2,3	M7	M3	3,5	M5	4	6	3	35	26	4	51	62,2	61,7	66,2	63,7
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14					
CPE10-M1BH-5L...	86,8	70,6	46	16,5	13	23	10	36	28,5	16,5	13	4,2	16,3	39,8					

Ölçüler


Ölçüler – CPE10, 5/2 çift pilotlu valf ve 5/3 yollu valf

CAD verilerini indir www.festo.com


CPE10-...-M7






CPE10-...-M5



CPE10-...-QS-4



CPE10-...-QS-6



- [1] Darbeli, geri almalı yardımcı manuel kumanda
 [2] Soket pabuçları, bağlantı şeması ZC
 [3] Etiketleme plakasının yeri
 [4] Harici pilot havası için bağlantı 10/12
 [5] M7'den M5'e küçültücü
 [6] QS çabuk bağlantı rakoru

	B1	B3	B5	D1	D2	D3 Ø	D4	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
CPE-10-...-5J	10	1,5	2,3	M7	M3	3,5	M5	4	6	3	35	26	4	51	62,2	61,7	66,2	63,7
CPE-10-...-5/3																		

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
CPE-10-...-5J	103	70,6	46	16,5	13	23	10	36	28,5	16,5	13	4,2	16,3	39,8
CPE-10-...-5/3	115,6	83,2												

Ölçüler

Ölçüler – CPE10, M8x1 yuvarlak soketli selenoid valfler

CAD verilerini indir www.festo.com

CPE 10-M1CH-3...

CPE 10-M1CH-5L...

CPE 10-M1CH-5J...




- [1] Darbeli, geri almalı yardımcı manuel kumanda
 [2] Soket M8x1
 [3] Etiketleme plakasının yeri
 [4] Harici pilot havası için bağlantı 10/12

	B1	B3	B4	B5	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3
CPE-10-M1CH-3...	10	1,5	2,3	–	M7	M3	3,5	35	26	4
CPE-10-M1CH-5L...			1,5	2,3						
CPE-10-M1CH-5J...			–							

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15
CPE-10-M1CH-3...	57	40,8	28,5	16,5	–	23	10	–	28,5	16,5	–	6,2	16,3	9,2	–
CPE-10-M1CH-5L...	86,8	70,6	46		13			36			13			39,82	9,2
CPE-10-M1CH-5J...	103														

Ölçüler

Ölçüler – CPE10, bağlantı bloğu, sabit şebeke bataryası 5/2 ve 5/3


CAD verilerini indir www.festo.com

	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPE10-PRS...	103	79	35	67,5	26	G1/4	5,3	72	69,5	44,8	34	23,5	11

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
CPE10-PRS...	28 + (n-1) x 16	L1 - 11 ± 0,1	5,5	14	16	13,4	(n-1) x 16

Ölçüler

Ölçüler – CPE10, bağlantı bloğu, sabit şebeke bataryası 3/2

CAD verilerini indir www.festo.com


- [1] Bağlantı bloğu
 [2] Tutma braketi
 [3] Kapama plakası
 [4] Valfler

	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	D3 Ø	H1	H2	H3	H4	H6
CPE10-3/2-PRS...	57	47	26	13	G1/4	5,3	9,5	66,5	63,5	39,3	28,5	13,5

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	T1
CPE10-3/2-PRS...	40 + (n-1) x 16	28 + (n-1) x 16	6	20	16	13,4	(n-1) x 16	5,3

Ölçüler

Ölçüler – CPE10, modüler manifold

CAD verilerini indir www.festo.com

- [1] Bağlantı bloğu CPE...-PRSG...-2, 2 valf için
 [2] Bağlantı bloğu CPE...-PRSG...-3, 3 valf için
 [3] 2 valf için genişletme bloğu CPE...-PRSE...-2
 [4] Son blok CPE...-PRS-EP
 [5] Kapama plakası CPE...-PRSB
 [6] Sabitleme için EN 50002 uyarınca H rayı
 [7] H-rayı için kilitleme vidası
 [8] IBS 6 x 10 tipi etiketler için alan
 [9] Bağlantı parçası

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4
CPE10	93,5	87	37	73	71	60	7	G1/4	3,3	~72	~40	~34	37

	L1 ¹⁾			L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CPE10	24+(n×12)+11,4			24	24	36	11,4	9,6	–	3,2	24


1) n = Valf konumlarının sayısı

Ölçüler


Ölçüler – CPE14, 3/2 yollu valf

CAD verilerini indir www.festo.com



CPE14-...-1/8




CPE14-...-QS-6



CPE14-...-QS-8



- [1] Manuel kumanda
 [2] Soket pabuçları, bağlantı şeması ZC
 [3] Etiketleme plakasının yeri
 [4] Pilot hava beslemesi için bağlantı 10/12
 [5] QS çabuk bağlantı rakoru




	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7			
CPE14-M1BH-3...	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4			
	L1		L2		L3		L4		L6		L7		L9		L10		L12		L13	
CPE14-M1BH-3...	67		50,5		35		18,3		27		9,5		32		18		5		20	

Ölçüler


Ölçüler – CPE14, 5/2 yollu valf, tek bobinli

CAD verilerini indir www.festo.com


CPE14-...-1/8



CPE14-...-QS-6



CPE14-...-QS-8



- [1] Manuel kumanda
 [2] Soket pabuçları, bağlantı şeması ZC
 [3] Etiketleme plakasının yeri
 [4] Harici pilot hava beslemesi için bağlantı 12/14
 [5] QS çabuk bağlantı rakoru



	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-M1BH-5L...	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4






	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE14-M1BH-5L...	101,5	85	54	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20

Ölçüler

Ölçüler – CPE14, 5/2 yollu valf, çift bobinli

CAD verilerini indir www.festo.com

CPE14-...-5 J-1/8



- [1] Manuel kumanda
- [2] Soket pabuçları, bağlantı şeması ZC
- [3] Etiketleme plakasının yeri
- [4] Harici pilot hava beslemesi için bağlantı 12/14
- [5] QS çabuk bağlantı rakoru

	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-...-5J-1/8	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE14+...5J-1/8	118	85	54	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20

Ölçüler


Ölçüler – CPE14, 5/3 yollu valf

CAD verilerini indir www.festo.com


CPE14-...-1/8




CPE14-...-QS-6



CPE14-...-QS-8



- [1] Manuel kumanda
 [2] Soket pabuçları, bağlantı şeması ZC
 [3] Etiketleme plakasının yeri
 [4] Harici pilot hava beslemesi için bağlantı 12/14
 [5] QS çabuk bağlantı rakoru




	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-M1BH...-5]	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4
CPE14-M1BH...-5/3																	

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE14-M1BH...-5]	118	85	46	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20
CPE14-M1BH...-5/3	134	101											

Ölçüler

Ölçüler – CPE14, M8x1 yuvarlak soketli selenoid valfler

CAD verilerini indir www.festo.com

- [1] Manuel kumanda
 [2] Soket M8x1
 [3] Etiketleme plakasının yeri
 [4] Harici pilot hava beslemesi için bağlantı 12/14

	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3
CPE14-M1CH-5J-...-1/8	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	40,4	26	7

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
CPE14-M1CH-5J-...-1/8	118	85	54	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20	9,2

Ölçüler

Ölçüler – CPE14, M8x1 yuvarlak soketli selenoid valfler










CAD verilerini indir www.festo.com

CPE 14-M1CH-5L...

CPE 14-M1CH-3-...

CPE 14-M1...H-5 J -...

CPE 14-M1...H-5 /3-...



- [1] Manuel kumanda
- [2] Soket M8x1
- [3] Etiketleme plakasının yeri
- [4] Harici pilot hava beslemesi için bağlantı 12/14


Ölçüler

	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3
CPE14-M1CH-3...	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	40,3	26	7
CPE14-M1CH-5L...								40,4		
CPE14-M1CH-5J...								40,3		
CPE14-M1BH-5J								40,3		
CPE14-M1BH-5/3										

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
CPE14-M1CH-3...	67	50,5	35	18,3	–	27	9,5	–	32	18,3	–	5	20	9,2
CPE14-M1CH-5L...	101,5	85	54		17,5			44,5			17,5			
CPE14-M1CH-5J...	118													
CPE14-M1BH-5J...														
CPE14-M1BH-5/3...														

Ölçüler

Ölçüler – CPE14, bağlantı bloğu, sabit şebeke bataryası 5/2 ve 5/3

CAD verilerini indir www.festo.com





- [1] Bağlantı bloğu aralık ölçüsü 16 mm
 [2] Tutma braketi
 [3] Kapama plakası
 [4] Valfler

	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPE14-PRS...	118	90	41	77,5	35	G3/8	6,3	86,7	84,8	54,8	44	32	14

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
CPE14-PRS...	35 + (n-1) x 20	L1 - 13 ± 0,1	6,5	17,5	20	17,4	(n-1) x 20

Ölçüler

Ölçüler – CPE14, bağlantı bloğu, sabit şebeke bataryası 3/2


CAD verilerini indir www.festo.com

- [1] Bağlantı bloğu aralık ölçüsü 20 mm
 [2] Tutma braketi
 [3] Kapama plakası
 [4] Valfler

	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	D3 Ø	H1	H2	H3	H4	H6
CPE14-3/2-PRS...	67	51	27	17,5	G3/8	6,3	11	75,2	72,2	43,3	32,5	13,5
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	T1				
CPE14-3/2-PRS...	48 + (n-1) x 20	34 + (n-1) x 20	7	24	20	17,4	(n-1) x 20	6,3				

Ölçüler

Ölçüler – CPE14, modüler manifold

CAD verilerini indir www.festo.com

- [1] Bağlantı bloğu CPE...-PRSG...-2, 2 valf için
 [2] Bağlantı bloğu CPE...-PRSG...-3, 3 valf için
 [3] 2 valf için genişletme bloğu CPE...-PRSE...-2
 [4] Son blok CPE...-PRS-EP
 [5] Kapama plakası CPE...-PRSB
 [6] Sabitleme için EN 50002 uyarınca H rayı
 [7] H-rayı için kilitleme vidası
 [8] IBS 6 x 10 tipi etiketler için alan
 [9] Bağlantı parçası

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4
CPE14	114,6	105,6	50	93	89	80	3	G3/8	4,3	~84	~48	~40	46,4
	L1 ¹⁾			L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9		
CPE14	32+(n x 16)+12,4			32	32	48	12,4	10,1	–	4	32		


1) n = Valf konumlarının sayısı

Ölçüler


Ölçüler – CPE18, 3/2 yollu valf

CAD verilerini indir www.festo.com



CPE18-...-1/4



CPE18-...-QS-8



CPE18-...-QS-10




- [1] Manuel kumanda
 [2] DIN EN 175301-803 uyarınca soket, C formu
 [3] Etiketleme plakasının yeri
 [4] Harici pilot hava beslemesi için bağlantı 10/12
 [5] QS çabuk bağlantı rakoru

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7				
CPE18-M1H-3...	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94				
	L1		L2		L3		L4		L6		L7		L9		L10		L12		L13	
CPE18-M1H-3...	94		69		50		28		38		18		44		28		5,5		29	

Ölçüler

Ölçüler – CPE18, 5/2 yollu valf, tek bobinli


CAD verilerini indir www.festo.com

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-M1H-5...	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-M1H-5...	138	113	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	44	27,5	20	5,5	29

Ölçüler

Ölçüler – CPE18, 5/2 yollu valf, çift bobinli, manyetik çift pilotlu valf

CAD verilerini indir www.festo.com

- [1] Manuel kumanda
 [2] DIN EN 175301-803 uyarınca soket, C formu
 [3] Etiketleme plakasının yeri
 [4] Harici pilot hava beslemesi için bağlantı 12/14
 [5] QS çabuk bağlantı rakoru 8
 [6] QS çabuk bağlantı rakoru 10




	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-...-5)-1/4	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-...-5)-1/4	163	113	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	44	27,5	20	5,5	29

Ölçüler

Ölçüler – CPE18, 5/3 yollu valf


CAD verilerini indir www.festo.com

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-...-5]-1/4	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-...-5]-1/4	163	113	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	44	27,5	20	5,5	29

Ölçüler

Ölçüler – CPE18, pilot valfsiz yollu valfler, 3/2 yollu valf


CAD verilerini indir www.festo.com

- [1] Manuel kumanda
 [2] Pilot valf, EN 175301-803 uyarınca fiş, form C
 [3] Etiketleme plakasının yeri
 [4] Harici pilot hava beslemesi için bağlantı 10/12

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13
CPE18-P1-3	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	73	23,3	50	27,5	37,5	17,5	23	27,5	5,5	10,5

Ölçüler

Ölçüler – CPE18, pilot valfsiz yollu valfler, 5/2 yollu valf


CAD verilerini indir www.festo.com

- [1] Manuel kumanda
 [2] Pilot valf, EN 175301-803 uyarınca fiş, form C
 [3] Etiketleme plakasının yeri
 [4] Harici pilot hava beslemesi için bağlantı 12/14

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-P1-5L	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	117	23,3	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	23	27,5	20	5,5	10,5

Ölçüler

Ölçüler – CPE18, pilot valfsiz yollu valfler, 5/2 çift pilotlu valf


CAD verilerini indir www.festo.com

- [1] Manuel kumanda
 [2] Pilot valf, EN 175301-803 uyarınca fiş, form C
 [3] Etiketleme plakasının yeri
 [4] Harici pilot hava beslemesi için bağlantı 12/14

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-P1-5J	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	121	23,3	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	23	27,5	20	5,5	10,5

Ölçüler

Ölçüler – CPE18, pilot valfsiz yollu valfler, 5/3 yollu valf


CAD verilerini indir www.festo.com

- [1] Manuel kumanda
 [2] Pilot valf, EN 175301-803 uyarınca fiş, form C
 [3] Etiketleme plakasının yeri
 [4] Harici pilot hava beslemesi için bağlantı 12/14

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-P1-5J	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	121	23,3	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	23	27,5	20	5,5	10,5
CPE18-P1-5/3										140												

Ölçüler

Ölçüler – CPE18, bağlantı bloğu, sabit şebeke bataryası 5/2 ve 5/3

CAD verilerini indir www.festo.com


- [1] Bağlantı bloğu aralık ölçüsü 26 mm
 [2] Tutma braket
 [3] Kapama plakası
 [4] Valfler

	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPE18-PRS...	155	102	46	86,5	40	G3/8	8,3	105	101,45	59,8	44	30,5	14

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
CPE18-PRS...	45 + (n-1) x 26	L1 - 17 ± 0,1	8,5	22,5	26	22,4	(n-1) x 26

Ölçüler

Ölçüler – CPE18, bağlantı bloğu, sabit şebeke bataryası 3/2

CAD verilerini indir www.festo.com


- [1] Bağlantı bloğu aralık ölçüsü 26 mm
 [2] Tutma braketi
 [3] Kapama plakası
 [4] Valfler

	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	D3 Ø	H1	H2	H3	H4	H6
CPE18-3/2-PRS...	90	51	27	200	G3/8	8,3	14	98	94	52,8	37	13,5

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	T1
CPE18-3/2-PRS...	60 + (n-1) x 26	43 + (n-1) x 26	8,5	24	26	22,4	(n-1) x 26	8,3

Ölçüler

Ölçüler – CPE18, modüler manifold

CAD verilerini indir www.festo.com

- [1] Bağlantı bloğu CPE...-PRSG...-2, 2 valf için
 [2] Bağlantı bloğu CPE...-PRSG...-3, 3 valf için
 [3] 2 valf için genişletme bloğu CPE...-PRSE...-2
 [4] Son blok CPE...-PRS-EP
 [5] Kapama plakası CPE...-PRSB
 [6] Sabitleme için EN 50002 uyarınca H rayı
 [7] H-rayı için kilitleme vidası
 [8] IBS 6 x 10 tipi etiketler için alan
 [9] Bağlantı parçası

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4
CPE18	151,6	136,5	59	113	–	100	2,75	G1/2	5,3	~106	~58	~46	51,4

	L1 ¹⁾			L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CPE18	40+(nx20)+16,4			40	40	60	16,4	12,6	1	5,2	40


1) n = Valf konumlarının sayısı

Ölçüler


Ölçüler – CPE24, 3/2 yollu valf

CAD verilerini indir www.festo.com



CPE24-...-3/8



CPE24-...-QS-10



CPE24-...-QS-12



- [1] Manuel kumanda
 [2] DIN EN 175301-803 uyarınca soket, C formu
 [3] Etiketleme plakasının yeri
 [4] Harici pilot hava beslemesi için bağlantı 10/12
 [5] QS çabuk bağlantı rakoru


	B1 ±0,1	B2 - 0,5	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1 ±0,25	H2	H3 ±0,1	H4	H5	H6	H7
CPE24-M1H-3...	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102
	L1	L2	L3 ±0,2	L4 ±0,12	L6 ±0,15	L7 ±0,12	L9	L10	L12 ±0,12	L13						
CPE124-M1H-3...	110	85	65	35	50	20	45	35	10	32						

Ölçüler

Ölçüler – CPE24, 5/2 yollu valf, tek bobinli


CAD verilerini indir www.festo.com

CPE24-...-3/8




CPE24-...-QS-10

CPE24-...-QS-12



- [1] Manuel kumanda
 [2] DIN EN 175301-803 uyarınca soket, C formu
 [3] Etiketleme plakasının yeri
 [4] Harici pilot hava beslemesi için bağlantı 12/14
 [5] QS çabuk bağlantı rakoru




	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE24-M1H-5L...	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13			
CPE24-M1H-5L...	165	140	100	35	30	50	20	80	45	35	30	10	32			

Ölçüler


Ölçüler – CPE24, 5/2 yollu valf, çift bobinli

CAD verilerini indir www.festo.com



CPE24-...-5J-3/8



CPE24-...-QS-10



CPE24-...-QS-12



- [1] Manuel kumanda
 [2] DIN EN 175301-803 uyarınca soket, C formu
 [3] Etiketleme plakasının yeri
 [4] Harici pilot hava beslemesi için bağlantı 12/14
 [5] QS çabuk bağlantı rakoru

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE24-...-5J-3/8	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE24-...-5J-3/8	190	140	100	35	30	50	20	80	45	35	30	10	32

Ölçüler

Ölçüler – CPE24, 5/3 yollu valf



CAD verilerini indir www.festo.com

CPE24-...-3/8



CPE24-...-QS-10

CPE24-...-QS-12




- [1] Manuel kumanda
- [2] DIN EN 175301-803 uyarınca soket, C formu
- [3] Etiketleme plakasının yeri
- [4] Harici pilot hava beslemesi için bağlantı 12/14
- [5] QS çabuk bağlantı rakoru


[illegible][illegible]

Sipariş bilgileri


CPE10, 3/2 yollu valf, dinlenme konumu kapalı, dahili pilot hava beslemesi

	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	M5		190 l/dak	196845	CPE10-M1BH-3GL-M5
		M7	40 g	400 l/dak	196915	CPE10-M1BH-3GL-M7
		QS-4		190 l/dak	196846	CPE10-M1BH-3GL-QS-4
		QS-6		300 l/dak	196847	CPE10-M1BH-3GL-QS-6
	4 pimli, M8x1	M7	40 g	400 l/dak	550233	CPE10-M1CH-3GL-M7


CPE10, 3/2 yollu valf, dinlenme konumu açık, dahili pilot hava beslemesi

	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	M5		190 l/dak	196851	CPE10-M1BH-3OL-M5
		M7	40 g	400 l/dak	196917	CPE10-M1BH-3OL-M7
		QS-4		190 l/dak	196852	CPE10-M1BH-3OL-QS-4
		QS-6		300 l/dak	196853	CPE10-M1BH-3OL-QS-6
	4 pimli, M8x1	M7	40 g	400 l/dak	550235	CPE10-M1CH-3OL-M7


CPE10, 3/2 yollu valf, dinlenme konumu kapalı, harici pilot hava beslemesi

	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	M5		190 l/dak	196848	CPE10-M1BH-3GLS-M5
		M7	40 g	400 l/dak	196916	CPE10-M1BH-3GLS-M7
		QS-4		190 l/dak	196849	CPE10-M1BH-3GLS-QS-4
		QS-6		300 l/dak	196850	CPE10-M1BH-3GLS-QS-6
	4 pimli, M8x1	M7	40 g	400 l/dak	550234	CPE10-M1CH-3GLS-M7


CPE10, 3/2 yollu valf, dinlenme konumu açık, harici pilot hava beslemesi


	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	M5		190 l/dak	196854	CPE10-M1BH-3OLS-M5
		M7	40 g	400 l/dak	196918	CPE10-M1BH-3OLS-M7
		QS-4		190 l/dak	196855	CPE10-M1BH-3OLS-QS-4
		QS-6		300 l/dak	196856	CPE10-M1BH-3OLS-QS-6
	4 pimli, M8x1	M7	40 g	400 l/dak	550236	CPE10-M1CH-3OLS-M7


CPE10, 5/2 yollu valf, tek bobinli, dahili pilot hava beslemesi


	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	M5		180 l/dak	196881	CPE10-M1BH-5L-M5
		M7	56 g	350 l/dak	196927	CPE10-M1BH-5L-M7
		QS-4		180 l/dak	196882	CPE10-M1BH-5L-QS-4
		QS-6		320 l/dak	196883	CPE10-M1BH-5L-QS-6
	4 pimli, M8x1	M7	56 g	350 l/dak	550223	CPE10-M1CH-5L-M7

Sipariş bilgileri

CPE10, 5/2 pals valfi, çift bobinli, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantı- sı	Pnömatik bağ- lantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleşti- rilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	M5		180 l/dak	196875	CPE10-M1BH-5J-M5
		M7	68 g	350 l/dak	196925	CPE10-M1BH-5J-M7
		QS-4		180 l/dak	196876	CPE10-M1BH-5J-QS-4
		QS-6		320 l/dak	196877	CPE10-M1BH-5J-QS-6
	4 pimli, M8x1	M7	68 g	350 l/dak	550225	CPE10-M1CH-5J-M7


CPE10, 5/2 yollu valf tek bobinli, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantı- sı	Pnömatik bağ- lantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleşti- rilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	M5		180 l/dak	196884	CPE10-M1BH-5LS-M5
		M7	56 g	350 l/dak	196928	CPE10-M1BH-5LS-M7
		QS-4		180 l/dak	196885	CPE10-M1BH-5LS-QS-4
		QS-6		320 l/dak	196886	CPE10-M1BH-5LS-QS-6
	4 pimli, M8x1	M7	56 g	350 l/dak	550224	CPE10-M1CH-5LS-M7


CPE10, 5/2 pals valfi, çift bobinli, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantı- sı	Pnömatik bağ- lantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleşti- rilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	M5		180 l/dak	196878	CPE10-M1BH-5JS-M5
		M7	68 g	350 l/dak	196926	CPE10-M1BH-5JS-M7
		QS-4		180 l/dak	196879	CPE10-M1BH-5JS-QS-4
		QS-6		320 l/dak	196880	CPE10-M1BH-5JS-QS-6
	4 pimli, M8x1	M7	68 g	350 l/dak	550226	CPE10-M1CH-5JS-M7


CPE10, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu kapalı, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantı- sı	Pnömatik bağ- lantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleşti- rilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	M5		180 l/dak	533159	CPE10-M1BH-5/3G-M5-B
		M7	68 g	350 l/dak	533141	CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
		QS-4		180 l/dak	533147	CPE10-M1BH-5/3G-QS4-B
		QS-6		300 l/dak	533153	CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B
	4 pimli, M8x1	M7	68 g	350 l/dak	550227	CPE10-M1CH-5/3G-M7


CPE10, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu basınçsız, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantı- sı	Pnömatik bağ- lantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleşti- rilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	M5		180 l/dak	533161	CPE10-M1BH-5/3E-M5-B
		M7	68 g	250 l/dak	533143	CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
		QS-4		180 l/dak	533149	CPE10-M1BH-5/3E-QS4-B
		QS-6		250 l/dak	533155	CPE10-M1BH-5/3E-QS6-B
	4 pimli, M8x1	M7	68 g		550229	CPE10-M1CH-5/3E-M7

Sipariş bilgileri

CPE10, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu açık, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	M5		180 l/dak	533163	CPE10-M1BH-5/3B-M5-B
		M7	68 g	300 l/dak	533145	CPE10-M1BH-5/3B-M7-B
		QS-4		180 l/dak	533151	CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B
		QS-6		300 l/dak	533157	CPE10-M1BH-5/3B-QS6-B
	4 pimli, M8x1	M7	68 g		550231	CPE10-M1CH-5/3B-M7

CPE10, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu kapalı, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	M5		180 l/dak	533160	CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B
		M7	68 g	350 l/dak	533142	CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B
		QS-4		180 l/dak	533148	CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
		QS-6		300 l/dak	533154	CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B
	4 pimli, M8x1	M7	68 g	350 l/dak	550228	CPE10-M1CH-5/3GS-M7


CPE10, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu basınçsız, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	M5		180 l/dak	533162	CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
		M7	68 g	250 l/dak	533144	CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B
		QS-4		180 l/dak	533150	CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B
		QS-6		250 l/dak	533156	CPE10-M1BH-5/3ES-QS6-B
	4 pimli, M8x1	M7	68 g		550230	CPE10-M1CH-5/3ES-M7

CPE10, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu açık, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	M5		180 l/dak	533164	CPE10-M1BH-5/3BS-M5-B
		M7	68 g	300 l/dak	533146	CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B
		QS-4		180 l/dak	533152	CPE10-M1BH-5/3BS-QS4-B
		QS-6		300 l/dak	533158	CPE10-M1BH-5/3BS-QS6-B
	4 pimli, M8x1	M7	68 g		550232	CPE10-M1CH-5/3BS-M7


CPE10, 5/2 ve 5/3 yollu valfler için bağlantı bloku						
	Maks. valf yeri sayısı	Korozyon direnci sınıfı KBK ¹⁾	Valf montajı için maksimum sıkma torku	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	10	2 - orta derece korozyona maruziyet	1,2 Nm	515 g	543829	CPE10-PRS-1/4-10
	2			131 g	543821	CPE10-PRS-1/4-2
	3			179 g	543822	CPE10-PRS-1/4-3
	4			227 g	543823	CPE10-PRS-1/4-4
	5			275 g	543824	CPE10-PRS-1/4-5
	6			323 g	543825	CPE10-PRS-1/4-6
	7			371 g	543826	CPE10-PRS-1/4-7
	8			419 g	543827	CPE10-PRS-1/4-8
	9			467 g	543828	CPE10-PRS-1/4-9


1) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/x/topic/kbk


Sipariş bilgileri

CPE10, 3/2 yollu valfler için bağlantı bloku						
	Maks. valf yeri sayısı	Korozyon direnci sınıfı KBK ¹⁾	Valf montajı için maksimum sıkma torku	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	10	2 - orta derece korozyona maruziyet	1,2 Nm	420 g	550558	CPE10-3/2-PRS-1/4-10
	2			128 g	550550	CPE10-3/2-PRS-1/4-2
	3			164 g	550551	CPE10-3/2-PRS-1/4-3
	4			201 g	550552	CPE10-3/2-PRS-1/4-4
	5			237 g	550553	CPE10-3/2-PRS-1/4-5
	6			274 g	550554	CPE10-3/2-PRS-1/4-6
	7			310 g	550555	CPE10-3/2-PRS-1/4-7
	8			347 g	550556	CPE10-3/2-PRS-1/4-8
	9			383 g	550557	CPE10-3/2-PRS-1/4-9


1) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/x/topic/kbk


CPE14, 3/2 yollu valf, dinlenme konumu kapalı, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	G1/8	60 g	900 l/dak	196929	CPE14-M1BH-3GL-1/8
		QS-6		510 l/dak	196887	CPE14-M1BH-3GL-QS-6
		QS-8		810 l/dak	196888	CPE14-M1BH-3GL-QS-8
	4 pimli, M8x1	G1/8	60 g	900 l/dak	550247	CPE14-M1CH-3GL-1/8


CPE14, 3/2 yollu valf, dinlenme konumu açık, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	G1/8	60 g	900 l/dak	196931	CPE14-M1BH-3OL-1/8
		QS-6		510 l/dak	196891	CPE14-M1BH-3OL-QS-6
		QS-8		810 l/dak	196892	CPE14-M1BH-3OL-QS-8
	4 pimli, M8x1	G1/8	60 g	900 l/dak	550249	CPE14-M1CH-3OL-1/8


CPE14, 3/2 yollu valf, dinlenme konumu kapalı, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	G1/8	60 g	900 l/dak	196930	CPE14-M1BH-3GLS-1/8
		QS-6		510 l/dak	196889	CPE14-M1BH-3GLS-QS-6
		QS-8		810 l/dak	196890	CPE14-M1BH-3GLS-QS-8
	4 pimli, M8x1	G1/8	60 g	900 l/dak	550248	CPE14-M1CH-3GLS-1/8


Sipariş bilgileri

CPE14, 3/2 yollu valf, dinlenme konumu açık, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	G1/8	60 g	900 l/dak	196932	CPE14-M1BH-30LS-1/8
		QS-6		510 l/dak	196893	CPE14-M1BH-30LS-QS-6
		QS-8		810 l/dak	196894	CPE14-M1BH-30LS-QS-8
	4 pimli, M8x1	G1/8	60 g	900 l/dak	550250	CPE14-M1CH-30LS-1/8


CPE14, 5/2 yollu valf, tek bobinli, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	G1/8	95 g	800 l/dak	196941	CPE14-M1BH-5L-1/8
		QS-6		400 l/dak	196911	CPE14-M1BH-5L-QS-6
		QS-8		680 l/dak	196912	CPE14-M1BH-5L-QS-8
	4 pimli, M8x1	G1/8	95 g	800 l/dak	550237	CPE14-M1CH-5L-1/8


CPE14, 5/2 pals valfi, çift bobinli, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	G1/8	115 g	800 l/dak	196939	CPE14-M1BH-5J-1/8
		QS-6		400 l/dak	196907	CPE14-M1BH-5J-QS-6
		QS-8		680 l/dak	196908	CPE14-M1BH-5J-QS-8
	4 pimli, M8x1	G1/8	115 g	800 l/dak	550238	CPE14-M1CH-5J-1/8


CPE14, 5/2 yollu valf tek bobinli, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	G1/8	95 g	800 l/dak	196942	CPE14-M1BH-5LS-1/8
		QS-6		400 l/dak	196913	CPE14-M1BH-5LS-QS-6
		QS-8		680 l/dak	196914	CPE14-M1BH-5LS-QS-8
	4 pimli, M8x1	G1/8	95 g	800 l/dak	550238	CPE14-M1CH-5LS-1/8


CPE14, 5/2 pals valfi, çift bobinli, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	G1/8	115 g	800 l/dak	196940	CPE14-M1BH-5JS-1/8
		QS-6		400 l/dak	196909	CPE14-M1BH-5JS-QS-6
		QS-8		680 l/dak	196910	CPE14-M1BH-5JS-QS-8
	4 pimli, M8x1	G1/8	115 g	800 l/dak	550240	CPE14-M1CH-5JS-1/8


Sipariş bilgileri

CPE14, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu kapalı, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantı- sı	Pnömatik bağ- lantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştiril- miş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	G1/8	120 g	750 l/dak	196937	CPE14-M1BH-5/3G-1/8
		QS-6		410 l/dak	196903	CPE14-M1BH-5/3G-QS-6
		QS-8		720 l/dak	196904	CPE14-M1BH-5/3G-QS-8
	4 pimli, M8x1	G1/8	120 g	750 l/dak	550241	CPE14-M1CH-5/3G-1/8

CPE14, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu basınçsız, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantı- sı	Pnömatik bağ- lantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştiril- miş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	G1/8	120 g	700 l/dak	196935	CPE14-M1BH-5/3E-1/8
		QS-6		370 l/dak	196899	CPE14-M1BH-5/3E-QS-6
		QS-8		570 l/dak	196900	CPE14-M1BH-5/3E-QS-8
	4 pimli, M8x1	G1/8	120 g	700 l/dak	550243	CPE14-M1CH-5/3E-1/8


CPE14, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu açık, dahili pilot hava beslemesi						
	Pilot hava besle- mesi	Pnömatik bağ- lantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştiril- miş)	Parça no.	Tip
	dahili	G1/8	120 g	750 l/dak	196933	CPE14-M1BH-5/3B-1/8
					550245	CPE14-M1CH-5/3B-1/8
		QS-6		370 l/dak	196895	CPE14-M1BH-5/3B-QS-6
		QS-8		650 l/dak	196896	CPE14-M1BH-5/3B-QS-8

CPE14, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu kapalı, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantı- sı	Pnömatik bağ- lantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştiril- miş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	G1/8	120 g	750 l/dak	196938	CPE14-M1BH-5/3GS-1/8
		QS-6		410 l/dak	196905	CPE14-M1BH-5/3GS-QS-6
		QS-8		720 l/dak	196906	CPE14-M1BH-5/3GS-QS-8
	4 pimli, M8x1	G1/8	120 g	750 l/dak	550242	CPE14-M1CH-5/3GS-1/8

CPE14, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu basınçsız, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantı- sı	Pnömatik bağ- lantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştiril- miş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	G1/8	120 g	700 l/dak	196936	CPE14-M1BH-5/3ES-1/8
		QS-6		370 l/dak	196901	CPE14-M1BH-5/3ES-QS-6
		QS-8		570 l/dak	196902	CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8
	4 pimli, M8x1	G1/8	120 g	700 l/dak	550244	CPE14-M1CH-5/3ES-1/8

Sipariş bilgileri

CPE14, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu açık, harici pilot hava beslemesi


	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	2 pinli	G1/8	120 g	750 l/dak	196934	CPE14-M1BH-5/3BS-1/8
		QS-6		370 l/dak	196897	CPE14-M1BH-5/3BS-QS-6
		QS-8		650 l/dak	196898	CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8
	4 pimli, M8x1	G1/8	120 g	750 l/dak	550246	CPE14-M1CH-5/3BS-1/8

CPE14, 5/2 ve 5/3 yollu valfler için bağlantı bloku

	Maks. valf yeri sayısı	Korozyon direnci sınıfı KBK ¹⁾	Valf montajı için maksimum sıkma torku	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	10	2 - orta derece korozyona maruziyet	1,2 Nm	930 g	543838	CPE14-PRS-3/8-10
	2			239 g	543830	CPE14-PRS-3/8-2
	3			326 g	543831	CPE14-PRS-3/8-3
	4			412 g	543832	CPE14-PRS-3/8-4
	5			498 g	543833	CPE14-PRS-3/8-5
	6			584 g	543834	CPE14-PRS-3/8-6
	7			671 g	543835	CPE14-PRS-3/8-7
	8			757 g	543836	CPE14-PRS-3/8-8
	9			843 g	543837	CPE14-PRS-3/8-9


1) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, 3/2 yollu valfler için bağlantı bloku


	Maks. valf yeri sayısı	Korozyon direnci sınıfı KBK ¹⁾	Valf montajı için maksimum sıkma torku	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	10	2 - orta derece korozyona maruziyet	1,2 Nm	592 g	550567	CPE14-3/2-PRS-3/8-10
	2			176 g	550559	CPE14-3/2-PRS-3/8-2
	3			228 g	550560	CPE14-3/2-PRS-3/8-3
	4			280 g	550561	CPE14-3/2-PRS-3/8-4
	5			332 g	550562	CPE14-3/2-PRS-3/8-5
	6			384 g	550563	CPE14-3/2-PRS-3/8-6
	7			436 g	550564	CPE14-3/2-PRS-3/8-7
	8			488 g	550565	CPE14-3/2-PRS-3/8-8
	9			540 g	550566	CPE14-3/2-PRS-3/8-9


1) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/x/topic/kbk


CPE14, 2 valf için bağlantı bloku PRSG


	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	G3/8	950 g	164965	CPE14-PRSG-2
			187829	CPE14-PRSGO-2


Sipariş bilgileri

CPE14, 3 valf için bağlantı bloku PRSG				
	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	G3/8	130 g	187820	CPE14-PRSGO-3
			187824	CPE14-PRSG-3


CPE14, 2 valf için PRSE bağlantı bloku				
	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip	
	85 g	187830	CPE14-PRSEO-2	
		164967	CPE14-PRSE-2	


CPE14, modüler batarya, batarya için uç plakası				
	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	G3/8	80 g	164969	CPE14-PRS-EP


CPE14, modüler batarya, boş alan kapama plakası				
	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip	
	15 g	164968	CPE14-PRSB	


CPE18, 3/2 yollu valf, dinlenme konumu kapalı, dahili pilot hava beslemesi							
	Elektrik bağlantı- sı	Pnömatik bağ- lantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştiril- miş)	Parça no.	Tip	
	C formu	G1/4	150 g	1.300 l/dak	163141	CPE18-M1H-3GL-1/4	
		QS-8			850 l/dak	163761	CPE18-M2H-3GL-1/4
						163785	CPE18-M3H-3GL-1/4
			163149	CPE18-M1H-3GL-QS-8			
			163793	CPE18-M3H-3GL-QS-8			
			163769	CPE18-M2H-3GL-QS-8			
			QS-10	1.000 l/dak		163801	CPE18-M3H-3GL-QS-10
		163777			CPE18-M2H-3GL-QS-10		
		163157			CPE18-M1H-3GL-QS-10		

Sipariş bilgileri


CPE18, 3/2 yollu valf, dinlenme konumu açık, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G1/4	150 g	1.700 l/dak	163760	CPE18-M2H-30L-1/4
					163784	CPE18-M3H-30L-1/4
					163140	CPE18-M1H-30L-1/4
		QS-8		850 l/dak	163792	CPE18-M3H-30L-QS-8
					163768	CPE18-M2H-30L-QS-8
					163148	CPE18-M1H-30L-QS-8
		QS-10		1.000 l/dak	163776	CPE18-M2H-30L-QS-10
					163800	CPE18-M3H-30L-QS-10
					163156	CPE18-M1H-30L-QS-10


CPE18, 3/2 yollu valf, dinlenme konumu kapalı, harici pilot hava beslemesi							
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip	
	C formu	G1/4	150 g	1.300 l/dak	163145	CPE18-M1H-3GLS-1/4	
		QS-8			850 l/dak	163765	CPE18-M2H-3GLS-1/4
						163789	CPE18-M3H-3GLS-1/4
			163773	CPE18-M2H-3GLS-QS-8			
			163797	CPE18-M3H-3GLS-QS-8			
			163153	CPE18-M1H-3GLS-QS-8			
			QS-10	1.000 l/dak	163781	CPE18-M2H-3GLS-QS-10	
		163805			CPE18-M3H-3GLS-QS-10		
		163161			CPE18-M1H-3GLS-QS-10		


CPE18, 3/2 yollu valf, dinlenme konumu açık, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G1/4	150 g	1.700 l/dak	163788	CPE18-M3H-30LS-1/4
		QS-8		850 l/dak	163764	CPE18-M2H-30LS-1/4
					163144	CPE18-M1H-30LS-1/4
					163772	CPE18-M2H-30LS-QS-8
		QS-10		1.000 l/dak	163152	CPE18-M1H-30LS-QS-8
					163796	CPE18-M3H-30LS-QS-8
					163804	CPE18-M3H-30LS-QS-10
		163780	CPE18-M2H-30LS-QS-10			
		163160	CPE18-M1H-30LS-QS-10			


CPE18, 5/2 yollu valf, tek bobinli, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G1/4	220 g	1.500 l/dak	163142	CPE18-M1H-5L-1/4
		QS-8			163786	CPE18-M3H-5L-1/4
					163762	CPE18-M2H-5L-1/4
			1.000 l/dak	163150	CPE18-M1H-5L-QS-8	
				163794	CPE18-M3H-5L-QS-8	
				163770	CPE18-M2H-5L-QS-8	
			QS-10	163158	CPE18-M1H-5L-QS-10	
		163778		CPE18-M2H-5L-QS-10		

Sipariş bilgileri

CPE18, 5/2 yollu valf, tek bobinli, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	QS-10		1.000 l/dak	163802	CPE18-M3H-5L-QS-10

CPE18, 5/2 pals valfi, çift bobinli, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G1/4	270 g	1.500 l/dak	163787	CPE18-M3H-5J-1/4
		QS-8		850 l/dak	163763	CPE18-M2H-5J-1/4
					163143	CPE18-M1H-5J-1/4
					163151	CPE18-M1H-5J-QS-8
		QS-10		1.000 l/dak	163795	CPE18-M3H-5J-QS-8
					163771	CPE18-M2H-5J-QS-8
					163159	CPE18-M1H-5J-QS-10
					163779	CPE18-M2H-5J-QS-10
					163803	CPE18-M3H-5J-QS-10

CPE18, 5/2 yollu valf tek bobinli, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G1/4	220 g	1.500 l/dak	163146	CPE18-M1H-5LS-1/4
		QS-8		850 l/dak	163790	CPE18-M3H-5LS-1/4
					163766	CPE18-M2H-5LS-1/4
		QS-10		1.000 l/dak	163154	CPE18-M1H-5LS-QS-8
					163798	CPE18-M3H-5LS-QS-8
					163774	CPE18-M2H-5LS-QS-8
					163806	CPE18-M3H-5LS-QS-10
					163162	CPE18-M1H-5LS-QS-10
					163782	CPE18-M2H-5LS-QS-10

CPE18, 5/2 pals valfi, çift bobinli, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G1/4	270 g	1.500 l/dak	163147	CPE18-M1H-5JS-1/4
		QS-8		850 l/dak	163791	CPE18-M3H-5JS-1/4
					163767	CPE18-M2H-5JS-1/4
		QS-10		1.000 l/dak	163775	CPE18-M2H-5JS-QS-8
					163155	CPE18-M1H-5JS-QS-8
					163799	CPE18-M3H-5JS-QS-8
					163783	CPE18-M2H-5JS-QS-10
					163163	CPE18-M1H-5JS-QS-10
					163807	CPE18-M3H-5JS-QS-10

Sipariş bilgileri


CPE18, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu kapalı, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G1/4	280 g	1.450 l/dak	170319	CPE18-M3H-5/3G-1/4
		QS-8		850 l/dak	170247	CPE18-M1H-5/3G-1/4
					170283	CPE18-M2H-5/3G-1/4
					170289	CPE18-M2H-5/3G-QS-8
		QS-10		1.050 l/dak	170325	CPE18-M3H-5/3G-QS-8
					170253	CPE18-M1H-5/3G-QS-8
					170331	CPE18-M3H-5/3G-QS-10
					170295	CPE18-M2H-5/3G-QS-10
					170259	CPE18-M1H-5/3G-QS-10


CPE18, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu basınçsız, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G1/4	280 g	1.200 l/dak	170285	CPE18-M2H-5/3E-1/4
		QS-8		780 l/dak	170249	CPE18-M1H-5/3E-1/4
					170321	CPE18-M3H-5/3E-1/4
					170255	CPE18-M1H-5/3E-QS-8
		QS-10		1.000 l/dak	170291	CPE18-M2H-5/3E-QS-8
					170327	CPE18-M3H-5/3E-QS-8
					170297	CPE18-M2H-5/3E-QS-10
					170333	CPE18-M3H-5/3E-QS-10
					170261	CPE18-M1H-5/3E-QS-10


CPE18, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu açık, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G1/4	280 g	1.300 l/dak	170251	CPE18-M1H-5/3B-1/4
		QS-8		780 l/dak	170323	CPE18-M3H-5/3B-1/4
					170287	CPE18-M2H-5/3B-1/4
					170329	CPE18-M3H-5/3B-QS-8
		QS-10		1.000 l/dak	170257	CPE18-M1H-5/3B-QS-8
					170293	CPE18-M2H-5/3B-QS-8
					170263	CPE18-M1H-5/3B-QS-10
					170299	CPE18-M2H-5/3B-QS-10
					170335	CPE18-M3H-5/3B-QS-10


CPE18, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu kapalı, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G1/4	280 g	1.450 l/dak	170248	CPE18-M1H-5/3GS-1/4
		QS-8		850 l/dak	170320	CPE18-M3H-5/3GS-1/4
					170284	CPE18-M2H-5/3GS-1/4
					170290	CPE18-M2H-5/3GS-QS-8
		QS-10		1.050 l/dak	170326	CPE18-M3H-5/3GS-QS-8
					170254	CPE18-M1H-5/3GS-QS-8
					170296	CPE18-M2H-5/3GS-QS-10
					170260	CPE18-M1H-5/3GS-QS-10

Sipariş bilgileri

CPE18, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu kapalı, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	QS-10		1.050 l/dak	170332	CPE18-M3H-5/3GS-QS-10


CPE18, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu basınçsız, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G1/4	280 g	1.200 l/dak	170250	CPE18-M1H-5/3ES-1/4
					170286	CPE18-M2H-5/3ES-1/4
					170322	CPE18-M3H-5/3ES-1/4
		QS-8		780 l/dak	170292	CPE18-M2H-5/3ES-QS-8
					170256	CPE18-M1H-5/3ES-QS-8
					170328	CPE18-M3H-5/3ES-QS-8
		QS-10		1.000 l/dak	170334	CPE18-M3H-5/3ES-QS-10
					170262	CPE18-M1H-5/3ES-QS-10
					170298	CPE18-M2H-5/3ES-QS-10

CPE18, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu açık, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G1/4	280 g	1.300 l/dak	170252	CPE18-M1H-5/3BS-1/4
					170288	CPE18-M2H-5/3BS-1/4
					170324	CPE18-M3H-5/3BS-1/4
		QS-8		780 l/dak	170330	CPE18-M3H-5/3BS-QS-8
					170258	CPE18-M1H-5/3BS-QS-8
					170294	CPE18-M2H-5/3BS-QS-8
		QS-10		1.000 l/dak	170300	CPE18-M2H-5/3BS-QS-10
					170336	CPE18-M3H-5/3BS-QS-10
					170264	CPE18-M1H-5/3BS-QS-10


CPE18, 3/2 yollu valf, pilot valfsiz						
	Valf fonksiyonu	Pilot hava beslemesi	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	3/2 kapalı tek bobinli	harici	110 g	1.300 l/dak	550164	CPE18-P1-3GLS-1/4
		dahili			550163	CPE18-P1-3GL-1/4
	3/2 açık tek bobinli	harici		1.700 l/dak	550166	CPE18-P1-3OLS-1/4
		dahili			550165	CPE18-P1-3OL-1/4

Sipariş bilgileri


CPE18, 5/2 yollu valf, pilot valfsiz tek bobinli

	Valf fonksiyonu	Pilot hava beslemesi	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	5/2 tek bobinli	harici	180 g	1.500 l/dak	550154	CPE18-P1-5LS-1/4
		dahili			550153	CPE18-P1-5L-1/4


CPE18, 5/2 iki durumlu pals valfi, pilot valfsiz

	Valf fonksiyonu	Pilot hava beslemesi	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	5/2 çift bobinli	harici	190 g	1.500 l/dak	550156	CPE18-P1-5JS-1/4
		dahili			550155	CPE18-P1-5J-1/4


CPE18, 5/3 merkez konum valfi pilot valfsiz tel bobinli

	Valf fonksiyonu	Pilot hava beslemesi	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	5/3 basınçlı	harici	200 g	1.300 l/dak	550162	CPE18-P1-5/3BS-1/4
		dahili			550161	CPE18-P1-5/3B-1/4
	5/3 hava tahliyeli	harici		1.200 l/dak	550160	CPE18-P1-5/3ES-1/4
		dahili			550159	CPE18-P1-5/3E-1/4
	5/3 kapalı	harici		1.450 l/dak	550158	CPE18-P1-5/3GS-1/4
		dahili			550157	CPE18-P1-5/3G-1/4


CPE18, ISO 15218'e göre pilot valf

	Elektrik bağlantısı	Bobin karakteristik değerleri	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu, DIN EN 175301-803'e göre	110 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 2,9 VA, tutma gücü 2,1 VA	18 l/dak	546259	VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1
		12 V DC: 1,8 W		546257	VSCS-B-M32-MH-WA-5C1
		230 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 2,9 VA, tutma gücü 2,1 VA		546260	VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1
		24 V AC: 50/60 Hz, toplama gücü 3,1 VA, tutma gücü 2,3 VA		546258	VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1
		24 V DC: 1,8 W		546256	VSCS-B-M32-MH-WA-1C1


Sipariş bilgileri


CPE18, 5/2 ve 5/3 yollu valfler için bağlantı bloku						
	Maks. valf yeri sayısı	Korozyon direnci sınıfı KBK ¹⁾	Valf montajı için maksimum sıkma torku	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	10	2 - orta derece korozyona maruziyet	2 Nm	1.386 g	543847	CPE18-PRS-3/8-10
	2			353 g	543839	CPE18-PRS-3/8-2
	3			482 g	543840	CPE18-PRS-3/8-3
	4			611 g	543841	CPE18-PRS-3/8-4
	5			740 g	543842	CPE18-PRS-3/8-5
	6			870 g	543843	CPE18-PRS-3/8-6
	7			999 g	543844	CPE18-PRS-3/8-7
	8			1.128 g	543845	CPE18-PRS-3/8-8
	9			1.257 g	543846	CPE18-PRS-3/8-9


1) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/x/topic/kbk

CPE18, 3/2 yollu valfler için bağlantı bloku						
	Maks. valf yeri sayısı	Korozyon direnci sınıfı KBK ¹⁾	Valf montajı için maksimum sıkma torku	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	10	2 - orta derece korozyona maruziyet	2 Nm	908 g	550576	CPE18-3/2-PRS-3/8-10
	2			266 g	550568	CPE18-3/2-PRS-3/8-2
	3			346 g	550569	CPE18-3/2-PRS-3/8-3
	4			426 g	550570	CPE18-3/2-PRS-3/8-4
	5			507 g	550571	CPE18-3/2-PRS-3/8-5
	6			587 g	550572	CPE18-3/2-PRS-3/8-6
	7			667 g	550573	CPE18-3/2-PRS-3/8-7
	8			748 g	550574	CPE18-3/2-PRS-3/8-8
	9			828 g	550575	CPE18-3/2-PRS-3/8-9


1) Daha fazla bilgi için bkz. www.festo.com/x/topic/kbk


CPE18, 2 valf için bağlantı bloku PRSG						
	Pnömatik bağlantı 1	Pnömatik bağlantı 3	Pnömatik bağlantı 5	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	G1/2			170 g	164970	CPE18-PRSG-2
					187831	CPE18-PRSGO-2


CPE18, 3 valf için bağlantı bloku PRSG						
	Pnömatik bağlantı 1	Pnömatik bağlantı 3	Pnömatik bağlantı 5	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	G1/2			225 g	187821	CPE18-PRSGO-3
					187825	CPE18-PRSG-3


CPE18, 2 valf için PRSE bağlantı bloku						
	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip			
	145 g	187832	CPE18-PRSEO-2			
		164972	CPE18-PRSE-2			


Sipariş bilgileri

CPE18, modüler batarya, batarya için uç plakası						
	Pnömatik bağlantı 1	Pnömatik bağlantı 3	Pnömatik bağlantı 5	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	G1/2			125 g	164973	CPE18-PRS-EP


CPE18, modüler batarya, boş alan kapama plakası				Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
				28 g	164974	CPE18-PRSB


CPE24, 3/2 yollu valf, dinlenme konumu kapalı, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G3/8	220 g	2.500 l/dak	163809	CPE24-M2H-3GL-3/8
					163165	CPE24-M1H-3GL-3/8
					163833	CPE24-M3H-3GL-3/8
		QS-10		1.250 l/dak	163841	CPE24-M3H-3GL-QS-10
					163173	CPE24-M1H-3GL-QS-10
					163817	CPE24-M2H-3GL-QS-10
		QS-12		1.650 l/dak	163849	CPE24-M3H-3GL-QS-12
					163825	CPE24-M2H-3GL-QS-12
					163181	CPE24-M1H-3GL-QS-12


CPE24, 3/2 yollu valf, dinlenme konumu açık, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G3/8	220 g	3.000 l/dak	163164	CPE24-M1H-3OL-3/8
					163832	CPE24-M3H-3OL-3/8
					163808	CPE24-M2H-3OL-3/8
		QS-10		1.250 l/dak	163816	CPE24-M2H-3OL-QS-10
					163840	CPE24-M3H-3OL-QS-10
					163172	CPE24-M1H-3OL-QS-10
		QS-12		1.650 l/dak	163848	CPE24-M3H-3OL-QS-12
					163824	CPE24-M2H-3OL-QS-12
					163180	CPE24-M1H-3OL-QS-12


CPE24, 3/2 yollu valf, dinlenme konumu kapalı, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G3/8	220 g	2.500 l/dak	163169	CPE24-M1H-3GLS-3/8

Sipariş bilgileri


CPE24, 3/2 yollu valf, dinlenme konumu kapalı, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G3/8	220 g	2.500 l/dak	163813	CPE24-M2H-3GLS-3/8
					163837	CPE24-M3H-3GLS-3/8
		QS-10		1.250 l/dak	163821	CPE24-M2H-3GLS-QS-10
					163177	CPE24-M1H-3GLS-QS-10
					163845	CPE24-M3H-3GLS-QS-10
		QS-12		1.650 l/dak	163829	CPE24-M2H-3GLS-QS-12
					163853	CPE24-M3H-3GLS-QS-12
					163185	CPE24-M1H-3GLS-QS-12


CPE24, 3/2 yollu valf, dinlenme konumu açık, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G3/8	220 g	3.000 l/dak	163836	CPE24-M3H-3OLS-3/8
					163812	CPE24-M2H-3OLS-3/8
					163168	CPE24-M1H-3OLS-3/8
		QS-10		1.250 l/dak	163176	CPE24-M1H-3OLS-QS-10
					163820	CPE24-M2H-3OLS-QS-10
					163844	CPE24-M3H-3OLS-QS-10
		QS-12		1.650 l/dak	163184	CPE24-M1H-3OLS-QS-12
					163828	CPE24-M2H-3OLS-QS-12
					163852	CPE24-M3H-3OLS-QS-12


CPE24, 5/2 yollu valf, tek bobinli, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G3/8	360 g	2.900 l/dak	163166	CPE24-M1H-5L-3/8
					163810	CPE24-M2H-5L-3/8
					163834	CPE24-M3H-5L-3/8
		QS-10		1.250 l/dak	163174	CPE24-M1H-5L-QS-10
					163842	CPE24-M3H-5L-QS-10
					163818	CPE24-M2H-5L-QS-10
		QS-12		1.650 l/dak	163826	CPE24-M2H-5L-QS-12
					163850	CPE24-M3H-5L-QS-12
					163182	CPE24-M1H-5L-QS-12


CPE24, 5/2 pals valfi, çift bobinli, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G3/8	390 g	3.200 l/dak	163811	CPE24-M2H-5J-3/8
					163835	CPE24-M3H-5J-3/8
					163167	CPE24-M1H-5J-3/8
		QS-10		1.250 l/dak	163819	CPE24-M2H-5J-QS-10
					163843	CPE24-M3H-5J-QS-10
					163175	CPE24-M1H-5J-QS-10
		QS-12		1.650 l/dak	163827	CPE24-M2H-5J-QS-12
					163183	CPE24-M1H-5J-QS-12
					163851	CPE24-M3H-5J-QS-12

Sipariş bilgileri


CPE24, 5/2 yollu valf tek bobinli, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G3/8	360 g	2.900 l/dak	163170	CPE24-M1H-5LS-3/8
					163814	CPE24-M2H-5LS-3/8
					163838	CPE24-M3H-5LS-3/8
		QS-10		1.250 l/dak	163822	CPE24-M2H-5LS-QS-10
					163846	CPE24-M3H-5LS-QS-10
					163178	CPE24-M1H-5LS-QS-10
		QS-12		1.650 l/dak	163186	CPE24-M1H-5LS-QS-12
					163854	CPE24-M3H-5LS-QS-12
					163830	CPE24-M2H-5LS-QS-12


CPE24, 5/2 pals valfi, çift bobinli, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G3/8	390 g	3.200 l/dak	163839	CPE24-M3H-5JS-3/8
					163815	CPE24-M2H-5JS-3/8
					163171	CPE24-M1H-5JS-3/8
		QS-10		1.250 l/dak	163847	CPE24-M3H-5JS-QS-10
					163823	CPE24-M2H-5JS-QS-10
					163179	CPE24-M1H-5JS-QS-10
		QS-12		1.650 l/dak	163855	CPE24-M3H-5JS-QS-12
					163831	CPE24-M2H-5JS-QS-12
					163187	CPE24-M1H-5JS-QS-12


CPE24, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu kapalı, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G3/8	430 g	3.000 l/dak	170265	CPE24-M1H-5/3G-3/8
					170301	CPE24-M2H-5/3G-3/8
					170337	CPE24-M3H-5/3G-3/8
		QS-10		1.250 l/dak	170343	CPE24-M3H-5/3G-QS-10
					170307	CPE24-M2H-5/3G-QS-10
					170271	CPE24-M1H-5/3G-QS-10
		QS-12		1.650 l/dak	170277	CPE24-M1H-5/3G-QS-12
					170349	CPE24-M3H-5/3G-QS-12
					170313	CPE24-M2H-5/3G-QS-12


CPE24, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu basınçsız, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G3/8	430 g	2.650 l/dak	170267	CPE24-M1H-5/3E-3/8
					170339	CPE24-M3H-5/3E-3/8
					170303	CPE24-M2H-5/3E-3/8
		QS-10		1.250 l/dak	170273	CPE24-M1H-5/3E-QS-10
					170345	CPE24-M3H-5/3E-QS-10
					170309	CPE24-M2H-5/3E-QS-10
		QS-12		1.600 l/dak	170315	CPE24-M2H-5/3E-QS-12
					170351	CPE24-M3H-5/3E-QS-12

Sipariş bilgileri


CPE24, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu basınçsız, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantı- sı	Pnömatik bağ- lantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştiril- miş)	Parça no.	Tip
	C formu	QS-12		1.600 l/dak	170279	CPE24-M1H-5/3E-QS-12

CPE24, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu açık, dahili pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantı- sı	Pnömatik bağ- lantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştiril- miş)	Parça no.	Tip
	C formu	G3/8	430 g	2.600 l/dak	170305	CPE24-M2H-5/3B-3/8
					170341	CPE24-M3H-5/3B-3/8
					170269	CPE24-M1H-5/3B-3/8
		QS-10		1.250 l/dak	170311	CPE24-M2H-5/3B-QS-10
					170275	CPE24-M1H-5/3B-QS-10
					170347	CPE24-M3H-5/3B-QS-10
		QS-12		1.600 l/dak	170353	CPE24-M2H-5/3B-QS-12
					170317	CPE24-M1H-5/3B-QS-12
					170281	CPE24-M3H-5/3B-QS-12

CPE24, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu kapalı, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantı- sı	Pnömatik bağ- lantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştiril- miş)	Parça no.	Tip
	C formu	G3/8	430 g	3.000 l/dak	170302	CPE24-M2H-5/3GS-3/8
					170266	CPE24-M1H-5/3GS-3/8
					170338	CPE24-M3H-5/3GS-3/8
		QS-10		1.250 l/dak	170344	CPE24-M2H-5/3GS-QS-10
					170272	CPE24-M1H-5/3GS-QS-10
					170308	CPE24-M3H-5/3GS-QS-10
		QS-12		1.650 l/dak	170278	CPE24-M2H-5/3GS-QS-12
					170350	CPE24-M1H-5/3GS-QS-12
					170314	CPE24-M3H-5/3GS-QS-12


CPE24, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu basınçsız, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantı- sı	Pnömatik bağ- lantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştiril- miş)	Parça no.	Tip
	C formu	G3/8	430 g	2.650 l/dak	170340	CPE24-M3H-5/3ES-3/8
					170304	CPE24-M2H-5/3ES-3/8
					170268	CPE24-M1H-5/3ES-3/8
		QS-10		1.250 l/dak	170346	CPE24-M2H-5/3ES-QS-10
					170310	CPE24-M1H-5/3ES-QS-10
					170274	CPE24-M3H-5/3ES-QS-10
		QS-12		1.600 l/dak	170280	CPE24-M2H-5/3ES-QS-12
					170316	CPE24-M1H-5/3ES-QS-12
					170352	CPE24-M3H-5/3ES-QS-12

Sipariş bilgileri

CPE24, 5/3 orta konum valfi, dinlenme konumu açık, harici pilot hava beslemesi						
	Elektrik bağlantısı	Pnömatik bağlantı 1	Ürün ağırlığı	Standart nominal debi (DIN 1343'e göre normalleştirilmiş)	Parça no.	Tip
	C formu	G3/8	430 g	2.600 l/dak	170306	CPE24-M2H-5/3BS-3/8
					170342	CPE24-M3H-5/3BS-3/8
					170270	CPE24-M1H-5/3BS-3/8
		QS-10		1.250 l/dak	170276	CPE24-M1H-5/3BS-QS-10
					170312	CPE24-M2H-5/3BS-QS-10
					170348	CPE24-M3H-5/3BS-QS-10
		QS-12		1.600 l/dak	170354	CPE24-M3H-5/3BS-QS-12
					170282	CPE24-M1H-5/3BS-QS-12
					170318	CPE24-M2H-5/3BS-QS-12

Çevre birimlerine genel bakış

Tek valf - CPE10 ve CPE14




Aksesuar		→ Sayfa/İnternet
Tip/sipariş kodu	Açıklama	
[1]	Solenoid valf CPE10 ve CPE14	–
[2]	Solenoid valf CPE10 ve CPE14	–
[3]	Manuel geçersiz kılma aracı AHB	–
[4]	Susturucu UC	Bağlantı 3, 5, 82 ve 84 için
[5]	Etiket IBS-6x10	–
[6]	QS hızlı bağlantı rakorları	Hortum bağlantıları için
[7]	M7'den M5'e küçültücü	Teslimat kapsamına dahil
[8]	Bağlantı kablosu NEBA-M8G	Düz soket M8x1
[9]	Bağlantı kablosu NEBA-M8W	Açılı soket M8x1

Çevre birimlerine genel bakış

Aksesuar		→ Sayfa/İnternet
Tip/sipariş kodu	Açıklama	
[10] Adaptör VAVE-C8	M8'deki ZC bağlantı şeması, sinyal durumu göstergeli	71
[11] Bağlantı kablosu NEBV-Z4	Tutma akımı azaltımı, koruma devresi, sinyal durum göstergeli ZC bağlantı şeması	70

Çevre birimlerine genel bakış


Tek valf - CPE18 ve CPE24



Aksesuar		→ Sayfa/İnternet
Tip/sipariş kodu	Açıklama	
[1] Solenoid valf CPE18 ve CPE24		cpe
[2] Manuel geçersiz kılma aracı AHB		74
[3] Susturucu UC	Bağlantı 3, 5, 82 ve 84 için	74
[4] Etiket IBS-6x10	–	75
[5] QS hızlı bağlantı rakorları	Hortum bağlantıları için	qs
[6] Işıklı conta MEB...LD	0 ... 230 V AC için	74
[7] Priz kablosu KMEB-1...	PVC kablo kılıfı, 240 V'a kadar, sinyal durumu göstergesiz	73
[8] Priz kablosu KMEB-1...	PVC kablo kılıfı, 24 V DC, sinyal durumu göstergeli	73
[9] Priz MSSD-EB...	Sinyal durumu göstergesi yok	73
[10] Priz kablosu KMEB-2...	PUR kablo kılıfı	73

Çevre birimlerine genel bakış


Sabit ızgara batarya montajı



Aksesuar		→ Sayfa/İnternet
Tip/sipariş kodu	Açıklama	
[1]	Bağlantı bloku CPE18-3/2-PRS	3/2 yollu valfler için cpe
[2]	Bağlantı bloku CPE18-PRS...	5/2 ve 5/3 yollu valfler için cpe
[3]	Conta CPV18-VI-P.1/4-150	– –
[4]	Kapama plakası CPE18-RP3	3/2 yollu valflerin boş alanlarına montaj için 72
[5]	3/2 yollu valf CPE18...	– cpe
[6]	Tutucu CPE18-H3-50	3/2 yollu valf tutucu 73
[7]	Vida M4X65-8.8-VS-100	– 73
[8]	Kapama plakası CPE18-RP	5/2 ve 5/3 yollu valflerin boş alanlarına montaj için 72
[9]	5/2 yollu valf CPE18...	– cpe
[10]	5/3 yollu valf CPE18...	– cpe
[11]	Tutucu CPE18-H5-50	5/2 ve 5/3 yollu valf tutucu 72

Çevre birimlerine genel bakış


Aksesuarlar - sabit ızgaralı batarya montajı CPE10 ve CPE14



Aksesuar		→ Sayfa/İnternet
Tip/sipariş kodu	Açıklama	
[1] Solenoid valf CPE10 ve CPE14	–	cpe
[2] Etiket IBS-6x10	–	75
[3] QS hızlı bağlantı rakorları	Hortum bağlantıları için	qs
[4] M7'den M5'e küçültücü	Teslimat kapsamına dahil	–
[5] Susturucu UC	Bağlantı 3, 5, 82 ve 84 için	74
[6] Kör tapa B	–	74
[7] Ayırıcı VABD..., PRSV...	Bağlantı blokuna montaj için	74
[8] Bağlantı kablosu NEBA-M8W...	Açılı soket M8x1	neba
[9] Bağlantı kablosu NEBA-M8G...	Düz soket M8x1	neba

Çevre birimlerine genel bakış


Aksesuarlar - sabitşebekeli batarya montajı CPE10 ve CPE14, bağlantı şeması ZC



Aksesuar		→ Sayfa/İnternet
Tip/sipariş kodu	Açıklama	
[1] Solenoid valf CPE10 ve CPE14	–	cpe
[2] Etiket IBS-6x10	–	75
[3] QS hızlı bağlantı rakorları	Geçmeli hortum bağlantıları için	qs
[4] M7'den M5'e küçültücü	Teslimat kapsamına dahil	–
[5] Susturucu UC	Bağlantı 3, 5, 82 ve 84 için	74
[6] Körleme B	–	74
[7] Seperatör VABD..., PRSV...	Manifold bloğuna montaj için	74
[8] Bağlantı kablosu NEBV-Z4...	Tutma akımı azaltımı, koruma devresi, sinyal durum göstergeli ZC bağlantı şeması	70

Çevre birimlerine genel bakış


Aksesuarlar - sabit ızgaralı batarya montajı CPE18



Aksesuar		→ Sayfa/İnternet
Tip/sipariş kodu	Açıklama	
[1] Solenoid valf CPE18	–	cpe
[1] Bağlantı bloku CPE18-PRS...	5/2 ve 5/3 yollu valfler için	cpe
[1] Bağlantı bloku CPE18-3/2-PRS...	3/2 yollu valfler için	cpe
[2] VABD..., PRSV... basınç bölgeleri için ayırma elemanı	Bağlantı blokuna montaj için	74
[3] Susturucu UC	Hava tahliye bağlantılarına montaj için	74
[4] QS hızlı bağlantı rakorları	Hortum bağlantıları için	qs
[5] Kör tapa B	–	74
[6] Kapama plakası CPE18-RP	5/2 ve 5/3 yollu valflerin boş alanlarına montaj için	72
[6] Kapama plakası CPE18-RP3	3/2 yollu valflerin boş alanlarına montaj için	72
[7] Priz kablosu KMEB-1...	PVC kablo kılıfı, 240 V'a kadar, sinyal durumu göstergesiz	73
[8] Priz kablosu KMEB-1...	PVC kablo kılıfı, 24 V DC, sinyal durumu göstergeli	73
[9] Priz MSSD-EB..	Sinyal durumu göstergesi yok	73
[10] Priz kablosu KMEB-2...	PUR kablo kılıfı	73
[11] Işıklı conta MEB-LD...	12...24V DC ve 0...230V AC için	74
[12] Etiket IBS-6x10	–	75

Çevre birimlerine genel bakış


Modüler bağlantı blokları batarya montajı



Aksesuar		→ Sayfa/İnternet
Tip/sipariş kodu	Açıklama	
[1]	Bağlantı bloku CPE...-PRSG-2	2 valf için
[2]	Bağlantı bloku CPE...-PRSG-3	3 valf için
[3]	Genişletme bloku CPE...-PRSE-2	2 valf için
[4]	Sonlama plakası CPE...-PRS-EP	–
[5]	Bağlantı parçası	Blokları bağlamak için
[6]	Conta	Teslimat kapsamına dahil
[7]	Solenoid valf CPE...	–
[8]	Kapama plakası CPE...-RP	Boş alanları sızdırmaz hale getirmek için
[9]	Rakor	Teslimat kapsamına dahil
[10]	Sürgü	Valfin takılması için
[11]	–	–
[12]	Otomatik bağlantı rakoru QS	Hortum bağlantıları için

Aksesuar


CPE10, 5/2 ve 5/3 yollu valfler için bağlantı bloku, boş alan için kapama plakası			
	Kapama plakası malzemesi	Parça no.	Tip
	PA	544479	CPE10-RP

CPE10, 5/2 ve 5/3 yollu valfler için bağlantı bloku, tutma braket seti					
	Tutma braket malzemesi	Vida malzemesi	Sızdırmazlık elemanları malzemesi	Parça no.	Tip
	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik	Çelik, galvanize	NBR	544394	CPE10-H5-SET

CPE10, 5/2 ve 5/3 yollu valfler için bağlantı bloku, tutma braket			
	Tutma braket malzemesi	Parça no.	Tip
	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik	547045	CPE10-H5-50

CPE10, 5/2 ve 5/3 yollu valfler için bağlantı bloku, vidalar			
	Vida malzemesi	Parça no.	Tip
	Çelik, galvanize	547048	M3X40-8.8-VS-100

CPE10, 5/2 ve 5/3 yollu valfler için bağlantı bloku, contalar			
	Sızdırmazlık elemanları malzemesi	Parça no.	Tip
	NBR	547051	CPV10-VI-P.M7-150

CPE10, 3/2 yollu valfler için bağlantı bloku, boş alan için kapama plakası			
	Kapama plakası malzemesi	Parça no.	Tip
	PA	550580	CPE10-RP3


CPE10, 3/2 yollu valfler için bağlantı bloku, tutma braket seti					
	Tutma braket malzemesi	Vida malzemesi	Sızdırmazlık elemanları malzemesi	Parça no.	Tip
	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik	Çelik, galvanize	NBR	550577	CPE10-H3-SET

Aksesuar

CPE10, 3/2 yollu valfler için bağlantı bloku, tutma braketi			
	Tutma braketi malzemesi	Parça no.	Tip
	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik	551490	CPE10-H3-50

CPE10, 3/2 yollu valfler için bağlantı bloku, vidalar			
	Vida malzemesi	Parça no.	Tip
	Çelik, galvanize	547048	M3X40-8.8-VS-100

CPE10, 3/2 yollu valfler için bağlantı bloku, contalar			
	Sızdırmazlık elemanları malzemesi	Parça no.	Tip
	NBR	547051	CPV10-VI-P.M7-150

CPE14, 5/2 ve 5/3 yollu valfler için bağlantı bloku, boş alan için kapama plakası			
	Kapama plakası malzemesi	Parça no.	Tip
	PA	544480	CPE14-RP

CPE14, 5/2 ve 5/3 yollu valfler için bağlantı bloku, tutma braketi seti					
	Tutma braketi malzemesi	Vida malzemesi	Sızdırmazlık elemanları malzemesi	Parça no.	Tip
	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik	Çelik, galvanize	NBR	544395	CPE14-H5-SET

CPE14, 5/2 ve 5/3 yollu valfler için bağlantı bloku, tutma braketi			
	Tutma braketi malzemesi	Parça no.	Tip
	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik	547046	CPE14-H5-50

CPE14, 5/2 ve 5/3 yollu valfler için bağlantı bloku, vidalar			
	Vida malzemesi	Parça no.	Tip
	Çelik, galvanize	547049	M3X45-8.8-VS-100

Aksesuar

CPE14, 5/2 ve 5/3 yollu valfler için bağlantı bloku, contalar					
	Sızdırmazlık elemanları malzemesi	Parça no.	Tip		
	NBR	547052	CPV14-VI-P.1/8-150		

CPE14, 3/2 yollu valfler için bağlantı bloku, boş alan için kapama plakası					
	Kapama plakası malzemesi	Parça no.	Tip		
	PA	550582	CPE18-RP3		
		550581	CPE14-RP3		

CPE14, 3/2 yollu valfler için bağlantı bloku, tutma braket seti					
	Tutma braket malzemesi	Vida malzemesi	Sızdırmazlık elemanları malzemesi	Parça no.	Tip
	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik	Çelik, galvanize	NBR	550579	CPE18-H3-SET
				550578	CPE14-H3-SET

CPE14, 3/2 yollu valfler için bağlantı bloku, tutma braket					
	Tutma braket malzemesi	Parça no.	Tip		
	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik	551492	CPE18-H3-50		
		551491	CPE14-H3-50		

CPE14, 3/2 yollu valfler için bağlantı bloku, vidalar					
	Vida malzemesi	Parça no.	Tip		
	Çelik, galvanize	547049	M3X45-8.8-VS-100		
		547050	M4X65-8.8-VS-100		

CPE14, 3/2 yollu valfler için bağlantı bloku, contalar					
	Sızdırmazlık elemanları malzemesi	Parça no.	Tip		
	NBR	547053	CPV18-VI-P.1/4-150		
		547052	CPV14-VI-P.1/8-150		

CPE10 ve CPE14, bağlantı kablosu, soket bağlantı şeması ZC, açık kablo ucu, 2 kutuplu						
	Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	Kablo kılıfı malzemesi	Kablo uzunluğu	Parça no.	Tip
	Açık uçlu	2	TPE-U(PUR)	2,5 m	8047679	NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1
				5 m	8047680	NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1
				10 m	8047678	NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1

Aksesuar

CPE10 ve CPE14, bağlantı kablosu, soket bağlantı şeması ZC, fiş M8x1, 3 kutuplu


	Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	Kablo kılıfı malzemesi	Kablo uzunluğu	Parça no.	Tip
	M8x1, EN 61076-2-104'e göre A kodlu	3	TPE-U(PUR)	0,5 m	8047683	NEBV-Z4WA2L-R-E-0.5-N-M8G3-S1
				2,5 m	8047684	NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1

CPE10 ve CPE14, dağıtıcı 2'den 1'e

	Elektrik bağlantısı 1, bağlantı teknolojisi	Elektrik bağlantısı 1, bağlantı türü	Elektrik bağlantısı 2, bağlantı teknolojisi	Elektrik bağlantısı 2, bağlantı türü	Parça no.	Tip
	M12x1, EN 61076-2-101'e göre A kodlu	Soket	Bağlantı şeması ZC, metrik vida	2x Soket	8035787	NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-2.5R

CPE10 ve CPE14, herhangi bir 2'den 1'e dağıtıcı için modüler sistem

[nedy](#)

	Kablo uzunluğu 1	Parça no.	Tip
	0,3 ... 30 m	8032867	NEDY-


CPE10 ve CPE14, adaptörler


	Elektrik bağlantısı	Sinyal durumu göstergesi	Parça no.	Tip
	3 pimli / 2 pimli, M8 / -, Soket / soket	LED	571686	VAVE-C8-1R8
	4 pimli / 2 pimli, M8 / -, Soket / soket		573194	VAVE-C8-1R1

CPE10 ve CPE14, bağlantı kablosu, M8x1 soket

	Elektrik bağlantısı 2, kutup/damar sayısı	Elektrik bağlantısı 1, kablo çıkışı	Elektrik bağlantısı 1, kutup/damar sayısı	Kablo uzunluğu	Parça no.	Tip
	3	düz	3	2,5 m	8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
					8078286	NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3
				5 m	8078287	NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3
					8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3
		10 m		8078288	NEBA-M8G3-U-10-N-M8G3	
		2,5 m		8078230	NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3	
				5 m	8078231	NEBA-M8W3-U-5-N-LE3
	4	düz	4	2,5 m	8078227	NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4
				5 m	8078228	NEBA-M8G4-U-5-N-LE4
		açılı		2,5 m	8078233	NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4
5 m				8078234	NEBA-M8W4-U-5-N-LE4	

Aksesuar


CPE18, 5/2 ve 5/3 yollu valfler için bağlantı bloku, boş alan için kapama plakası			
	Kapama plakası malzemesi	Parça no.	Tip
	PA	544481	CPE18-RP


CPE18, 5/2 ve 5/3 yollu valfler için bağlantı bloku, tutma braket seti					
	Tutma braket malzemesi	Vida malzemesi	Sızdırmazlık elemanları malzemesi	Parça no.	Tip
	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik	Çelik, galvanize	NBR	544396	CPE18-H5-SET

CPE18, 5/2 ve 5/3 yollu valfler için bağlantı bloku, tutma braket			
	Tutma braket malzemesi	Parça no.	Tip
	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik	547047	CPE18-H5-50

CPE18, 5/2 ve 5/3 yollu valfler için bağlantı bloku, vidalar			
	Vida malzemesi	Parça no.	Tip
	Çelik, galvanize	547050	M4X65-8.8-VS-100

CPE18, 5/2 ve 5/3 yollu valfler için bağlantı bloku, contalar			
	Sızdırmazlık elemanları malzemesi	Parça no.	Tip
	NBR	547053	CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18, 3/2 yollu valfler için bağlantı bloku, boş alan için kapama plakası			
	Kapama plakası malzemesi	Parça no.	Tip
	PA	550582	CPE18-RP3

CPE18, 3/2 yollu valfler için bağlantı bloku, tutma braket seti					
	Tutma braket malzemesi	Vida malzemesi	Sızdırmazlık elemanları malzemesi	Parça no.	Tip
	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik	Çelik, galvanize	NBR	550579	CPE18-H3-SET

Aksesuar

CPE18, 3/2 yollu valfler için bağlantı bloku, tutma braketi

	Tutma braketi malzemesi	Parça no.	Tip
	Yüksek alaşımlı paslanmaz çelik	551492	CPE18-H3-50

CPE18, 3/2 yollu valfler için bağlantı bloku, vidalar

	Vida malzemesi	Parça no.	Tip
	Çelik, galvanize	547050	M4X65-8.8-VS-100

CPE18, 3/2 yollu valfler için bağlantı bloku, contalar

	Sızdırmazlık elemanları malzemesi	Parça no.	Tip
	NBR	547053	CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18 ve CPE24, soket kablosu, EN 175301-803'e göre soket formu C, PVC kablo kılıfı

	Kablo kılıfı malzemesi	Sinyal durumu göstergesi	Nominal çalışma gerilimi DC	Kablo uzunluğu	Parça no.	Tip
	PVC	Sarı LED	24 V	2,5 m	151690	KMEB-1-230AC-2.5
				5 m	151691	KMEB-1-230AC-5
				2,5 m	151688	KMEB-1-24-2.5-LED
				5 m	151689	KMEB-1-24-5-LED
				10 m	193457	KMEB-1-24-10-LED

CPE18 ve CPE24, soket kablosu, EN 175301-803'e göre soket formu C, PUR kablo kılıfı

	Kablo kılıfı malzemesi	Sinyal durumu göstergesi	Nominal çalışma gerilimi DC	Kablo uzunluğu	Parça no.	Tip
	TPE-U(PUR)		24 V	2,5 m	174846	KMEB-2-230-2.5
				5 m	174847	KMEB-2-230-5
				2,5 m	174844	KMEB-2-24-2.5-LED
				5 m	174845	KMEB-2-24-5-LED

CPE18 ve CPE24, soket

	Elektrik bağlantısı	Elektrik bağlantısı 2	Çalışma gerilimi aralığı DC	Parça no.	Tip
	3 pinli, Soket, Açılı soket, C formu, DIN EN 175301-803'e göre, DIN EN 61984'ye göre, kare tasarım MSEB, kare tasarım MSN2	Vida bağlantısı	0 ... 300 V	539712	MSSD-EB-M12
				151687	MSSD-EB

Aksesuar

CPE18 ve CPE24, ışıklı conta				
	Elektrik bağlantısı	Çalışma gerilimi aralığı DC	Parça no.	Tip
	C formu, DIN EN 175301-803'e göre, kare tasarım MSEB	12 ... 24 V	151718	MEB-LD-230AC
			151717	MEB-LD-12-24DC

Genel aksesuarlar, kör tapalar, CPE10 bağlantı bloku için				
	Pnömatik bağlantı 1	Hazne boyutu	Parça no.	Tip
	Erkek diş G1/4	10	3569	B-1/4
	Erkek diş G3/8		3570	B-3/8

Genel aksesuarlar, kör tapalar, CPE14, CPE18 bağlantı bloku için				
	Pnömatik bağlantı 1	Hazne boyutu	Parça no.	Tip
	Erkek diş G3/8	10	3570	B-3/8

Genel aksesuar, basınç bölgeleri için ayırıcı, CPE14, CPE18 bağlantı bloku için			
	LABS uygunluğu	Parça no.	Tip
	VDMA24364-B1/B2-L	160997	PRSV-1/8


Genel aksesuarlar, darbe emiciler				
	Pnömatik bağlantı	Hazne boyutu	Parça no.	Tip
	M3	20	1231120	AMTE-M-LH-M3
	M5	1	165003	UC-M5
	M7		161418	UC-M7
	G1/8		161419	UC-1/8
	G1/4		165004	UC-1/4


ZC bağlantı şemalı CPE 10 ve CPE14 için genel aksesuarlar, manuel kumanda			
	Montaj türü	Parça no.	Tip
	geçmeli	157600	AHB-MZB

C formlu soket ile CPE 18 ve CPE24 için genel aksesuarlar, manuel kumanda			
	Montaj türü	Parça no.	Tip
	geçmeli	157601	AHB-MEB

Aksesuar

Genel aksesuarlar, etiketler				
	Boyut	Etiket	Parça no.	Tip
	10x6 mm	64	18576	IBS-6X10

Genel aksesuarlar, yanal valf montajı için dirsekli montaj kiti, standart DSBC-32...40 silindirleri için, CPE14 için			
	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	76 g	2568514	DAVM-MW-V1-32-V

Genel aksesuarlar, yanal valf montajı için dirsekli montaj kiti, standart DSBC-50...125 silindirleri için, CPE18 ve CPE24 için			
	Ürün ağırlığı	Parça no.	Tip
	160 g	2612128	DAVM-MW-V1-50-V