


Racor rápido roscado de acero inoxidable CRQS

FESTO



Características

Información resumida

Racores rápidos roscados de acero inoxidable para aplicaciones neumáticas con un margen de temperatura de hasta 120 °C y con un margen de presión de hasta 10 bar.

Máxima resistencia a la corrosión y a sustancias químicas; con certificación para la industria alimentaria y del envasado.

- Clase de resistencia a la corrosión KBK 4 según Norma Festo 940 070
- Múltiples aplicaciones en la industria alimentaria
- Fluidos de funcionamiento: aire comprimido, vacío, (agua)

El racor rápido roscado CRQS, en combinación con el tubo de plástico PFAN certificado para el uso con alimentos, puede utilizarse en todos los ámbitos del sector alimentario y del envasado, p. ej., en ámbitos en los que es obligatorio emplear acero inoxidable. Juntos, resisten sin problema a todos los productos de limpieza y lubricantes.

Para más información, consulte el documento adicional descargable.

Documento adicional

Enlace [🔗 crqs](#)



El documento adicional PUSH-IN-FITTINGS-ADD contiene información adicional sobre combinaciones de tubo flexible y tipos de rosca, así como instrucciones de montaje.

Diagramas

Enlace [🔗 crqs](#)



Los diagramas mostrados en este documento también están disponibles en línea. Allí es posible mostrar valores precisos.

Conexión neumática 1

Las roscas métricas tienen una profundidad de montaje constante. Estanqueidad garantizada por medio de una junta tórica aprisionada. Es reemplazable, lo que significa que la unión atornillada puede reutilizarse varias veces.

Las roscas R autoblocantes según EN 10226-1 e ISO 7/1 requieren un agente de estanqueización adecuado para su estanqueidad. Pueden reutilizarse hasta 5 veces (hay que tener cuidado de que la abrasión del revestimiento sellador no pueda penetrar en el sistema de aire comprimido). Enroscar simplemente con la mano la rosca R y apretar con una llave de horquilla 1 o 2 vueltas.

Nota: En el caso de los racores rápidos roscados con hexágono interior, deberá tenerse cuidado en no introducir demasiado la llave al enroscar, ya que de lo contrario podrían dañarse las piezas que se encuentran detrás.

Códigos del producto

001	Serie	
CRQS	Racor rápido roscado, acero inoxidable	
CRQSY	Unión rápida en Y, acero inoxidable	
CRQSS	Racor pasamuros, acero inoxidable	
CRQST	Unión en T, acero inoxidable	
CRQSL	Racor rápido acodado, acero inoxidable	

002	Conexión neumática 1	
1/8	Rosca exterior R1/8	
1/4	Rosca exterior R1/4	
3/8	Rosca exterior R3/8	
1/2	Rosca exterior R1/2	
4	Racor enchufable de 4 mm	
6	Racor enchufable de 6 mm	
8	Racor enchufable de 8 mm	
10	Racor enchufable de 10 mm	
12	Racor enchufable de 12 mm	
16	Conexión enchufable mm	
M5	Rosca exterior M5	

003	Conexión neumática, 2	
4	para tubo flexible con Ø exterior de 4 mm	
6	para tubo flexible con Ø exterior de 6 mm	
8	para tubo flexible con Ø exterior de 8 mm	
10	para tubo flexible con Ø exterior de 10 mm	
12	para tubo flexible con Ø exterior de 12 mm	
16	para tubo flexible con Ø exterior de 16 mm	

004	Tipo de montaje	
	Estándar	
I	Hexágono interior	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales – Racores rápidos roscados

Conexión neumática 1	Rosca exterior M5	Rosca exterior R1/8	Rosca exterior R1/4	Rosca exterior R3/8	Rosca exterior R1/2
Forma constructiva	Principio Push-pull (presionar y tirar)				
Posición de montaje	Indistinta				
Tipo de junta en el pivote atornillado	Anillo de junta	–			
Par de apriete nominal	1,33 Nm	–			
Tolerancia para el par de apriete nominal	± 20%	–			
Diámetro nominal	2 mm	2,2 ... 5,2 mm	3,6 ... 6 mm	6 ... 8,1 mm	7,9 ... 10,1 mm
Tamaño del depósito	1				

Especificaciones técnicas generales – Conectores enchufables

Conexión neumática 1	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm
Forma constructiva	Principio Push-pull (presionar y tirar)					
Posición de montaje	Indistinta					
Diámetro nominal	2 ... 2,4 mm	2,4 ... 3,7 mm	3,7 ... 5,8 mm	5,6 ... 6,7 mm	6,6 ... 8 mm	7,9 ... 10,4 mm
Tamaño del depósito	1					

Profundidades de inserción del tubo flexible

Conexión neumática 1	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm
Profundidad de inserción del tubo flexible ¹⁾	18 mm	19,5 mm	21,5 mm	25,5 mm	27 mm	32 mm

1) Las profundidades de inserción indicadas de los tubos flexibles son valores orientativos y pueden variar ligeramente en función del tipo.

Condiciones de funcionamiento y del entorno


Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-0,95 ... 10 bar
Presión de funcionamiento en todo el margen de temperatura	-13,775 ... 145 psi
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,095 ... 1 MPa
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-0,95 ... 10 bar
Presión de funcionamiento en función de la temperatura	-13,775 ... 145 psi
Medio de funcionamiento	Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:--:] agua (líquida, sin hielo)
Nota sobre el medio de trabajo/mando	puede funcionar con aire comprimido lubricado
Temperatura ambiente	-15 ... 120°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	4 - riesgo de corrosión muy alto
Aptitud para el contacto con alimentos ²⁾	Véase la información complementaria sobre el material
Nota sobre la presión de funcionamiento	Agua: máx. 0,6 MPa a máx. 50°C

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

2) Información Siguiente www.festo.com/catalogue/crqs → Soporte/Descargas.

Hoja de datos

Presión de funcionamiento p en función de la temperatura t




Materiales

Material del cuerpo	Acero inoxidable de alta aleación
Material del pivote atornillado	Acero inoxidable de alta aleación
Material del anillo extractor	Acero inoxidable de alta aleación
Color del anillo extractor	Plateado
Material del anillo de apoyo	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la junta del tubo flexible	Caucho fluorado
Material de la junta para ros- cas	Caucho fluorado Acero inoxidable de alta aleación
Material del segmento de apri- sionamiento del tubo flexible	Acero inoxidable de alta aleación
Material de las tuercas	Acero inoxidable de alta aleación
Nota sobre el material	De conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado CRQS, rosca M Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2 Ø	D5 Ø	L1	L2	L4	≡
CRQS-M5-4	M5x0,8	4	9,8	24,4	3	0,5	10
CRQS-M5-6		6	11,8	25,6	3	0,5	12

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado CRQS, rosca R

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2 ø	D5 ø	L1	L2	L3	R
CRQS-1/8-4	R1/8	4	9,8	27,4	8	23,4	10
CRQS-1/8-6		6	11,8	27,6	8	23,7	12
CRQS-1/8-8		8	13,8	30,9	8	27	14
CRQS-1/4-6	R1/4	6	11,8	31,6	11	25,6	14
CRQS-1/4-8		8	13,8	33,9	11	27,9	14
CRQS-1/4-10		10	16,8	36	11	30	17
CRQS-3/8-10	R3/8	10	16,8	38	12	31,7	17
CRQS-3/8-12		12	19,8	39,9	12	33,6	21
CRQS-1/2-12	R1/2	12	19,8	42,9	15	34,7	22
CRQS-1/2-16		16	23,7	49,7	15	41,6	24

Dimensiones



Dimensiones – Racor rápido roscado CRQS- ...-I, rosca M Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2 Ø	D5 Ø	L1	L2	L4	≈G
CRQS-M5-4-I	M5	4	10	22,9	3	0,5	2
CRQS-M5-6-I		6	12	25,1	3	0,5	2

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado CRQS- ...-I, rosca R

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2 Ø	D5 Ø	L1	L2	L3	≅
CRQS-1/8-6-I	R1/8	6	4,1	12	26,1	8	4
CRQS-1/8-8-I		8	5,1	14	30,4	8	5
CRQS-1/4-8-I	R1/4	8	5,8	14	31,4	11	6
CRQS-1/4-10-I		10	5,9	17	36	11	6
CRQS-3/8-10-I	R3/8	10	6	17	34	12	6
CRQS-3/8-12-I		12	7,6	20	36,4	12	8
CRQS-1/2-12-I	R1/2	12	8,1	22	39,4	15	8
CRQS-1/2-16-I		16	10,1	24	46,7	15	12

Dimensiones

Dimensiones – Conector enchufable CRQS [Descargar datos CAD](#) www.festo.com




	D1 Ø	D2 Ø	D5 Ø	L1
CRQS-4	4	4	9,8	37,7
CRQS-6	6	6	11,8	40,3
CRQS-8	8	8	13,8	44,9
CRQS-10	10	10	16,8	52
CRQS-12	12	12	19,8	55,8
CRQS-16	16	16	23,7	66,5
CRQS-6-4	6	4	12	38,8
CRQS-8-6	8	6	14	42,4
CRQS-10-8	10	8	17	48,5
CRQS-12-10	12	10	20	53,9
CRQS-16-12	16	12	24	61,1

Dimensiones

Dimensiones – Racor pasamuros CRQSS


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1 Ø	D2 Ø	B1	D5 Ø	D6 Ø	L1	L2	L3 max.	≡
CRQSS-4	4	4	4	9,8	M12x1	43,7	15,4	4	14
CRQSS-6	6	6	4	11,8	M14x1	46,3	15,6	6	17
CRQSS-8	8	8	4	13,8	M16x1	50,9	17,9	6	19
CRQSS-10	10	10	5	16,8	M20x1	57	20	6	24
CRQSS-12	12	12	6	19,8	M22x1	62,8	21,9	6	27
CRQSS-16	16	16	6	23,7	M27x1,5	72,6	26,7	6	32

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L CRQSL, rosca M Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	D2	D5 ø	H1	H2	H3	H4	L1	⌀
CRQSL-M5-4	M5x0,8	4	9,8	17	3	18,9	0,5	22,4	10
CRQSL-M5-6		6	11,8	19	3	21,9	0,5	23,6	12

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido roscado en L CRQSL, rosca R

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2 Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	L1	≅
CRQSL-1/8-4	R1/8	4	9,8	19	8	19,9	22,4	10
CRQSL-1/8-6		6	11,8	20,5	8	22,4	23,6	12
CRQSL-1/8-8		8	13,8	23	8	25,9	26,4	14
CRQSL-1/4-6	R1/4	6	11,8	23	11	22,9	23,6	14
CRQSL-1/4-8		8	13,8	25	11	25,9	26,4	14
CRQSL-1/4-10		10	16,8	28,5	11	30,9	30,5	17
CRQSL-3/8-10	R3/8	10	16,8	28,5	12	30,6	30,5	17
CRQSL-3/8-12		12	19,8	30	12	33,6	33,4	21
CRQSL-1/2-12	R1/2	12	19,8	34	15	35,7	33,4	22
CRQSL-1/2-16		16	23,7	36	15	39,7	40,7	24

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido acodado CRQSL [Descargar datos CAD](#) www.festo.com



	D1 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2
CRQSL-4	4	9,8	3,2	24,4	4
CRQSL-6	6	11,8	3,2	26,6	5
CRQSL-8	8	13,8	3,2	29,9	6
CRQSL-10	10	16,8	4,2	35	7
CRQSL-12	12	19,8	4,2	37,9	8
CRQSL-16	16	23,7	4,2	45,2	9,5

Dimensiones


Dimensiones – Racor rápido en T CRQST, rosca M

Descargar datos CAD www.festo.com

	D1	D2 Ø	D5 Ø	H1	H2	H3	H4	L1	≅
CRQST-M5-4	M5x0,8	4	9,8	17	3	18,9	0,5	44,4	10
CRQST-M5-6		6	11,8	19	3	21,9	0,5	47,3	12

Dimensiones

Dimensiones – Racor rápido en T CRQST, rosca R Descargar datos CAD www.festo.com




	D1	D2 ø	D5 ø	H1	H2	H3	L1	≅
CRQST-1/8-6	R1/8	6	11,8	20,5	8	22,4	47,3	12
CRQST-1/8-8		8	13,8	23	8	25,9	52,5	14
CRQST-1/4-8	R1/4	8	13,8	25	11	25,9	52,5	14
CRQST-1/4-10		10	16,8	28,5	11	30,9	61	17
CRQST-3/8-10	R3/8	10	16,8	28,5	12	30,6	61	17
CRQST-3/8-12		12	19,8	30	12	33,6	66,6	21
CRQST-1/2-12	R1/2	12	19,8	34	15	35,7	66,6	22
CRQST-1/2-16		16	23,7	36	15	39,7	81,4	24

Dimensiones

Dimensiones – Unión en T CRQST


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	L1	L2
CRQST-4	4	9,8	3,2	24,4	4	48,4	8
CRQST-6	6	11,8	3,2	26,6	5	53,3	10
CRQST-8	8	13,8	3,2	29,9	6	59,5	12
CRQST-10	10	16,8	4,2	35	7	69,9	14
CRQST-12	12	19,8	4,2	37,9	8	75,6	16
CRQST-16	16	23,7	4,2	45,2	9,5	90,4	19

Dimensiones

Dimensiones – Unión rápida en Y CRQSY Descargar datos CAD www.festo.com



	D1 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2
CRQSY-4	4	9,8	3,2	11	41,1	18,4
CRQSY-6	6	11,8	3,2	13	44,3	18,6
CRQSY-8	8	13,8	3,2	15	51,4	20,9
CRQSY-10	10	16,8	4,3	18	58,5	23,5
CRQSY-12	12	19,8	4,3	21	64,8	25,4
CRQSY-16	16	23,7	4,3	25	78,5	30,2

Referencias de pedido

Referencias de pedido - Racor rápido roscado CRQS (rosca exterior con seis caras exteriores)

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2 mm	6 g	162860	CRQS-M5-4
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm		8,4 g	162861	CRQS-M5-6
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,5 mm	8,7 g	132643	CRQS-1/8-4
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,1 mm	9,9 g	162862	CRQS-1/8-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,1 mm	12 g	162863	CRQS-1/8-8
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,2 mm	18 g	132644	CRQS-1/4-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,8 mm		162864	CRQS-1/4-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	6 mm	22 g	162865	CRQS-1/4-10
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	6 mm	29 g	162866	CRQS-3/8-10
	Rosca exterior R1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	7,6 mm	37 g	162867	CRQS-3/8-12
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8,1 mm	55 g	162868	CRQS-1/2-12
		Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	10,1 mm	59 g	162869	CRQS-1/2-16

Referencias de pedido - Racor rápido roscado CRQS-...-I (rosca exterior con hexágono interior)

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2 mm	5 g	132328	CRQS-M5-4-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm		7,7 g	132329	CRQS-M5-6-I
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	4,1 mm	8,4 g	132330	CRQS-1/8-6-I
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,1 mm	12 g	132331	CRQS-1/8-8-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,8 mm	15 g	132332	CRQS-1/4-8-I
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	5,9 mm	21 g	132333	CRQS-1/4-10-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	6 mm	24 g	132334	CRQS-3/8-10-I
	Rosca exterior R1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	7,6 mm	28 g	132335	CRQS-3/8-12-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8,1 mm	45 g	132336	CRQS-1/2-12-I
		Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	10,1 mm	47 g	132337	CRQS-1/2-16-I

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Conector enchufable CRQS						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,4 mm	9,1 g	130645	CRQS-4
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,7 mm	11 g	130651	CRQS-6-4
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,7 mm	14 g	130646	CRQS-6
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,7 mm	15 g	130652	CRQS-8-6
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,8 mm	18 g	130647	CRQS-8
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,8 mm	22 g	130653	CRQS-10-8
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	6,6 mm	29 g	130648	CRQS-10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	6,6 mm	35 g	130654	CRQS-12-10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 12 mm	7,9 mm	44 g	130649	CRQS-12
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 12 mm	7,9 mm	50 g	130655	CRQS-16-12

Referencias de pedido - Racor pasamuros CRQSS						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,4 mm	19 g	164210	CRQSS-4
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,7 mm	27 g	164211	CRQSS-6
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,7 mm	35 g	164213	CRQSS-8
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	6,7 mm	60 g	164215	CRQSS-10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 12 mm	7,9 mm	87 g	164217	CRQSS-12
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	10,4 mm	118 g	164219	CRQSS-16

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L CRQSL (rosca exterior con seis caras exteriores)						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2 mm	12 g	162870	CRQSL-M5-4
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	2 mm	18 g	162871	CRQSL-M5-6
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,2 mm	14 g	132598	CRQSL-1/8-4
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,9 mm	19 g	162872	CRQSL-1/8-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,2 mm	26 g	162873	CRQSL-1/8-8

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Racor rápido roscado en L CRQSL (rosca exterior con seis caras exteriores)

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,6 mm	26 g	132599	CRQSL-1/4-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,1 mm	30 g	162874	CRQSL-1/4-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	6 mm	42 g	162875	CRQSL-1/4-10
	Rosca exterior R3/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm		49 g	162876	CRQSL-3/8-10
		Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8,1 mm	65 g	162877	CRQSL-3/8-12
	Rosca exterior R1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	7,9 mm	85 g	162878	CRQSL-1/2-12
		Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	9,4 mm	99 g	162879	CRQSL-1/2-16

Referencias de pedido - Racor rápido acodado CRQSL

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,1 mm	13 g	130662	CRQSL-4
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,5 mm	20 g	130663	CRQSL-6
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5,1 mm	27 g	130664	CRQSL-8
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	6,1 mm	42 g	130665	CRQSL-10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	7,8 mm	62 g	130666	CRQSL-12
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	9,4 mm	91 g	130667	CRQSL-16

Referencias de pedido - Racor rápido roscado en T CRQST (rosca exterior con seis caras exteriores)

	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Rosca exterior M5	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2 mm	17 g	164200	CRQST-M5-4
		Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm		24 g	164201	CRQST-M5-6
	Rosca exterior R1/8	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,7 mm	25 g	164202	CRQST-1/8-6
		Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5 mm	33 g	164203	CRQST-1/8-8
	Rosca exterior R1/4	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm		38 g	164204	CRQST-1/4-8
		Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	5,9 mm	56 g	164205	CRQST-1/4-10
	Rosca exterior R1/2	Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	9,5 mm	128 g	164209	CRQST-1/2-16

Referencias de pedido

Referencias de pedido – Unión en T CRQST						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2,1 mm	18 g	130668	CRQST-4
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,5 mm	27 g	130669	CRQST-6
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	5 mm	37 g	130670	CRQST-8
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	6,1 mm	59 g	130671	CRQST-10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	8 mm	87 g	130672	CRQST-12
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 16 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 16 mm	9,7 mm	126 g	130673	CRQST-16

Referencias de pedido - Unión rápida en Y CRQSY						
	Conexión neumática 1	Conexión neumática 2	Diámetro nominal	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 4 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 4 mm	2 mm	15 g	130656	CRQSY-4
	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 6 mm	3,3 mm	24 g	130657	CRQSY-6
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 8 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 8 mm	4,9 mm	34 g	130658	CRQSY-8
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 10 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior 10 mm	5,6 mm	52 g	130659	CRQSY-10
	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	Para tubo flexible con diámetro exterior de 12 mm	7 mm	80 g	130660	CRQSY-12