


Držiak štítka

FESTO



Legenda k typovému označeniu

001	Konštrukčný rad	
CPV18-BZ_ST	Držiak štítka CPV18	
VMPAL-ST	Držiak štítka VMPAL	
ASCF	Držiaky štítkov ASCF	
CPX-ST	Držiak štítka CPX	
CPVSC1-ST	Držiak štítka CPVSC1	
CPV10-BZ_ST	Držiak štítka CPV10	
VMPA14-ST	Držiak štítka VMPA14	
VMPA1-ST	Držiak štítka VMPA1	
CPV14-BZ_ST	Držiak štítka CPV14	

002	Označovací prvok	
H	Držiak štítkov	
M	Držiak štítkov pre pripojovací blok	
P1	Profil 1	
P3	Profil 3	
R	Držiak	
RP1	Profil 1 vrátane držiaka	
RP3	Profil 3 vrátane držiaka	
T	Prieľadný držiak štítkov	

003	Príradenie	
E2	Vyhotovenie E2	
L1	Vyhotovenie L1	
L2	Vyhotovenie L2	
P11	Vyhotovenie P11	
S1	Vyhotovenie S1	
S2	Vyhotovenie S2	
S6	Vyhotovenie S6	


004	Veľkosť	
	Štandard	
2	Veľkosť 2	
10	Veľkosť 10	
14	Veľkosť 14	
18	Veľkosť 18/18 mm	
1	Veľkosť 1	

005	Ventilové pozície	
	Bez	
2V	2 ventilové pozície	
3V	3 ventilové pozície	
4V	4 ventilové pozície	
5V	5 ventilových pozícií	
6V	6 ventilových pozícií	
7V	7 ventilových pozícií	
8V	8 ventilových pozícií	
9V	9 ventilových pozícií	
10V	10 ventilových pozícií	
11V	11 ventilových pozícií	
12V	12 ventilových pozícií	
13V	13 ventilových pozícií	
14V	14 ventilových pozícií	
15V	15 ventilových pozícií	
16V	16 ventilových pozícií	
17V	17 ventilových pozícií	
18V	18 ventilových pozícií	
19V	19 ventilových pozícií	
20V	20 ventilových pozícií	
21V	21 ventilových pozícií	
22V	22 ventilových pozícií	
23V	23 ventilových pozícií	
24V	24 ventilových pozícií	

006	Vyhotovenie	
	Štandard	
Z	S prídavnými označovacími poľami	

Údajový list

Materiály - Držiak štítkov s menovkou IBS-6x10 pre ventilové svorky CPV




Materiál držiaka štítkov	–
Materiál priezoru	–
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Prevádzkové podmienky a podmienky prostredia - Držiak štítkov s typovým štítkom IBS-6x10 pre ventilové terminály CPV

Trieda odolnosti proti korózii KBK ¹⁾	–
--	---

1) Ďalšie informácie na www.festo.com/x/topic/kbk

Materiály - Držiak štítkov s priezorníkom pre svorky ventilov CPV



Materiál držiaka štítkov	–
Materiál priezoru	PVC
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L


Prevádzkové a environmentálne podmienky - Držiak štítkov s kontrolným okienkom pre ventilové terminály CPV

Trieda odolnosti proti korózii KBK ¹⁾	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
--	--

1) Ďalšie informácie na www.festo.com/x/topic/kbk


Údajový list

Materiály - Držiaky štítkov pre svorky ventilov CPV-SC



Materiál držiaka štítkov	PVC
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L

Všeobecné technické údaje - Držiaky štítkov pre svorky ventilov MPA-L



Veľkosť ventilu	10 mm	14 mm	20 mm
Veľkosť balenia	10		
Hmotnosť výrobku	3 g		5 g


Materiály - Držiaky štítkov pre svorky ventilov MPA-L

Materiál držiaka štítkov	POM
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Prevádzkové a environmentálne podmienky - Držiaky štítkov pre ventilové terminály MPA-L

Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - mimoriadne silné namáhanie koróziou
---------------------------------------	---

Všeobecné technické údaje - Držiak štítkov s typovým štítkom IBS-6x10 pre ventilové svorky MPA-S




Konstruktívny rad	Držiak štítka VMPPA14	Držiak štítka VMPPA1
Hmotnosť výrobku	2,7 g	1 g

Údajový list

Materiály - Držiak štítkov s menovkou IBS-6x10 pre ventilové svorky MPA-S

Materiál držiaka štítkov	POM
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Všeobecné technické údaje - Držiak štítkov s papierovým fóliovým štítkom pre ventilové svorky MPA-S




Konstruktívny rad	Držiak štítka VMPA14	Držiak štítka VMPA1
Hmotnosť výrobku	1,5 g	1 g

Materiály - Držiak štítkov s papierovým fóliovým štítkom pre svorky ventilov MPA-S

Konstruktívny rad	Držiak štítka VMPA14	Držiak štítka VMPA1
Materiál držiaka štítkov	PP	–
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS	
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L	

Všeobecné technické údaje - Držiak značky pre terminál CPX



Šírka	12 mm
Výška	2 mm
Dĺžka	48 mm
Hmotnosť výrobku	5 g


Materiály - Držiak značky pre terminál CPX

Materiál držiaka štítkov	PP
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L

Prevádzkové a environmentálne podmienky - Držiak štítkov pre terminál CPX

Teplota okolia	-5 ... 50°C
Skladovacia teplota	-20 ... 70°C

Všeobecné technické údaje - Držiak značky pre Motion Terminal VTEM



Hmotnosť výrobku	5,4 g
------------------	-------

Materiály - Držiak značky pre Motion Terminal VTEM


Materiál držiaka štítkov	PP
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Údajový list

Prevádzkové a environmentálne podmienky - Držiak štítka pre Motion Terminál VTEM	
Trieda odolnosti proti korózii KBK ¹⁾	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii


1) Ďalšie informácie na www.festo.com/x/topic/kbk

Materiály - Držiaky značiek pre vstupné moduly CTSL



Materiál držiaka štítkov	PA-zosilený
Materiál štítkka	PVC
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L

Materiály - Držiaky štítkov pre ventilové svorky VTOC



Materiál držiaka štítkov	PVC
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B2-L


Údajový list

Prevádzkové a environmentálne podmienky - Držiak štítkov pre ventilové terminály VTOC

Trieda odolnosti proti korózii KBK ¹⁾	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii
---	---

1) Ďalšie informácie na www.festo.com/x/topic/kbk

Materiály - Držiaky štítkov pre ventilové svorky VTUG




Materiál držiaka štítkov	—
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Prevádzkové a environmentálne podmienky - Držiak štítkov pre ventilové terminály VTUG

Trieda odolnosti proti korózii KBK ¹⁾	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii
---	--

1) Ďalšie informácie na www.festo.com/x/topic/kbk

Všeobecné technické údaje - Podpery značiek na prepojenie dosiek na ISO 5599-1, VABV-S1




Šírka	21 mm
Výška	7 mm
Dĺžka	42 mm
Hmotnosť výrobku	2 g

Materiály - Podpery značiek pre prepojovacie dosky podľa ISO 5599-1, VABV-S1

Materiál držiaka štítkov	—
Materiál štítku	PP
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Údajový list

Materiály - Držiaky štítkov pre svorky ventilov VTSA/VTSA-F




Priradenie	Vyhotovenie S2	Vyhotovenie S6
Materiál držiaka štítkov	PP	
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS	–
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L	

Prevádzkové a environmentálne podmienky - Držiaky štítkov pre ventilové terminály VTSA/VTSA-F

Trieda odolnosti proti korózii KBK ¹⁾	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
---	---

1) Ďalšie informácie na www.festo.com/x/topic/kbk

Materiály - Držiaky značiek pre ventily VSVA




Materiál držiaka štítkov	PP
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Prevádzkové podmienky a podmienky prostredia - Držiaky štítkov pre ventily VSVA

Trieda odolnosti proti korózii KBK ¹⁾	0 - žiadne nároky na odolnosť proti korózii
---	---

1) Ďalšie informácie na www.festo.com/x/topic/kbk

Všeobecné technické údaje - Držiak značky s dodatočnými označovacími poľami pre ventily VSVA



Hmotnosť výrobku	1 g
------------------	-----

Údajový list

Materiály - Držiaky značiek s dodatočnými označovacími poľami pre ventily VSVA

Materiál držiaka štítkov	PP
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L

Všeobecné technické údaje – Držiak štítkov pre ventilové terminály VTUX, profil 1 vrátane držiaka



Veľkosť	1	2
Max. počet ventilových pozícií	4	8
Kompatibilné s	Ventilový terminál VTUX-A-P; Ventilový terminál VTUX-A-S	
Max. uťahovací moment	0,5 Nm	
Šírka	26 mm	
Výška	7 mm	
Dĺžka	42 mm	84 mm
Veľkosť balenia	1	
Hmotnosť výrobku	11 g	16 g

Všeobecné technické údaje – Držiak štítkov pre ventilové terminály VTUX, profil 3 vrátane držiaka

Veľkosť	1	2
Max. počet ventilových pozícií	4	8
Kompatibilné s	Ventilový terminál VTUX-A-P; Ventilový terminál VTUX-A-S	Ventilový terminál VTUX-A-S
Max. uťahovací moment	0,5 Nm	
Šírka	53 mm	
Výška	7 mm	
Dĺžka	42 mm	84 mm
Veľkosť balenia	1	
Hmotnosť výrobku	13 g	21 g

Všeobecné technické údaje – Držiak štítkov pre ventilové terminály VTUX, jednotlivé diely

Označovací prvok	Profil 1	Profil 3	Držiak
Kompatibilné s	Ventilový terminál VTUX-A-P; Ventilový terminál VTUX-A-S		
Max. počet ventilových pozícií	Možnosť realizácie podľa požiadaviek zákazníka		
Max. uťahovací moment	0,5 Nm		
Veľkosť	1; 2		
Šírka	26 mm	53 mm	26 mm
Výška	7 mm		
Dĺžka	1 000 mm	10,2 mm	
Veľkosť balenia	5	1	
Hmotnosť výrobku	680 g	940 g	35 g

Údajový list

Materiály - Držiaky štítkov pre ventilové terminály VTUX

Materiál držiaka štítkov	PA-zosilený
Materiál štítka	PVC
Materiál priezoru	PVC
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS
Zhoda s LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Vhodnosť na výrobu lítium-iónových batérií	Vhodné na výrobu batérií so zníženými hodnotami Cu/Zn/Ni (F1a)
Vhodnosť čistých priestorov meraná podľa ISO 14644-14	Staticky nainštalovaný prvok, nie je možné žiadne zmysluplné hodnotenie podľa normy ISO 14644-1


Prevádzkové podmienky a podmienky prostredia - Držiaky štítkov pre ventilové terminály VTUX

Teplota okolia	-5 ... 50°C
Skladovacia teplota	-20 ... 70°C
Trieda odolnosti proti korózii KBK ¹⁾	1- Nízke nároky na odolnosť proti korózii


1) Ďalšie informácie www.festo.com/x/topic/kbk

Typové označenie


Objednávacie informácie - Držiak štítkov s typovým štítkom IBS-6x10 pre ventilové svorky CPV

	Konštrukčný rad	Ventilové pozície	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ
	Držiak štítka CPV14	2 ventilové pozície	8 g	162567	CPV14-VI-BZ-T-2
	Držiak štítka CPV18		9 g	163293	CPV18-VI-BZ-T-2
	Držiak štítka CPV10		32 g	162560	CPV10-VI-BZ-T-2
	Držiak štítka CPV14	3 ventilové pozície	9,5 g	162568	CPV14-VI-BZ-T-3
	Držiak štítka CPV18		10,5 g	163294	CPV18-VI-BZ-T-3
	Držiak štítka CPV10		33 g	162561	CPV10-VI-BZ-T-3
	Držiak štítka CPV14	4 ventilové pozície	11 g	162569	CPV14-VI-BZ-T-4
	Držiak štítka CPV18		12 g	163295	CPV18-VI-BZ-T-4
	Držiak štítka CPV10		34 g	162562	CPV10-VI-BZ-T-4
	Držiak štítka CPV14	5 ventilových pozícií	12,5 g	162570	CPV14-VI-BZ-T-5
	Držiak štítka CPV18		13,5 g	163296	CPV18-VI-BZ-T-5
	Držiak štítka CPV10		35 g	162563	CPV10-VI-BZ-T-5
	Držiak štítka CPV14	6 ventilových pozícií	14 g	162571	CPV14-VI-BZ-T-6
	Držiak štítka CPV18		16 g	163297	CPV18-VI-BZ-T-6
	Držiak štítka CPV10		36 g	162564	CPV10-VI-BZ-T-6
	Držiak štítka CPV14	7 ventilových pozícií	15,5 g	162572	CPV14-VI-BZ-T-7
	Držiak štítka CPV18		17,5 g	163298	CPV18-VI-BZ-T-7
	Držiak štítka CPV10		37 g	162565	CPV10-VI-BZ-T-7
	Držiak štítka CPV14	8 ventilových pozícií	17 g	162573	CPV14-VI-BZ-T-8
	Držiak štítka CPV18		20 g	163299	CPV18-VI-BZ-T-8
	Držiak štítka CPV10		38 g	162566	CPV10-VI-BZ-T-8


Objednávacie údaje - Držiak rozety s kontrolným okienkom pre ventilové svorky CPV


	Konštrukčný rad	Ventilové pozície	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ
	Držiak štítka CPV14	2 ventilové pozície		194073	CPV14-VI-ST-T-2
	Držiak štítka CPV10		11 g	194066	CPV10-VI-ST-T-2
	Držiak štítka CPV18		17 g	194080	CPV18-VI-ST-T-2
	Držiak štítka CPV10	3 ventilové pozície	14 g	194067	CPV10-VI-ST-T-3
	Držiak štítka CPV14		18 g	194074	CPV14-VI-ST-T-3
	Držiak štítka CPV18		23 g	194081	CPV18-VI-ST-T-3
	Držiak štítka CPV10	4 ventilové pozície	17 g	194068	CPV10-VI-ST-T-4
	Držiak štítka CPV14		22 g	194075	CPV14-VI-ST-T-4
	Držiak štítka CPV18		29 g	194082	CPV18-VI-ST-T-4
	Držiak štítka CPV10	5 ventilových pozícií	20 g	194069	CPV10-VI-ST-T-5
	Držiak štítka CPV14		25 g	194076	CPV14-VI-ST-T-5
	Držiak štítka CPV18		35 g	194083	CPV18-VI-ST-T-5
	Držiak štítka CPV10	6 ventilových pozícií	23 g	194070	CPV10-VI-ST-T-6
	Držiak štítka CPV18		41 g	194084	CPV18-VI-ST-T-6
	Držiak štítka CPV14		53 g	194077	CPV14-VI-ST-T-6
	Držiak štítka CPV10	7 ventilových pozícií	24 g	194071	CPV10-VI-ST-T-7
	Držiak štítka CPV18		47 g	194085	CPV18-VI-ST-T-7
	Držiak štítka CPV14		59 g	194078	CPV14-VI-ST-T-7
	Držiak štítka CPV10	8 ventilových pozícií	29 g	194072	CPV10-VI-ST-T-8
	Držiak štítka CPV18		53 g	194086	CPV18-VI-ST-T-8
	Držiak štítka CPV14		63 g	194079	CPV14-VI-ST-T-8


Objednávacie údaje - Držiaky štítkov pre svorky ventilov CPV-SC


	Konštrukčný rad	Ventilové pozície	Č. dielu	Typ
	Držiak štítka CPVSC1	2 ventilové pozície	547395	CPVSC1-ST-2


Typové označenie

Objednávacie údaje - Držiaky štítkov pre svorky ventilov CPV-SC				
	Konstruktívny rad	Ventilové pozície	Č. dielu	Typ
	Držiak štítka CPVSC1	3 ventilové pozície	547396	CPVSC1-ST-3
		4 ventilové pozície	527631	CPVSC1-ST-4
		5 ventilových pozícií	547397	CPVSC1-ST-5
		6 ventilových pozícií	547398	CPVSC1-ST-6
		7 ventilových pozícií	547399	CPVSC1-ST-7
		8 ventilových pozícií	527633	CPVSC1-ST-8
		9 ventilových pozícií	547400	CPVSC1-ST-9
		10 ventilových pozícií	547401	CPVSC1-ST-10
		11 ventilových pozícií	547402	CPVSC1-ST-11
		12 ventilových pozícií	527635	CPVSC1-ST-12
		13 ventilových pozícií	547403	CPVSC1-ST-13
		14 ventilových pozícií	547404	CPVSC1-ST-14
		15 ventilových pozícií	547405	CPVSC1-ST-15
		16 ventilových pozícií	527637	CPVSC1-ST-16


Objednávacie údaje - Držiaky štítkov pre svorky ventilov MPA-L					
	Konstruktívny rad	Veľkosť ventilu	Veľkosť balenia	Č. dielu	Typ
	Držiak štítka VMPAL	10 mm	10	561109	VMPAL-ST-AP-10
		14 mm		561112	VMPAL-ST-AP-14
		20 mm		561115	VMPAL-ST-AP-20


Objednávacie informácie - Držiak štítkov s typovým štítkom IBS-6x10 pre ventilové svorky MPA-S				
	Konstruktívny rad	Ventilové pozície	Č. dielu	Typ
	Držiak štítka VMPA14	4 ventilové pozície	8085997	VMPA14-ST-2-4
	Držiak štítka VMPA1		544384	VMPA1-ST-2-4


Objednávacie údaje - Držiak štítkov s papierovým fóliovým štítkom pre ventilové svorky MPA-S				
	Konstruktívny rad	Ventilové pozície	Č. dielu	Typ
	Držiak štítka VMPA14	4 ventilové pozície	8085996	VMPA14-ST-1-4
	Držiak štítka VMPA1		533362	VMPA1-ST-1-4


Objednávacie informácie - Držiak značky pre terminál CPX			
	Konstruktívny rad	Č. dielu	Typ
	Držiak štítka CPX	536593	CPX-ST-1

Typové označenie


Objednávacie informácie - Držiak značky pre terminál VTEM					
	Konstruktívny rad	Veľkosť balenia	Č. dielu	Typ	
	Držiaky štítkov ASCF	4	8047501	ASCF-H-P11	

Objednávacie informácie - Držiak značky pre vstupné moduly CTS					
	Konstruktívny rad	Ventilové pozície	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ
	Držiaky štítkov ASCF	Bez		547473	ASCF-H-E2


Objednávacie údaje - Držiak rozety pre ventilové svorky VTOC					
	Konstruktívny rad	Ventilové pozície	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ
	Držiaky štítkov ASCF	3 ventilové pozície	9,9 g	565571	ASCF-H-L2-3V
		4 ventilové pozície	11,5 g	565572	ASCF-H-L2-4V
		5 ventilových pozícií	13,1 g	565573	ASCF-H-L2-5V
		6 ventilových pozícií	14,7 g	565574	ASCF-H-L2-6V
		7 ventilových pozícií	17,2 g	565575	ASCF-H-L2-7V
		8 ventilových pozícií	18,8 g	565576	ASCF-H-L2-8V
		9 ventilových pozícií	20,4 g	565577	ASCF-H-L2-9V
		10 ventilových pozícií	22 g	565578	ASCF-H-L2-10V
		11 ventilových pozícií	23,6 g	565579	ASCF-H-L2-11V
		12 ventilových pozícií	25,2 g	565580	ASCF-H-L2-12V
		13 ventilových pozícií	27,7 g	565581	ASCF-H-L2-13V
		14 ventilových pozícií	29,3 g	565582	ASCF-H-L2-14V
		15 ventilových pozícií	30,9 g	565583	ASCF-H-L2-15V
		16 ventilových pozícií	32,5 g	565584	ASCF-H-L2-16V
		17 ventilových pozícií	34,1 g	565585	ASCF-H-L2-17V
		18 ventilových pozícií	35,7 g	565586	ASCF-H-L2-18V
		19 ventilových pozícií	38,2 g	565587	ASCF-H-L2-19V
		20 ventilových pozícií	39,8 g	565588	ASCF-H-L2-20V
		21 ventilových pozícií	41,4 g	565589	ASCF-H-L2-21V
		22 ventilových pozícií	43 g	565590	ASCF-H-L2-22V
		23 ventilových pozícií	44,6 g	565591	ASCF-H-L2-23V
		24 ventilových pozícií	46,2 g	565592	ASCF-H-L2-24V


Objednávacie údaje - Držiak rozety pre ventilové svorky VTUG						
	Konstruktívny rad	Veľkosť	Ventilové pozície	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ
	Držiaky štítkov ASCF	Veľkosť 10	4 ventilové pozície	10 g	573453	ASCF-H-L1-10-4V
			5 ventilových pozícií	11,25 g	573454	ASCF-H-L1-10-5V
			6 ventilových pozícií	12,5 g	573455	ASCF-H-L1-10-6V
			7 ventilových pozícií	13,75 g	573456	ASCF-H-L1-10-7V
			8 ventilových pozícií	15 g	573457	ASCF-H-L1-10-8V

Typové označenie


Objednávacie údaje - Držiak rozety pre ventilové svorky VTUG						
	Konstruktívny rad	Veľkosť	Ventilové pozície	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ
	Držiaky štítkov ASCF	Veľkosť 10	9 ventilových pozícií	16,25 g	573458	ASCF-H-L1-10-9V
			10 ventilových pozícií	17,5 g	573459	ASCF-H-L1-10-10V
			12 ventilových pozícií	20 g	573460	ASCF-H-L1-10-12V
			16 ventilových pozícií	25 g	573461	ASCF-H-L1-10-16V
			20 ventilových pozícií	30 g	573462	ASCF-H-L1-10-20V
			24 ventilových pozícií	35 g	573463	ASCF-H-L1-10-24V
		Veľkosť 14	4 ventilové pozície	12,2 g	573511	ASCF-H-L1-14-4V
			5 ventilových pozícií	14 g	573512	ASCF-H-L1-14-5V
			6 ventilových pozícií	15,8 g	573513	ASCF-H-L1-14-6V
			7 ventilových pozícií	17,6 g	573514	ASCF-H-L1-14-7V
			8 ventilových pozícií	19,4 g	573515	ASCF-H-L1-14-8V
			9 ventilových pozícií	21,2 g	573516	ASCF-H-L1-14-9V
			10 ventilových pozícií	23 g	573518	ASCF-H-L1-14-10V
			12 ventilových pozícií	26,6 g	573519	ASCF-H-L1-14-12V
			16 ventilových pozícií	33,8 g	573520	ASCF-H-L1-14-16V
			20 ventilových pozícií	41 g	573521	ASCF-H-L1-14-20V
			24 ventilových pozícií	48,2 g	573522	ASCF-H-L1-14-24V
		Veľkosť 18/18 mm	4 ventilové pozície	13,6 g	8004928	ASCF-H-L1-18-4V
			5 ventilových pozícií	15,75 g	8004929	ASCF-H-L1-18-5V
			6 ventilových pozícií	17,9 g	8004930	ASCF-H-L1-18-6V
			7 ventilových pozícií	20,05 g	8004931	ASCF-H-L1-18-7V
			8 ventilových pozícií	22,2 g	8004932	ASCF-H-L1-18-8V
			9 ventilových pozícií	24,35 g	8004933	ASCF-H-L1-18-9V
			10 ventilových pozícií	26,5 g	8004934	ASCF-H-L1-18-10V
			12 ventilových pozícií	30,8 g	8004935	ASCF-H-L1-18-12V
			16 ventilových pozícií	39,4 g	8004936	ASCF-H-L1-18-16V
			20 ventilových pozícií	48 g	8004937	ASCF-H-L1-18-20V
			24 ventilových pozícií	56,6 g	8004938	ASCF-H-L1-18-24V

Typové označenie

Objednávacie informácie - Podpery značiek na prepajenie dosiek na ISO 5599-1, VABV-S1						
	Konstruktívny rad	Označovací prvok	Priradenie	Veľkosť balenia	Č. dielu	Typ
	Držiaky štítkov ASCF	Držiak štítkov pre pripojovací blok	Vyhotovenie S1 (kruhový valec ISO 6432)	5	8037164	ASCF-M-S1

Objednávacie údaje - Držiaky štítkov pre svorky ventilov VTSA/VTSA-F						
	Konstruktívny rad	Priradenie	Veľkosť	Č. dielu	Typ	
	Držiaky štítkov ASCF	Vyhotovenie S6	Štandard	540889	ASCF-M-S6	
		Vyhotovenie S2	Veľkosť 2	562577	ASCF-M-S2-2	

Objednávacie údaje - Držiak rozety pre ventily VSVA						
	Konstruktívny rad	Priradenie	Označovací prvok	Č. dielu	Typ	
	Držiaky štítkov ASCF	Vyhotovenie S6	Priehľadný držiak štítkov	540888	ASCF-T-S6	

Objednávacie informácie - Držiak štítkov s dodatočnými označovacími polami pre ventily VSVA						
	Konstruktívny rad	Priradenie	Označovací prvok	Č. dielu	Typ	
	Držiaky štítkov ASCF	Vyhotovenie S6	Priehľadný držiak štítkov	8106532	ASCF-T-S6-Z	

Objednávkové údaje – držiak štítka pre ventilové terminály VTUX, držiak						
	Konstruktívny rad	Veľkosť	Max. počet ventilových pozícií	Č. dielu	Typ	
	Držiaky štítkov ASCF	1, 2	Možnosť realizácie podľa požiadaviek zákazníka	8207664	ASCF-R-XA	

Typové označenie


Objednávkové údaje – držiak štítka pre ventilové terminály VTUX, profil 1					
	Konstruktívny rad	Veľkosť	Max. počet ventilových pozícií	Č. dielu	Typ
	Držiaky štítkov ASCF	1, 2	Možnosť realizácie podľa požiadaviek zákazníka	8207665	ASCF-P1-XA-1000

Objednávkové údaje – držiak štítka pre ventilové terminály VTUX, profil 3					
	Konstruktívny rad	Veľkosť	Max. počet ventilových pozícií	Č. dielu	Typ
	Držiaky štítkov ASCF	1, 2	Možnosť realizácie podľa požiadaviek zákazníka	8207666	ASCF-P3-XA-1000

Objednávkové údaje – držiak štítka pre ventilové terminály VTUX, profil 1 vrátane držiaka					
	Konstruktívny rad	Veľkosť	Max. počet ventilových pozícií	Č. dielu	Typ
	Držiaky štítkov ASCF	1	4	8207652	ASCF-RP1-XA-42
			8	8207655	ASCF-RP1-XA-84
		2	4	8207658	ASCF-RP1-XA-50
			8	8207661	ASCF-RP1-XA-100

Objednávkové údaje – držiak štítka pre ventilové terminály VTUX, profil 3 vrátane držiaka					
	Konstruktívny rad	Veľkosť	Max. počet ventilových pozícií	Č. dielu	Typ
	Držiaky štítkov ASCF	1	4	8207653	ASCF-RP3-XA-42
			8	8207656	ASCF-RP3-XA-84
		2	4	8207659	ASCF-RP3-XA-50
			8	8207662	ASCF-RP3-XA-100

Príslušenstvo

Označovacie štítky				
	Veľkosť	Veľkosť balenia	Č. dielu	Typ
	10x6 mm		18576	IBS-6X10
	6x12,5 mm	24	8087174	ASLR-L-X4-612-P240