




Características

Información resumida



Un proyecto EPLAN creado automáticamente es la solución más sencilla cuando se trata de productos complejos y configurables. Festo ofrece un servicio para la compilación automatizada de un proyecto EPLAN completo y conforme a la configuración.

Sumario



- La creación automatizada de proyectos EPLAN permite ahorrar tiempo y dinero
- No es necesario crear manualmente documentos a partir de macros individuales, ya que consume mucho tiempo.
- Disponible en cualquier momento a través del servicio web
- Ilustración completa y conforme a la configuración según los aspectos mecatrónicos
- Generación automatizada conforme a las normas IEC 61355, IEC 81346 e ISO 1219

Códigos del producto

001	Serie		002	Medio	
GDDE	Proyectos EPLAN		PF	Archivo de proyecto	


Referencias de pedido

GDDE			
	Medio	N.º art.	Tipo
	Archivo de proyecto	8077593	GDDE-PF

Productos configurables con GDDE, Motion Terminal VTEM				
	Caudal nominal normal de alimentación de aire 6->5 bar	Caudal nominal normal, descarga de aire 6->5 bar	N.º art.	Tipo
	450 l/min	480 l/min	8047502	VTEM

Productos configurables con GDDE, conjunto de servoprensas YJKP				
	Carrera de trabajo	Fuerza de prensado	N.º art.	Tipo
	100 ... 400 mm	0 ... 17 kN	8077950	YJKP

Productos configurables con GDDE, terminales de válvulas MPA				
	Tamaño de válvula	Caudal nominal normal máximo	N.º art.	Tipo
	10 mm, 14 mm, 20 mm	360 l/min con 10 mm, 550 l/min con 14 mm, 700 l/min con 20 mm	539105	MPA-MPM-VI
			530411	MPA-FB-VI
	14 mm	780 l/min con 14 mm	575465	MPAC-VI
	10 mm, 14 mm, 20 mm	360 l/min con 10 mm, 550 l/min con 14 mm, 700 l/min con 20 mm	546279	MPA-ASI-VI
			569926	MPAL-VI

Productos configurables con GDDE, Terminal de válvulas VTUG				
	Tamaño de válvula	Caudal nominal normal máximo	N.º art.	Tipo
	10 mm, 14 mm, 18 mm	330 l/min con 10 mm, 630 l/min con 14 mm, 1200 l/min con 18 mm	573606	VTUG
		380 l/min con 10 mm, 780 l/min con 14 mm, 1380 l/min con 18 mm	572230	VTUG-S

Referencias de pedido

Productos configurables con GDDE, terminales de válvulas VTSA				
	Tamaño de válvula	Caudal nominal normal máximo	N.º art.	Tipo
	18 mm, 26 mm, 42 mm, 52 mm, 65 mm	550 l/min con 18 mm, 1100 l/min con 26 mm, 1300 l/min con 42 mm, 2900 l/min con 52 mm, 4000 l/min con 65 mm	555565	VTSA-ASI-NPT
			539216	VTSA-MP-NPT
			555564	VTSA-ASI
			539215	VTSA-MP
			539218	VTSA-FB-NPT
			539217	VTSA-FB
		700 l/min con 18 mm, 1350 l/min con 26 mm, 1860 l/min con 42 mm,	547965	VTSA-F-FB
			555566	VTSA-F-ASI
			547963	VTSA-F-MP

Productos configurables con GDDE, terminal eléctrico modular			
	Control eléctrico	N.º art.	Tipo
	Bus de campo, Controlador integrado	197330	CPX
		5237644	CPX-E