


Junta iluminada MC-LD, ME-LD, MEB-LD, MF-LD, MV-LD


FESTO



Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales: junta iluminada					
Conexión eléctrica	Forma B Forma rectangular MSF	Forma C según DIN NE 175301-803 Forma rectangular MSEB	Forma C Forma rectangular MSE	Forma A según DIN NE 175301-803 Forma rectangular MSC	Forma B según DIN NE 175301-803 Forma rectangular MSV
Indicador de posición de conmutación	Diodo emisor de luz				
Tipo de fijación	En la electroválvula con tornillo central M3	En electroválvula con tornillo central M2,5	En la electroválvula con tornillo central M3		
Peso del producto	1,6 g	0,6 g	1,6 g		


Datos técnicos - Eléctricos y juntas iluminadas para tensión de funcionamiento 12 V CC y 24 V CC



Margen de tensiones de servicio DC	12 ... 24 V
Potencia nominal de la junta luminosa	0,05 W
Grado de ensuciamiento	–
Conexión a conductor protector	Presente

Hoja de datos

Datos técnicos - Eléctricos, juntas iluminadas para tensión de servicio 230 V AC



Conexión eléctrica	Forma A, según DIN NE 175301-803, Forma rectangular MSC	Forma B, Forma rectangular MSF	Forma C, según DIN NE 175301-803, Forma rectangular MSEB
Tensión nominal de funcionamiento AC	230 V		
Fluctuaciones de tensión admisibles	+/- 10%		
Resistencia a los picos de tensión	4 kV		2,5 kV
Potencia nominal de la junta luminosa	0,33 W		
Grado de ensuciamiento	3		
Conexión a conductor protector	Presente		

Materiales - Juntas iluminadas

Material del cuerpo	TPE-U (PU)
Color	Transparente
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno - Juntas iluminadas para tensión de funcionamiento 12 V CC y 24 V CC

Temperatura ambiente	-25 ... 85°C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ²⁾	—
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) ³⁾	—
Grado de protección	IP65

2) Más información en www.festo.com/catalogue/... Support/Downloads.

3) Más información en www.festo.com/catalogue/... Support/Downloads.

Condiciones de funcionamiento y del entorno - Juntas iluminadas para tensión de funcionamiento 230 V AC

Temperatura ambiente	-25 ... 85°C
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ²⁾	Según la Directiva de baja tensión de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) ³⁾	Según la normativa del Reino Unido sobre utillaje eléctrico
Grado de protección	IP65

2) Más información en www.festo.com/catalogue/... Support/Downloads.

3) Más información en www.festo.com/catalogue/... Support/Downloads.

Referencias de pedido

Referencias de pedido - Junta iluminada tipo MSC					
	Conexión eléctrica	Margen de tensiones de servicio DC	Tensión nominal de funcionamiento AC	N.º art.	Tipo
	Forma A según DIN NE 175301-803 Forma rectangular MSC		230 V	19146	MC-LD-230AC
		12 ... 24 V		19145	MC-LD-12-24DC

Referencias de pedido - Juntas iluminadas tipo MSE					
	Conexión eléctrica	Margen de tensiones de servicio DC	N.º art.	Tipo	
	Forma C Forma rectangular MSE	12 ... 24 V	19141	ME-LD-12-24DC	

Referencias - Juntas iluminadas tipo MSEB					
	Conexión eléctrica	Margen de tensiones de servicio DC	Tensión nominal de funcionamiento AC	N.º art.	Tipo
	Forma C según DIN NE 175301-803 Forma rectangular MSEB		230 V	151718	MEB-LD-230AC
		12 ... 24 V		151717	MEB-LD-12-24DC

Referencias de pedido - Juntas iluminadas, tipo MSF					
	Conexión eléctrica	Margen de tensiones de servicio DC	Tensión nominal de funcionamiento AC	N.º art.	Tipo
	Forma B Forma rectangular MSF		230 V	19144	MF-LD-230AC
		12 ... 24 V		19143	MF-LD-12-24DC

Referencias- Juntas iluminadas tipo MSV					
	Conexión eléctrica	Margen de tensiones de servicio DC	N.º art.	Tipo	
	Forma B según DIN NE 175301-803 Forma rectangular MSV	12 ... 24 V	35558	MV-LD-12-24DC	