


Otros accesorios para conexiones eléctricas

FESTO



Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales – Fijación NEAU-A

Forma constructiva	Para ranura en T
Tipo de fijación	aprisionado con ranura en T, Longitudinal y transversal en relación con la ranura en T, Se puede insertar en la ranura desde arriba

Materiales – Fijación NEAU-A

Material del cuerpo	Reforzado con PA
Material de los tornillos	Acero inoxidable de alta aleación
Material de la tuerca deslizante	Latón niquelado
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno – Fijación NEAU-A

Temperatura ambiente	-25 ... 85°C
Temperatura de almacenamiento	-25 ... 85°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	2 - riesgo de corrosión moderado

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc**Especificaciones técnicas generales – Junta de cable NEAU-KD**

Conexión 1, diseño	Pg 13,5
Conexión 2, diseño	Diámetro del cable 6,5... 9,5 mm
Peso del producto	4 g

Materiales – Junta de cable NEAU-KD

Material de las juntas	TPE-V
Color	Negro
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno – Junta de cable NEAU-KD

Temperatura ambiente	-40 ... 85°C
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 85°C
Prueba de inflamabilidad	UL94 V-0

Especificaciones técnicas generales – Soporte para placas identificadoras NEAU-LH

Tipo de fijación	Clip
Tamaño del depósito	100
Peso del producto	0,3 g

Materiales – Soporte para placas identificadoras NEAU-LH

Color	Transparente
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS, Sin halógenos
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno – Soporte para placas identificadoras NEAU-LH

Temperatura ambiente	-40 ... 100°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	4 - riesgo de corrosión muy alto

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Hoja de datos

Materiales – Clip de retención NEAU-M

Material de la pinza de seguridad	PA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno – Clip de retención NEAU-M

Temperatura ambiente	-20 ... 60°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	3 - riesgo de corrosión alto

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc**Materiales – Manguito con rosca interior NEAU-TA**

Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B1/B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno – Manguito con rosca interior NEAU-TA

Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	1 - riesgo de corrosión bajo
---	------------------------------

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc**Especificaciones técnicas generales – Conector ciego NEAC**

Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	para RJ45 y SC-RJ
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	Push-Pull
Peso del producto	79,6 g

Materiales – Conector ciego NEAC

Material del cuerpo	Fundición inyectada de cinc, niquelado
Material de las juntas	NBR
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Color del cuerpo	Plateado
Conformidad PWIS	VDMA24364-A1-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno – Conector ciego NEAC

Grado de protección	IP65, IP67
Nota sobre el grado de protección	En estado montado
Temperatura ambiente	-40 ... 70°C
Temperatura de almacenamiento	-40 ... 70°C
Prueba de inflamabilidad	UL94 V-0
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo

Materiales – Atador de cables NEAM-B

Material de la pinza de seguridad	PA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno – Atador de cables NEAM-B

Temperatura ambiente	-40 ... 85°C
----------------------	--------------

Hoja de datos

Materiales – Brida de fijación NEAM-MF

Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L, VDMA24364-Zona III

Condiciones de funcionamiento y del entorno – Brida de fijación NEAM-MF

Grado de protección	IP40, IP67
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido

Materiales – Tapa AK-RJ45

Material de la tapa	PA
Material de los tornillos	Acero
Material de las juntas	NBR
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno – Tapa AK-RJ45

Grado de protección	IP65, IP67, Con el producto montado, Según IEC 60529
Temperatura ambiente	-5 ... 50°C
Humedad relativa del aire	Sin condensación
Peso del producto	10 g
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo

Materiales – Tapa AK-8KL

Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno – Tapa AK-8KL

Grado de protección	IP65, IP67
Peso del producto	40 g
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado

Materiales – Tapa transparente AK-SUB

Material de los tornillos	Acero, Galvanizado
Material de las juntas	NBR
Material de la tapa	PA
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno – Tapa transparente AK-SUB

Temperatura ambiente	-5 ... 50°C
Humedad relativa del aire	Sin condensación
Peso del producto	20 g
Clase de resistencia a la corrosión CRC	1 - riesgo de corrosión bajo

Especificaciones técnicas generales – Clip SMBK

Forma constructiva	Para ranura redonda, Para ranura en T
Tamaño del depósito	10

Materiales – Clip SMBK

Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Hoja de datos

Materiales – Tapa para cable ASI

Material del cuerpo	PA
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Especificaciones técnicas generales – Pieza de conexión KVI

Posición de montaje	Cualquiera
Tipo de fijación	Con rosca exterior
Peso del producto	48 g

Materiales – Pieza de conexión KVI

Material de las juntas	NBR
Material del cuerpo	Latón, Niquelado
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno – Pieza de conexión KVI

Margen de tensiones de servicio DC	60 V
Grado de protección	IP65, IP67
Temperatura ambiente	-20 ... 80°C
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado

Materiales – Conjunto de racores VG-K

Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L

Condiciones de funcionamiento y del entorno – Conjunto de racores VG-K

Grado de protección	IP65, IP67
Peso del producto	8 g
Clase de resistencia a la corrosión CRC	2 - riesgo de corrosión moderado

Referencias de pedido

Fijación NEAU-A					
	Descripción	Tamaño	N.º art.	Tipo	
	Para distribuidor en Y con cable en el lado del equipo de campo y conector M8x1	1	8032868	NEAU-A-N8-1	
	Para distribuidor en Y con cable en el lado del equipo de campo y conector M12x1, Para distribuidor en Y con cable en ambos lados	2	8032869	NEAU-A-N8-2	

Junta de cable NEAU-KD					
	Descripción	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo	
	Para conector de alimentación NECU-M-PPG5PP-C1-PN	5	8079860	NEAU-KD-P4-A1-P5	

Soporte para placas identificadoras NEAU-LH						
	Longitud	Anchura	Altura	Diámetro del cable	N.º art.	Tipo
	23 mm	5,4 mm	10,1 mm	1,7 ... 3 mm	8078305	NEAU-LH-1
			10,3 mm	2,5 ... 3.5 mm	8078306	NEAU-LH-2
			11,6 mm	3,3 ... 4.8 mm	8078307	NEAU-LH-3
			12,1 mm	4,2 ... 5.6 mm	8143238	NEAU-LH-4

Clip de retención NEAU-M					
	Descripción	Tamaño	N.º art.	Tipo	
	Protege contra la separación sencilla (sin herramienta) de la fijación por tornillo de un conector eléctrico, fijación imperdible al cable	M8	548067	NEAU-M8-GD	
		M12	548068	NEAU-M12-GD	

Manguito con rosca interior NEAU-TA					
	Clase de resistencia a la corrosión CRC	N.º art.	Tipo		
	1 - riesgo de corrosión bajo	572608	NEAU-TA-M35-U4		

Conector ciego NEAC						
	Longitud	Anchura	Altura	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	69,2 mm	34 mm	22,4 mm	1	8090740	NEAC-M-S-BD-R3SCPP

Referencias de pedido

Atador de cables NEAM-B				
	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo	
	VDMA24364-B2-L	550037	NEAM-B-140-DL-EX2-P10	

Brida de fijación NEAM-MF				
	Grado de protección	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	IP40	VDMA24364-B2-L	8201098	NEAM-MF-M23
			8201099	NEAM-MF-M40
	IP67	VDMA24364-Zona III	8191777	NEAM-MF-M17

Tapa AK-RJ45					
	Longitud	Anchura	Altura	N.º art.	Tipo
	20 mm	33 mm	8 mm	534496	AK-RJ45

Tapa AK-8KL					
	Longitud	Anchura	Altura	N.º art.	Tipo
	63,5 mm	38 mm	34 mm	538219	AK-8KL

Tapa transparente AK-SUB				
	Grado de protección	N.º art.	Tipo	
	IP65, IP67, Con el producto montado, Según IEC 60529	533334	AK-SUB-9/15-B	

Clip SMBK			
	Tipo de fijación	N.º art.	Tipo
	aprisionado en ranura redonda	534255	SMBK-10
	aprisionado con ranura en T	534254	SMBK-8

Tapa para cable ASI				
	Descripción	Posición de montaje	N.º art.	Tipo
	Clavija para cerrar el extremo abierto de un cable AS-Interface	Cualquiera	18787	ASI-KK-FK

Referencias de pedido

Pieza de conexión KVI					
	Conexión eléctrica	N.º art.	Tipo		
	5 pines, Zócalo, Zócalo recto / Conector recto, M9, Conector	543252	KVI-CP-3-SSD		

Conjunto de racores VG-K					
	Grado de protección	Clase de resistencia a la corrosión CRC	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	IP65, IP67	2 - riesgo de corrosión moderado	8 g	538220	VG-K-M9

Accesorios

Placa de identificación			
	Descripción	N.º art.	Tipo
	Placa de identificación para el soporte para placas identificadoras NEAU	541598	ASLR-L-423