


电磁阀 CPE

FESTO



特性

特性一览


- 参数:
- 宽度: 10、14、18 和 24 mm
 - 流量 180 ... 3200 l/min
 - 注意: 如果两个电磁线圈同时通电, 则三位五通电磁阀保持在先前的开关位置。如果电磁线圈都没有通电, 弹簧力会将阀移动到中间位置。

- 优势:
- 性能优化的规格: 电磁阀 CPE, 紧凑型, 具有总宽度小、流量大、能耗低等特点。
 - 现场直接安装阀: 安装在气缸上; 安装在移动系统部件上; 采用单独安装方式, 安装灵活
 - 气容量极少的短气管: 切换时间短; 反应时间极短
 - 系统优化: 机器循环时间缩短; 数量增加; 功耗降低
 - 易于操作的手控装置
 - CPE10、CPE14 和 CPE18: 采用具有 2 至 10 个阀位的坚固铝制固定阀模块宽度或使用坚固塑料制成的模块化阀组, 可轻松组装阀组。
 - CPE10 和 CPE14 规格的连接电缆 NEBV 集成了电流降低功能。这意味着所有 CPE 阀的持续通电率均为 100%。


阀功能

注意: 当两个电磁阀线圈同时通电时, 5/3 电磁阀保持在先前假定的开关位置。当两个电磁线圈均未通电时, 阀在弹簧力的作用下处于中心位置。

[3GL] 两位三通阀, 常闭




[5L] 二位五通阀, 单稳态




常闭

[5J] 两位五通阀, 双稳态



[5/3G] 三位五通阀, 中封式



常闭

型号代码

001	系列	
CPE	电磁阀, 紧凑型	

002	宽度	
10	10 mm	
14	14 mm	
18	18 mm	
24	24 mm	

003	额定工作电压	
	无	
M1	24 V DC	
M2	110 V AC	
M3	230 V AC	

004	电气接口	
BH	插头型式 ZC	
CH	插头 M8x1	
H	插头型式 ZC	
P1	适用符合 ISO 15218 标准, 带 15mm 规格 CNOMO 接口的先导阀	

005	阀功能	
5L	二位五通阀, 单稳态	
5J	两位五通阀, 双稳态	
3GL	两位三通阀, 常闭	
3OL	两位三通阀, 常开式	
5/3G	三位五通阀, 中封式	
5/3E	三位五通阀, 中泄式	
5/3B	三位五通阀, 中压式	

006	先导气源	
	向外打开抓取	
S	外先导	

007	气接口	
M5	M5	
M7	M7	
1/8	G1/8	
1/4	G1/4	
3/8	G3/8	
QS-4	4 mm 快插接头	
QS-6	6 mm 快插接头	
QS-8	8 mm 快插接头	
QS-10	10 mm 快插接头	
QS-12	12 mm 快插接头	

008	代	
	无	
B	系列 B	

数据表

CPE10, 主要技术参数

阀功能	两位三通，常闭，单稳态	两位三通，单稳态，常开	二位五通，双稳态	二位五通，单稳态	三位五通，通气	5/3 已排气	5/3 已关闭
复位类型	气复位		—	气复位	弹簧复位		
结构特点	活塞闸阀						
密封原理	软密封						
搭接	正重叠						
驱动方式	电驱动						
先导类型	先导控制						
先导气源	外先导	外先导, 内					
流向	不可逆		不可逆, 可逆				
排气功能	—		可节流				
手控装置	带附件，卡入式, 自复式						
安装方式	使用通孔						
安装位置	任意						
气接口，气口 1	M5, M7, QS-4, QS-6						
气接口，气口 2	M5, M7, QS-4, QS-6						
气接口，气口 3	M7						
气接口，气口 4	—		M5, M7, QS-4, QS-6				
气接口，气口 5	—		M7				
先导气口 12	M3						
先导气口 14	—		M3				
公称通径	4 mm						
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	190 ... 400 l/min		180 ... 350 l/min		180 ... 300 l/min	180 ... 250 l/min	180 ... 350 l/min
打开时间	14 ms		—	16 ms			
关闭时间	14 ms		—	20 ms			
逆转开关时间	—		8 ms	—			
持续通电率	100%, 100%，同时保持电流降						
宽度	10 mm						
耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	2 - 中等耐腐蚀能力						

1) 如需更多信息, 请访问 www.festo.com/x/topic/kbk

CPE10, 工作和环境条件

阀功能	两位三通，常闭，单稳态	两位三通，单稳态，常开	二位五通，双稳态	二位五通，单稳态	三位五通，通气	5/3 已排气	5/3 已关闭
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
先导介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）						
工作压力	-0.09 ... 1 Mpa						
工作压力	-0.9 ... 10 bar						
先导压力 Mpa	0.25 ... 0.8 Mpa			0.3 ... 0.8 Mpa			
先导压力	2.5 ... 8 bar			3 ... 8 bar			
环境温度	-5 ... 50°C						
介质温度	-5 ... 50°C						
认证	c UL us - Recognised (OL)						
证书签发机构	UL MH19482						

CPE10, 电气参数

阀功能	两位三通, 常闭, 单稳态	两位三通, 单稳态, 常开	二位五通, 双稳态	二位五通, 单稳态	三位五通, 通气	5/3 已排气	5/3 已关闭
防护等级	IP65, IP67, 带插座, 符合 IEC 60529						

CPE10, 材料

外壳材料	压铸铝
密封件材料	NBR
材料说明	符合 RoHS 标准

数据表

CPE14, 主要技术参数

阀功能	两位三通，常闭，单稳态	两位三通，单稳态，常开	二位五通，双稳态	二位五通，单稳态	三位五通，通气	5/3 已排气	5/3 已关闭
复位类型	气复位		—	气复位	弹簧复位		
结构特点	活塞闸阀						
密封原理	软密封						
搭接	正重叠						
驱动方式	电驱动						
先导类型	先导控制						
先导气源	外先导, 内						
流向	不可逆		不可逆, 可逆				
排气功能	—		可节流				
手控装置	带附件，卡入式, 自复式						
安装方式	使用通孔						
安装位置	任意						
气接口，气口 1	G1/8, QS-6, QS-8						
气接口，气口 2	G1/8, QS-6, QS-8						
气接口，气口 3	G1/8						
气接口，气口 4	—		G1/8, QS-6, QS-8				
气接口，气口 5	—		G1/8				
先导气口 12	M3						
先导气口 14	—		M3				
公称通径	6 mm						
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	510 ... 900 l/min		400 ... 800 l/min		370 ... 750 l/min	370 ... 700 l/min	410 ... 750 l/min
打开时间	16 ms		—	24 ms	20 ms		
关闭时间	27 ms		—	32 ms	42 ms		
持续通电率	100%, 100%，同时保持电流降						
宽度	14 mm						
耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	2 - 中等耐腐蚀能力						

1) 如需更多信息, 请访问 www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, 工作和环境条件

阀功能	两位三通，常闭，单稳态	两位三通，单稳态，常开	二位五通，双稳态	二位五通，单稳态	三位五通，通气	5/3 已排气	5/3 已关闭
工作介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
先导介质	压缩空气，符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作（之后须一直润滑介质工作）						
工作压力	-0.09 ... 1 Mpa						
工作压力	-0.9 ... 10 bar						
先导压力 Mpa	0.25 ... 0.8 Mpa		0.2 ... 0.8 Mpa	0.3 ... 0.8 Mpa			
先导压力	2.5 ... 8 bar		2 ... 8 bar	3 ... 8 bar			
环境温度	-5 ... 50°C						
介质温度	-5 ... 50°C						
认证	c UL us - Recognised (OL)						
证书签发机构	UL MH19482						

CPE14, 电气参数

阀功能	两位三通, 常闭, 单稳态	两位三通, 单稳态, 常开	二位五通, 双稳态	二位五通, 单稳态	三位五通, 通气	5/3 已排气	5/3 已关闭
防护等级	IP65, IP67, 带插座, 符合 IEC 60529						

CPE14, 材料

外壳材料	压铸铝, 加强型聚酰胺						
密封件材料	NBR						
材料说明	符合 RoHS 标准						

数据表

CPE18, 主要技术参数							
阀功能	两位三通, 常闭, 单稳态	两位三通, 单稳态, 常开	二位五通, 双稳态	二位五通, 单稳态	三位五通, 通气	5/3 已排气	5/3 已关闭
复位类型	气复位		–	气复位	弹簧复位		
结构特点	活塞闸阀						
密封原理	软密封						
搭接	正重叠						
驱动方式	电驱动						
先导类型	先导控制						
先导气源	外先导, 内						
流向	不可逆		不可逆, 可逆				
排气功能	–		可节流				
手控装置	带附件, 卡入式, 自复式						
安装方式	使用通孔						
安装位置	任意						
气接口, 气口 1	G1/4, QS-8, QS-10						
气接口, 气口 2	G1/4, QS-8, QS-10						
气接口, 气口 3	G1/4						
气接口, 气口 4	–		G1/4, QS-8, QS-10				
气接口, 气口 5	–		G1/4				
先导气口 12	M5						
标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	850 ... 1,300	850 ... 1,700	850 ... 1,500		780 ... 1,300	780 ... 1,200	850 ... 1,450
先导气口 14	–		M5				
公称通径	8 mm						
打开时间 ¹⁾	28 ms		–	26 ms	20 ms		
关闭时间 ²⁾	18 ms		–	20 ms	38 ms		
逆转开关时间 ³⁾	–		13 ms	–			
持续通电率	100%						
宽度	18 mm						
耐腐蚀等级 CRC ⁴⁾	2 - 中等耐腐蚀能力						
CE 认证 (见合格声明) ⁵⁾	符合欧盟低电压指令						
CE 标记 (见合格声明) ⁶⁾	符合英国电气设备相关规定						

1) 开关时间 - 基本阀
2) 开关时间 - 基本阀
3) 开关时间 - 基本阀
4) 如需更多信息, 请访问 www.festo.com/x/topic/kbk
5) 仅适用于 CPE18-M2H-... 和 CPE18-M3H-...
更多信息请访问: www.festo.com/catalogue/...d/Support/Downloads.
6) 仅适用于 CPE18-M2H-... 和 CPE18-M3H-...
更多信息请访问: www.festo.com/catalogue/...d/Support/Downloads.

CPE18, 工作和环境条件							
阀功能	两位三通, 常闭, 单稳态	两位三通, 单稳态, 常开	二位五通, 双稳态	二位五通, 单稳态	三位五通, 通气	5/3 已排气	5/3 已关闭
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)						
工作压力	-0.09 ... 1 Mpa						
工作压力	-0.9 ... 10 bar						
先导压力 Mpa	0.25 ... 1 Mpa		0.2 ... 1 Mpa	0.25 ... 1 Mpa			
先导压力	2.5 ... 10 bar		2 ... 10 bar	2.5 ... 10 bar			
环境温度	-5 ... 50°C						
介质温度	-5 ... 50°C						
认证	c UL us - Recognised (OL)						
证书签发机构	UL MH19482						

CPE18, 电气参数							
阀功能	两位三通, 常闭, 单稳态	两位三通, 单稳态, 常开	二位五通, 双稳态	二位五通, 单稳态	三位五通, 通气	5/3 已排气	5/3 已关闭
防护等级	IP65, 带插座, 符合 IEC 60529						

数据表

CPE18, 材料

外壳材料	压铸铝, 加强型聚酰胺
密封件材料	NBR
材料说明	符合 RoHS 标准

CPE18, 不带先导阀的方向控制阀, 材料

外壳材料	压铸铝
密封件材料	NBR
材料说明	符合 RoHS 标准

CPE24, 主要技术参数

阀功能	两位三通，常闭，单稳态	两位三通，单稳态，常开	二位五通，双稳态	二位五通，单稳态	三位五通，通气	5/3 已排气	5/3 已关闭
复位类型	气复位		—	气复位	弹簧复位		
结构特点	活塞闸阀						
密封原理	软密封						
搭接	正重叠						
驱动方式	电驱动						
先导类型	先导控制						
先导气源	外先导，内						
流向	不可逆		不可逆，可逆				
排气功能	—		可节流				
手控装置	带附件，卡入式，自复式						
安装方式	使用通孔						
安装位置	任意						
气接口，气口 1	G3/8, QS-10, QS-12						
气接口，气口 2	G3/8, QS-10, QS-12						
气接口，气口 3	G3/8						
气接口，气口 4	—		G3/8, QS-10, QS-12				
气接口，气口 5	—		G3/8				
先导气口 12	M5						
先导气口 14	—		M5				
公称通径	11 mm						
标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	1,250 ... 2,500 l/min	1,250 ... 3,000 l/min	1,250 ... 3,200 l/min	1,250 ... 2,900 l/min	1,250 ... 2,600 l/min	1,250 ... 2,650 l/min	1,250 ... 3,000 l/min
打开时间	50 ms		—	40 ms	25 ms		
关闭时间	33 ms		—	50 ms	55 ms		
逆转开关时间	—		25 ms	—			
持续通电率	100%						
宽度	24 mm						
耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	2 - 中等耐腐蚀能力						
CE 认证（见合格声明） ²⁾	符合欧盟低电压指令						
CE 标记（见合格声明） ³⁾	符合英国电气设备相关规定						

1) 如需更多信息, 请访问 www.festo.com/x/topic/kbk

2) 仅适用于 CPE24-M2H... 和 CPE24-M3H...

更多信息请访问: www.festo.com/catalogue/...d/Support/Downloads.

3) 仅适用于 CPE24-M2H... 和 CPE24-M3H...

更多信息请访问: www.festo.com/catalogue/...d/Support/Downloads.

CPE24, 电气参数

阀功能	两位三通, 常闭, 单稳态	两位三通, 单稳态, 常开	二位五通, 双稳态	二位五通, 单稳态	三位五通, 通气	5/3 已排气	5/3 已关闭
防护等级	IP65, 带插座, 符合 IEC 60529						

数据表

CPE24, 工作和环境条件							
阀功能	两位三通, 常闭, 单稳态	两位三通, 单稳态, 常开	二位五通, 双稳态	二位五通, 单稳态	三位五通, 通气	5/3 已排气	5/3 已关闭
工作介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
先导介质	压缩空气, 符合 ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
工作和先导介质说明	可用润滑介质工作 (之后须一直润滑介质工作)						
工作压力	-0.09 ... 1 Mpa						
工作压力	-0.9 ... 10 bar						
先导压力 Mpa	0.25 ... 1 Mpa		0.2 ... 1 Mpa	0.25 ... 1 Mpa			
先导压力	2.5 ... 10 bar		2 ... 10 bar	2.5 ... 10 bar			
环境温度	-5 ... 50°C						
介质温度	-5 ... 50°C						
认证	c UL us - Recognised (OL)						
证书签发机构	UL MH19482						


CPE24, 材料	
外壳材料	压铸铝
密封件材料	NBR
材料说明	符合 RoHS 标准

尺寸


尺寸 - CPE10, 二位三通阀

CAD 相关数据下载 www.festo.com


CPE10-...-M7




CPE10-...-M5



CPE10-...-QS-4



CPE10-...-QS-6



- [1] 手控装置, 冲击式, 复位式
 [2] 插头针脚, 接口型式 ZC
 [3] 标签夹间距
 [4] 用于外先导气源的接口 10/12
 [5] M7 到 M5 的变径连接件
 [6] QS 快插接头


	B1	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
CPE10-M1BH-3...	10	1,5	2,3	M7	M3	3,5	M5	4	6	3	35	26	4	51	62,2	61,7	66,2	63,7

	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13
CPE10-M1BH-3...	57	40,8	28,5	16,5	23	10	28,5	16,5	4,2	16,3

尺寸

尺寸 - CPE10，二位五通阀，单稳态

CAD 相关数据下载 www.festo.com






	B1	B3	B4	B5	D1	D2	D3 Ø	D4	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
CPE10-M1BH-5L...	10	1,5	1,5	2,3	M7	M3	3,5	M5	4	6	3	35	26	4	51	62,2	61,7	66,2	63,7
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14					
CPE10-M1BH-5L...	86,8	70,6	46	16,5	13	23	10	36	28,5	16,5	13	4,2	16,3	39,8					

尺寸


尺寸 - CPE10, 二位五通双控先导阀和三位五通阀

CAD 相关数据下载 www.festo.com


CPE10-...-M7




CPE10-...-M5



CPE10-...-QS-4



CPE10-...-QS-6




- [1] 手控装置, 冲击式, 复位式
 [2] 插头针脚, 接口型式 ZC
 [3] 标签夹间距
 [4] 用于外先导气源的接口 10/12
 [5] M7 到 M5 的变径连接件
 [6] QS 快插接头

	B1	B3	B5	D1	D2	D3 ø	D4	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
CPE-10-...-5J	10	1,5	2,3	M7	M3	3,5	M5	4	6	3	35	26	4	51	62,2	61,7	66,2	63,7
CPE-10-...-5/3																		
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14				
CPE-10-...-5J	103	70,6	46	16,5	13	23	10	36	28,5	16,5	13	4,2	16,3	39,8				
CPE-10-...-5/3	115,6	83,2																

尺寸

尺寸 – CPE10，电磁阀，带圆形插头 M8x1

CAD 相关数据下载 www.festo.com




	B1	B3	B4	B5	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3
CPE-10-M1CH-3...	10	1,5	2,3	–	M7	M3	3,5	35	26	4
CPE-10-M1CH-5L...			1,5	2,3						
CPE-10-M1CH-5J...			–							

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15
CPE-10-M1CH-3...	57	40,8	28,5	16,5	–	23	10	–	28,5	16,5	–	6,2	16,3	9,2	–
CPE-10-M1CH-5L...	86,8	70,6	46		13			36			13			39,82	9,2
CPE-10-M1CH-5J...	103														

尺寸

尺寸 - CPE10, 气路板模块, 固定阀宽气路板, 二位五通和三位五通

CAD 相关数据下载 www.festo.com


	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPE10-PRS...	103	79	35	67,5	26	G1/4	5,3	72	69,5	44,8	34	23,5	11

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
CPE10-PRS...	$28 + (n-1) \times 16$	$L1 - 11 \pm 0,1$	5,5	14	16	13,4	$(n-1) \times 16$

尺寸

尺寸 – CPE10, 气路板模块, 固定阀宽气路板, 二位三通

CAD 相关数据下载 www.festo.com




	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	D3 Ø	H1	H2	H3	H4	H6
CPE10-3/2-PRS...	57	47	26	13	G1/4	5,3	9,5	66,5	63,5	39,3	28,5	13,5

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	T1
CPE10-3/2-PRS...	40 + (n-1) x 16	28 + (n-1) x 16	6	20	16	13,4	(n-1) x 16	5,3

尺寸

尺寸 – CPE10, 模块化气路板

CAD 相关数据下载 www.festo.com

- [1] 气路板模块 CPE...-PRSG...-2, 用于 2 个阀
 [2] 气路板模块 CPE...-PRSG...-3, 用于 3 个阀
 [3] 扩展模块 CPE...-PRSE...-2, 用于 2 个阀
 [4] 终端模块 CPE...-PRS-EP
 [5] 盖板 CPE...-PRSB
 [6] 符合 EN 50002 标准的 H 型导轨, 用于固定
 [7] 锁定螺钉, 用于 H 型导轨
 [8] 型号 IBS 6 x 10 的铭牌位置
 [9] 连接件

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4
CPE10	93,5	87	37	73	71	60	7	G1/4	3,3	~72	~40	~34	37

	L1 ¹⁾			L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CPE10	24+(n×12)+11,4			24	24	36	11,4	9,6	–	3,2	24

1) n=阀数量

尺寸

尺寸 - CPE14, 二位三通阀 CAD 相关数据下载 www.festo.com

CPE14-...-1/8

CPE14-...-QS-6

CPE14-...-QS-8

[1] 手控装置

[2] 插头针脚, 接口型式 ZC

[3] 标签夹间距

[4] 气口 10/12, 用于先导气源

[5] QS 快插接头

	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-M1BH-3...	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4




	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13
CPE14-M1BH-3...	67	50,5	35	18,3	27	9,5	32	18	5	20

尺寸


尺寸 - CPE14, 二位五通阀, 单稳态

CAD 相关数据下载 www.festo.com


CPE14-...-1/8



CPE14-...-QS-6



CPE14-...-QS-8



- [1] 手控装置
 [2] 插头针脚, 接口型式 ZC
 [3] 标签夹间距
 [4] 气口 12/14, 用于外先导气源
 [5] QS 快插接头



	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 ø	D4 ø	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-M1BH-5L...	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE14-M1BH-5L...	101,5	85	54	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20

尺寸


尺寸 - CPE14, 二位五通阀, 双稳态

CAD 相关数据下载 www.festo.com


CPE 14-...-5 J-1/8



CPE 14-...-QS-6



CPE 14-...-QS-8



- [1] 手控装置
- [2] 插头针脚, 接口型式 ZC
- [3] 标签夹间距
- [4] 气口 12/14, 用于外先导气源
- [5] QS 快插接头



	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 ø	D4 ø	D5 ø	D6 ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-...-5 J-1/8	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE14-...-5 J-1/8	118	85	54	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20

尺寸


尺寸 - CPE14, 三位五通阀

CAD 相关数据下载 www.festo.com


CPE14-...-1/8



CPE14-...-QS-6



CPE14-...-QS-8



- [1] 手控装置
 [2] 插头针脚, 接口型式 ZC
 [3] 标签夹间距
 [4] 气口 12/14, 用于外先导气源
 [5] QS 快插接头




	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-M1BH...-5]	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4
CPE14-M1BH...-5/3																	

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE14-M1BH...-5]	118	85	46	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20
CPE14-M1BH...-5/3	134	101											

尺寸

尺寸 - CPE14, 电磁阀, 带圆形插头 M8x1

CAD 相关数据下载 www.festo.com



- [1] 手控装置
- [2] 插头 M8x1
- [3] 标签夹间距
- [4] 气口 12/14, 用于外先导气源

	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3
CPE14-M1CH-5J-...-1/8	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	40,4	26	7

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
CPE14-M1CH-5J-...-1/8	118	85	54	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20	9,2

尺寸

尺寸 - CPE14, 电磁阀, 带圆形插头 M8x1










CAD 相关数据下载 www.festo.com

CPE 14-M1CH-5L...

CPE 14-M1CH-3-...

CPE 14-M1...H-5 J -...

CPE 14-M1...H-5/3-...



- [1] 手控装置
- [2] 插头 M8x1
- [3] 标签夹间距
- [4] 气口 12/14, 用于外先导气源


尺寸

	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3
CPE14-M1CH-3...	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	40,3	26	7
CPE14-M1CH-5L...								40,4		
CPE14-M1CH-5J...								40,3		
CPE14-M1BH-5J								40,3		
CPE14-M1BH-5/3										

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14																		
CPE14-M1CH-3...	67	50,5	35	18,3	—	27	9,5	—	32	18,3	—	5	20	9,2																		
CPE14-M1CH-5L...	101,5	85	54		17,5			44,5																								
CPE14-M1CH-5J...	118																															
CPE14-M1BH-5J...																																
CPE14-M1BH-5/3...	134	101																														

尺寸

尺寸 - CPE14, 气路板模块, 固定阀宽气路板, 二位五通和三位五通

CAD 相关数据下载 www.festo.com


	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPE14-PRS...	118	90	41	77,5	35	G3/8	6,3	86,7	84,8	54,8	44	32	14

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
CPE14-PRS...	$35 + (n-1) \times 20$	$L1 - 13 \pm 0,1$	6,5	17,5	20	17,4	$(n-1) \times 20$

尺寸

尺寸 – CPE14, 气路板模块, 固定阀宽气路板, 二位三通

CAD 相关数据下载 www.festo.com




	B1	B2	B3	B5	D1	D2 ø	D3 ø	H1	H2	H3	H4	H6
CPE14-3/2-PRS...	67	51	27	17,5	G3/8	6,3	11	75,2	72,2	43,3	32,5	13,5

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	T1
CPE14-3/2-PRS...	48 + (n-1) x 20	34 + (n-1) x 20	7	24	20	17,4	(n-1) x 20	6,3

尺寸

尺寸 - CPE14, 模块化气路板

CAD 相关数据下载 www.festo.com

- [1] 气路板模块 CPE...-PRSG...-2, 用于 2 个阀
 [2] 气路板模块 CPE...-PRSG...-3, 用于 3 个阀
 [3] 扩展模块 CPE...-PRSE...-2, 用于 2 个阀
 [4] 终端模块 CPE...-PRS-EP
 [5] 盖板 CPE...-PRSB
 [6] 符合 EN 50002 标准的 H 型导轨, 用于固定
 [7] 锁定螺钉, 用于 H 型导轨
 [8] 型号 IBS 6 x 10 的铭牌位置
 [9] 连接件


	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4
CPE14	114,6	105,6	50	93	89	80	3	G3/8	4,3	~84	~48	~40	46,4
	L1 ¹⁾			L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9		
CPE14	32+(n×16)+12,4			32	32	48	12,4	10,1	—	4	32		

1) n=阀数量

尺寸

尺寸 - CPE18, 二位三通阀

CAD 相关数据下载 www.festo.com



	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-M1H-3...	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94


	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13
CPE18-M1H-3...	94	69	50	28	38	18	44	28	5,5	29

尺寸

尺寸 - CPE18, 二位五通阀, 单稳态



CAD 相关数据下载 www.festo.com

CPE18-...-1/4



CPE18-...-QS-8

CPE18-...-QS-10



- [1] 手控装置
 [2] 插头类型 C, 符合 DIN EN 175301-803
 [3] 标签夹间距
 [4] 气口 12/14, 用于外先导气源
 [5] QS 快插接头




	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-M1H-5...	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-M1H-5...	138	113	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	44	27,5	20	5,5	29

尺寸

尺寸 – CPE18, 二位五通阀, 双稳态, 电磁双控先导阀

CAD 相关数据下载 www.festo.com



- [1] 手控装置
- [2] 插头类型 C, 符合 DIN EN 175301-803
- [3] 标签夹间距
- [4] 气口 12/14, 用于外先导气源
- [5] QS 快插接头 8
- [6] QS 快插接头 10

	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-...-5)-1/4	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-...-5)-1/4	163	113	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	44	27,5	20	5,5	29

尺寸

尺寸 - CPE18, 三位五通阀


CAD 相关数据下载 www.festo.com

CPE18-...-1/4



CPE18-...-QS-8

CPE18-...-QS-10



- [1] 手控装置
 [2] 插头类型 C, 符合 DIN EN 175301-803
 [3] 标签夹间距
 [4] 气口 12/14, 用于外先导气源
 [5] QS 快插接头




	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-....5J-1/4	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-....5J-1/4	163	113	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	44	27,5	20	5,5	29

尺寸

尺寸 – CPE18，方向控制阀，不带先导阀，二位三通阀

CAD 相关数据下载 www.festo.com




- [1] 手控装置
- [2] 先导阀，C 型插头，符合 EN175301-803 标准
- [3] 标签夹间距
- [4] 气口 10/12，用于外先导气源

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13
CPE18-P1-3	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	73	23,3	50	27,5	37,5	17,5	23	27,5	5,5	10,5

尺寸

尺寸 - CPE18, 方向控制阀, 不带先导阀, 二位五通阀

CAD 相关数据下载 www.festo.com

- [1] 手控装置
 [2] 先导阀, C 型插头, 符合 EN175301-803 标准
 [3] 标签夹间距
 [4] 气口 12/14, 用于外先导气源

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-P1-5L	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	117	23,3	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	23	27,5	20	5,5	10,5

尺寸

尺寸 – CPE18，方向控制阀，不带先导阀，二位五通双控先导阀

CAD 相关数据下载 www.festo.com




- [1] 手控装置
- [2] 先导阀，C 型插头，符合 EN175301-803 标准
- [3] 标签夹间距
- [4] 气口 12/14，用于外先导气源

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-P1-5J	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	121	23,3	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	23	27,5	20	5,5	10,5

尺寸

尺寸 - CPE18, 方向控制阀, 不带先导阀, 三位五通阀

CAD 相关数据下载 www.festo.com


- [1] 手控装置
 [2] 先导阀, C 型插头, 符合 EN175301-803 标准
 [3] 标签夹间距
 [4] 气口 12/14, 用于外先导气源

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-P1-5J	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	121	23,3	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	23	27,5	20	5,5	10,5
CPE18-P1-5/3										140												

尺寸

尺寸 – CPE18, 气路板模块, 固定阀宽气路板, 二位五通和三位五通

CAD 相关数据下载 www.festo.com




	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPE18-PRS...	155	102	46	86,5	40	G3/8	8,3	105	101,45	59,8	44	30,5	14

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
CPE18-PRS...	45 + (n-1) x 26	L1 - 17 ± 0,1	8,5	22,5	26	22,4	(n-1) x 26

尺寸

尺寸 - CPE18, 气路板模块, 固定阀宽气路板, 二位三通

CAD 相关数据下载 www.festo.com

[1] 气路板模块宽度 26 mm

[2] 支架

[3] 盖板


[4] 阀

	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	D3 Ø	H1	H2	H3	H4	H6
CPE18-3/2-PRS...	90	51	27	200	G3/8	8,3	14	98	94	52,8	37	13,5
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	T1				
CPE18-3/2-PRS...	60 + (n-1) x 26	43 + (n-1) x 26	8,5	24	26	22,4	(n-1) x 26	8,3				

尺寸

尺寸 – CPE18，模块化气路板

CAD 相关数据下载 www.festo.com



- [1] 气路板模块 CPE...-PRSG...-2，用于 2 个阀
- [2] 气路板模块 CPE...-PRSG...-3，用于 3 个阀
- [3] 扩展模块 CPE...-PRSE...-2，用于 2 个阀
- [4] 终端模块 CPE...-PRS-EP
- [5] 盖板 CPE...-PRSB
- [6] 符合 EN 50002 标准的 H 型导轨，用于固定
- [7] 锁定螺钉，用于 H 型导轨
- [8] 型号 IBS 6 x 10 的铭牌位置
- [9] 连接件

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2 ø	H1	H2	H3	H4
CPE18	151,6	136,5	59	113	–	100	2,75	G1/2	5,3	~106	~58	~46	51,4

	L1 ¹⁾			L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CPE18	40+(n×20)+16,4			40	40	60	16,4	12,6	1	5,2	40


1) n=阀数量

尺寸


尺寸 - CPE24, 二位三通阀

CAD 相关数据下载 www.festo.com


CPE24-...-3/8



CPE24-...-QS-10



CPE24-...-QS-12



- [1] 手控装置
 [2] 插头类型 C, 符合 DIN EN 175301-803
 [3] 标签夹间距
 [4] 气口 10/12, 用于外先导气源
 [5] QS 快插接头




	B1 ±0,1	B2 - 0,5	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1 ±0,25	H2	H3 ±0,1	H4	H5	H6	H7
CPE24-M1H-3...	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102

	L1	L2	L3 ±0,2	L4 ±0,12	L6 ±0,15	L7 ±0,12	L9	L10	L12 ±0,12	L13
CPE124-M1H-3...	110	85	65	35	50	20	45	35	10	32

尺寸

尺寸 - CPE24, 二位五通阀, 单稳态

CAD 相关数据下载 www.festo.com



	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE24-M1H-5L...	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE24-M1H-5L...	165	140	100	35	30	50	20	80	45	35	30	10	32

尺寸

尺寸 - CPE24, 二位五通阀, 双稳态


CAD 相关数据下载 www.festo.com

CPE24-...-5J-3/8



CPE24-...-QS-10

CPE24-...-QS-12



- [1] 手控装置
 [2] 插头类型 C, 符合 DIN EN 175301-803
 [3] 标签夹间距
 [4] 气口 12/14, 用于外先导气源
 [5] QS 快插接头


	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE24-...-5J-3/8	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE24-...-5J-3/8	190	140	100	35	30	50	20	80	45	35	30	10	32

尺寸

尺寸 - CPE24, 三位五通阀


CAD 相关数据下载 www.festo.com





	B1 ±0,1	B2 - 0,5	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1 ±0,25	H2	H3 ±0,1	H4	H5	H6	H7
CPE24-M1H...-5	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102
CPE24-M1H...-5/3																


	L1	L2	L3 ±0,2	L4 ±0,2	L5	L6	L7 ±0,12	L8 ±0,2	L9	L10 ±0,12	L11	L12 ±0,12	L13
CPE24-M1H...-5J	190	140	100	35	30	50	20	80	45	35	30	10	32
CPE24-M1H...-5/3	213	163											


订货数据

CPE10, 两位三通阀, 常闭, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	M5		190 l/min	196845	CPE10-M1BH-3GL-M5
		M7	40 g	400 l/min	196915	CPE10-M1BH-3GL-M7
		QS-4		190 l/min	196846	CPE10-M1BH-3GL-QS-4
		QS-6		300 l/min	196847	CPE10-M1BH-3GL-QS-6
	4 针, M8x1	M7	40 g	400 l/min	550233	CPE10-M1CH-3GL-M7

CPE10, 两位三通阀, 常开, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	M5		190 l/min	196851	CPE10-M1BH-3OL-M5
		M7	40 g	400 l/min	196917	CPE10-M1BH-3OL-M7
		QS-4		190 l/min	196852	CPE10-M1BH-3OL-QS-4
		QS-6		300 l/min	196853	CPE10-M1BH-3OL-QS-6
	4 针, M8x1	M7	40 g	400 l/min	550235	CPE10-M1CH-3OL-M7

CPE10, 两位三通阀, 常闭, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	M5		190 l/min	196848	CPE10-M1BH-3GLS-M5
		M7	40 g	400 l/min	196916	CPE10-M1BH-3GLS-M7
		QS-4		190 l/min	196849	CPE10-M1BH-3GLS-QS-4
		QS-6		300 l/min	196850	CPE10-M1BH-3GLS-QS-6
	4 针, M8x1	M7	40 g	400 l/min	550234	CPE10-M1CH-3GLS-M7

CPE10, 两位三通阀, 常开, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	M5		190 l/min	196854	CPE10-M1BH-3OLLS-M5
		M7	40 g	400 l/min	196918	CPE10-M1BH-3OLLS-M7
		QS-4		190 l/min	196855	CPE10-M1BH-3OLLS-QS-4
		QS-6		300 l/min	196856	CPE10-M1BH-3OLLS-QS-6
	4 针, M8x1	M7	40 g	400 l/min	550236	CPE10-M1CH-3OLLS-M7

CPE10, 两位五通单电控阀, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	M5		180 l/min	196881	CPE10-M1BH-5L-M5
		M7	56 g	350 l/min	196927	CPE10-M1BH-5L-M7
		QS-4		180 l/min	196882	CPE10-M1BH-5L-QS-4
		QS-6		320 l/min	196883	CPE10-M1BH-5L-QS-6
	4 针, M8x1	M7	56 g	350 l/min	550223	CPE10-M1CH-5L-M7

订货数据

CPE10, 两位五通双先导阀, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	订货号	型号
	2 针	M5		180 l/min	196875	CPE10-M1BH-5J-M5
		M7	68 g	350 l/min	196925	CPE10-M1BH-5J-M7
		QS-4		180 l/min	196876	CPE10-M1BH-5J-QS-4
		QS-6		320 l/min	196877	CPE10-M1BH-5J-QS-6
	4 针, M8x1	M7	68 g	350 l/min	550225	CPE10-M1CH-5J-M7

CPE10, 两位五通单电控阀, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	订货号	型号
	2 针	M5		180 l/min	196884	CPE10-M1BH-5LS-M5
		M7	56 g	350 l/min	196928	CPE10-M1BH-5LS-M7
		QS-4		180 l/min	196885	CPE10-M1BH-5LS-QS-4
		QS-6		320 l/min	196886	CPE10-M1BH-5LS-QS-6
	4 针, M8x1	M7	56 g	350 l/min	550224	CPE10-M1CH-5LS-M7


CPE10, 两位五通双先导阀, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	订货号	型号
	2 针	M5		180 l/min	196878	CPE10-M1BH-5JS-M5
		M7	68 g	350 l/min	196926	CPE10-M1BH-5JS-M7
		QS-4		180 l/min	196879	CPE10-M1BH-5JS-QS-4
		QS-6		320 l/min	196880	CPE10-M1BH-5JS-QS-6
	4 针, M8x1	M7	68 g	350 l/min	550226	CPE10-M1CH-5JS-M7

CPE10, 三位五通阀, 中封式, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	订货号	型号
	2 针	M5		180 l/min	533159	CPE10-M1BH-5/3G-M5-B
		M7	68 g	350 l/min	533141	CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
		QS-4		180 l/min	533147	CPE10-M1BH-5/3G-QS4-B
		QS-6		300 l/min	533153	CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B
	4 针, M8x1	M7	68 g	350 l/min	550227	CPE10-M1CH-5/3G-M7


CPE10, 三位五通阀, 中泄式, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	订货号	型号
	2 针	M5		180 l/min	533161	CPE10-M1BH-5/3E-M5-B
		M7	68 g	250 l/min	533143	CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
		QS-4		180 l/min	533149	CPE10-M1BH-5/3E-QS4-B
		QS-6		250 l/min	533155	CPE10-M1BH-5/3E-QS6-B
	4 针, M8x1	M7	68 g		550229	CPE10-M1CH-5/3E-M7

订货数据


CPE10, 三位五通阀, 中压式, 内先导气源

	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	M5		180 l/min	533163	CPE10-M1BH-5/3B-M5-B
		M7	68 g	300 l/min	533145	CPE10-M1BH-5/3B-M7-B
		QS-4		180 l/min	533151	CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B
		QS-6		300 l/min	533157	CPE10-M1BH-5/3B-QS6-B
	4 针, M8x1	M7	68 g		550231	CPE10-M1CH-5/3B-M7


CPE10, 三位五通阀, 中封式, 外先导气源

	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	M5		180 l/min	533160	CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B
		M7	68 g	350 l/min	533142	CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B
		QS-4		180 l/min	533148	CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
		QS-6		300 l/min	533154	CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B
	4 针, M8x1	M7	68 g	350 l/min	550228	CPE10-M1CH-5/3GS-M7


CPE10, 三位五通阀, 中泄式, 外先导气源

	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	M5		180 l/min	533162	CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
		M7	68 g	250 l/min	533144	CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B
		QS-4		180 l/min	533150	CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B
		QS-6		250 l/min	533156	CPE10-M1BH-5/3ES-QS6-B
	4 针, M8x1	M7	68 g		550230	CPE10-M1CH-5/3ES-M7

CPE10, 三位五通阀, 中压式, 外先导气源


	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	M5		180 l/min	533164	CPE10-M1BH-5/3BS-M5-B
		M7	68 g	300 l/min	533146	CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B
		QS-4		180 l/min	533152	CPE10-M1BH-5/3BS-QS4-B
		QS-6		300 l/min	533158	CPE10-M1BH-5/3BS-QS6-B
	4 针, M8x1	M7	68 g		550232	CPE10-M1CH-5/3BS-M7

CPE10, 阀组, 用于两位五通和三位五通阀


	最大阀位数量	耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	用于阀安装 的最大紧固扭矩	产品重量	订货号	型号
	10	2 - 中等耐腐蚀能力	1.2 Nm	515 g	543829	CPE10-PRS-1/4-10
	2			131 g	543821	CPE10-PRS-1/4-2
	3			179 g	543822	CPE10-PRS-1/4-3
	4			227 g	543823	CPE10-PRS-1/4-4
	5			275 g	543824	CPE10-PRS-1/4-5
	6			323 g	543825	CPE10-PRS-1/4-6
	7			371 g	543826	CPE10-PRS-1/4-7
	8			419 g	543827	CPE10-PRS-1/4-8
	9			467 g	543828	CPE10-PRS-1/4-9


1) 如需更多信息, 请访问 www.festo.com/x/topic/kbk


订货数据


CPE10, 阀组, 用于两位三通阀						
	最大阀位数量	耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	用于阀安装的最大紧固扭矩	产品重量	订货号	型号
	10	2 - 中等耐腐蚀能力	1.2 Nm	420 g	550558	CPE10-3/2-PRS-1/4-10
	2			128 g	550550	CPE10-3/2-PRS-1/4-2
	3			164 g	550551	CPE10-3/2-PRS-1/4-3
	4			201 g	550552	CPE10-3/2-PRS-1/4-4
	5			237 g	550553	CPE10-3/2-PRS-1/4-5
	6			274 g	550554	CPE10-3/2-PRS-1/4-6
	7			310 g	550555	CPE10-3/2-PRS-1/4-7
	8			347 g	550556	CPE10-3/2-PRS-1/4-8
	9			383 g	550557	CPE10-3/2-PRS-1/4-9

1) 如需更多信息, 请访问 www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, 两位三通阀, 常闭, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	G1/8	60 g	900 l/min	196929	CPE14-M1BH-3GL-1/8
		QS-6		510 l/min	196887	CPE14-M1BH-3GL-QS-6
		QS-8		810 l/min	196888	CPE14-M1BH-3GL-QS-8
	4 针, M8x1	G1/8	60 g	900 l/min	550247	CPE14-M1CH-3GL-1/8

CPE14, 两位三通阀, 常开, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	G1/8	60 g	900 l/min	196931	CPE14-M1BH-3OL-1/8
		QS-6		510 l/min	196891	CPE14-M1BH-3OL-QS-6
		QS-8		810 l/min	196892	CPE14-M1BH-3OL-QS-8
	4 针, M8x1	G1/8	60 g	900 l/min	550249	CPE14-M1CH-3OL-1/8

CPE14, 两位三通阀, 常闭, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	G1/8	60 g	900 l/min	196930	CPE14-M1BH-3GLS-1/8
		QS-6		510 l/min	196889	CPE14-M1BH-3GLS-QS-6
		QS-8		810 l/min	196890	CPE14-M1BH-3GLS-QS-8
	4 针, M8x1	G1/8	60 g	900 l/min	550248	CPE14-M1CH-3GLS-1/8

CPE14, 两位三通阀, 常开, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	G1/8	60 g	900 l/min	196932	CPE14-M1BH-3OLS-1/8

订货数据

CPE14, 两位三通阀, 常开, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	QS-6	60 g	510 l/min	196893	CPE14-M1BH-30LS-QS-6
		QS-8		810 l/min	196894	CPE14-M1BH-30LS-QS-8
	4 针, M8x1	G1/8		900 l/min	550250	CPE14-M1CH-30LS-1/8


CPE14, 两位五通单电控阀, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	G1/8	95 g	800 l/min	196941	CPE14-M1BH-5L-1/8
		QS-6	95 g	400 l/min	196911	CPE14-M1BH-5L-QS-6
		QS-8		680 l/min	196912	CPE14-M1BH-5L-QS-8
	4 针, M8x1	G1/8	95 g	800 l/min	550237	CPE14-M1CH-5L-1/8


CPE14, 两位五通双先导阀, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	G1/8	115 g	800 l/min	196939	CPE14-M1BH-5J-1/8
		QS-6	115 g	400 l/min	196907	CPE14-M1BH-5J-QS-6
		QS-8		680 l/min	196908	CPE14-M1BH-5J-QS-8
	4 针, M8x1	G1/8	115 g	800 l/min	550239	CPE14-M1CH-5J-1/8


CPE14, 两位五通单电控阀, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	G1/8	95 g	800 l/min	196942	CPE14-M1BH-5LS-1/8
		QS-6	95 g	400 l/min	196913	CPE14-M1BH-5LS-QS-6
		QS-8		680 l/min	196914	CPE14-M1BH-5LS-QS-8
	4 针, M8x1	G1/8	95 g	800 l/min	550238	CPE14-M1CH-5LS-1/8


CPE14, 两位五通双先导阀, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	G1/8	115 g	800 l/min	196940	CPE14-M1BH-5JS-1/8
		QS-6	115 g	400 l/min	196909	CPE14-M1BH-5JS-QS-6
		QS-8		680 l/min	196910	CPE14-M1BH-5JS-QS-8
	4 针, M8x1	G1/8	115 g	800 l/min	550240	CPE14-M1CH-5JS-1/8


订货数据

CPE14, 三位五通阀, 中封式, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	G1/8	120 g	750 l/min	196937	CPE14-M1BH-5/3G-1/8
		QS-6		410 l/min	196903	CPE14-M1BH-5/3G-QS-6
		QS-8		720 l/min	196904	CPE14-M1BH-5/3G-QS-8
	4 针, M8x1	G1/8	120 g	750 l/min	550241	CPE14-M1CH-5/3G-1/8

CPE14, 三位五通阀, 中泄式, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	G1/8	120 g	700 l/min	196935	CPE14-M1BH-5/3E-1/8
		QS-6		370 l/min	196899	CPE14-M1BH-5/3E-QS-6
		QS-8		570 l/min	196900	CPE14-M1BH-5/3E-QS-8
	4 针, M8x1	G1/8	120 g	700 l/min	550243	CPE14-M1CH-5/3E-1/8


CPE14, 三位五通阀, 中压式, 内先导气源						
	先导气源	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	内	G1/8	120 g	750 l/min	196933	CPE14-M1BH-5/3B-1/8
					550245	CPE14-M1CH-5/3B-1/8
		QS-6		370 l/min	196895	CPE14-M1BH-5/3B-QS-6
		QS-8		650 l/min	196896	CPE14-M1BH-5/3B-QS-8

CPE14, 三位五通阀, 中封式, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	G1/8	120 g	750 l/min	196938	CPE14-M1BH-5/3GS-1/8
		QS-6		410 l/min	196905	CPE14-M1BH-5/3GS-QS-6
		QS-8		720 l/min	196906	CPE14-M1BH-5/3GS-QS-8
	4 针, M8x1	G1/8	120 g	750 l/min	550242	CPE14-M1CH-5/3GS-1/8


CPE14, 三位五通阀, 中泄式, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	2 针	G1/8	120 g	700 l/min	196936	CPE14-M1BH-5/3ES-1/8
		QS-6		370 l/min	196901	CPE14-M1BH-5/3ES-QS-6
		QS-8		570 l/min	196902	CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8
	4 针, M8x1	G1/8	120 g	700 l/min	550244	CPE14-M1CH-5/3ES-1/8

订货数据

CPE14, 三位五通阀, 中压式, 外先导气源


	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	订货号	型号
	2 针	G1/8	120 g	750 l/min	196934	CPE14-M1BH-5/3BS-1/8
		QS-6		370 l/min	196897	CPE14-M1BH-5/3BS-QS-6
		QS-8		650 l/min	196898	CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8
	4 针, M8x1	G1/8	120 g	750 l/min	550246	CPE14-M1CH-5/3BS-1/8

CPE14, 阀组, 用于两位五通和三位五通阀

	最大阀位数量	耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	用于阀安装的最大紧固扭矩	产品重量	订货号	型号
	10	2 - 中等耐腐蚀能力	1.2 Nm	930 g	543838	CPE14-PRS-3/8-10
	2			239 g	543830	CPE14-PRS-3/8-2
	3			326 g	543831	CPE14-PRS-3/8-3
	4			412 g	543832	CPE14-PRS-3/8-4
	5			498 g	543833	CPE14-PRS-3/8-5
	6			584 g	543834	CPE14-PRS-3/8-6
	7			671 g	543835	CPE14-PRS-3/8-7
	8			757 g	543836	CPE14-PRS-3/8-8
	9			843 g	543837	CPE14-PRS-3/8-9


1) 如需更多信息, 请访问 www.festo.com/x/topic/kbk

CPE14, 阀组, 用于两位三通阀


	最大阀位数量	耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	用于阀安装的最大紧固扭矩	产品重量	订货号	型号
	10	2 - 中等耐腐蚀能力	1.2 Nm	592 g	550567	CPE14-3/2-PRS-3/8-10
	2			176 g	550559	CPE14-3/2-PRS-3/8-2
	3			228 g	550560	CPE14-3/2-PRS-3/8-3
	4			280 g	550561	CPE14-3/2-PRS-3/8-4
	5			332 g	550562	CPE14-3/2-PRS-3/8-5
	6			384 g	550563	CPE14-3/2-PRS-3/8-6
	7			436 g	550564	CPE14-3/2-PRS-3/8-7
	8			488 g	550565	CPE14-3/2-PRS-3/8-8
	9			540 g	550566	CPE14-3/2-PRS-3/8-9

1) 如需更多信息, 请访问 www.festo.com/x/topic/kbk


CPE14, 气路板 PRSG, 用于 2 个阀


	气接口, 气口 1	产品重量	订货号	型号
	G3/8	950 g	164965	CPE14-PRSG-2
			187829	CPE14-PRSGO-2


CPE14, 气路板 PRSG, 用于 3 个阀


	气接口, 气口 1	产品重量	订货号	型号
	G3/8	130 g	187820	CPE14-PRSGO-3
			187824	CPE14-PRSG-3


订货数据

CPE14, 气路板 PRSE, 用于 2 个阀					
	产品重量		订货号	型号	
	85 g		187830	CPE14-PRSE0-2	
			164967	CPE14-PRSE-2	


CPE14, 模块化阀岛, 电池端板					
	气接口, 气口 1	产品重量	订货号	型号	
	G3/8	80 g	164969	CPE14-PRS-EP	


CPE14, 模块化阀岛, 空阀位盖板					
	产品重量		订货号	型号	
	15 g		164968	CPE14-PRSB	


CPE18, 两位三通阀, 常闭, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	订货号	型号
	型式 C	G1/4	150 g	1,300 l/min	163141	CPE18-M1H-3GL-1/4
					163761	CPE18-M2H-3GL-1/4
					163785	CPE18-M3H-3GL-1/4
		QS-8		850 l/min	163149	CPE18-M1H-3GL-QS-8
					163793	CPE18-M3H-3GL-QS-8
					163769	CPE18-M2H-3GL-QS-8
		QS-10		1,000 l/min	163801	CPE18-M3H-3GL-QS-10
					163777	CPE18-M2H-3GL-QS-10
					163157	CPE18-M1H-3GL-QS-10


CPE18, 两位三通阀, 常开, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	订货号	型号
	型式 C	G1/4	150 g	1,700 l/min	163760	CPE18-M2H-3OL-1/4
					163784	CPE18-M3H-3OL-1/4
					163140	CPE18-M1H-3OL-1/4
		QS-8		850 l/min	163792	CPE18-M3H-3OL-QS-8
					163768	CPE18-M2H-3OL-QS-8
					163148	CPE18-M1H-3OL-QS-8
		QS-10		1,000 l/min	163776	CPE18-M2H-3OL-QS-10
					163800	CPE18-M3H-3OL-QS-10
					163156	CPE18-M1H-3OL-QS-10

订货数据


CPE18, 两位三通阀, 常闭, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G1/4	150 g	1,300 l/min	163145	CPE18-M1H-3GLS-1/4
					163765	CPE18-M2H-3GLS-1/4
					163789	CPE18-M3H-3GLS-1/4
		QS-8		850 l/min	163773	CPE18-M2H-3GLS-QS-8
					163797	CPE18-M3H-3GLS-QS-8
					163153	CPE18-M1H-3GLS-QS-8
		QS-10		1,000 l/min	163781	CPE18-M2H-3GLS-QS-10
					163805	CPE18-M3H-3GLS-QS-10
					163161	CPE18-M1H-3GLS-QS-10


CPE18, 两位三通阀, 常开, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G1/4	150 g	1,700 l/min	163788	CPE18-M3H-3OLS-1/4
					163764	CPE18-M2H-3OLS-1/4
					163144	CPE18-M1H-3OLS-1/4
		QS-8		850 l/min	163772	CPE18-M2H-3OLS-QS-8
					163152	CPE18-M1H-3OLS-QS-8
					163796	CPE18-M3H-3OLS-QS-8
		QS-10		1,000 l/min	163804	CPE18-M2H-3OLS-QS-10
					163780	CPE18-M2H-3OLS-QS-10
					163160	CPE18-M1H-3OLS-QS-10


CPE18, 两位五通单电控阀, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G1/4	220 g	1,500 l/min	163142	CPE18-M1H-5L-1/4
					163786	CPE18-M3H-5L-1/4
					163762	CPE18-M2H-5L-1/4
		QS-8		850 l/min	163150	CPE18-M1H-5L-QS-8
					163794	CPE18-M3H-5L-QS-8
					163770	CPE18-M2H-5L-QS-8
		QS-10		1,000 l/min	163158	CPE18-M1H-5L-QS-10
					163778	CPE18-M2H-5L-QS-10
					163802	CPE18-M3H-5L-QS-10


CPE18, 两位五通双先导阀, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G1/4	270 g	1,500 l/min	163787	CPE18-M3H-5J-1/4
					163763	CPE18-M2H-5J-1/4
					163143	CPE18-M1H-5J-1/4
		QS-8		850 l/min	163151	CPE18-M1H-5J-QS-8
					163795	CPE18-M3H-5J-QS-8
					163771	CPE18-M2H-5J-QS-8
		QS-10		1,000 l/min	163159	CPE18-M1H-5J-QS-10
					163779	CPE18-M2H-5J-QS-10
					163803	CPE18-M3H-5J-QS-10

订货数据

CPE18, 两位五通单电控阀, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G1/4	220 g	1,500 l/min	163146	CPE18-M1H-5LS-1/4
					163790	CPE18-M3H-5LS-1/4
					163766	CPE18-M2H-5LS-1/4
		QS-8		850 l/min	163154	CPE18-M1H-5LS-QS-8
					163798	CPE18-M3H-5LS-QS-8
					163774	CPE18-M2H-5LS-QS-8
		QS-10		1,000 l/min	163806	CPE18-M3H-5LS-QS-10
					163162	CPE18-M1H-5LS-QS-10
					163782	CPE18-M2H-5LS-QS-10


CPE18, 两位五通双先导阀, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G1/4	270 g	1,500 l/min	163147	CPE18-M1H-5JS-1/4
					163791	CPE18-M3H-5JS-1/4
					163767	CPE18-M2H-5JS-1/4
		QS-8		850 l/min	163775	CPE18-M2H-5JS-QS-8
					163155	CPE18-M1H-5JS-QS-8
					163799	CPE18-M3H-5JS-QS-8
		QS-10		1,000 l/min	163783	CPE18-M2H-5JS-QS-10
					163163	CPE18-M1H-5JS-QS-10
					163807	CPE18-M3H-5JS-QS-10

CPE18, 三位五通阀, 中封式, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G1/4	280 g	1,450 l/min	170319	CPE18-M3H-5/3G-1/4
					170247	CPE18-M1H-5/3G-1/4
					170283	CPE18-M2H-5/3G-1/4
		QS-8		850 l/min	170289	CPE18-M2H-5/3G-QS-8
					170325	CPE18-M3H-5/3G-QS-8
					170253	CPE18-M1H-5/3G-QS-8
		QS-10		1,050 l/min	170331	CPE18-M3H-5/3G-QS-10
					170295	CPE18-M2H-5/3G-QS-10
					170259	CPE18-M1H-5/3G-QS-10


CPE18, 三位五通阀, 中泄式, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G1/4	280 g	1,200 l/min	170285	CPE18-M2H-5/3E-1/4
					170249	CPE18-M1H-5/3E-1/4
					170321	CPE18-M3H-5/3E-1/4
		QS-8		780 l/min	170255	CPE18-M1H-5/3E-QS-8
					170291	CPE18-M2H-5/3E-QS-8
					170327	CPE18-M3H-5/3E-QS-8
		QS-10		1,000 l/min	170297	CPE18-M2H-5/3E-QS-10
					170333	CPE18-M3H-5/3E-QS-10
					170261	CPE18-M1H-5/3E-QS-10

订货数据


CPE18, 三位五通阀, 中压式, 内先导气源

	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G1/4	280 g	1,300 l/min	170251	CPE18-M1H-5/3B-1/4
					170323	CPE18-M3H-5/3B-1/4
					170287	CPE18-M2H-5/3B-1/4
		QS-8		780 l/min	170329	CPE18-M3H-5/3B-QS-8
					170257	CPE18-M1H-5/3B-QS-8
					170293	CPE18-M2H-5/3B-QS-8
		QS-10		1,000 l/min	170263	CPE18-M1H-5/3B-QS-10
					170299	CPE18-M2H-5/3B-QS-10
					170335	CPE18-M3H-5/3B-QS-10


CPE18, 三位五通阀, 中封式, 外先导气源

	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G1/4	280 g	1,450 l/min	170248	CPE18-M1H-5/3GS-1/4
					170320	CPE18-M3H-5/3GS-1/4
					170284	CPE18-M2H-5/3GS-1/4
		QS-8		850 l/min	170290	CPE18-M2H-5/3GS-QS-8
					170326	CPE18-M3H-5/3GS-QS-8
					170254	CPE18-M1H-5/3GS-QS-8
		QS-10		1,050 l/min	170296	CPE18-M2H-5/3GS-QS-10
					170260	CPE18-M1H-5/3GS-QS-10
					170332	CPE18-M3H-5/3GS-QS-10


CPE18, 三位五通阀, 中泄式, 外先导气源


	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G1/4	280 g	1,200 l/min	170250	CPE18-M1H-5/3ES-1/4
					170286	CPE18-M2H-5/3ES-1/4
					170322	CPE18-M3H-5/3ES-1/4
		QS-8		780 l/min	170292	CPE18-M2H-5/3ES-QS-8
					170256	CPE18-M1H-5/3ES-QS-8
					170328	CPE18-M3H-5/3ES-QS-8
		QS-10		1,000 l/min	170334	CPE18-M3H-5/3ES-QS-10
					170262	CPE18-M1H-5/3ES-QS-10
					170298	CPE18-M2H-5/3ES-QS-10


CPE18, 三位五通阀, 中压式, 外先导气源


	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G1/4	280 g	1,300 l/min	170252	CPE18-M1H-5/3BS-1/4
					170288	CPE18-M2H-5/3BS-1/4
					170324	CPE18-M3H-5/3BS-1/4
		QS-8		780 l/min	170330	CPE18-M3H-5/3BS-QS-8
					170258	CPE18-M1H-5/3BS-QS-8
					170294	CPE18-M2H-5/3BS-QS-8
		QS-10		1,000 l/min	170300	CPE18-M2H-5/3BS-QS-10
					170336	CPE18-M3H-5/3BS-QS-10
					170264	CPE18-M1H-5/3BS-QS-10


订货数据

CPE18, 两位三通阀, 不带先导阀						
	阀功能	先导气源	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	订货号	型号
	两位三通, 常闭, 单稳态	外先导	110 g	1,300 l/min	550164	CPE18-P1-3GLS-1/4
		内			550163	CPE18-P1-3GL-1/4
	两位三通, 单稳态, 常开	外先导		1,700 l/min	550166	CPE18-P1-3OLS-1/4
		内			550165	CPE18-P1-3OL-1/4


CPE18, 两位五通单电控阀, 不带先导阀						
	阀功能	先导气源	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	订货号	型号
	二位五通, 单稳态	外先导	180 g	1,500 l/min	550154	CPE18-P1-5LS-1/4
		内			550153	CPE18-P1-5L-1/4


CPE18, 两位五通双先导阀, 不带先导阀						
	阀功能	先导气源	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	订货号	型号
	二位五通, 双稳态	外先导	190 g	1,500 l/min	550156	CPE18-P1-5JS-1/4
		内			550155	CPE18-P1-5J-1/4

CPE18, 三位五通阀, 中封式, 单电控, 不带先导阀						
	阀功能	先导气源	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	订货号	型号
	三位五通, 通气	外先导	200 g	1,300 l/min	550162	CPE18-P1-5/3BS-1/4
		内			550161	CPE18-P1-5/3B-1/4
	5/3 已排气	外先导		1,200 l/min	550160	CPE18-P1-5/3ES-1/4
		内			550159	CPE18-P1-5/3E-1/4
	5/3 已关闭	外先导		1,450 l/min	550158	CPE18-P1-5/3GS-1/4
		内			550157	CPE18-P1-5/3G-1/4


CPE18, 符合 ISO 15218 的先导阀					
	电气接口	线圈的特性参数	标准额定流量（根据 DIN 1343 标准化）	订货号	型号
	型式 C, 符合 DIN EN 175301-803	110 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 2.9 VA, 保持功率 2.1 VA	18 l/min	546259	VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1
		12 V DC: 1.8 W		546257	VSCS-B-M32-MH-WA-5C1
		230 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 2.9 VA, 保持功率 2.1 VA		546260	VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1

订货数据


CPE18, 符合 ISO 15218 的先导阀					
	电气接口	线圈的特性参数	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准化)	订货号	型号
	型式 C, 符合 DIN EN 175301-803	24 V AC: 50/60 Hz, 启动功率 3.1 VA, 保持功率 2.3 VA	18 l/min	546258	VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1
		24 V DC: 1.8 W		546256	VSCS-B-M32-MH-WA-1C1


CPE18, 阀组, 用于两位五通和三位五通阀						
	最大阀位数量	耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	用于阀安装的最大紧固扭矩	产品重量	订货号	型号
	10	2 - 中等耐腐蚀能力	2 Nm	1,386 g	543847	CPE18-PRS-3/8-10
	2			353 g	543839	CPE18-PRS-3/8-2
	3			482 g	543840	CPE18-PRS-3/8-3
	4			611 g	543841	CPE18-PRS-3/8-4
	5			740 g	543842	CPE18-PRS-3/8-5
	6			870 g	543843	CPE18-PRS-3/8-6
	7			999 g	543844	CPE18-PRS-3/8-7
	8			1,128 g	543845	CPE18-PRS-3/8-8
	9			1,257 g	543846	CPE18-PRS-3/8-9

1) 如需更多信息, 请访问 www.festo.com/x/topic/kbk


CPE18, 阀组, 用于两位三通阀						
	最大阀位数量	耐腐蚀等级 CRC ¹⁾	用于阀安装的最大紧固扭矩	产品重量	订货号	型号
	10	2 - 中等耐腐蚀能力	2 Nm	908 g	550576	CPE18-3/2-PRS-3/8-10
	2			266 g	550568	CPE18-3/2-PRS-3/8-2
	3			346 g	550569	CPE18-3/2-PRS-3/8-3
	4			426 g	550570	CPE18-3/2-PRS-3/8-4
	5			507 g	550571	CPE18-3/2-PRS-3/8-5
	6			587 g	550572	CPE18-3/2-PRS-3/8-6
	7			667 g	550573	CPE18-3/2-PRS-3/8-7
	8			748 g	550574	CPE18-3/2-PRS-3/8-8
	9			828 g	550575	CPE18-3/2-PRS-3/8-9


1) 如需更多信息, 请访问 www.festo.com/x/topic/kbk


CPE18, 气路板 PRSG, 用于 2 个阀						
	气接口, 气口 1	气接口, 气口 3	气接口, 气口 5	产品重量	订货号	型号
	G1/2			170 g	164970	CPE18-PRSG-2
					187831	CPE18-PRSGO-2


CPE18, 气路板 PRSG, 用于 3 个阀						
	气接口, 气口 1	气接口, 气口 3	气接口, 气口 5	产品重量	订货号	型号
	G1/2			225 g	187821	CPE18-PRSGO-3
					187825	CPE18-PRSG-3


订货数据

CPE18, 气路板 PRSE, 用于 2 个阀						
	产品重量			订货号	型号	
	145 g			187832	CPE18-PRSE0-2	
				164972	CPE18-PRSE-2	


CPE18, 模块化阀岛, 电池端板						
	气接口, 气口 1	气接口, 气口 3	气接口, 气口 5	产品重量	订货号	型号
	G1/2			125 g	164973	CPE18-PRS-EP


CPE18, 模块化阀岛, 空阀位盖板						
	产品重量			订货号	型号	
	28 g			164974	CPE18-PRSB	


CPE24, 两位三通阀, 常闭, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G3/8	220 g	2,500 l/min	163809	CPE24-M2H-3GL-3/8
					163165	CPE24-M1H-3GL-3/8
					163833	CPE24-M3H-3GL-3/8
		QS-10		1,250 l/min	163841	CPE24-M3H-3GL-QS-10
					163173	CPE24-M1H-3GL-QS-10
					163817	CPE24-M2H-3GL-QS-10
		QS-12		1,650 l/min	163849	CPE24-M3H-3GL-QS-12
					163825	CPE24-M2H-3GL-QS-12
					163181	CPE24-M1H-3GL-QS-12


CPE24, 两位三通阀, 常开, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G3/8	220 g	3,000 l/min	163164	CPE24-M1H-3OL-3/8
					163832	CPE24-M3H-3OL-3/8
					163808	CPE24-M2H-3OL-3/8
		QS-10		1,250 l/min	163816	CPE24-M2H-3OL-QS-10
					163840	CPE24-M3H-3OL-QS-10
					163172	CPE24-M1H-3OL-QS-10
		QS-12		1,650 l/min	163848	CPE24-M3H-3OL-QS-12
					163824	CPE24-M2H-3OL-QS-12
					163180	CPE24-M1H-3OL-QS-12

订货数据


CPE24, 两位三通阀, 常闭, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G3/8	220 g	2,500 l/min	163169	CPE24-M1H-3GLS-3/8
					163813	CPE24-M2H-3GLS-3/8
					163837	CPE24-M3H-3GLS-3/8
		QS-10		1,250 l/min	163821	CPE24-M2H-3GLS-QS-10
					163177	CPE24-M1H-3GLS-QS-10
					163845	CPE24-M3H-3GLS-QS-10
		QS-12		1,650 l/min	163829	CPE24-M2H-3GLS-QS-12
					163853	CPE24-M3H-3GLS-QS-12
					163185	CPE24-M1H-3GLS-QS-12


CPE24, 两位三通阀, 常开, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G3/8	220 g	3,000 l/min	163836	CPE24-M3H-3OLS-3/8
					163812	CPE24-M2H-3OLS-3/8
					163168	CPE24-M1H-3OLS-3/8
		QS-10		1,250 l/min	163176	CPE24-M1H-3OLS-QS-10
					163820	CPE24-M2H-3OLS-QS-10
					163844	CPE24-M3H-3OLS-QS-10
		QS-12		1,650 l/min	163184	CPE24-M1H-3OLS-QS-12
					163828	CPE24-M2H-3OLS-QS-12
					163852	CPE24-M3H-3OLS-QS-12


CPE24, 两位五通单电控阀, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G3/8	360 g	2,900 l/min	163166	CPE24-M1H-5L-3/8
					163810	CPE24-M2H-5L-3/8
					163834	CPE24-M3H-5L-3/8
		QS-10		1,250 l/min	163174	CPE24-M1H-5L-QS-10
					163842	CPE24-M3H-5L-QS-10
					163818	CPE24-M2H-5L-QS-10
		QS-12		1,650 l/min	163826	CPE24-M2H-5L-QS-12
					163850	CPE24-M3H-5L-QS-12
					163182	CPE24-M1H-5L-QS-12


CPE24, 两位五通双先导阀, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G3/8	390 g	3,200 l/min	163811	CPE24-M2H-5J-3/8
					163835	CPE24-M3H-5J-3/8
					163167	CPE24-M1H-5J-3/8
		QS-10		1,250 l/min	163819	CPE24-M2H-5J-QS-10
					163843	CPE24-M3H-5J-QS-10
					163175	CPE24-M1H-5J-QS-10
		QS-12		1,650 l/min	163827	CPE24-M2H-5J-QS-12
					163183	CPE24-M1H-5J-QS-12
					163851	CPE24-M3H-5J-QS-12

订货数据


CPE24, 两位五通单电控阀, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G3/8	360 g	2,900 l/min	163170	CPE24-M1H-5LS-3/8
					163814	CPE24-M2H-5LS-3/8
					163838	CPE24-M3H-5LS-3/8
		QS-10		1,250 l/min	163822	CPE24-M2H-5LS-QS-10
					163846	CPE24-M3H-5LS-QS-10
					163178	CPE24-M1H-5LS-QS-10
		QS-12		1,650 l/min	163186	CPE24-M1H-5LS-QS-12
					163854	CPE24-M3H-5LS-QS-12
					163830	CPE24-M2H-5LS-QS-12


CPE24, 两位五通双先导阀, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G3/8	390 g	3,200 l/min	163839	CPE24-M3H-5JS-3/8
					163815	CPE24-M2H-5JS-3/8
					163171	CPE24-M1H-5JS-3/8
		QS-10		1,250 l/min	163847	CPE24-M3H-5JS-QS-10
					163823	CPE24-M2H-5JS-QS-10
					163179	CPE24-M1H-5JS-QS-10
		QS-12		1,650 l/min	163855	CPE24-M3H-5JS-QS-12
					163831	CPE24-M2H-5JS-QS-12
					163187	CPE24-M1H-5JS-QS-12


CPE24, 三位五通阀, 中封式, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G3/8	430 g	3,000 l/min	170265	CPE24-M1H-5/3G-3/8
					170301	CPE24-M2H-5/3G-3/8
					170337	CPE24-M3H-5/3G-3/8
		QS-10		1,250 l/min	170343	CPE24-M3H-5/3G-QS-10
					170307	CPE24-M2H-5/3G-QS-10
					170271	CPE24-M1H-5/3G-QS-10
		QS-12		1,650 l/min	170277	CPE24-M1H-5/3G-QS-12
					170349	CPE24-M3H-5/3G-QS-12
					170313	CPE24-M2H-5/3G-QS-12


CPE24, 三位五通阀, 中泄式, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G3/8	430 g	2,650 l/min	170267	CPE24-M1H-5/3E-3/8
					170339	CPE24-M3H-5/3E-3/8
					170303	CPE24-M2H-5/3E-3/8
		QS-10		1,250 l/min	170273	CPE24-M1H-5/3E-QS-10
					170345	CPE24-M3H-5/3E-QS-10
					170309	CPE24-M2H-5/3E-QS-10
		QS-12		1,600 l/min	170315	CPE24-M2H-5/3E-QS-12
					170351	CPE24-M3H-5/3E-QS-12
					170279	CPE24-M1H-5/3E-QS-12

订货数据

CPE24, 三位五通阀, 中压式, 内先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G3/8	430 g	2,600 l/min	170305	CPE24-M2H-5/3B-3/8
					170341	CPE24-M3H-5/3B-3/8
					170269	CPE24-M1H-5/3B-3/8
		QS-10		1,250 l/min	170311	CPE24-M2H-5/3B-QS-10
					170275	CPE24-M1H-5/3B-QS-10
					170347	CPE24-M3H-5/3B-QS-10
		QS-12		1,600 l/min	170353	CPE24-M3H-5/3B-QS-12
					170317	CPE24-M2H-5/3B-QS-12
					170281	CPE24-M1H-5/3B-QS-12


CPE24, 三位五通阀, 中封式, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G3/8	430 g	3,000 l/min	170302	CPE24-M2H-5/3GS-3/8
					170266	CPE24-M1H-5/3GS-3/8
					170338	CPE24-M3H-5/3GS-3/8
		QS-10		1,250 l/min	170344	CPE24-M3H-5/3GS-QS-10
					170272	CPE24-M1H-5/3GS-QS-10
					170308	CPE24-M2H-5/3GS-QS-10
		QS-12		1,650 l/min	170278	CPE24-M1H-5/3GS-QS-12
					170350	CPE24-M3H-5/3GS-QS-12
					170314	CPE24-M2H-5/3GS-QS-12

CPE24, 三位五通阀, 中泄式, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G3/8	430 g	2,650 l/min	170340	CPE24-M3H-5/3ES-3/8
					170304	CPE24-M2H-5/3ES-3/8
					170268	CPE24-M1H-5/3ES-3/8
		QS-10		1,250 l/min	170346	CPE24-M3H-5/3ES-QS-10
					170310	CPE24-M2H-5/3ES-QS-10
					170274	CPE24-M1H-5/3ES-QS-10
		QS-12		1,600 l/min	170280	CPE24-M1H-5/3ES-QS-12
					170316	CPE24-M2H-5/3ES-QS-12
					170352	CPE24-M3H-5/3ES-QS-12

CPE24, 三位五通阀, 中压式, 外先导气源						
	电气接口	气接口, 气口 1	产品重量	标准额定流量 (根据 DIN 1343 标准 化)	订货号	型号
	型式 C	G3/8	430 g	2,600 l/min	170306	CPE24-M2H-5/3BS-3/8
					170342	CPE24-M3H-5/3BS-3/8
					170270	CPE24-M1H-5/3BS-3/8
		QS-10		1,250 l/min	170276	CPE24-M1H-5/3BS-QS-10
					170312	CPE24-M2H-5/3BS-QS-10
					170348	CPE24-M3H-5/3BS-QS-10
		QS-12		1,600 l/min	170354	CPE24-M3H-5/3BS-QS-12
					170282	CPE24-M1H-5/3BS-QS-12
					170318	CPE24-M2H-5/3BS-QS-12

外围元件

单阀 - CPE10 和 CPE14




附件		→ 页面/Internet
型号/订货代码	简要说明	
[1] 电磁阀 CPE10 和 CPE14	-	cpe
[2] 电磁阀 CPE10 和 CPE14	-	cpe
[3] 手控工具 AHB	-	72
[4] 消声器 UC	用于连接 3、5、82 或 84	72
[5] 标签夹 IBS-6x10	-	72
[6] 快插接头 QS	用于管接头	qs
[7] M7 到 M5 的变径连接件	包括在供货范围内	-
[8] 连接电缆 NEBA-M8G	插座 M8x1, 直列式	69
[9] 连接电缆 NEBA-M8W	插座 M8x1, 直角式	69
[10] 连接件 VAVE-C8	M8 上的接口型式 ZC, 带信号状态显示	69

外围元件

附件		→ 页面/Internet
型号/订货代码	简要说明	
[11] 连接电缆 NEBV-Z4	接口型式 ZC，带有保持电流降、保护电路、信号状态显示	68

外围元件


单阀 - CPE18 和 CPE24



附件		→ 页面/Internet
型号/订货代码	简要说明	
[1] 电磁阀 CPE18 和 CPE24		cpe
[2] 手控工具 AHB		72
[3] 消声器 UC	用于连接 3、5、82 或 84	72
[4] 标签夹 IBS-6x10	-	72
[5] 快插接头 QS	用于管接头	qs
[6] 发光密封件 MEB...LD	用于 0 ... 230 V AC	71
[7] 插座电缆 KMEB-1...	PVC 电缆护套，最高可达240 V，无信号状态显示	71
[8] 插座电缆 KMEB-1...	电缆护套 PVC，24 V DC，带有信号状态显示	71
[9] 插座 MSSD-EB...	无信号状态显示	71
[10] 插座电缆 KMEB-2...	电缆护套 PUR	71

外围元件


集成安装组件 Festraster



附件		→ 页面/Internet
型号/订货代码	简要说明	
[1] 接口模块 CPE18-3/2-PRS	用于两位三通 (3/2) 方向控制阀	cpe
[2] 接口模块 CPE18-PRS...	用于两位五通 (5/2) 阀和三位五通 (5/3) 阀	cpe
[3] 密封件 CPV18-VI-P.1/4-150	-	-
[4] 盖板 CPE18-RP3	用于安装在二位三通阀的空位上	70
[5] 两位三通 (3/2) 阀 CPE18...	-	cpe
[6] 支架 CPE18-H3-50	二位三通阀支架	70
[7] 螺钉 M4X65-8.8-VS-100	-	71
[8] 盖板 CPE18-RP	用于安装在二位五通和三位五通阀的空位上	69
[9] 两位五通 (5/2) 方向控制阀 CPE18...	-	cpe
[10] 两位五通 (5/3) 方向控制阀 CPE18...	-	cpe
[11] 支架 CPE18-H5-50	二位五通和三位五通阀的支架	70

外围元件


配件 - 集成安装组件 Festraster CPE10 和 CPE14



附件		→ 页面/Internet
型号/订货代码	简要说明	
[1] 电磁阀 CPE10 和 CPE14	–	cpe
[2] 标签夹 IBS-6x10	–	72
[3] 快插接头 QS	用于管接头	qs
[4] M7 到 M5 的变径连接件	包括在供货范围内	–
[5] 消声器 UC	用于连接 3、5、82 或 84	72
[6] 堵头 B	–	72
[7] 隔离件 VABD..., PRSV...	用于安装在气路板模块上	72
[8] 连接电缆 NEBA-M8W...	插座 M8x1, 直角式	neba
[9] 连接电缆 NEBA-M8G...	插座 M8x1, 直列式	neba

外围元件


配件 - 集成安装组件 Festraster CPE10 和 CPE14, 接口型式 ZC



附件		→ 页面/Internet
型号/订货代码	简要说明	
[1] 电磁阀 CPE10 和 CPE14	-	cpe
[2] 标签夹 IBS-6x10	-	72
[3] 快插接头 QS	用于管接头	qs
[4] M7 到 M5 的变径连接件	包括在供货范围内	-
[5] 消声器 UC	用于连接 3、5、82 或 84	72
[6] 堵头 B	-	72
[7] 隔离件 VABD..., PRSV...	用于安装在气路板模块上	72
[8] 连接电缆 NEBV-Z4...	接口型式 ZC, 带有保持电流降、保护电路、信号状态显示	68

外围元件


配件 - 集成安装组件 Festraster CPE18



附件		→ 页面/Internet
型号/订货代码	简要说明	
[1] 电磁阀 CPE18	-	cpe
[1] 接口模块 CPE18-PRS...	用于两位五通 (5/2) 阀和三位五通 (5/3) 阀	cpe
[1] 接口模块 CPE18-3/2-PRS...	用于两位三通 (3/2) 方向控制阀	cpe
[2] 压力分区域隔离件 VABD..., PRSV...	用于安装在气路板模块上	72
[3] 消声器 UC	用于安装在排气口中	72
[4] 快插接头 QS	用于管接头	qs
[5] 堵头 B	-	72
[6] 盖板 CPE18-RP	用于安装在二位五通和三位五通阀的空位上	70
[6] 盖板 CPE18-RP3	用于安装在二位三通阀的空位上	70
[7] 插座电缆 KMEB-1...	PVC 电缆护套, 最高可达 240 V, 无信号状态显示	71
[8] 插座电缆 KMEB-1...	电缆护套 PVC, 24 V DC, 带有信号状态显示	71
[9] 插座 MSSD-EB..	无信号状态显示	71
[10] 插座电缆 KMEB-2...	电缆护套 PUR	71
[11] 发光密封件 MEB-LD...	用于 12 ... 24 V DC 和 0 ... 230 V AC	71
[12] 标签夹 IBS-6x10	-	72


外围元件


集成安装组件，带有模块化气路板模块



附件		→ 页面/Internet
型号/订货代码	简要说明	
[1] 气路板模块 CPE...-PRSG-2	用于 2 片阀	cpe
[2] 气路板模块 CPE...-PRSG-3	用于 3 片阀	cpe
[3] 扩展模块 CPE...-PRSE-2	用于 2 片阀	cpe
[4] 端板 CPE...-PRS-EP	-	cpe
[5] 连接件	用于连接块	-
[6] 密封件	包括在供货范围内	-
[7] 电磁阀 CPE...	-	cpe
[8] 盖板 CPE...-RP	用于密封空位	-
[9] 螺纹接头	包括在供货范围内	-
[10] 滑块	用于安装阀	-
[11] 消声器 UC	-	72
[12] 快插接头 QS	用于管接头	qs

附件

CPE10, 阀组, 用于两位五通和三位五通阀, 盖板, 用于空阀位			
	盖板材料	订货号	型号
	PA	544479	CPE10-RP

CPE10, 阀组, 用于两位五通和三位五通阀, 支架组件					
	支架材料	螺钉材料	密封件材料	订货号	型号
	高合金不锈钢	钢, 镀锌	NBR	544394	CPE10-H5-SET

CPE10, 阀组, 用于两位五通和三位五通阀, 固定支架			
	支架材料	订货号	型号
	高合金不锈钢	547045	CPE10-H5-50

CPE10, 阀组, 用于两位五通和三位五通阀, 螺丝			
	螺钉材料	订货号	型号
	钢, 镀锌	547048	M3X40-8.8-VS-100

CPE10, 阀组, 用于两位五通和三位五通阀, 密封件			
	密封件材料	订货号	型号
	NBR	547051	CPV10-VI-P.M7-150

CPE10, 阀组, 用于两位三通阀, 盖板, 用于空阀位			
	盖板材料	订货号	型号
	PA	550580	CPE10-RP3


CPE10, 阀组, 用于两位三通阀, 支架组件					
	支架材料	螺钉材料	密封件材料	订货号	型号
	高合金不锈钢	钢, 镀锌	NBR	550577	CPE10-H3-SET


附件

CPE10, 阀组, 用于两位三通阀, 固定支架			
	支架材料	订货号	型号
	高合金不锈钢	551490	CPE10-H3-50

CPE10, 阀组, 用于两位三通阀, 螺丝			
	螺钉材料	订货号	型号
	钢, 镀锌	547048	M3X40-8.8-VS-100

CPE10, 阀组, 用于两位三通阀, 密封件			
	密封件材料	订货号	型号
	NBR	547051	CPV10-VI-P.M7-150

CPE14, 阀组, 用于两位五通和三位五通阀, 盖板, 用于空阀位			
	盖板材料	订货号	型号
	PA	544480	CPE14-RP


CPE14, 阀组, 用于两位五通和三位五通阀, 支架组件					
	支架材料	螺钉材料	密封件材料	订货号	型号
	高合金不锈钢	钢, 镀锌	NBR	544395	CPE14-H5-SET


CPE14, 阀组, 用于两位五通和三位五通阀, 固定支架			
	支架材料	订货号	型号
	高合金不锈钢	547046	CPE14-H5-50

CPE14, 阀组, 用于两位五通和三位五通阀, 螺丝			
	螺钉材料	订货号	型号
	钢, 镀锌	547049	M3X45-8.8-VS-100

附件

CPE14, 阀组, 用于两位五通和三位五通阀, 密封件			
	密封件材料	订货号	型号
	NBR	547052	CPV14-VI-P.1/8-150

CPE14, 阀组, 用于两位三通阀, 盖板, 用于空阀位			
	盖板材料	订货号	型号
	PA	550582	CPE18-RP3
		550581	CPE14-RP3

CPE14, 阀组, 用于两位三通阀, 支架组件					
	支架材料	螺钉材料	密封件材料	订货号	型号
	高合金不锈钢	钢, 镀锌	NBR	550579	CPE18-H3-SET
				550578	CPE14-H3-SET

CPE14, 阀组, 用于两位三通阀, 固定支架			
	支架材料	订货号	型号
	高合金不锈钢	551492	CPE18-H3-50
		551491	CPE14-H3-50

CPE14, 阀组, 用于两位三通阀, 螺丝			
	螺钉材料	订货号	型号
	钢, 镀锌	547049	M3X45-8.8-VS-100
		547050	M4X65-8.8-VS-100


CPE14, 阀组, 用于两位三通阀, 密封件			
	密封件材料	订货号	型号
	NBR	547053	CPV18-VI-P.1/4-150
		547052	CPV14-VI-P.1/8-150

CPE10 和 CPE14, 连接电缆, 插座插头型式 ZC, 开放式, 2 芯						
	电气接口 2, 连接系统	电气接口 2, 接口/线芯数	电缆护套材料	电缆长度	订货号	型号
	开放式	2	TPE-U(PUR)	2.5 m	8047679	NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1
				5 m	8047680	NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1
				10 m	8047678	NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1

附件


CPE10 和 CPE14, 连接电缆, 插座插头型式 ZC, 插头 M8x1, 3 针						
	电气接口 2, 连接系统	电气接口 2, 接口/线芯数	电缆护套材料	电缆长度	订货号	型号
	M8x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-104	3	TPE-U(PUR)	0.5 m	8047683	NEBV-Z4WA2L-R-E-0.5-N-M8G3-S1
				2.5 m	8047684	NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1

CPE10 和 CPE14, 分气块 2 至 1						
	电气接口 1, 连接系统	电气接口 1, 连接类型	电气接口 2, 连接系统	电气接口 2, 接口类型	订货号	型号
	M12x1, A 编码, 符合 EN 61076-2-101 标准	插头	插头样式 ZC, 公制螺钉	2 个插座	8035787	NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-2.5R


CPE10 和 CPE14, 模块化系统适用于任意 2 配 1 的分配器。					连接 
	电缆长度 1	订货号	型号		
	0.3 ... 30 m	8032867	NEDY-		

CPE10 和 CPE14, 连接件				
	电气接口	信号状态显示器	订货号	型号
	3 针 / 2 针, M8 / -, 插头/插座	发光二极管	571686	VAVE-C8-1R8
	4 针 / 2 针, M8 / -, 插头/插座		573194	VAVE-C8-1R1

CPE10 和 CPE14, 连接电缆, 插座 M8x1						
	电气接口 2, 接口/线芯数	电气接口 1, 电缆出口	电气接口 1, 接口/线芯数	电缆长度	订货号	型号
	3	直列式	3	2.5 m	8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
					8078286	NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3
				5 m	8078287	NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3
					8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3
		10 m		8078288	NEBA-M8G3-U-10-N-M8G3	
		直角式		2.5 m	8078230	NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3
	5 m		8078231	NEBA-M8W3-U-5-N-LE3		
	4	直列式	4	2.5 m	8078227	NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4
				5 m	8078228	NEBA-M8G4-U-5-N-LE4
		直角式		2.5 m	8078233	NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4
5 m				8078234	NEBA-M8W4-U-5-N-LE4	

CPE18, 阀组, 用于两位五通和三位五通阀, 盖板, 用于空阀位			
	盖板材料	订货号	型号
	PA	544481	CPE18-RP

附件


CPE18, 阀组, 用于两位五通和三位五通阀, 支架组件					
	支架材料	螺钉材料	密封件材料	订货号	型号
	高合金不锈钢	钢, 镀锌	NBR	544396	CPE18-H5-SET

CPE18, 阀组, 用于两位五通和三位五通阀, 固定支架				订货号	型号
	支架材料			订货号	型号
	高合金不锈钢			547047	CPE18-H5-50

CPE18, 阀组, 用于两位五通和三位五通阀, 螺丝				订货号	型号
	螺钉材料			订货号	型号
	钢, 镀锌			547050	M4X65-8.8-VS-100

CPE18, 阀组, 用于两位五通和三位五通阀, 密封件				订货号	型号
	密封件材料			订货号	型号
	NBR			547053	CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18, 阀组, 用于两位三通阀, 盖板, 用于空阀位				订货号	型号
	盖板材料			订货号	型号
	PA			550582	CPE18-RP3

CPE18, 阀组, 用于两位三通阀, 支架组件					
	支架材料	螺钉材料	密封件材料	订货号	型号
	高合金不锈钢	钢, 镀锌	NBR	550579	CPE18-H3-SET

CPE18, 阀组, 用于两位三通阀, 固定支架				订货号	型号
	支架材料			订货号	型号
	高合金不锈钢			551492	CPE18-H3-50

附件

CPE18, 阀组, 用于两位三通阀, 螺丝					
	螺钉材料	订货号	型号		
	钢, 镀锌	547050	M4X65-8.8-VS-100		

CPE18, 阀组, 用于两位三通阀, 密封件					
	密封件材料	订货号	型号		
	NBR	547053	CPV18-VI-P.1/4-150		

CPE18 和 CPE24, 带电缆插座, C 型插座, 符合 EN 175301-803, 电缆护套 PVC						
	电缆护套材料	信号状态显示器	标称工作电压 DC	电缆长度	订货号	型号
	PVC	黄色 LED 指示灯	24 V	2.5 m	151690	KMEB-1-230AC-2.5
				5 m	151691	KMEB-1-230AC-5
				2.5 m	151688	KMEB-1-24-2.5-LED
				5 m	151689	KMEB-1-24-5-LED
				10 m	193457	KMEB-1-24-10-LED

CPE18 和 CPE24, 带电缆插座, C 型插座, 符合 EN 175301-803, 电缆护套 PUR						
	电缆护套材料	信号状态显示器	标称工作电压 DC	电缆长度	订货号	型号
	TPE-U(PUR)		24 V	2.5 m	174846	KMEB-2-230-2,5
				5 m	174847	KMEB-2-230-5
				2.5 m	174844	KMEB-2-24-2,5-LED
				5 m	174845	KMEB-2-24-5-LED

CPE18 和 CPE24, 插入式插座					
	电气接口	电气接口 2	工作电压范围 DC	订货号	型号
	3 针, 插座, 直角式插座, 型式 C, 符合 DIN EN 175301-803, 符合 DIN EN 61984, 四边形结构形式 M5EB, 四边形结构形式 MSN2	螺丝接线夹	0 ... 300 V	539712	MSSD-EB-M12
				151687	MSSD-EB

CPE18 和 CPE24, 发光密封件				
	电气接口	工作电压范围 DC	订货号	型号
	型式 C, 符合 DIN EN 175301-803, 四边形结构形式 M5EB		151718	MEB-LD-230AC
		12 ... 24 V	151717	MEB-LD-12-24DC

通用配件, 堵头, 用于阀组 CPE10				
	气接口, 气口 1	包规格	订货号	型号
	外螺纹 G1/4	10	3569	B-1/4
	外螺纹 G3/8		3570	B-3/8

附件

通用配件, 堵头, 用于阀组 CPE14、CPE18				
	气接口, 气口 1	包规格	订货号	型号
	外螺纹 G3/8	10	3570	B-3/8


通用附件, 用于压力分区的隔离件, 用于阀组 CPE14、CPE18				
	油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性		订货号	型号
	VDMA24364-B1/B2-L		160997	PRSV-1/8

通用附件, 消声器				
	气动接口	包规格	订货号	型号
	M3	20	1231120	AMTE-M-LH-M3
	M5	1	165003	UC-M5
	M7		161418	UC-M7
	G1/8		161419	UC-1/8
	G1/4		165004	UC-1/4


通用附件, 手控装置, 用于 CPE 10 和 CPE14, 带插头型式 ZC				
	安装方式		订货号	型号
	卡入式		157600	AHB-MZB

通用附件, 手控装置, 用于 CPE 18 和 CPE24, 带 C 型插头				
	安装方式		订货号	型号
	卡入式		157601	AHB-MEB

通用附件, 标签夹				
	规格	标签	订货号	型号
	10x6 mm	64	18576	IBS-6X10

通用附件, 带支架的安装组件, 可用于侧面阀安装, 适用于标准气缸 DSBC-32...40, 用于 CPE14				
	产品重量		订货号	型号
	76 g		2568514	DAVM-MW-V1-32-V

附件

通用附件，带支架的安装组件，用于在侧面安装阀，适用于标准气缸 DSBC-50...125，用于 CPE18 和 CPE24			
	产品重量	订货号	型号
	160 g	2612128	DAVM-MW-V1-50-V