


Sensor de proximidad SDBT-BSW

FESTO



Características

Información resumida

Para detectar sin contacto la posición de los vástagos de cilindros neumáticos FESTO, especialmente de los cilindros articulados DWx para AMI, en equipos de soldadura de baja y media frecuencia (50/60 Hz, 1000 Hz), con campos magnéticos constantes y alternos intensos.

Si el SDBT-BSW se utiliza en actuadores diferentes a la serie DWx, podrían producirse conmutaciones múltiples.

El SDBT-BSW-...-ZU-... (ejecución bifilar para 50/60 Hz AC) puede utilizarse en todos los actuadores.

El SDBT-BSW-...-PU/NU-... (versión de 3 hilos para 50/60 Hz AC y 1000 Hz MFDC). En caso necesario, debe comprobarse la posibilidad de uso.



Códigos del producto

001	Serie	
SDBT	Sensor, posición, binario, serie T	
002	Versión del sensor	
B	Montaje en ranura, sujeción detrás	
003	Principio de detección	
S	Sin contacto (solid-state)	
004	Propiedades adicionales	
W	Resistente a los campos magnéticos de los equipos de soldadura	
005	Tensión nominal de funcionamiento	
1	24 V DC	
006	Indicación	
L	LED	

007	Salida de conmutación digital	
NU	Normalmente abierto trifilar, NPN	
PU	Normalmente abierto trifilar, PNP	
ZU	Normalmente abierto bifilar	
008	Propiedades del cable	
W	Resistente a salpicaduras de soldadura	
009	Longitud del cable [m]	
0.3	0,3 m	
5	5 m	
010	Identificación del cable	
N	Sin soporte para placas de identificación	
011	Conexión eléctrica	
LE	Extremo abierto	
M12	Conector M12, con codificación A	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales



- Resistente al aceite
- Resistente al campo de soldadura, AC 50 ... 60 Hz, MFDC 1000 Hz
- Resistente a salpicaduras de soldadura
- Resistente a los rayos ultravioleta

Nota sobre la utilización	https://www.festo.com/Drive-Sensor-Overview
Forma constructiva	Para ranura en T
Basado en la norma	EN 60947-5-2
Certificación	RCM, c UL us - Listed (OL)
Características especiales	Resistente a los rayos ultravioleta, Resistente al aceite, Resistente a los campos magnéticos de los equipos de soldadura, Resistente a salpicaduras de soldadura
Comportamiento de conmutación durante la operación de soldadura	Congelación de la señal de salida
Marcado CE (véase la declaración de conformidad)	Según Directiva de máquinas CEM de la UE, Según la Directiva RoHS de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) ¹⁾	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM, Según la normativa RoHS del Reino Unido
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS

1) Para el ámbito de uso, consulte la Declaración de conformidad: www.festo.com/catalogue/... → Support/Downloads.

En caso de existir limitaciones de utilización de los equipos en zonas residenciales, comerciales e industriales, así como en empresas pequeñas, es posible que deban adoptarse medidas adicionales para reducir la emisión de interferencias.

Señal de entrada/elemento de medición

Principio de medición	Magnetorresistivo
Magnitud de medición	Posición
Temperatura ambiente	-25 ... 85°C

Procesamiento de señales

Máx. velocidad de desplazamiento	1 m/s
----------------------------------	-------

Salida de conmutación

Salida	NPN, PNP, Sin contacto, 2 hilos
Función del elemento de conmutación	Normalmente abierto
Precisión de repetición	0,2 mm
Tiempo de conexión	≤15 ms
Tiempo de desconexión	≤25 ms
Frecuencia de conmutación máx.	25 Hz
Corriente de salida máx.	80 ... 100 mA
Corriente de salida máxima en kits de fijación	80 ... 100 mA
Potencia máx. de conmutación DC	1,9 ... 2,8 W
Potencia de conmutación máxima DC en los kits de fijación	1,9 ... 2,8 W
Caída de tensión	<6 V
Corriente mín. de carga	0 ... 2,4 mA
Corriente residual	<0,7 mA

Hoja de datos

Salida, otros datos

Resistencia a cortocircuitos	Sí
Resistencia a sobrecargas	Sí

Electrónica

Cálculo de tensión de funcionamiento DC	24 V
Margen de tensiones de servicio DC	10 ... 30 V
Protección contra inversión de polaridad	Para todas las conexiones eléctricas

Electromecánica

Salida	NPN, PNP, Sin contacto, 2 hilos
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Cable, Cable con conector
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101, Extremo abierto
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	2 ... 3
Sentido de salida de la conexión	Longitudinal
Propiedades del cable	Resistente a salpicaduras de soldadura
Condiciones de prueba del cable	Resistencia a la flexión alternante: según la norma de Festo, Condiciones de prueba bajo demanda

Mecánica

Salida	NPN, PNP, Sin contacto, 2 hilos
Tipo de fijación	Atornillado, Se puede insertar en la ranura desde arriba
Posición de montaje	Cualquiera
Par de apriete máx.	0,6 Nm
Material del cuerpo	Resina epoxi, Reforzado con PA, Acero inoxidable de alta aleación
Material de las tuercas de unión	—
Material de la cubierta aislante del cable	PVC, irradiado
Material de la cubierta aislante	PVC
Material del cuerpo clavija	TPE-U (PU)
Terminales de cable	Funda terminal de cable
Material de los contactos crimp	Latón niquelado y dorado


Display/manejo

Indicación del estado de conmutación	Diodo emisor de luz amarillo
Indicación de reserva de funcionamiento	Diodo emisor de luz naranja

Recepción/emisión


Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-5 ... 80°C
Grado de protección	IP65, IP68
Circuito protector inductivo	Adaptado a bobinas MZ, MY, ME
Resistencia a la influencia de campos magnéticos	Insensible a campos magnéticos de CA (50...60 Hz) < 160 mT, Insensible a campos magnéticos de CA (50...60 Hz) < 200 mT, Insensible a los campos magnéticos MFDC (1000 Hz) < 200 mT, Diseño resistente a los campos magnéticos permanentes < Bon

Dimensiones



	B1	B2	D1 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5
SDBT-BSW-1L-PU-W-5-N-LE	8,5	3,5	4	14,5	10,5	6	5000	50	34	10	7
SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE											
SDBT-BSW-1L-NU-W-5-N-LE											


Dimensiones



	B1	B2	D1 Ø	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4
SDBT-BSW-1L-PU-W-0,3-N-M12	8,5	3,5	4	M12	15	14,5	10,5	6	300	54,5	34	10
SDBT-BSW-1L-NU-W-0,3-N-M12												

Dimensiones


Dimensiones – Kit de fijación SMBR-8-8/100-S6 Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	B2	D1	H1	L1	L2	L3	Ø1
SMBR-8-8/100-S6	27,4	0,2	M3	22,4	34	10	7,9	2,5

Dimensiones

Dimensiones – Kit de fijación SMBR


[Descargar datos CAD](#) www.festo.com


[1] Sensor de proximidad SME-8-..., SMT-8-...

[2] Ranura de guía para cable del interruptor

	B1	B2	H1	L2	L3
SMBR-8-8	18,9	12,3	17,5	19	7
SMBR-8-10	20,4	13,7	19,9	19	7
SMBR-8-12	22,7	14,3	21,9	19	7
SMBR-8-16	28,2	16,9	25,7	19	8
SMBR-8-20	34,5	20,8	30,4	19	9
SMBR-8-25	36,7	22,7	35,6	19	9
SMBR-8-32	41,7	24,6	42,7	19	9
SMBR-8-40	47,1	26,5	50,7	19	9
SMBR-8-50	56,4	28,6	61,5	19	9
SMBR-8-63	69,4	32	74,5	19	9

Dimensiones




	B1	B2	D1	H1	L1	L2
SMB-8-FENG-32/40	35,1	8,7	M3	15,5	27	17
SMB-8-FENG-50/63	47	12,3	M4	20	27	17
SMB-8-FENG-80/100	64,3	15,7	M5	24,3	27	17

Dimensiones

Dimensiones – Soporte para sensor DASP-M4-...-A


Descargar datos CAD www.festo.com



	B1	D1	H1	L1	±C 1
DASP-M4-125-A	32,5	M5	28	45,4	2,5
DASP-M4-160-A	32,5	M6	44,7	69,4	3
DASP-M4-250-A	32,5	M6	56,3	88	3
DASP-M4-320-A	32,5	M6	56,3	88	3

Dimensiones

Dimensiones – Elemento de posicionamiento SMM Descargar datos CAD www.festo.com




	B1	H1	H2	L1	Ø1
SMM-8	6,3	5,0	4,0	4,0	1,5

Referencias de pedido

Sensor de proximidad					
	Salida	Longitud del cable	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	NPN	0,3 m	23,3 g	2427615	SDBT-BSW-1L-NU-W-0.3-N-M12
		5 m	119,4 g	2427618	SDBT-BSW-1L-NU-W-5-N-LE
	PNP	0,3 m	23,3 g	2476855	SDBT-BSW-1L-PU-W-0.3-N-M12
		5 m	119,4 g	2427616	SDBT-BSW-1L-PU-W-5-N-LE
	Sin contacto, 2 hilos		116,9 g	2427617	SDBT-BSW-1L-ZU-W-5-N-LE

Cuadro general de periféricos

Cuadro general de periféricos




Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1] Cables de conexión NEBA-M...W...	Zócalo acodado	17
[2] Cables de conexión NEBA-M...G...	Zócalo recto	17
[3] Sensor de proximidad SDBT-BSW	Resistente a los campos magnéticos de los equipos de soldadura	sdbt
[4] Actuadores con ranura en T	–	–
[5] Cilindro redondo	P. ej.: DSNU	–
[6] Cilindro normalizado DSBC	–	dsbc
[7] Actuadores con varilla de tracción o de fijación	Por ejemplo: DSBG	–
[8] Soporte para sensor DASP-M4-...	–	16
[9] Kit de fijación SMB-8-FENG	–	16

Cuadro general de periféricos

Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[10] Kit de fijación SMBR	Para cilindros redondos	16
[11] Kit de fijación SMBR-8-8/100-S6	Ejecución termorresistente	16


Accesorios


Kit de fijación SMBR-8-8/100-S6					
	para Ø de émbolo	Material del cuerpo	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	N.º art.	Tipo
	Ø8-Ø100	Aleación de aluminio forjado, Anodizado, Acero inoxidable de alta aleación	4 - riesgo de corrosión muy alto	538937	SMBR-8-8/100-S6

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Kit de fijación SMBR					
	Material del retenedor	Material del perfil	Temperatura ambiente	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	N.º art. Tipo
	POM	Aleación de forja de aluminio	-20 ... 70 °C	2 - riesgo de corrosión moderado	175096 SMBR-8-25
					175092 SMBR-8-10
					175099 SMBR-8-50
					175091 SMBR-8-8
					175098 SMBR-8-40
					175094 SMBR-8-16
					175095 SMBR-8-20
					175100 SMBR-8-63
					175093 SMBR-8-12
					175097 SMBR-8-32

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Kit de fijación SMB-8-FENG					
	Tamaño	Nota sobre el material	Conformidad PWIS	N.º art.	Tipo
	8	Conformidad con la Directiva RoHS	VDMA24364-B2-L	175706	SMB-8-FENG-50/63
				175707	SMB-8-FENG-80/100
				175705	SMB-8-FENG-32/40


Soporte para sensor DASP-M4-...-A					
	Par de apriete	Material del cuerpo	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	N.º art.	Tipo
	0,6 ... 1 Nm	Aleación de aluminio forjado, Anodizado	3 - riesgo de corrosión alto	1451483	DASP-M4-125-A
				3015256	DASP-M4-320-A
				1553813	DASP-M4-160-A
				1456781	DASP-M4-250-A


1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Elemento de posicionamiento SMM					
	Material del cuerpo	Tipo de fijación	Temperatura ambiente	Clase de resistencia a la corrosión CRC ¹⁾	N.º art. Tipo
	Aleación de aluminio forjado, Anodizado	aprisionado con ranura en T, Se puede insertar longitudinalmente en la ranura	-40 ... 120 °C	3 - riesgo de corrosión alto	547941 SMM-8

1) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Accesorios

Cables de conexión, zócalo M12x1, 5 contactos, zócalo recto					
	Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Longitud del cable	N.º art.	Tipo
	5	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101	2,5 m	8078236	NEBA-M12G5-U-2.5-N-LE3
			5 m	8078237	NEBA-M12G5-U-5-N-LE3

Cables de conexión, zócalo M12x1, 5 pines, conector acodado					
	Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Longitud del cable	N.º art.	Tipo
	5	M12x1, codificación A según EN 61076-2-101	2,5 m	8078245	NEBA-M12W5-U-2.5-N-LE3

Elementos de fijación			
	Tipo de fijación	N.º art.	Tipo
	aprisionado con ranura en T	534254	SMBK-8

Placa de identificación			
	Material del rótulo	N.º art.	Tipo
	PC	541598	ASLR-L-423