


Sensor de proximidad SMT-10G

FESTO



Códigos del producto

001	Serie	
SMT	Sensor de proximidad	

002	Tipo de construcción	
10G	Para ranura en C, fijación a lo largo de la ranura	

003	Salida de conmutación	
NS	Normalmente abierto trifilar, NPN	
PS	Normalmente abierto trifilar PNP	

004	Tensión nominal de funcionamiento	
24V	24 V	

005	Propiedades del cable	
E	Apto paracadenas de arrastre/robots	

006	Longitud del cable [m]	
0,3	0,3 m	
2,5	2,5 m	

007	Salida del cable	
Q	Transversal	

008	Conexión eléctrica	
M8D	Cable con conector M8x1, 3 pines, rosca giratoria	
OE	Extremo abierto	

Hoja de datos

Especificaciones técnicas generales

Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104	Extremo abierto
Forma constructiva	Para ranura redonda	
Basado en la norma	EN 60947-5-2	
Certificación	RCM, c UL us - Listed (OL)	
Marcado CE (véase la declaración de conformidad) ¹⁾	Según Directiva de máquinas CEM de la UE, Según la Directiva RoHS de la UE	
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad) ²⁾	Según la normativa del Reino Unido sobre CEM, Según la normativa RoHS del Reino Unido	
Nota sobre la utilización	https://www.festo.com/Drive-Sensor-Overview	
Organismo que expide el certificado	UL E232949	
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	Adecuado para la producción de baterías con valores reducidos de Cu/Zn/Ni (F1a)	
Nota sobre el material	Conformidad con la Directiva RoHS	
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1	
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L	
Clase de resistencia a la corrosión CRC ³⁾	2 - riesgo de corrosión moderado	3 - riesgo de corrosión alto

1) Para el ámbito de uso, consulte la declaración de conformidad: www.festo.com/catalogue/smt → Support/Downloads.

En caso de existir limitaciones de utilización de los equipos en zonas residenciales, comerciales e industriales, así como en empresas pequeñas, es posible que deban adoptarse medidas adicionales para reducir la emisión de interferencias.

2) Para el ámbito de uso, consulte la Declaración de conformidad: www.festo.com/catalogue/smt → Support/Downloads.

En caso de existir limitaciones de utilización de los equipos en zonas residenciales, comerciales e industriales, así como en empresas pequeñas, es posible que deban adoptarse medidas adicionales para reducir la emisión de interferencias.

3) Más información en www.festo.com/x/topic/crc

Señal de entrada/elemento de medición

Magnitud de medición	Posición
Principio de medición	Magnetorresistivo
Temperatura ambiente	-20 ... 70°C
Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-5 ... 70°C

Salida de conmutación

Salida	NPN	PNP
Función del elemento de conmutación	Normalmente abierto	
Caída de tensión	≤2 V	
Circuito protector inductivo	Adaptado a bobinas MZ, MY, ME	
Corriente de salida máx.	100 mA	
Corriente residual	≤0,15 mA	≤0,01 mA
Tiempo de conexión	≤1 ms	
Tiempo de desconexión	≤1 ms	
Frecuencia de conmutación máx.	150 Hz	
Precisión de repetición	0,2 mm	
Potencia máx. de conmutación DC	2,8 W	

Salida, otros datos

Resistencia a cortocircuitos	Sí
Resistencia a sobrecargas	Sí

Hoja de datos

Electrónica

Margen de tensiones de servicio DC	10 ... 30 V
Cálculo de tensión de funcionamiento DC	24 V
Ondulación residual	10%
Protección contra inversión de polaridad	Para todas las conexiones eléctricas

Electromecánica

Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Cable	Cable con conector
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Extremo abierto	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	3	
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación	–	Fijación por tornillo con hexágono SW9 y reborde longitudinal, Orientable
Conexión eléctrica 1, tipo de fijación compatible	–	Compatible con fijación por tornillo, giratorio/no giratorio
Sentido de salida de la conexión	Transversal	
Condiciones de prueba del cable	Resistencia a la flexión alternante: según la norma de Festo, Condiciones de prueba bajo demanda, Resistencia a la torsión: > 300.000 ciclos, $\pm 270^\circ/0,1$ m, Cadena de energía: >5 millones de ciclos, radio de flexión 28 mm	
Longitud del cable	2,5 m	0,3 m
Propiedades del cable	apropiado para cadenas de energía/con aptitud para robot	
Material de la cubierta aislante del cable	TPE-U (PU)	
Color de la cubierta aislante del cable	Gris	
Material de los contactos crimp	–	Latón, dorado
Terminales de cable	Funda terminal de cable	–

Mecánica

Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104	Extremo abierto
Tipo de fijación	aprisionado en ranura redonda, Se puede insertar longitudinalmente en la ranura	
Par de apriete máx.	0,6 Nm	
Posición de montaje	Cualquiera	
Material del cuerpo	Aluminio, Reforzado con PA, Acero inoxidable de alta aleación	
Color del cuerpo	Negro	
Peso del producto	10 g	30 g

Display/manejo

Indicación del estado de conmutación	Diodo emisor de luz amarillo
--------------------------------------	------------------------------


Inmisión/emisión

Temperatura ambiente para tendido de cables móvil	-5 ... 70°C
Grado de protección	IP65, IP68
Idoneidad para la producción de baterías de iones de litio	Adecuado para la producción de baterías con valores reducidos de Cu/Zn/Ni (F1a)
Idoneidad de la sala limpia, medida según ISO 14644-14	Elemento instalado estáticamente, no es posible una evaluación significativa según la norma ISO 14644-1

Dimensiones

Dimensiones – SMT-10G


Descargar datos CAD www.festo.com



[1] 2 diodos emisores de luz

	B1	B2	B3	B4	H1	H2	L7	≡
SMT-10G-PS-...-OE	5,4	5	3,8	3	10	5	2,8	1,5
SMT-10G-PS-...-M8D								
SMT-10G-NS-...-OE								
SMT-10G-NS-...-M8D								

Dimensiones





	D1 ø	D2 ø	D3	L1	L2 ±0,4	L3 ±0,15	L4	L5	L6 ±5
SMT-10G-PS-...-OE	2,9	–	–	2500 + 70	–	25,2	10,8	23	50
SMT-10G-PS-...-M8D		9,6	M8x1	300 + 30	41,1				–
SMT-10G-NS-...-OE		–	–	2500 + 70	–				50
SMT-10G-NS-...-M8D		9,6	M8x1	300 + 30	41,1				–

Dimensiones

Dimensiones – Fijación SMBN-10


Descargar datos CAD www.festo.com



	D1	B1	H1	L1	1.5
SMBN-10	M3	9,3	8,6	19	1,5

Dimensiones

Dimensiones – Elemento de posicionamiento SMM Descargar datos CAD www.festo.com




	B1	D1	H1	H2	L1	⌀1
SMM-10	3,75	3,0	12,23	7,6	4,0	1,5

Referencias de pedido

Referencias de pedido						
	Salida	Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	Longitud del cable	N.º art.	Tipo
	NPN	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104	3	0,3 m	8065029	SMT-10G-NS-24V-E-0,3Q-M8D
		Extremo abierto		2,5 m	8065030	SMT-10G-NS-24V-E-2,5Q-OE
	PNP	M8x1, codificación A según EN 61076-2-104		0,3 m	547863	SMT-10G-PS-24V-E-0,3Q-M8D
		Extremo abierto		2,5 m	547862	SMT-10G-PS-24V-E-2,5Q-OE


Cuadro general de periféricos

Cuadro general de periféricos





Accesorios		→ Link
Tipo/código del pedido	Descripción	
[1] Sensor de proximidad SMT-10G-...-M...	Introducción desde arriba en la ranura, a ras con el perfil del cilindro, con cable y conector	smt-10g
[2] Sensor de proximidad SMT-10G-...-OE	Introducción desde arriba en la ranura, a ras con el perfil del cilindro, con cable	smt-10g
[3] Cable de conexión NEBA-M8	Zócalo recto	11
[4] Cable de conexión NEBA-M8	Zócalo acodado	11
[5] Actuadores con ranura redonda	–	–
[6] Kit de fijación SMBN-10	Para la fijación de los sensores de proximidad en actuadores con ranura en T	11
[7] Actuadores con ranura en T	–	–
[8] Cilindro redondo	–	–
[9] Actuador giratorio DSM	–	dsm
[10] Kit de fijación WSM-...-SME-10	Kit de fijación para el montaje de sensores de proximidad en el actuador giratorio DSM	11

Accesorios

Kit de fijación SMBN-10				
	Tamaño	N.º art.	Tipo	
	10	537809	SMBN-10	

Elemento de posicionamiento SMM				
	Nota sobre el material	N.º art.	Tipo	
	Conformidad con la Directiva RoHS	547942	SMM-10	

Cable de conexión M8x1, zócalo recto					
	Estructura de cable	Longitud del cable	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	3 x 0,25 mm²	2,5 m	50 g	8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
		5 m	96 g	8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3


Cable de conexión M8x1, zócalo acodado					
	Estructura de cable	Longitud del cable	Peso del producto	N.º art.	Tipo
	3 x 0,25 mm²	2,5 m	50 g	8078230	NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3
		5 m	96 g	8078231	NEBA-M8W3-U-5-N-LE3

Kit de fijación para actuador giratorio DSM				
	Tamaño	N.º art.	Tipo	
	6	173205	WSM-6-SME-10	
	8	173206	WSM-8-SME-10	
	10	173207	WSM-10-SME-10	

Componente de montaje SMBK-10				
	Forma constructiva	Tipo de fijación	N.º art.	Tipo
	Para ranura redonda	aprisionado en ranura redonda	534255	SMBK-10

Placas de identificación				
	Tamaños	N.º art.	Tipo	
	4x23 mm	541598	ASLR-L-423	

Accesorios

Soporte para placas identificadoras						
	Longitud	Anchura	Altura	Tamaño del depósito	N.º art.	Tipo
	23 mm	5,4 mm	10,1 mm	100	8078305	NEAU-LH-1