


Elektromagnetický ventil CPE

FESTO



Vlastnosti

Na jeden pohľad

Parameter:

- Konštrukčná šírka 10, 14, 18 und 24 mm
- Prietok 180 ... 3200 l/min
- Poznámka: Ak sú obe cievky elektromagnetického ventilu 5/3 pod napätím súčasne, zostáva ventil vo svojej predošlej spínacej polohe. Keď nie sú obe cievky elektromagnetického ventilu pod napätím, ventil zaujme stredovú polohu silou pružiny.


Výhody:

- Veľkosti optimalizované na výkon: Elektromagnetické ventily CPE, Compact Performance, sa vyznačujú minimálnou celkovou šírkou a nízkou spotrebou elektrickej energie pri najvyšších prietokoch.
- Montáž ventilu priamo na mieste: na valec; na pohyblivé časti systému; variabilné upevnenie prostredníctvom samostatnej montáže
- Krátke hadice s najmenším objemom vzduchu: krátke spínacie časy; najkratšie reakčné časy
- Optimalizácia zariadení: kratšie strojové cykly, väčšie množstvá, nižšia spotreba energie
- Pohodlné pomocné ručné ovládanie
- CPE10, CPE14 a CPE18: Jednoduchá tvorba batérií pomocou pripojovacích blokov s pevným rastrom zo stabilného hliníka s 2 až 10 ventilovými pozíciami, alebo pomocou modulárnych pripojovacích blokov z robustného plastu.
- Do spojovacích vedení NEBV pre veľkosti CPE10 a CPE14 je integrovaná redukcia prúdu. To znamená, že všetky ventily CPE majú spínací čas 100 %.


Funkcia ventilu

Poznámka: Elektromagnetický ventil 5/3 zostáva v predtým zaujatej spínacej polohe, keď sú obe cievky elektromagnetického ventilu pod napätím súčasne. Keď nie sú obe cievky elektromagnetického ventilu pod napätím, ventil zaujme stredovú polohu silou pružiny.

[3GL] 3/2-cestný ventil, v kľudovej polohe zatvorený




[5L] 5/2-cestný ventil, monostabilný




Kľudová poloha zatvorená

[5J] 5/2-cestný ventil, bistabilný



[5/3G] 5/3 cestný ventil, v stredovej polohe zatvorený



Kľudová poloha zatvorená

Legenda k typovému označeniu

001	Rad	
CPE	Elektromagnetický ventil, Compact Performance	

002	Konštrukčná šírka	
10	10 mm	
14	14 mm	
18	18 mm	
24	24 mm	

003	Menovité prevádzkové napätie	
	Bez	
M1	24 V DC	
M2	110 V AC	
M3	230 V AC	

004	Elektrický prípoj	
BH	Prípojovací obrazec ZC	
CH	Zástrčka M8x1	
H	Prípojovací obrazec ZC	
P1	Pre pilotné ventily s rozhraním CNOMO Veľkosť 15 mm až ISO 15218	

005	Funkcia ventilu	
5L	5/2-cestný ventil, monostabilný	
5J	5/2-cestný ventil, bistabilný	
3GL	3/2-cestný ventil, v kľudovej polohe zatvorený	
3OL	3/2-cestný ventil, v kľudovej polohe otvorený	
5/3G	5/3-cestný ventil, v stredovej polohe zatvorený	
5/3E	5/3-cestný ventil, v stredovej polohe odvetraný	
5/3B	5/3-cestný ventil, v stredovej polohe pod tlakom	

006	Prírod riadiaceho vzduchu	
	Interný	
S	Externý	

007	Pneumatický prípoj	
M5	M5	
M7	M7	
1/8	G1/8	
1/4	G1/4	
3/8	G3/8	
QS-4	Nástrčný prípoj 4 mm	
QS-6	Nástrčný prípoj 6 mm	
QS-8	Nástrčný prípoj 8 mm	
QS-10	Nástrčný prípoj 10 mm	
QS-12	Nástrčný prípoj 12 mm	

008	Generácia	
	Bez	
B	Rad B	

Údajový list

CPE10, všeobecné technické údaje

Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný	3/2 otvorený monostabilný	5/2 bistabilný	5/2 monostabilný	5/3 pod tlakom	5/3 odvetraný	5/3 zatvorený
Spôsob návratu do základnej polohy	pneumatická pružina		–	pneumatická pružina	mechanická pružina		
Konštrukcia	Piestový posúvač						
Princíp tesnenia	mäkký						
Prekrytie	Pozitívne prekrytie						
Spôsob ovládania	elektrický						
Spôsob riadenia	nepriamo riadený						
Napájanie riadiacim vzduchom	externý	externý, interný					
Smer prietoku	nereverzibilné		nereverzibilné, reverzibilný				
Funkcia odvetrávania	–		je možné škrtenie				
Pomocné ručné ovládanie	s príslušenstvom, s aretáciou, tlačidlom						
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom						
Montážna poloha	ľubovoľná						
Pneumatický prípoj 1	M5, M7, QS-4, QS-6						
Pneumatický prípoj 2	M5, M7, QS-4, QS-6						
Pneumatický prípoj 3	M7						
Pneumatický prípoj 4	–		M5, M7, QS-4, QS-6				
Pneumatický prípoj 5	–		M7				
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	M3						
Prípoj riadiaceho vzduchu 14	–		M3				
Menovitá šírka	4 mm						
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	190 ... 400 l/min		180 ... 350 l/min		180 ... 300 l/min	180 ... 250 l/min	180 ... 350 l/min
Čas zapnutia	14 ms	–	16 ms				
Čas vypnutia	14 ms	–	20 ms				
Čas spínania o	–	8 ms	–				
Doba zopnutia	100%, 100% v spojení s obmedzením prídrižavacieho prúdu						
Konštrukčná šírka	10 mm						
Trieda odolnosti proti korózii KBK ¹⁾	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii						

1) Ďalšie informácie www.festo.sk/x/topic/kbk

CPE10, prevádzkové podmienky a podmienky prostredia

Funkcia ventilu	3/2 zatvorený mo- nostabilný	3/2 otvorený mo- nostabilný	5/2 bistabilný	5/2 monostabilný	5/3 pod tlakom	5/3 odvetraný	5/3 zatvorený
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Poznámka o prevádzkovom/ riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)						
Prevádzkový tlak	-0,09 ... 1 MPa						
Prevádzkový tlak	-0,9 ... 10 bar						
Riadiaci tlak	0,25 ... 0,8 MPa			0,3 ... 0,8 MPa			
Riadiaci tlak	2,5 ... 8 bar			3 ... 8 bar			
Teplota okolia	-5 ... 50°C						
Teplota média	-5 ... 50°C						
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)						
Orgán, ktorý vydáva certifikát	UL MH19482						

CPE10, elektrické údaje

Funkcia ventilu	3/2 zatvorený mo- nostabilný	3/2 otvorený mo- nostabilný	5/2 bistabilný	5/2 monostabilný	5/3 pod tlakom	5/3 odvetraný	5/3 zatvorený
Druh krytia	IP65, IP67, so zásuvkou, Podľa IEC 60529						

CPE10, materiály

Materiál telesa	Hliníkový tlakový odlatok
Materiál tesnení	NBR
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS

Údajový list

CPE14, všeobecné technické údaje

Funkcia ventilu	3/2 zatvorený mo- nostabilný	3/2 otvorený mo- nostabilný	5/2 bistabilný	5/2 monostabilný	5/3 pod tlakom	5/3 odvetraný	5/3 zatvorený
Spôsob návratu do základnej polohy	pneumatická pružina	–		pneumatická pružina	mechanická pružina		
Konštrukcia	Piestový posúvač						
Princíp tesnenia	mäkký						
Prekrytie	Pozitívne prekrytie						
Spôsob ovládania	elektrický						
Spôsob riadenia	nepriamo riadený						
Napájanie riadiacim vzduchom	externý, interný						
Smer prietoku	nereverzibilné		nereverzibilné, reverzibilný				
Funkcia odvetrávania	–		je možné škrtenie				
Pomocné ručné ovládanie	s príslušenstvom, s aretáciou, tlačidlom						
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom						
Montážna poloha	ľubovoľná						
Pneumatický prípoj 1	G1/8, QS-6, QS-8						
Pneumatický prípoj 2	G1/8, QS-6, QS-8						
Pneumatický prípoj 3	G1/8						
Pneumatický prípoj 4	–		G1/8, QS-6, QS-8				
Pneumatický prípoj 5	–		G1/8				
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	M3						
Prípoj riadiaceho vzduchu 14	–		M3				
Menovitá šírka	6 mm						
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	510 ... 900 l/min		400 ... 800 l/min		370 ... 750 l/min	370 ... 700 l/min	410 ... 750 l/min
Čas zapnutia	16 ms	–	24 ms		20 ms		
Čas vypnutia	27 ms	–	32 ms		42 ms		
Doba zopnutia	100%, 100% v spojení s obmedzením pridržiavacieho prúdu						
Konštrukčná šírka	14 mm						
Trieda odolnosti proti korózii KBK ¹⁾	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii						

1) Ďalšie informácie www.festo.sk/x/topic/kbk

CPE14, prevádzkové podmienky a podmienky prostredia

Funkcia ventilu	3/2 zatvorený mo- nostabilný	3/2 otvorený mo- nostabilný	5/2 bistabilný	5/2 monostabilný	5/3 pod tlakom	5/3 odvetraný	5/3 zatvorený
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)						
Prevádzkový tlak	-0,09 ... 1 MPa						
Prevádzkový tlak	-0,9 ... 10 bar						
Riadiaci tlak	0,25 ... 0,8 MPa		0,2 ... 0,8 MPa	0,3 ... 0,8 MPa			
Riadiaci tlak	2,5 ... 8 bar		2 ... 8 bar	3 ... 8 bar			
Teplota okolia	-5 ... 50°C						
Teplota média	-5 ... 50°C						
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)						
Orgán, ktorý vydáva certifikát	UL MH19482						

CPE14, elektrické údaje

Funkcia ventilu	3/2 zatvorený mo- nostabilný	3/2 otvorený mo- nostabilný	5/2 bistabilný	5/2 monostabilný	5/3 pod tlakom	5/3 odvetraný	5/3 zatvorený
Druh krytia	IP65, IP67, so zásuvkou, Podľa IEC 60529						

CPE14, materiály

Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok, PA-zosílený
Materiál tesnení	NBR
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS

Údajový list

CPE18, všeobecné technické údaje

Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný	3/2 otvorený monostabilný	5/2 bistabilný	5/2 monostabilný	5/3 pod tlakom	5/3 odvetraný	5/3 zatvorený
Spôsob návratu do základnej polohy	pneumatická pružina		–	pneumatická pružina	mechanická pružina		
Konštrukcia	Piestový posúvač						
Princíp tesnenia	mäkký						
Prekrytie	Pozitívne prekrytie						
Spôsob ovládania	elektrický						
Spôsob riadenia	nepriamo riadený						
Napájanie riadiacim vzduchom	externý, interný						
Smer prietoku	nereverzibilné		nereverzibilné, reverzibilný				
Funkcia odvetrávania	–		je možné škrtenie				
Pomocné ručné ovládanie	s príslušenstvom, s aretáciou, tlačidlom						
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom						
Montážna poloha	ľubovoľná						
Pneumatický prípoj 1	G1/4, QS-8, QS-10						
Pneumatický prípoj 2	G1/4, QS-8, QS-10						
Pneumatický prípoj 3	G1/4						
Pneumatický prípoj 4	–		G1/4, QS-8, QS-10				
Pneumatický prípoj 5	–		G1/4				
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	M5						
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	850 ... 1 300	850 ... 1 700	850 ... 1 500		780 ... 1 300	780 ... 1 200	850 ... 1 450
Prípoj riadiaceho vzduchu 14	–		M5				
Menovitá šírka	8 mm						
Čas zapnutia ¹⁾	28 ms		–	26 ms	20 ms		
Čas vypnutia ²⁾	18 ms		–	20 ms	38 ms		
Čas spínania o ³⁾	–		13 ms	–			
Doba zopnutia	100%						
Konštrukčná šírka	18 mm						
Trieda odolnosti proti korózii KBK ⁴⁾	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii						
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode) ⁵⁾	smernica EÚ k nízkemu napätiu						
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode) ⁶⁾	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá						

1) Čas prepnutia základného ventilu

2) Čas prepnutia základného ventilu

3) Čas prepnutia základného ventilu

4) Ďalšie informácie www.festo.sk/x/topic/kbk

5) platí len pre CPE18-M2H... a CPE18-M3H...

Ďalšie informácie na www.festo.sk/catalogue/... d Podpora/Sfahovanie.

6) platí len pre CPE18-M2H... a CPE18-M3H...

Ďalšie informácie na www.festo.sk/catalogue/... d Podpora/Sfahovanie.

CPE18, prevádzkové podmienky a podmienky prostredia

Č 110, prevádzkové podmienky a podmienky prostredia							
Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný	3/2 otvorený monostabilný	5/2 bistabilný	5/2 monostabilný	5/3 pod tlakom	5/3 odvetraný	5/3 zatvorený
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)						
Prevádzkový tlak	-0,09 ... 1 MPa						
Prevádzkový tlak	-0,9 ... 10 bar						
Riadiaci tlak	0,25 ... 1 MPa		0,2 ... 1 MPa	0,25 ... 1 MPa			
Riadiaci tlak	2,5 ... 10 bar		2 ... 10 bar	2,5 ... 10 bar			
Teplota okolia	-5 ... 50°C						
Teplota média	-5 ... 50°C						
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)						
Orgán, ktorý vydáva certifikát	UL MH19482						

Údajový list

CPE18, elektrické údaje

Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný	3/2 otvorený monostabilný	5/2 bistabilný	5/2 monostabilný	5/3 pod tlakom	5/3 odvetraný	5/3 zatvorený
Druh krytia	IP65, so zásuvkou, Podľa IEC 60529						

CPE18, materiály

Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok, PA-zosilený
Materiál tesnení	NBR
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS

CPE18, rozvádzače ventilu bez pilotného ventilu, materiály

Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál tesnení	NBR
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS

CPE24, všeobecné technické údaje

Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný	3/2 otvorený monostabilný	5/2 bistabilný	5/2 monostabilný	5/3 pod tlakom	5/3 odvetraný	5/3 zatvorený
Spôsob návratu do základnej polohy	pneumatická pružina		–	pneumatická pružina	mechanická pružina		
Konštrukcia	Piestový posúvač						
Princíp tesnenia	mäkký						
Prekrytie	Pozitívne prekrytie						
Spôsob ovládania	elektrický						
Spôsob riadenia	nepriamo riadený						
Napájanie riadiacim vzduchom	externý, interný						
Smer prietoku	nereverzibilné		nereverzibilné, reverzibilný				
Funkcia odvetrávania	–		je možné škrtenie				
Pomocné ručné ovládanie	s príslušenstvom, s aretáciou, tlačidlom						
Spôsob upevnenia	s priechodným otvorom						
Montážna poloha	ľubovoľná						
Pneumatický prípoj 1	G3/8, QS-10, QS-12						
Pneumatický prípoj 2	G3/8, QS-10, QS-12						
Pneumatický prípoj 3	G3/8						
Pneumatický prípoj 4	–		G3/8, QS-10, QS-12				
Pneumatický prípoj 5	–		G3/8				
Prípoj riadiaceho vzduchu 12	M5						
Prípoj riadiaceho vzduchu 14	–		M5				
Menovitá šírka	11 mm						
Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	1 250 ... 2 500 l/min	1 250 ... 3 000 l/min	1 250 ... 3 200 l/min	1 250 ... 2 900 l/min	1 250 ... 2 600 l/min	1 250 ... 2 650 l/min	1 250 ... 3 000 l/min
Čas zapnutia	50 ms		–	40 ms	25 ms		
Čas vypnutia	33 ms		–	50 ms	55 ms		
Čas spínania o	–		25 ms	–			
Doba zopnutia	100%						
Konštrukčná šírka	24 mm						
Trieda odolnosti proti korózii KBK ¹⁾	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii						
Značka CE (pozri prehlásenie o zhode) ²⁾	smernica EÚ k nízkemu napätiu						
Značka UKCA (pozri prehlásenie o zhode) ³⁾	podľa predpisov UK pre elektrické prevádzkové médiá						

1) Ďalšie informácie www.festo.sk/x/topic/kbk

2) platí len pre CPE24-M2H-... a CPE24-M3H-...

Ďalšie informácie na www.festo.sk/catalogue/... d Podpora/Sťahovanie.

3) platí len pre CPE24-M2H-... a CPE24-M3H-...

Ďalšie informácie na www.festo.sk/catalogue/... d Podpora/Sťahovanie.

Údajový list

CPE24, elektrické údaje

Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný	3/2 otvorený monostabilný	5/2 bistabilný	5/2 monostabilný	5/3 pod tlakom	5/3 odvetraný	5/3 zatvorený
Druh krytia	IP65, so zásuvkou, Podľa IEC 60529						

CPE24, prevádzkové podmienky a podmienky prostredia

Funkcia ventilu	3/2 zatvorený monostabilný	3/2 otvorený monostabilný	5/2 bistabilný	5/2 monostabilný	5/3 pod tlakom	5/3 odvetraný	5/3 zatvorený
Prevádzkové médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Riadiace médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:4:4]						
Poznámka o prevádzkovom/riadiacom médiu	Prevádzka s mazaním možná (potrebná pri ďalšej prevádzke)						
Prevádzkový tlak	-0,09 ... 1 MPa						
Prevádzkový tlak	-0,9 ... 10 bar						
Riadiaci tlak	0,25 ... 1 MPa		0,2 ... 1 MPa	0,25 ... 1 MPa			
Riadiaci tlak	2,5 ... 10 bar		2 ... 10 bar	2,5 ... 10 bar			
Teplota okolia	-5 ... 50°C						
Teplota média	-5 ... 50°C						
Povolenie	c UL us - Recognized (OL)						
Orgán, ktorý vydáva certifikát	UL MH19482						

CPE24, materiály


Materiál telesa	Hliníkový tlakový odliatok
Materiál tesnení	NBR
Pokyny k materiálu	V zhode s RoHS

Rozměry

Rozměry – CPE10, 3/2-cestný ventil

Stiahnuť CAD modely www.festo.com




CPE10-...-M7



CPE10-...-M5

CPE10-...-QS-4

CPE10-...-QS-6



- [1] Pomocné ručné ovládanie, stlačením sa resetuje
 [2] Nožové kontakty, prípojovací obrazec ZC
 [3] Miesto pre označovací štítok
 [4] Prípoj 10/12 pre externý riadiaci vzduch
 [5] Redukcia M7 na M5
 [6] QS-nástrčná závitová spojka


	B1	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
CPE10-M1BH-3...	10	1,5	2,3	M7	M3	3,5	M5	4	6	3	35	26	4	51	62,2	61,7	66,2	63,7
	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13								
CPE10-M1BH-3...	57	40,8	28,5	16,5	23	10	28,5	16,5	4,2	16,3								

Rozměry


Rozměry – CPE10, 5/2-cestný ventil, monostabilní

Stiahnuť CAD modely www.festo.com


CPE10-...-M7




CPE10-...-M5



CPE10-...-QS-4



CPE10-...-QS-6



- [1] Pomocné ručné ovládanie, stlačením sa resetuje
- [2] Nožové kontakty, pripojovací obrazec ZC
- [3] Miesto pre označovací štítok
- [4] Prípoj 10/12 pre externý riadiaci vzduch
- [5] Redukcia M7 na M5
- [6] QS-nástrčná závitová spojka




	B1	B3	B4	B5	D1	D2	D3 ø	D4	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
CPE10-M1BH-5L...	10	1,5	1,5	2,3	M7	M3	3,5	M5	4	6	3	35	26	4	51	62,2	61,7	66,2	63,7
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14					
CPE10-M1BH-5L...	86,8	70,6	46	16,5	13	23	10	36	28,5	16,5	13	4,2	16,3	39,8					

Rozměry


Rozměry – CPE10, 5/2-impulzný ventil a 5/3-cestný ventil

 Stiahnuť CAD modely www.festo.com


CPE10-...-M7




CPE10-...-M5



CPE10-...-QS-4



CPE10-...-QS-6



- [1] Pomocné ručné ovládanie, stlačením sa resetuje
- [2] Nožové kontakty, pripojovací obrazec ZC
- [3] Miesto pre označovací štítok
- [4] Prípoj 10/12 pre externý riadiaci vzduch
- [5] Redukcia M7 na M5
- [6] QS-nástrčná závitová spojka

	B1	B3	B5	D1	D2	D3 Ø	D4	D5 Ø	D6 Ø	D7 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8
CPE-10-...-5J	10	1,5	2,3	M7	M3	3,5	M5	4	6	3	35	26	4	51	62,2	61,7	66,2	63,7
CPE-10-...-5/3																		

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
CPE-10-...-5J	103	70,6	46	16,5	13	23	10	36	28,5	16,5	13	4,2	16,3	39,8
CPE-10-...-5/3	115,6	83,2												

Rozměry


Rozměry – CPE10, elektromagnetické ventily s kruhovou zástrčkou M8x1

Stiahnuť CAD modely www.festo.com

CPE 10-M1CH-3...

CPE 10-M1CH-5L...

CPE 10-M1CH-5J...



[1] Pomocné ručné ovládanie, stlačením sa resetuje

[2] Zástrčka M8x1

[3] Miesto pre označovací štítok

[4] Prípoj 10/12 pre externý riadiaci vzduch


	B1	B3	B4	B5	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3
CPE-10-M1CH-3...	10	1,5	2,3	–	M7	M3	3,5	35	26	4
CPE-10-M1CH-5L...			1,5	2,3						
CPE-10-M1CH-5J...			–							

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14	L15
CPE-10-M1CH-3...	57	40,8	28,5	16,5	–	23	10	–	28,5	16,5	–	6,2	16,3	9,2	–
CPE-10-M1CH-5L...	86,8	70,6	46		13			36			13			39,82	9,2
CPE-10-M1CH-5J...	103														

Rozměry

Rozměry – CPE10, připojovací blok, batéria s pevným rozměrem rastra 5/2 a 5/3

Stiahnuť CAD modely www.festo.com




	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPE10-PRS...	103	79	35	67,5	26	G1/4	5,3	72	69,5	44,8	34	23,5	11

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
CPE10-PRS...	28 + (n-1) x 16	L1 - 11 ± 0,1	5,5	14	16	13,4	(n-1) x 16

Rozmery

Rozmery – CPE10, pripojovací blok, batéria s pevným rozmerom rastra 3/2

Stiahnuť CAD modely www.festo.com




- [1] Pripojovací blok
- [2] Držiak
- [3] Krycia doska
- [4] Ventily

	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	D3 Ø	H1	H2	H3	H4	H6
CPE10-3/2-PRS...	57	47	26	13	G1/4	5,3	9,5	66,5	63,5	39,3	28,5	13,5

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	T1
CPE10-3/2-PRS...	40 + (n-1) x 16	28 + (n-1) x 16	6	20	16	13,4	(n-1) x 16	5,3

Rozměry

Rozměry – CPE10, modulární batéiový blok

Stiahnuť CAD modely www.festo.com

- [1] Pripojovací blok CPE...-PRSG...-2 pre 2 ventily
 [2] Pripojovací blok CPE...-PRSG...-3 pre 3 ventily
 [3] Rozšiřovací blok CPE...-PRSE...-2 pre 2 ventily
 [4] Koncový blok CPE...-PRS-EP
 [5] Krycia doska CPE...-PRSB
 [6] H lišta podľa EN 50002 na upevnenie
 [7] Upínacia skrutka pre H-lištu
 [8] Miesto pre označovacie štítky IBS 6 x 10
 [9] Spojovací diel

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4
CPE10	93,5	87	37	73	71	60	7	G1/4	3,3	~72	~40	~34	37

	L1 ¹⁾			L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CPE10	24+(n×12)+11,4			24	24	36	11,4	9,6	–	3,2	24


1) n = počet ventilových pozícií

Rozměry


Rozměry – CPE14, 3/2-cestný ventil

Stiahnuť CAD modely www.festo.com




CPE14-...-1/8



CPE14-...-QS-6



CPE14-...-QS-8



- [1] Pomocné ručné ovládanie
- [2] Nožové kontakty, prípojovací obrazec ZC
- [3] Miesto pre označovací štítok
- [4] Prípoj 10/12 pre napájanie riadiaceho vzduchu
- [5] QS-nástrčná závitová spojka

	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-M1BH-3...	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4




	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13
CPE14-M1BH-3...	67	50,5	35	18,3	27	9,5	32	18	5	20

Rozměry


Rozměry – CPE14, 5/2-cestný ventil, monostabilní

 Stiahnuť CAD modely www.festo.com


CPE14-...-1/8



CPE14-...-QS-6



CPE14-...-QS-8



- [1] Pomocné ručné ovládanie
- [2] Nožové kontakty, pripojovací obrazec ZC
- [3] Miesto pre označovací štítok
- [4] Prípoj 12/14 pre externé napájanie riadiaceho vzduchu
- [5] QS-nástrčná závitová spojka


	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-M1BH-5L...	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13				
CPE14-M1BH-5L...	101,5	85	54	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20				

Rozměry


Rozměry – CPE14, 5/2-cestný ventil, bistabilný

Stiahnuť CAD modely www.festo.com


CPE 14 - ... - 5 J - 1/8



CPE 14 - ... - QS - 6



CPE 14 - ... - QS - 8



- [1] Pomocné ručné ovládanie
- [2] Nožové kontakty, pripojovací obrazec ZC
- [3] Miesto pre označovací štítok
- [4] Prípoj 12/14 pre externé napájanie riadiaceho vzduchu
- [5] QS-nástrčná závitová spojka

	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-...-5J-1/8	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE14-...-5J-1/8	118	85	54	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20

Rozměry


Rozměry – CPE14, 5/3-cestný ventil

 Stiahnuť CAD modely www.festo.com


CPE14-...-1/8



CPE14-...-QS-6



CPE14-...-QS-8



- [1] Pomocné ručné ovládanie
- [2] Nožové kontakty, pripojovací obrazec ZC
- [3] Miesto pre označovací štítok
- [4] Prípoj 12/14 pre externé napájanie riadiaceho vzduchu
- [5] QS-nástrčná závitová spojka




	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE14-M1BH...-5]	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	6	8	3	40,3	26	7	75,3	70,9	86,3	76,4
CPE14-M1BH...-5/3																	

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE14-M1BH...-5]	118	85	46	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20
CPE14-M1BH...-5/3	134	101											

Rozmery

Rozmery – CPE14, elektromagnetické ventily s kruhovou zástrčkou M8x1

Stiahnuť CAD modely www.festo.com



- [1] Pomocné ručné ovládanie
- [2] Zástrčka M8x1
- [3] Miesto pre označovací štítok
- [4] Prípoj 12/14 pre externé napájanie riadiaceho vzduchu

	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3
CPE14-M1CH-5J-...-1/8	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	40,4	26	7

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
CPE14-M1CH-5J-...-1/8	118	85	54	18,3	17,5	27	9,5	44,5	32	18,3	17,5	5	20	9,2

Rozmery

Rozmery – CPE14, elektromagnetické ventily s kruhovou zástrčkou M8x1




Stiahnuť CAD modely www.festo.com

CPE 14-M1CH-5L...

CPE 14-M1CH-3-...

CPE 14-M1...H-5 J -...

CPE 14-M1...H-5 / 3-...



- [1] Pomocné ručné ovládanie
- [2] Zástrčka M8x1
- [3] Miesto pre označovací štítok
- [4] Prípoj 12/14 pre externé napájanie riadiaceho vzduchu



Rozměry


	B1	B2	B3	B4	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3
CPE14-M1CH-3...	14	10	3,5	3,5	G1/8	M3	4,4	40,3	26	7
CPE14-M1CH-5L...								40,4		
CPE14-M1CH-5J...								40,3		
CPE14-M1BH-5J								40,3		
CPE14-M1BH-5/3										

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13	L14
CPE14-M1CH-3...	67	50,5	35	18,3	–	27	9,5	–	32	18,3	–	5	20	9,2
CPE14-M1CH-5L...	101,5	85	54		17,5			44,5			17,5			
CPE14-M1CH-5J...	118													
CPE14-M1BH-5J...														
CPE14-M1BH-5/3...														

Rozměry

Rozměry – CPE14, připojovací blok, baterie s pevným rozměrem rástra 5/2 a 5/3

Stáhnout CAD modely www.festo.com



- [1] Rozměr mřížky připojovacího bloku 16 mm
- [2] Držák
- [3] Krycí deska
- [4] Ventily





	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPE14-PRS...	118	90	41	77,5	35	G3/8	6,3	86,7	84,8	54,8	44	32	14

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
CPE14-PRS...	35 + (n-1) x 20	L1 - 13 ± 0,1	6,5	17,5	20	17,4	(n-1) x 20

Rozmery

Rozmery – CPE14, pripojovací blok, batéria s pevným rozmerom rastra 3/2

Stiahnuť CAD modely www.festo.com



- [1] Rozmer mriežky pripojovacieho bloku 20 mm
- [2] Držiak
- [3] Krycia doska
- [4] Ventily


	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	D3 Ø	H1	H2	H3	H4	H6
CPE14-3/2-PRS...	67	51	27	17,5	G3/8	6,3	11	75,2	72,2	43,3	32,5	13,5

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	T1
CPE14-3/2-PRS...	48 + (n-1) x 20	34 + (n-1) x 20	7	24	20	17,4	(n-1) x 20	6,3

Rozměry

Rozměry – CPE14, modulární batéiový blok

Stiahnuť CAD modely www.festo.com



- [1] Pripojovací blok CPE...-PRSG...-2 pre 2 ventily
- [2] Pripojovací blok CPE...-PRSG...-3 pre 3 ventily
- [3] Rozšiřovací blok CPE...-PRSE...-2 pre 2 ventily
- [4] Koncový blok CPE...-PRS-EP
- [5] Krycia doska CPE...-PRSB
- [6] H lišta podľa EN 50002 na upevnenie
- [7] Upínacia skrutka pre H-lištu
- [8] Miesto pre označovacie štítky IBS 6 x 10
- [9] Spojovací diel

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4
CPE14	114,6	105,6	50	93	89	80	3	G3/8	4,3	~84	~48	~40	46,4
	L1 ¹⁾			L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9		
CPE14	32+(n×16)+12,4			32	32	48	12,4	10,1	–	4	32		


1) n = počet ventilových pozícií

Rozměry


Rozměry – CPE18, 3/2-cestný ventil

Stiahnuť CAD modely www.festo.com



CPE18-...-1/4



CPE18-...-QS-8



CPE18-...-QS-10




- [1] Pomocné ručné ovládanie
- [2] Zástrčka, tvar C, podľa EN 175301-803
- [3] Miesto pre označovací štítok
- [4] Prípoj 10/12 pre externé napájanie riadiaceho vzduchu
- [5] QS-nástrčná závitová spojka

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-M1H-3...	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94
	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13						
CPE18-M1H-3...	94	69	50	28	38	18	44	28	5,5	29						

Rozměry

Rozměry – CPE18, 5/2-cestný ventil, monostabilní

 Stiahnuť CAD modely www.festo.com



	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-M1H-5...	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-M1H-5...	138	113	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	44	27,5	20	5,5	29

Rozmery

Rozmery – CPE18, 5/2-cestný ventil bistabilný, elektromagnetický impulzný ventil

Stiahnuť CAD modely www.festo.com




- [1] Pomocné ručné ovládanie
- [2] Zástrčka, tvar C, podľa EN 175301-803
- [3] Miesto pre označovací štítok
- [4] Prípoj 12/14 pre externé napájanie riadiaceho vzduchu
- [5] QS-nástrčná závitová spojka 8
- [6] QS-nástrčná závitová spojka 10

	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-...-5)-1/4	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-...-5)-1/4	163	113	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	44	27,5	20	5,5	29

Rozměry

Rozměry – CPE18, 5/3-cestný ventil

 Stiahnuť CAD modely www.festo.com



	B1	B2	B3	D1	D2	D3	D4	D5	D6	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE18-...-5J-1/4	18	17,5	3,5	G1/4	M5	4,4	8	10	4	57	45	6	98	90,5	105	94

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-...-5J-1/4	163	113	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	44	27,5	20	5,5	29

Rozmery

Rozmery – CPE18, rozvádzače ventily bez pilotného ventilu, 3/2-cestný ventil

Stiahnuť CAD modely www.festo.com




- [1] Pomocné ručné ovládanie
- [2] Predradený ventil, zástrčka tvaru C podľa EN 175301-803
- [3] Miesto pre označovací štítok
- [4] Prípoj 10/12 pre externé napájanie riadiaceho vzduchu

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L6	L7	L9	L10	L12	L13
CPE18-P1-3	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	73	23,3	50	27,5	37,5	17,5	23	27,5	5,5	10,5

Rozmery

Rozmery – CPE18, rozvádzačie ventily bez pilotného ventilu, 5/2-cestný ventil

Stiahnuť CAD modely www.festo.com


- [1] Pomocné ručné ovládanie
 [2] Predradený ventil, zástrčka tvaru C podľa EN 175301-803
 [3] Miesto pre označovací štítok
 [4] Prípoj 12/14 pre externé napájanie riadiaceho vzduchu

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-P1-5L	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	117	23,3	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	23	27,5	20	5,5	10,5

Rozmery

Rozmery – CPE18, rozvádzačie ventily bez pilotného ventilu, 5/2 impulzný ventil

Stiahnuť CAD modely www.festo.com




- [1] Pomocné ručné ovládanie
- [2] Predradený ventil, zástrčka tvaru C podľa EN 175301-803
- [3] Miesto pre označovací štítok
- [4] Prípoj 12/14 pre externé napájanie riadiaceho vzduchu

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-P1-5J	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	121	23,3	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	23	27,5	20	5,5	10,5

Rozměry

Rozměry – CPE18, rozváděcí ventily bez pilotního ventilu, 5/3-cestný ventil

Stiahnuť CAD modely www.festo.com



- [1] Pomocné ručné ovládanie
- [2] Predradený ventil, zástrčka tvaru C podľa EN 175301-803
- [3] Miesto pre označovací štítok
- [4] Prípoj 12/14 pre externé napájanie riadiaceho vzduchu




	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	H1	H2	H3	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE18-P1-5J	18	15,2	3,5	G1/4	M5	4,4	57	45	6	121	23,3	75	27,5	20	37,5	17,5	57,5	23	27,5	20	5,5	10,5
CPE18-P1-5/3										140												

Rozměry

Rozměry – CPE18, připojovací blok, batéria s pevným rozměrem rastra 5/2 a 5/3

Stiahnuť CAD modely www.festo.com




	B1	B2	B3	B4	B5	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6
CPE18-PRS...	155	102	46	86,5	40	G3/8	8,3	105	101,45	59,8	44	30,5	14

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7
CPE18-PRS...	45 + (n-1) x 26	L1 - 17 ± 0,1	8,5	22,5	26	22,4	(n-1) x 26

Rozměry

Rozměry – CPE18, připojovací blok, batéria s pevným rozmerom rastra 3/2

Stiahnuť CAD modely www.festo.com

- [1] Rozmer mriežky pripojovacieho bloku 26 mm
 [2] Držiak
 [3] Krycia doska
 [4] Ventily


	B1	B2	B3	B5	D1	D2 Ø	D3 Ø	H1	H2	H3	H4	H6
CPE18-3/2-PRS...	90	51	27	200	G3/8	8,3	14	98	94	52,8	37	13,5

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	T1
CPE18-3/2-PRS...	60 + (n-1) x 26	43 + (n-1) x 26	8,5	24	26	22,4	(n-1) x 26	8,3

Rozměry

Rozměry – CPE18, modulární batérový blok

Stiahnuť CAD modely www.festo.com



- [1] Pripojovací blok CPE...-PRSG...-2 pre 2 ventily
- [2] Pripojovací blok CPE...-PRSG...-3 pre 3 ventily
- [3] Rozšiřovací blok CPE...-PRSE...-2 pre 2 ventily
- [4] Koncový blok CPE...-PRS-EP
- [5] Krycia doska CPE...-PRSB
- [6] H lišta podľa EN 50002 na upevnenie
- [7] Upínacia skrutka pre H-lištu
- [8] Miesto pre označovacie štítky IBS 6 x 10
- [9] Spojovací diel

	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	D1	D2 Ø	H1	H2	H3	H4
CPE18	151,6	136,5	59	113	–	100	2,75	G1/2	5,3	~106	~58	~46	51,4

	L1 ¹⁾			L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9
CPE18	40+(nx20)+16,4			40	40	60	16,4	12,6	1	5,2	40


1) n = počet ventilových pozícií

Rozměry


Rozměry – CPE24, 3/2-cestný ventil

Stiahnuť CAD modely www.festo.com


CPE24-...-3/8



CPE24-...-QS-10



CPE24-...-QS-12



- [1] Pomocné ručné ovládanie
- [2] Zástrčka, tvar C, podľa EN 175301-803
- [3] Miesto pre označovací štítok
- [4] Prípoj 10/12 pre externé napájanie riadiaceho vzduchu
- [5] QS-nástrčná závitová spojka

	B1 ±0,1	B2 - 0,5	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1 ±0,25	H2	H3 ±0,1	H4	H5	H6	H7
CPE24-M1H-3...	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102


	L1	L2	L3 ±0,2	L4 ±0,12	L6 ±0,15	L7 ±0,12	L9	L10	L12 ±0,12	L13
CPE124-M1H-3...	110	85	65	35	50	20	45	35	10	32

Rozměry


Rozměry – CPE24, 5/2-cestný ventil, monostabilní

Stiahnuť CAD modely www.festo.com


CPE24-...-3/8



CPE24-...-QS-10



CPE24-...-QS-12



- [1] Pomocné ručné ovládanie
- [2] Zástrčka, tvar C, podľa EN 175301-803
- [3] Miesto pre označovací štítok
- [4] Prípoj 12/14 pre externé napájanie riadiaceho vzduchu
- [5] QS-nástrčná závitová spojka




	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE24-M1H-5L...	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102
	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13			
CPE24-M1H-5L...	165	140	100	35	30	50	20	80	45	35	30	10	32			

Rozměry


Rozměry – CPE24, 5/2-cestný ventil, bistabilný

 Stiahnuť CAD modely www.festo.com


CPE24-...-5J-3/8



CPE24-...-QS-10



CPE24-...-QS-12



- [1] Pomocné ručné ovládanie
- [2] Zástrčka, tvar C, podľa EN 175301-803
- [3] Miesto pre označovací štítok
- [4] Prípoj 12/14 pre externé napájanie riadiaceho vzduchu
- [5] QS-nástrčná závitová spojka

	B1	B2	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
CPE24-...-5J-3/8	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102


	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12	L13
CPE24-...-5J-3/8	190	140	100	35	30	50	20	80	45	35	30	10	32

Rozmery


Rozmery – CPE24, 5/3-cestný ventil

Stiahnuť CAD modely www.festo.com


CPE24-...-3/8



CPE24-...-QS-10



CPE24-...-QS-12




- [1] Pomocné ručné ovládanie
- [2] Zástrčka, tvar C, podľa EN 175301-803
- [3] Miesto pre označovací štítok
- [4] Prípoj 12/14 pre externé napájanie riadiaceho vzduchu
- [5] QS-nástrčná závitová spojka





	B1 ±0,1	B2 -0,5	B3	D1	D2	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1 ±0,25	H2	H3 ±0,1	H4	H5	H6	H7
CPE24-M1H...-5	24	17,5	6	G3/8	M5	6,5	10	12	6	62	40	11	108	99,5	113	102
CPE24-M1H...-5/3																


	L1	L2	L3 ±0,2	L4 ±0,2	L5	L6	L7 ±0,12	L8 ±0,2	L9	L10 ±0,12	L11	L12 ±0,12	L13
CPE24-M1H...-5J	190	140	100	35	30	50	20	80	45	35	30	10	32
CPE24-M1H...-5/3	213	163											


Typové označenie

CPE10, 3/2-cestný ventil, v kludovej polohe zatvorený, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	M5		190 l/min	196845	CPE10-M1BH-3GL-M5
		M7	40 g	400 l/min	196915	CPE10-M1BH-3GL-M7
		QS-4		190 l/min	196846	CPE10-M1BH-3GL-QS-4
		QS-6		300 l/min	196847	CPE10-M1BH-3GL-QS-6
	4-pin, M8x1	M7	40 g	400 l/min	550233	CPE10-M1CH-3GL-M7


CPE10, 3/2-cestný ventil, v kludovej polohe otvorený, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	M5		190 l/min	196851	CPE10-M1BH-3OL-M5
		M7	40 g	400 l/min	196917	CPE10-M1BH-3OL-M7
		QS-4		190 l/min	196852	CPE10-M1BH-3OL-QS-4
		QS-6		300 l/min	196853	CPE10-M1BH-3OL-QS-6
	4-pin, M8x1	M7	40 g	400 l/min	550235	CPE10-M1CH-3OL-M7


CPE10, 3/2-cestný ventil, v kludovej polohe zatvorený, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	M5		190 l/min	196848	CPE10-M1BH-3GLS-M5
		M7	40 g	400 l/min	196916	CPE10-M1BH-3GLS-M7
		QS-4		190 l/min	196849	CPE10-M1BH-3GLS-QS-4
		QS-6		300 l/min	196850	CPE10-M1BH-3GLS-QS-6
	4-pin, M8x1	M7	40 g	400 l/min	550234	CPE10-M1CH-3GLS-M7


CPE10, 3/2-cestný ventil, v kludovej polohe otvorený, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	M5		190 l/min	196854	CPE10-M1BH-3OLS-M5
		M7	40 g	400 l/min	196918	CPE10-M1BH-3OLS-M7
		QS-4		190 l/min	196855	CPE10-M1BH-3OLS-QS-4
		QS-6		300 l/min	196856	CPE10-M1BH-3OLS-QS-6
	4-pin, M8x1	M7	40 g	400 l/min	550236	CPE10-M1CH-3OLS-M7


CPE10, 5/2-cestný ventil monostabilný, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	M5		180 l/min	196881	CPE10-M1BH-5L-M5
		M7	56 g	350 l/min	196927	CPE10-M1BH-5L-M7
		QS-4		180 l/min	196882	CPE10-M1BH-5L-QS-4
		QS-6		320 l/min	196883	CPE10-M1BH-5L-QS-6
	4-pin, M8x1	M7	56 g	350 l/min	550223	CPE10-M1CH-5L-M7


Typové označenie

CPE10, 5/2-impulzný ventil bistabilný, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	M5		180 l/min	196875	CPE10-M1BH-5J-M5
		M7	68 g	350 l/min	196925	CPE10-M1BH-5J-M7
		QS-4		180 l/min	196876	CPE10-M1BH-5J-QS-4
		QS-6		320 l/min	196877	CPE10-M1BH-5J-QS-6
	4-pin, M8x1	M7	68 g	350 l/min	550225	CPE10-M1CH-5J-M7


CPE10, 5/2-cestný ventil monostabilný, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	M5		180 l/min	196884	CPE10-M1BH-5LS-M5
		M7	56 g	350 l/min	196928	CPE10-M1BH-5LS-M7
		QS-4		180 l/min	196885	CPE10-M1BH-5LS-QS-4
		QS-6		320 l/min	196886	CPE10-M1BH-5LS-QS-6
	4-pin, M8x1	M7	56 g	350 l/min	550224	CPE10-M1CH-5LS-M7


CPE10, 5/2-impulzný ventil bistabilný, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	M5		180 l/min	196878	CPE10-M1BH-5JS-M5
		M7	68 g	350 l/min	196926	CPE10-M1BH-5JS-M7
		QS-4		180 l/min	196879	CPE10-M1BH-5JS-QS-4
		QS-6		320 l/min	196880	CPE10-M1BH-5JS-QS-6
	4-pin, M8x1	M7	68 g	350 l/min	550226	CPE10-M1CH-5JS-M7


CPE10, 5/3-cestný ventil, v kľudovej polohe zatvorený, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	M5		180 l/min	533159	CPE10-M1BH-5/3G-M5-B
		M7	68 g	350 l/min	533141	CPE10-M1BH-5/3G-M7-B
		QS-4		180 l/min	533147	CPE10-M1BH-5/3G-QS4-B
		QS-6		300 l/min	533153	CPE10-M1BH-5/3G-QS6-B
	4-pin, M8x1	M7	68 g	350 l/min	550227	CPE10-M1CH-5/3G-M7


CPE10, 5/3-cestný ventil, v kľudovej polohe odvetraný, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	M5		180 l/min	533161	CPE10-M1BH-5/3E-M5-B
		M7	68 g	250 l/min	533143	CPE10-M1BH-5/3E-M7-B
		QS-4		180 l/min	533149	CPE10-M1BH-5/3E-QS4-B
		QS-6		250 l/min	533155	CPE10-M1BH-5/3E-QS6-B
	4-pin, M8x1	M7	68 g		550229	CPE10-M1CH-5/3E-M7

Typové označenie

CPE10, 5/3-cestný ventil, v kludovej polohe otvorený, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	M5		180 l/min	533163	CPE10-M1BH-5/3B-M5-B
		M7	68 g	300 l/min	533145	CPE10-M1BH-5/3B-M7-B
		QS-4		180 l/min	533151	CPE10-M1BH-5/3B-QS4-B
		QS-6		300 l/min	533157	CPE10-M1BH-5/3B-QS6-B
	4-pin, M8x1	M7	68 g		550231	CPE10-M1CH-5/3B-M7

CPE10, 5/3-cestný ventil, v kludovej polohe zatvorený, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	M5		180 l/min	533160	CPE10-M1BH-5/3GS-M5-B
		M7	68 g	350 l/min	533142	CPE10-M1BH-5/3GS-M7-B
		QS-4		180 l/min	533148	CPE10-M1BH-5/3GS-QS4-B
		QS-6		300 l/min	533154	CPE10-M1BH-5/3GS-QS6-B
	4-pin, M8x1	M7	68 g	350 l/min	550228	CPE10-M1CH-5/3GS-M7

CPE10, 5/3-cestný ventil, v kludovej polohe odvetraný, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	M5		180 l/min	533162	CPE10-M1BH-5/3ES-M5-B
		M7	68 g	250 l/min	533144	CPE10-M1BH-5/3ES-M7-B
		QS-4		180 l/min	533150	CPE10-M1BH-5/3ES-QS4-B
		QS-6		250 l/min	533156	CPE10-M1BH-5/3ES-QS6-B
	4-pin, M8x1	M7	68 g		550230	CPE10-M1CH-5/3ES-M7


CPE10, 5/3-cestný ventil, v kludovej polohe otvorený, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	M5		180 l/min	533164	CPE10-M1BH-5/3BS-M5-B
		M7	68 g	300 l/min	533146	CPE10-M1BH-5/3BS-M7-B
		QS-4		180 l/min	533152	CPE10-M1BH-5/3BS-QS4-B
		QS-6		300 l/min	533158	CPE10-M1BH-5/3BS-QS6-B
	4-pin, M8x1	M7	68 g		550232	CPE10-M1CH-5/3BS-M7

CPE10, pripojovací blok pre 5/2- a 5/3-cestné ventily						
	Max. počet ventilyových pozícií	Trieda odolnosti proti korózii KBK ¹⁾	Max. ťahovací moment pre upevnenie ventílov	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ
	10	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii	1,2 Nm	515 g	543829	CPE10-PRS-1/4-10
	2			131 g	543821	CPE10-PRS-1/4-2
	3			179 g	543822	CPE10-PRS-1/4-3
	4			227 g	543823	CPE10-PRS-1/4-4
	5			275 g	543824	CPE10-PRS-1/4-5
	6			323 g	543825	CPE10-PRS-1/4-6
	7			371 g	543826	CPE10-PRS-1/4-7
	8			419 g	543827	CPE10-PRS-1/4-8


Typové označenie


CPE10, pripojovací blok pre 5/2- a 5/3-cestné ventily						
	Max. počet ventilo- vých pozícií	Trieda odolnosti proti korózii KBK ¹⁾	Max. uťahovací moment pre upevnenie venti- lov	Hmotnosť výro- ku	Č. dielu	Typ
	9	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii	1,2 Nm	467 g	543828	CPE10-PRS-1/4-9

1) Ďalšie informácie www.festo.sk/x/topic/kbk


CPE10, pripojovací blok pre 3/2-cestné ventily						
	Max. počet ventilo- vých pozícií	Trieda odolnosti proti korózii KBK ¹⁾	Max. uťahovací moment pre upevnenie venti- lov	Hmotnosť výro- ku	Č. dielu	Typ
	10	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii	1,2 Nm	420 g	550558	CPE10-3/2-PRS-1/4-10
	2			128 g	550550	CPE10-3/2-PRS-1/4-2
	3			164 g	550551	CPE10-3/2-PRS-1/4-3
	4			201 g	550552	CPE10-3/2-PRS-1/4-4
	5			237 g	550553	CPE10-3/2-PRS-1/4-5
	6			274 g	550554	CPE10-3/2-PRS-1/4-6
	7			310 g	550555	CPE10-3/2-PRS-1/4-7
	8			347 g	550556	CPE10-3/2-PRS-1/4-8
	9			383 g	550557	CPE10-3/2-PRS-1/4-9


1) Ďalšie informácie www.festo.sk/x/topic/kbk


CPE14, 3/2-cestný ventil, v kľudovej polohe zatvorený, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prí- poj 1	Hmotnosť výro- ku	Štandardný me- novitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	G1/8	60 g	900 l/min	196929	CPE14-M1BH-3GL-1/8
		QS-6		510 l/min	196887	CPE14-M1BH-3GL-QS-6
		QS-8		810 l/min	196888	CPE14-M1BH-3GL-QS-8
	4-pin, M8x1	G1/8	60 g	900 l/min	550247	CPE14-M1CH-3GL-1/8


CPE14, 3/2-cestný ventil, v kľudovej polohe otvorený, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prí- poj 1	Hmotnosť výro- ku	Štandardný me- novitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	G1/8	60 g	900 l/min	196931	CPE14-M1BH-3OL-1/8
		QS-6		510 l/min	196891	CPE14-M1BH-3OL-QS-6
		QS-8		810 l/min	196892	CPE14-M1BH-3OL-QS-8
	4-pin, M8x1	G1/8	60 g	900 l/min	550249	CPE14-M1CH-3OL-1/8


Typové označenie

CPE14, 3/2-cestný ventil, v kludovej polohe zatvorený, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	G1/8	60 g	900 l/min	196930	CPE14-M1BH-3GLS-1/8
		QS-6		510 l/min	196889	CPE14-M1BH-3GLS-QS-6
		QS-8		810 l/min	196890	CPE14-M1BH-3GLS-QS-8
	4-pin, M8x1	G1/8	60 g	900 l/min	550248	CPE14-M1CH-3GLS-1/8

CPE14, 3/2-cestný ventil, v kludovej polohe otvorený, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	G1/8	60 g	900 l/min	196932	CPE14-M1BH-3OLS-1/8
		QS-6		510 l/min	196893	CPE14-M1BH-3OLS-QS-6
		QS-8		810 l/min	196894	CPE14-M1BH-3OLS-QS-8
	4-pin, M8x1	G1/8	60 g	900 l/min	550250	CPE14-M1CH-3OLS-1/8

CPE14, 5/2-cestný ventil monostabilný, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	G1/8	95 g	800 l/min	196941	CPE14-M1BH-5L-1/8
		QS-6		400 l/min	196911	CPE14-M1BH-5L-QS-6
		QS-8		680 l/min	196912	CPE14-M1BH-5L-QS-8
	4-pin, M8x1	G1/8	95 g	800 l/min	550237	CPE14-M1CH-5L-1/8

CPE14, 5/2-impulzný ventil bistabilný, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	G1/8	115 g	800 l/min	196939	CPE14-M1BH-5J-1/8
		QS-6		400 l/min	196907	CPE14-M1BH-5J-QS-6
		QS-8		680 l/min	196908	CPE14-M1BH-5J-QS-8
	4-pin, M8x1	G1/8	115 g	800 l/min	550239	CPE14-M1CH-5J-1/8

CPE14, 5/2-cestný ventil monostabilný, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	G1/8	95 g	800 l/min	196942	CPE14-M1BH-5LS-1/8
		QS-6		400 l/min	196913	CPE14-M1BH-5LS-QS-6
		QS-8		680 l/min	196914	CPE14-M1BH-5LS-QS-8
	4-pin, M8x1	G1/8	95 g	800 l/min	550238	CPE14-M1CH-5LS-1/8

Typové označenie

CPE14, 5/2-impulzný ventil bistabilný, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	G1/8	115 g	800 l/min	196940	CPE14-M1BH-5JS-1/8
		QS-6		400 l/min	196909	CPE14-M1BH-5JS-QS-6
		QS-8		680 l/min	196910	CPE14-M1BH-5JS-QS-8
	4-pin, M8x1	G1/8	115 g	800 l/min	550240	CPE14-M1CH-5JS-1/8

CPE14, 5/3-cestný ventil, v kľudovej polohe zatvorený, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	G1/8	120 g	750 l/min	196937	CPE14-M1BH-5/3G-1/8
		QS-6		410 l/min	196903	CPE14-M1BH-5/3G-QS-6
		QS-8		720 l/min	196904	CPE14-M1BH-5/3G-QS-8
	4-pin, M8x1	G1/8	120 g	750 l/min	550241	CPE14-M1CH-5/3G-1/8

CPE14, 5/3-cestný ventil, v kľudovej polohe odvetraný, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	G1/8	120 g	700 l/min	196935	CPE14-M1BH-5/3E-1/8
		QS-6		370 l/min	196899	CPE14-M1BH-5/3E-QS-6
		QS-8		570 l/min	196900	CPE14-M1BH-5/3E-QS-8
	4-pin, M8x1	G1/8	120 g	700 l/min	550243	CPE14-M1CH-5/3E-1/8

CPE14, 5/3-cestný ventil, v kľudovej polohe otvorený, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Napájanie riadiacim vzduchom	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	interný	G1/8	120 g	750 l/min	196933	CPE14-M1BH-5/3B-1/8
		QS-6		370 l/min	550245	CPE14-M1CH-5/3B-1/8
		QS-8		650 l/min	196895	CPE14-M1BH-5/3B-QS-6
		QS-8		650 l/min	196896	CPE14-M1BH-5/3B-QS-8

CPE14, 5/3-cestný ventil, v kľudovej polohe zatvorený, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	G1/8	120 g	750 l/min	196938	CPE14-M1BH-5/3GS-1/8
		QS-6		410 l/min	196905	CPE14-M1BH-5/3GS-QS-6
		QS-8		720 l/min	196906	CPE14-M1BH-5/3GS-QS-8
	4-pin, M8x1	G1/8	120 g	750 l/min	550242	CPE14-M1CH-5/3GS-1/8

Typové označenie

CPE14, 5/3-cestný ventil, v kľudovej polohe odvetraný, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu

	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	G1/8	120 g	700 l/min	196936	CPE14-M1BH-5/3ES-1/8
		QS-6		370 l/min	196901	CPE14-M1BH-5/3ES-QS-6
		QS-8		570 l/min	196902	CPE14-M1BH-5/3ES-QS-8
	4-pin, M8x1	G1/8	120 g	700 l/min	550244	CPE14-M1CH-5/3ES-1/8

CPE14, 5/3-cestný ventil, v kľudovej polohe otvorený, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu

	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	2-pin	G1/8	120 g	750 l/min	196934	CPE14-M1BH-5/3BS-1/8
		QS-6		370 l/min	196897	CPE14-M1BH-5/3BS-QS-6
		QS-8		650 l/min	196898	CPE14-M1BH-5/3BS-QS-8
	4-pin, M8x1	G1/8	120 g	750 l/min	550246	CPE14-M1CH-5/3BS-1/8

CPE14, pripojovací blok pre 5/2- a 5/3-cestné ventily

	Max. počet ventilych pozícií	Trieda odolnosti proti korózii KBK ¹⁾	Max. uťahovací moment pre upevnenie ventilylov	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ
	10	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii	1,2 Nm	930 g	543838	CPE14-PRS-3/8-10
	2			239 g	543830	CPE14-PRS-3/8-2
	3			326 g	543831	CPE14-PRS-3/8-3
	4			412 g	543832	CPE14-PRS-3/8-4
	5			498 g	543833	CPE14-PRS-3/8-5
	6			584 g	543834	CPE14-PRS-3/8-6
	7			671 g	543835	CPE14-PRS-3/8-7
	8			757 g	543836	CPE14-PRS-3/8-8
	9			843 g	543837	CPE14-PRS-3/8-9


1) Ďalšie informácie www.festo.sk/x/topic/kbk


CPE14, pripojovací blok pre 3/2-cestné ventily


	Max. počet ventilych pozícií	Trieda odolnosti proti korózii KBK ¹⁾	Max. uťahovací moment pre upevnenie ventilylov	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ
	10	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii	1,2 Nm	592 g	550567	CPE14-3/2-PRS-3/8-10
	2			176 g	550559	CPE14-3/2-PRS-3/8-2
	3			228 g	550560	CPE14-3/2-PRS-3/8-3
	4			280 g	550561	CPE14-3/2-PRS-3/8-4
	5			332 g	550562	CPE14-3/2-PRS-3/8-5
	6			384 g	550563	CPE14-3/2-PRS-3/8-6
	7			436 g	550564	CPE14-3/2-PRS-3/8-7
	8			488 g	550565	CPE14-3/2-PRS-3/8-8
	9			540 g	550566	CPE14-3/2-PRS-3/8-9


1) Ďalšie informácie www.festo.sk/x/topic/kbk


Typové označenie


CPE14, pripojovací blok PRSG pre 2 ventily				
	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ
	G3/8	950 g	164965	CPE14-PRSG-2
			187829	CPE14-PRSGO-2

CPE14, pripojovací blok PRSG pre 3 ventily				
	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ
	G3/8	130 g	187820	CPE14-PRSGO-3
			187824	CPE14-PRSG-3


CPE14, pripojovací blok PRSE pre 2 ventily				
	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ	
	85 g	187830	CPE14-PRSEO-2	
		164967	CPE14-PRSE-2	


CPE14, modulárna batéria, koncová doska pre batériu				
	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ
	G3/8	80 g	164969	CPE14-PRS-EP


CPE14, modulárna batéria, krycia doska pre prázdnu pozíciu				
	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ	
	15 g	164968	CPE14-PRSB	


CPE18, 3/2-cestný ventil, v kľudovej polohe zatvorený, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G1/4	150 g	1 300 l/min	163141	CPE18-M1H-3GL-1/4
					163761	CPE18-M2H-3GL-1/4
					163785	CPE18-M3H-3GL-1/4
		QS-8		850 l/min	163149	CPE18-M1H-3GL-QS-8
					163793	CPE18-M3H-3GL-QS-8
					163769	CPE18-M2H-3GL-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	163801	CPE18-M3H-3GL-QS-10
					163777	CPE18-M2H-3GL-QS-10
					163157	CPE18-M1H-3GL-QS-10

Typové označenie


CPE18, 3/2-cestný ventil, v kludovej polohe otvorený, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G1/4	150 g	1 700 l/min	163760	CPE18-M2H-30L-1/4
					163784	CPE18-M3H-30L-1/4
					163140	CPE18-M1H-30L-1/4
		QS-8		850 l/min	163792	CPE18-M3H-30L-QS-8
					163768	CPE18-M2H-30L-QS-8
					163148	CPE18-M1H-30L-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	163776	CPE18-M2H-30L-QS-10
					163800	CPE18-M3H-30L-QS-10
					163156	CPE18-M1H-30L-QS-10


CPE18, 3/2-cestný ventil, v kludovej polohe zatvorený, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G1/4	150 g	1 300 l/min	163145	CPE18-M1H-3GLS-1/4
					163765	CPE18-M2H-3GLS-1/4
					163789	CPE18-M3H-3GLS-1/4
		QS-8		850 l/min	163773	CPE18-M2H-3GLS-QS-8
					163797	CPE18-M3H-3GLS-QS-8
					163153	CPE18-M1H-3GLS-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	163781	CPE18-M2H-3GLS-QS-10
					163805	CPE18-M3H-3GLS-QS-10
					163161	CPE18-M1H-3GLS-QS-10


CPE18, 3/2-cestný ventil, v kludovej polohe otvorený, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G1/4	150 g	1 700 l/min	163788	CPE18-M3H-30LS-1/4
					163764	CPE18-M2H-30LS-1/4
					163144	CPE18-M1H-30LS-1/4
		QS-8		850 l/min	163772	CPE18-M2H-30LS-QS-8
					163152	CPE18-M1H-30LS-QS-8
					163796	CPE18-M3H-30LS-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	163804	CPE18-M3H-30LS-QS-10
					163780	CPE18-M2H-30LS-QS-10
					163160	CPE18-M1H-30LS-QS-10


CPE18, 5/2-cestný ventil monostabilný, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G1/4	220 g	1 500 l/min	163142	CPE18-M1H-5L-1/4
					163786	CPE18-M3H-5L-1/4
					163762	CPE18-M2H-5L-1/4
		QS-8		850 l/min	163150	CPE18-M1H-5L-QS-8
					163794	CPE18-M3H-5L-QS-8
					163770	CPE18-M2H-5L-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	163158	CPE18-M1H-5L-QS-10
					163778	CPE18-M2H-5L-QS-10

Typové označenie


CPE18, 5/2-cestný ventil monostabilný, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	QS-10		1 000 l/min	163802	CPE18-M3H-5L-QS-10


CPE18, 5/2-impulzný ventil bistabilný, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G1/4	270 g	1 500 l/min	163787	CPE18-M3H-5J-1/4
					163763	CPE18-M2H-5J-1/4
					163143	CPE18-M1H-5J-1/4
		QS-8		850 l/min	163151	CPE18-M1H-5J-QS-8
					163795	CPE18-M3H-5J-QS-8
					163771	CPE18-M2H-5J-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	163159	CPE18-M1H-5J-QS-10
					163779	CPE18-M2H-5J-QS-10
					163803	CPE18-M3H-5J-QS-10


CPE18, 5/2-cestný ventil monostabilný, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G1/4	220 g	1 500 l/min	163146	CPE18-M1H-5LS-1/4
					163790	CPE18-M3H-5LS-1/4
					163766	CPE18-M2H-5LS-1/4
		QS-8		850 l/min	163154	CPE18-M1H-5LS-QS-8
					163798	CPE18-M3H-5LS-QS-8
					163774	CPE18-M2H-5LS-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	163806	CPE18-M1H-5LS-QS-10
					163162	CPE18-M1H-5LS-QS-10
					163782	CPE18-M2H-5LS-QS-10


CPE18, 5/2-impulzný ventil bistabilný, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G1/4	270 g	1 500 l/min	163147	CPE18-M1H-5JS-1/4
					163791	CPE18-M3H-5JS-1/4
					163767	CPE18-M2H-5JS-1/4
		QS-8		850 l/min	163775	CPE18-M2H-5JS-QS-8
					163155	CPE18-M1H-5JS-QS-8
					163799	CPE18-M3H-5JS-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	163783	CPE18-M2H-5JS-QS-10
					163163	CPE18-M1H-5JS-QS-10
					163807	CPE18-M3H-5JS-QS-10

Typové označenie

CPE18, 5/3-cestný ventil, v kludovej polohe zatvorený, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G1/4	280 g	1 450 l/min	170319	CPE18-M3H-5/3G-1/4
					170247	CPE18-M1H-5/3G-1/4
					170283	CPE18-M2H-5/3G-1/4
		QS-8		850 l/min	170289	CPE18-M2H-5/3G-QS-8
					170325	CPE18-M3H-5/3G-QS-8
					170253	CPE18-M1H-5/3G-QS-8
		QS-10		1 050 l/min	170331	CPE18-M3H-5/3G-QS-10
					170295	CPE18-M2H-5/3G-QS-10
					170259	CPE18-M1H-5/3G-QS-10

CPE18, 5/3-cestný ventil, v kludovej polohe odvetraný, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G1/4	280 g	1 200 l/min	170285	CPE18-M2H-5/3E-1/4
					170249	CPE18-M1H-5/3E-1/4
					170321	CPE18-M3H-5/3E-1/4
		QS-8		780 l/min	170255	CPE18-M1H-5/3E-QS-8
					170291	CPE18-M2H-5/3E-QS-8
					170327	CPE18-M3H-5/3E-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	170297	CPE18-M2H-5/3E-QS-10
					170333	CPE18-M3H-5/3E-QS-10
					170261	CPE18-M1H-5/3E-QS-10

CPE18, 5/3-cestný ventil, v kludovej polohe otvorený, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G1/4	280 g	1 300 l/min	170251	CPE18-M1H-5/3B-1/4
					170323	CPE18-M3H-5/3B-1/4
					170287	CPE18-M2H-5/3B-1/4
		QS-8		780 l/min	170329	CPE18-M3H-5/3B-QS-8
					170257	CPE18-M1H-5/3B-QS-8
					170293	CPE18-M2H-5/3B-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	170263	CPE18-M1H-5/3B-QS-10
					170299	CPE18-M2H-5/3B-QS-10
					170335	CPE18-M3H-5/3B-QS-10

CPE18, 5/3-cestný ventil, v kludovej polohe zatvorený, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G1/4	280 g	1 450 l/min	170248	CPE18-M1H-5/3GS-1/4
					170320	CPE18-M3H-5/3GS-1/4
					170284	CPE18-M2H-5/3GS-1/4
		QS-8		850 l/min	170290	CPE18-M2H-5/3GS-QS-8
					170326	CPE18-M3H-5/3GS-QS-8
					170254	CPE18-M1H-5/3GS-QS-8
		QS-10		1 050 l/min	170296	CPE18-M2H-5/3GS-QS-10
					170260	CPE18-M1H-5/3GS-QS-10

Typové označenie


CPE18, 5/3-cestný ventil, v kľudovej polohe zatvorený, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	QS-10		1 050 l/min	170332	CPE18-M3H-5/3GS-QS-10


CPE18, 5/3-cestný ventil, v kľudovej polohe odvetraný, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G1/4	280 g	1 200 l/min	170250	CPE18-M1H-5/3ES-1/4
					170286	CPE18-M2H-5/3ES-1/4
					170322	CPE18-M3H-5/3ES-1/4
		QS-8		780 l/min	170292	CPE18-M2H-5/3ES-QS-8
					170256	CPE18-M1H-5/3ES-QS-8
					170328	CPE18-M3H-5/3ES-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	170334	CPE18-M3H-5/3ES-QS-10
					170262	CPE18-M1H-5/3ES-QS-10
					170298	CPE18-M2H-5/3ES-QS-10


CPE18, 5/3-cestný ventil, v kľudovej polohe otvorený, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G1/4	280 g	1 300 l/min	170252	CPE18-M1H-5/3BS-1/4
					170288	CPE18-M2H-5/3BS-1/4
					170324	CPE18-M3H-5/3BS-1/4
		QS-8		780 l/min	170330	CPE18-M3H-5/3BS-QS-8
					170258	CPE18-M1H-5/3BS-QS-8
					170294	CPE18-M2H-5/3BS-QS-8
		QS-10		1 000 l/min	170300	CPE18-M2H-5/3BS-QS-10
					170336	CPE18-M3H-5/3BS-QS-10
					170264	CPE18-M1H-5/3BS-QS-10


CPE18, 3/2-cestný ventil bez pilotných ventilov						
	Funkcia ventilu	Napájanie riadiacim vzduchom	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	3/2 zatvorený monostabilný	externý	110 g	1 300 l/min	550164	CPE18-P1-3GLS-1/4
		interný			550163	CPE18-P1-3GL-1/4
	3/2 otvorený monostabilný	externý		1 700 l/min	550166	CPE18-P1-3OLS-1/4
		interný			550165	CPE18-P1-3OL-1/4

Typové označenie


CPE18, 5/2-cestný ventil monostabilný bez pilotného ventilu						
	Funkcia ventilu	Napájanie riadiacim vzduchom	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	5/2 monostabilný	externý	180 g	1 500 l/min	550154	CPE18-P1-5LS-1/4
		interný			550153	CPE18-P1-5L-1/4

CPE18, 5/2 impulzný ventil bistabilný bez pilotného ventilu						
	Funkcia ventilu	Napájanie riadiacim vzduchom	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	5/2 bistabilný	externý	190 g	1 500 l/min	550156	CPE18-P1-5JS-1/4
		interný			550155	CPE18-P1-5J-1/4


CPE18, 5/3-cestný ventil, monostabilný bez pilotného ventilu						
	Funkcia ventilu	Napájanie riadiacim vzduchom	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	5/3 pod tlakom	externý	200 g	1 300 l/min	550162	CPE18-P1-5/3BS-1/4
		interný			550161	CPE18-P1-5/3B-1/4
	5/3 odvetraný	externý		1 200 l/min	550160	CPE18-P1-5/3ES-1/4
		interný			550159	CPE18-P1-5/3E-1/4
	5/3 zatvorený	externý		1 450 l/min	550158	CPE18-P1-5/3GS-1/4
		interný			550157	CPE18-P1-5/3G-1/4

CPE18, pilotný ventil podľa ISO 15218					
	Elektrický prípoj	Parametre cievky	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C, podľa DIN EN 175301-803	110 V AC: 50/60 Hz, spínací výkon 2,9 VA, prídržiací výkon 2,1 VA	18 l/min	546259	VSCS-B-M32-MH-WA-2AC1
		12 V DC: 1,8 W		546257	VSCS-B-M32-MH-WA-5C1
		230 V AC: 50/60 Hz, spínací výkon 2,9 VA, prídržiací výkon 2,1 VA		546260	VSCS-B-M32-MH-WA-3AC1
		24 V AC: 50/60 Hz, spínací výkon 3,1 VA, prídržiací výkon 2,3 VA		546258	VSCS-B-M32-MH-WA-1AC1
		24 V DC: 1,8 W		546256	VSCS-B-M32-MH-WA-1C1


Typové označenie


CPE18, pripojovací blok pre 5/2- a 5/3-cestné ventily						
	Max. počet ventilo- vých pozícií	Trieda odolnosti proti korózii KBK ¹⁾	Max. uťahovací moment pre upevnenie venti- lov	Hmotnosť výro- ku	Č. dielu	Typ
	10	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii	2 Nm	1 386 g	543847	CPE18-PRS-3/8-10
	2			353 g	543839	CPE18-PRS-3/8-2
	3			482 g	543840	CPE18-PRS-3/8-3
	4			611 g	543841	CPE18-PRS-3/8-4
	5			740 g	543842	CPE18-PRS-3/8-5
	6			870 g	543843	CPE18-PRS-3/8-6
	7			999 g	543844	CPE18-PRS-3/8-7
	8			1 128 g	543845	CPE18-PRS-3/8-8
	9			1 257 g	543846	CPE18-PRS-3/8-9

1) Ďalšie informácie www.festo.sk/x/topic/kbk


CPE18, pripojovací blok pre 3/2-cestné ventily						
	Max. počet ventilo- vých pozícií	Trieda odolnosti proti korózii KBK ¹⁾	Max. uťahovací moment pre upevnenie venti- lov	Hmotnosť výro- ku	Č. dielu	Typ
	10	2- mierne nároky na odolnosť proti korózii	2 Nm	908 g	550576	CPE18-3/2-PRS-3/8-10
	2			266 g	550568	CPE18-3/2-PRS-3/8-2
	3			346 g	550569	CPE18-3/2-PRS-3/8-3
	4			426 g	550570	CPE18-3/2-PRS-3/8-4
	5			507 g	550571	CPE18-3/2-PRS-3/8-5
	6			587 g	550572	CPE18-3/2-PRS-3/8-6
	7			667 g	550573	CPE18-3/2-PRS-3/8-7
	8			748 g	550574	CPE18-3/2-PRS-3/8-8
	9			828 g	550575	CPE18-3/2-PRS-3/8-9


1) Ďalšie informácie www.festo.sk/x/topic/kbk


CPE18, pripojovací blok PRSG pre 2 ventily						
	Pneumatický prí- poj 1	Pneumatický prí- poj 3	Pneumatický prí- poj 5	Hmotnosť výro- ku	Č. dielu	Typ
	G1/2			170 g	164970	CPE18-PRSG-2
					187831	CPE18-PRSGO-2


CPE18, pripojovací blok PRSG pre 3 ventily						
	Pneumatický prí- poj 1	Pneumatický prí- poj 3	Pneumatický prí- poj 5	Hmotnosť výro- ku	Č. dielu	Typ
	G1/2			225 g	187821	CPE18-PRSGO-3
					187825	CPE18-PRSG-3


Typové označenie

CPE18, pripojovací blok PRSE pre 2 ventily						
	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ			
	145 g	187832	CPE18-PRSE-2			
		164972	CPE18-PRSE-2			


CPE18, modulárna batéria, koncová doska pre batériu						
	Pneumatický prípoj 1	Pneumatický prípoj 3	Pneumatický prípoj 5	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ
	G1/2			125 g	164973	CPE18-PRS-EP


CPE18, modulárna batéria, krycia doska pre prázdnu pozíciu						
	Hmotnosť výrobku	Č. dielu	Typ			
	28 g	164974	CPE18-PRSB			

CPE24, 3/2-cestný ventil, v kludovej polohe zatvorený, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G3/8	220 g	2 500 l/min	163809	CPE24-M2H-3GL-3/8
					163165	CPE24-M1H-3GL-3/8
					163833	CPE24-M3H-3GL-3/8
		QS-10		1 250 l/min	163841	CPE24-M3H-3GL-QS-10
					163173	CPE24-M1H-3GL-QS-10
					163817	CPE24-M2H-3GL-QS-10
		QS-12		1 650 l/min	163849	CPE24-M3H-3GL-QS-12
					163825	CPE24-M2H-3GL-QS-12
					163181	CPE24-M1H-3GL-QS-12


CPE24, 3/2-cestný ventil, v kludovej polohe otvorený, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G3/8	220 g	3 000 l/min	163164	CPE24-M1H-3OL-3/8
					163832	CPE24-M3H-3OL-3/8
					163808	CPE24-M2H-3OL-3/8
		QS-10		1 250 l/min	163816	CPE24-M2H-3OL-QS-10
					163840	CPE24-M3H-3OL-QS-10
					163172	CPE24-M1H-3OL-QS-10
		QS-12		1 650 l/min	163848	CPE24-M3H-3OL-QS-12
					163824	CPE24-M2H-3OL-QS-12
					163180	CPE24-M1H-3OL-QS-12

Typové označenie


CPE24, 3/2-cestný ventil, v kľudovej polohe zatvorený, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G3/8	220 g	2 500 l/min	163169	CPE24-M1H-3GLS-3/8
					163813	CPE24-M2H-3GLS-3/8
					163837	CPE24-M3H-3GLS-3/8
		QS-10		1 250 l/min	163821	CPE24-M2H-3GLS-QS-10
					163177	CPE24-M1H-3GLS-QS-10
					163845	CPE24-M3H-3GLS-QS-10
		QS-12		1 650 l/min	163829	CPE24-M2H-3GLS-QS-12
					163853	CPE24-M3H-3GLS-QS-12
					163185	CPE24-M1H-3GLS-QS-12


CPE24, 3/2-cestný ventil, v kľudovej polohe otvorený, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G3/8	220 g	3 000 l/min	163836	CPE24-M3H-3OLS-3/8
					163812	CPE24-M2H-3OLS-3/8
					163168	CPE24-M1H-3OLS-3/8
		QS-10		1 250 l/min	163176	CPE24-M1H-3OLS-QS-10
					163820	CPE24-M2H-3OLS-QS-10
					163844	CPE24-M3H-3OLS-QS-10
		QS-12		1 650 l/min	163184	CPE24-M1H-3OLS-QS-12
					163828	CPE24-M2H-3OLS-QS-12
					163852	CPE24-M3H-3OLS-QS-12


CPE24, 5/2-cestný ventil monostabilný, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G3/8	360 g	2 900 l/min	163166	CPE24-M1H-5L-3/8
					163810	CPE24-M2H-5L-3/8
					163834	CPE24-M3H-5L-3/8
		QS-10		1 250 l/min	163174	CPE24-M1H-5L-QS-10
					163842	CPE24-M3H-5L-QS-10
					163818	CPE24-M2H-5L-QS-10
		QS-12		1 650 l/min	163826	CPE24-M2H-5L-QS-12
					163850	CPE24-M3H-5L-QS-12
					163182	CPE24-M1H-5L-QS-12


CPE24, 5/2-impulzný ventil bistabilný, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G3/8	390 g	3 200 l/min	163811	CPE24-M2H-5J-3/8
					163835	CPE24-M3H-5J-3/8
					163167	CPE24-M1H-5J-3/8
		QS-10		1 250 l/min	163819	CPE24-M2H-5J-QS-10
					163843	CPE24-M3H-5J-QS-10
					163175	CPE24-M1H-5J-QS-10
		QS-12		1 650 l/min	163827	CPE24-M2H-5J-QS-12
					163183	CPE24-M1H-5J-QS-12

Typové označenie


CPE24, 5/2-impulzný ventil bistabilný, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	QS-12		1 650 l/min	163851	CPE24-M3H-5J-QS-12


CPE24, 5/2-cestný ventil monostabilný, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G3/8	360 g	2 900 l/min	163170	CPE24-M1H-5LS-3/8
		G3/8		2 900 l/min	163814	CPE24-M2H-5LS-3/8
					163838	CPE24-M3H-5LS-3/8
					163822	CPE24-M2H-5LS-QS-10
		QS-10		1 250 l/min	163846	CPE24-M3H-5LS-QS-10
					163178	CPE24-M1H-5LS-QS-10
					163186	CPE24-M1H-5LS-QS-12
		QS-12		1 650 l/min	163854	CPE24-M3H-5LS-QS-12
					163830	CPE24-M2H-5LS-QS-12


CPE24, 5/2-impulzný ventil bistabilný, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G3/8	390 g	3 200 l/min	163839	CPE24-M3H-5JS-3/8
		G3/8		3 200 l/min	163815	CPE24-M2H-5JS-3/8
					163171	CPE24-M1H-5JS-3/8
		QS-10		1 250 l/min	163847	CPE24-M3H-5JS-QS-10
					163823	CPE24-M2H-5JS-QS-10
					163179	CPE24-M1H-5JS-QS-10
		QS-12		1 650 l/min	163855	CPE24-M3H-5JS-QS-12
					163831	CPE24-M2H-5JS-QS-12
					163187	CPE24-M1H-5JS-QS-12


CPE24, 5/3-cestný ventil, v kludovej polohe zatvorený, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G3/8	430 g	3 000 l/min	170265	CPE24-M1H-5/3G-3/8
		G3/8		3 000 l/min	170301	CPE24-M2H-5/3G-3/8
					170337	CPE24-M3H-5/3G-3/8
		QS-10		1 250 l/min	170343	CPE24-M3H-5/3G-QS-10
					170307	CPE24-M2H-5/3G-QS-10
					170271	CPE24-M1H-5/3G-QS-10
		QS-12		1 650 l/min	170277	CPE24-M1H-5/3G-QS-12
					170349	CPE24-M3H-5/3G-QS-12
					170313	CPE24-M2H-5/3G-QS-12

Typové označenie


CPE24, 5/3-cestný ventil, v kľudovej polohe odvetraný, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G3/8	430 g	2 650 l/min	170267	CPE24-M1H-5/3E-3/8
					170339	CPE24-M3H-5/3E-3/8
					170303	CPE24-M2H-5/3E-3/8
		QS-10		1 250 l/min	170273	CPE24-M1H-5/3E-QS-10
					170345	CPE24-M3H-5/3E-QS-10
					170309	CPE24-M2H-5/3E-QS-10
		QS-12		1 600 l/min	170315	CPE24-M2H-5/3E-QS-12
					170351	CPE24-M3H-5/3E-QS-12
					170279	CPE24-M1H-5/3E-QS-12


CPE24, 5/3-cestný ventil, v kľudovej polohe otvorený, interné napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G3/8	430 g	2 600 l/min	170305	CPE24-M2H-5/3B-3/8
					170341	CPE24-M3H-5/3B-3/8
					170269	CPE24-M1H-5/3B-3/8
		QS-10		1 250 l/min	170311	CPE24-M2H-5/3B-QS-10
					170275	CPE24-M1H-5/3B-QS-10
					170347	CPE24-M3H-5/3B-QS-10
		QS-12		1 600 l/min	170353	CPE24-M3H-5/3B-QS-12
					170317	CPE24-M2H-5/3B-QS-12
					170281	CPE24-M1H-5/3B-QS-12

CPE24, 5/3-cestný ventil, v kľudovej polohe zatvorený, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G3/8	430 g	3 000 l/min	170302	CPE24-M2H-5/3GS-3/8
					170266	CPE24-M1H-5/3GS-3/8
					170338	CPE24-M3H-5/3GS-3/8
		QS-10		1 250 l/min	170344	CPE24-M3H-5/3GS-QS-10
					170272	CPE24-M1H-5/3GS-QS-10
					170308	CPE24-M2H-5/3GS-QS-10
		QS-12		1 650 l/min	170278	CPE24-M1H-5/3GS-QS-12
					170350	CPE24-M3H-5/3GS-QS-12
					170314	CPE24-M2H-5/3GS-QS-12

CPE24, 5/3-cestný ventil, v kľudovej polohe odvetraný, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G3/8	430 g	2 650 l/min	170340	CPE24-M3H-5/3ES-3/8
					170304	CPE24-M2H-5/3ES-3/8
					170268	CPE24-M1H-5/3ES-3/8
		QS-10		1 250 l/min	170346	CPE24-M3H-5/3ES-QS-10
					170310	CPE24-M2H-5/3ES-QS-10
					170274	CPE24-M1H-5/3ES-QS-10
		QS-12		1 600 l/min	170280	CPE24-M1H-5/3ES-QS-12
					170316	CPE24-M2H-5/3ES-QS-12


Typové označenie

CPE24, 5/3-cestný ventil, v kludovej polohe odvetraný, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	QS-12		1 600 l/min	170352	CPE24-M3H-5/3ES-QS-12

CPE24, 5/3-cestný ventil, v kludovej polohe otvorený, externé napájanie pomocného riadiaceho vzduchu						
	Elektrický prípoj	Pneumatický prípoj 1	Hmotnosť výrobku	Štandardný menovitý prietok (normalizovaný podľa DIN 1343)	Č. dielu	Typ
	Tvar C	G3/8	430 g	2 600 l/min	170306	CPE24-M2H-5/3BS-3/8
					170342	CPE24-M3H-5/3BS-3/8
					170270	CPE24-M1H-5/3BS-3/8
		QS-10		1 250 l/min	170276	CPE24-M1H-5/3BS-QS-10
					170312	CPE24-M2H-5/3BS-QS-10
					170348	CPE24-M3H-5/3BS-QS-10
		QS-12		1 600 l/min	170354	CPE24-M3H-5/3BS-QS-12
					170282	CPE24-M1H-5/3BS-QS-12
					170318	CPE24-M2H-5/3BS-QS-12

Prehľad periférií

Samostatný ventil - CPE10 a CPE14




Príslušenstvo		→ Stránka/internet
Typ/Objednávací kód	Popis	
[1]	Elektromagnetický ventil CPE10 a CPE14	cpe
[2]	Elektromagnetický ventil CPE10 a CPE14	cpe
[3]	Nástroj pre pomocné ručné ovládanie AHB	74
[4]	Tlmič hluku UC	74
[5]	Označovací štítok IBS-6x10	75
[6]	Nástrčné závitové spojky QS	qs
[7]	Redukcia M7 na M5	-
[8]	Prípojovací kábel NEBA-M8G	71
[9]	Prípojovací kábel NEBA-M8W	71

Prehľad periférií

Príslušenstvo		→ Stránka/internet
Typ/Objednávací kód	Popis	
[10] Adaptér VAVE-C8	Pripojovací obrazec ZC na M8, s indikáciou stavu signálu	71
[11] Spojovacie vedenie NEBV-Z4	Pripojovací obrazec ZC s obmedzením prídŕžiavacieho prúdu, ochranným obvodom, indikáciou stavu signálu	70

Prehľad periférií


Samostatný ventil - CPE18 a CPE24



Príslušenstvo		→ Stránka/internet
Typ/Objednávací kód	Popis	
[1]	Elektromagnetický ventil CPE18 a CPE24	cpe
[2]	Nástroj pre pomocné ručné ovládanie AHB	74
[3]	Tlmič hluku UC	pre prípoj 3, 5, 82 popr. 84 74
[4]	Označovací štítok IBS-6x10	75
[5]	Nástrčné závitové spojky QS	Pre hadicové spojky qs
[6]	Svetelné tesnenie MEB...LD	Pre 0 ... 230 V AC 74
[7]	Zásuvka s káblom KMEB-1...	Plášť kábla z PVC, do 240 V, bez indikácie stavu signálu 73
[8]	Zásuvka s káblom KMEB-1...	Plášť kábla z PVC, 24 V DC, s indikáciou stavu signálu 73
[9]	Zásuvka MSSD-EB...	Bez indikácie stavu signálu 73
[10]	Zásuvka s káblom KMEB-2...	Plášť kábla PUR 73

Prehľad periférií


Montáž do batérie, pevný rozmer rastra



Príslušenstvo		→ Stránka/internet
Typ/Objednávací kód	Popis	
[1] Pripojovací blok CPE18-3/2-PRS	Pre 3/2-cestné ventily	cpe
[2] Pripojovací blok CPE18-PRS...	Pre 5/2- a 5/3-cestné ventily	cpe
[3] Tesnenie CPV18-VI-P.1/4-150	–	–
[4] Krycia doska CPE18-RP3	Pre montáž na neobsadené miesta 3/2-cestných ventilov	72
[5] 3/2-cestný ventil CPE18...	–	cpe
[6] Držiak CPE18-H3-50	Držiak pre 3/2-cestný ventil	73
[7] Skrutka M4X65-8.8-VS-100	–	73
[8] Krycia doska pre CPE18-RP	Pre montáž na neobsadené miesta 5/2 a 5/3-cestných ventilov	72
[9] 5/2-cestný ventil CPE18...	–	cpe
[10] 5/3-cestný ventil CPE18...	–	cpe
[11] Držiak CPE18-H5-50	Držiak pre 5/2 a 5/3-cestný ventil	72

Prehľad periférií


Príslušenstvo - montáž do batérie, pevný rozmer rastra CPE10 a CPE14



Príslušenstvo		→ Stránka/internet
Typ/Objednávací kód	Popis	
[1] Elektromagnetický ventil CPE10 a CPE14	–	cpe
[2] Označovací štítok IBS-6x10	–	75
[3] Nástrčné závitové spojky QS	Pre hadicové spojky	qs
[4] Redukcia M7 na M5	Je súčasťou dodávky	–
[5] Tlmič hluku UC	pre prípoj 3, 5, 82 popr. 84	74
[6] Zaslepovacia zátka B	–	74
[7] Oddeľovací prvok VABD..., PRSV...	Na montáž do prípojovacieho bloku	74
[8] Spojovacie vedenie NEBA-M8W...	Zásuvka M8x1, uhlová	neba
[9] Spojovacie vedenie NEBA-M8G...	Zásuvka M8x1, priama	neba

Prehľad periférií


Príslušenstvo - montáž do batérie, pevný rozmer rastra CPE10 a CPE14, pripojovací obrazec ZC



Príslušenstvo		→ Stránka/internet
Typ/Objednávací kód	Popis	
[1] Elektromagnetický ventil CPE10 a CPE14	–	cpe
[2] Označovací štítok IBS-6x10	–	75
[3] Nástrčné závitové spojky QS	Pre hadicové spojky	qs
[4] Redukcia M7 na M5	Je súčasťou dodávky	–
[5] Tlmič hluku UC	pre prípoj 3, 5, 82 popr. 84	74
[6] Zaslepovacia zátku B	–	74
[7] Oddelovací prvok VABD..., PRSV...	Na montáž do pripojovacieho bloku	74
[8] Spojovacie vedenie NEBV-Z4...	Pripojovací obrazec ZC s obmedzením prídŕžiavacieho prúdu, ochranným obvodom, indikáciou stavu signálu	70

Prehľad periférií


Príslušenstvo - montáž do batérie, pevný rozmer rastra CPE18



Príslušenstvo		→ Stránka/internet
Typ/Objednávací kód	Popis	
[1] Elektromagnetický ventil CPE18	–	cpe
[1] Pripojovací blok CPE18-PRS...	Pre 5/2- a 5/3-cestné ventily	cpe
[1] Pripojovací blok CPE18-3/2-PRS...	Pre 3/2-cestné ventily	cpe
[2] Oddeľovací prvok pre tlakové zóny VABD..., PRSV...	Na montáž do pripojovacieho bloku	74
[3] Tlmič hluku UC	Na inštaláciu do odvetrávacích prípojev	74
[4] Nástrčné závitové spojky QS	Pre hadicové spojky	qs
[5] Zaslepovacia zátka B	–	74
[6] Krycia doska pre CPE18-RP	Pre montáž na neobsadené miesta 5/2 a 5/3-cestných ventilov	72
[6] Krycia doska CPE18-RP3	Pre montáž na neobsadené miesta 3/2-cestných ventilov	72
[7] Zásuvka s káblom KMEB-1...	Plášť kábla z PVC, do 240 V, bez indikácie stavu signálu	73
[8] Zásuvka s káblom KMEB-1...	Plášť kábla z PVC, 24 V DC, s indikáciou stavu signálu	73
[9] Zásuvka MSSD-EB..	Bez indikácie stavu signálu	73
[10] Zásuvka s káblom KMEB-2...	Plášť kábla PUR	73
[11] Svetelné tesnenie MEB-LD...	Pre 12 ... 24 V DC a 0 ... 230 V AC	74
[12] Označovací štítok IBS-6x10	–	75


Prehľad periférií

Montáž do batérie s modulárnymi pripojovacími blokmi




Príslušenstvo		→ Stránka/internet
Typ/Objednávací kód	Popis	
[1] Pripojovací blok CPE...-PRSG-2	Pre 2 ventily	cpe
[2] Pripojovací blok CPE...-PRSG-3	Pre 3 ventily	cpe
[3] Rozširovací blok CPE...-PRSE-2	Pre 2 ventily	cpe
[4] Koncová doska CPE...-PRS-EP	–	cpe
[5] Spojovací diel	Na prepojenie blokov	–
[6] Tesnenie	Je súčasťou dodávky	–
[7] Elektromagnetický ventil CPE...	–	cpe
[8] Krycia doska CPE...-RP	Na uzavretie prázdnych pozícií	–
[9] Závitová spojka	Je súčasťou dodávky	–
[10] Posúvač	Na upevnenie ventilu	–
[11] Tlmič hluku UC	–	74
[12] Nástrčná závitová spojka QS	Pre hadicové spojky	qs

Príslušenstvo


CPE10, prípojovací blok pre 5/2- a 5/3-cestné ventily, krycia doska pre prázdnu pozíciu				
	Materiál krycej dosky	Č. dielu	Typ	
	PA	544479	CPE10-RP	

CPE10, prípojovací blok pre 5/2- a 5/3-cestné ventily, sada držiaka					
	Materiál držiaka	Materiál skrutiek	Materiál tesnení	Č. dielu	Typ
	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca	Oceľ, pozinkované	NBR	544394	CPE10-H5-SET

CPE10, prípojovací blok pre 5/2- a 5/3-cestné ventily, držiak				
	Materiál držiaka	Č. dielu	Typ	
	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca	547045	CPE10-H5-50	

CPE10, prípojovací blok pre 5/2- a 5/3-cestné ventily, skrutky				
	Materiál skrutiek	Č. dielu	Typ	
	Oceľ, pozinkované	547048	M3X40-8.8-VS-100	

CPE10, prípojovací blok pre 5/2- a 5/3-cestné ventily, tesnenia				
	Materiál tesnení	Č. dielu	Typ	
	NBR	547051	CPV10-VI-P.M7-150	

CPE10, prípojovací blok pre 3/2-cestné ventily, krycia doska pre prázdnu pozíciu				
	Materiál krycej dosky	Č. dielu	Typ	
	PA	550580	CPE10-RP3	


CPE10, prípojovací blok pre 3/2-cestné ventily, sada držiaka					
	Materiál držiaka	Materiál skrutiek	Materiál tesnení	Č. dielu	Typ
	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca	Oceľ, pozinkované	NBR	550577	CPE10-H3-SET


Príslušenstvo

CPE10, pripojovací blok pre 3/2-cestné ventily, držiak			
	Materiál držiaka	Č. dielu	Typ
	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca	551490	CPE10-H3-50

CPE10, pripojovací blok pre 3/2-cestné ventily, skrutky			
	Materiál skrutiek	Č. dielu	Typ
	Oceľ, pozinkované	547048	M3X40-8.8-VS-100

CPE10, pripojovací blok pre 3/2-cestné ventily, tesnenia			
	Materiál tesnení	Č. dielu	Typ
	NBR	547051	CPV10-VI-P.M7-150

CPE14, pripojovací blok pre 5/2- a 5/3-cestné ventily, krycia doska pre prázdnu pozíciu			
	Materiál krycej dosky	Č. dielu	Typ
	PA	544480	CPE14-RP

CPE14, pripojovací blok pre 5/2- a 5/3-cestné ventily, sada držiaka					
	Materiál držiaka	Materiál skrutiek	Materiál tesnení	Č. dielu	Typ
	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca	Oceľ, pozinkované	NBR	544395	CPE14-H5-SET

CPE14, pripojovací blok pre 5/2- a 5/3-cestné ventily, držiak			
	Materiál držiaka	Č. dielu	Typ
	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca	547046	CPE14-H5-50

CPE14, pripojovací blok pre 5/2 a 5/3-cestné ventily, skrutky			
	Materiál skrutiek	Č. dielu	Typ
	Oceľ, pozinkované	547049	M3X45-8.8-VS-100

Príslušenstvo

CPE14, pripojovací blok pre 5/2 a 5/3-cestné ventily, tesnenia			
	Materiál tesnení	Č. dielu	Typ
	NBR	547052	CPV14-VI-P.1/8-150

CPE14, pripojovací blok pre 3/2-cestné ventily, krycia doska pre prázdnu pozíciu			
	Materiál krycej dosky	Č. dielu	Typ
	PA	550582	CPE18-RP3
		550581	CPE14-RP3

CPE14, pripojovací blok pre 3/2-cestné ventily, sada držiaka					
	Materiál držiaka	Materiál skrutiek	Materiál tesnení	Č. dielu	Typ
	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca	Oceľ, pozinkované	NBR	550579	CPE18-H3-SET
				550578	CPE14-H3-SET

CPE14, pripojovací blok pre 3/2-cestné ventily, držiak			
	Materiál držiaka	Č. dielu	Typ
	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca	551492	CPE18-H3-50
		551491	CPE14-H3-50

CPE14, pripojovací blok pre 3/2-cestné ventily, skrutky			
	Materiál skrutiek	Č. dielu	Typ
	Oceľ, pozinkované	547049	M3X45-8.8-VS-100
		547050	M4X65-8.8-VS-100


CPE14, pripojovací blok pre 3/2-cestné ventily, tesnenia			
	Materiál tesnení	Č. dielu	Typ
	NBR	547053	CPV18-VI-P.1/4-150
		547052	CPV14-VI-P.1/8-150

CPE10 a CPE14, spojovacie vedenie, zásuvka pripojovací obrazec ZC, otvorený koniec kábla, 2-žilový						
	Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	Materiál pláštka kábla	Dĺžka kábla	Č. dielu	Typ
	otvorený koniec	2	TPE-U(PUR)	2,5 m	8047679	NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-LE2-S1
				5 m	8047680	NEBV-Z4WA2L-R-E-5-N-LE2-S1
				10 m	8047678	NEBV-Z4WA2L-R-E-10-N-LE2-S1

Príslušenstvo

CPE10 a CPE14, spojovacie vedenie, zásuvka prípojovací obrazec ZC, zástrčka M8x1, 3-pin						
	Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	Materiál plášťa kábla	Dĺžka kábla	Č. dielu	Typ
	M8x1, kódovanie A podľa EN 61076-2-104	3	TPE-U(PUR)	0,5 m	8047683	NEBV-Z4WA2L-R-E-0.5-N-M8G3-S1
				2,5 m	8047684	NEBV-Z4WA2L-R-E-2.5-N-M8G3-S1


CPE10 a CPE14, rozdeľovač 2 na 1						
	Elektrický prípoj 1, pripojovacia technika	Elektrický prípoj 1, typ prípoja	Elektrický prípoj 2, pripojovacia technika	Elektrický prípoj 2, typ prípoja	Č. dielu	Typ
	M12x1, kódova- nie A v zmysle EN 61076-2-101	Zástrčka	Prípojovací obra- zec ZC, metrická skrútka	2x zásuvka	8035787	NEDY-L2R1-V1-Z4W2Z-U-0.3L-M12G4-2.5R


CPE10 a CPE14, stavebnica výrobkov pre ľubovoľný rozdeľovač 2 na 1					Link nedy	
	Dĺžka kábla 1				Č. dielu	Typ
	0,3 ... 30 m				8032867	NEDY-

CPE10 a CPE14, adaptér				
	Elektrický prípoj	Indikácia stavu signálu	Č. dielu	Typ
	3-pólový / 2-pólový, M8 / -, Zástrčka / zásuvka	Svetelná dióda	571686	VAVE-C8-1R8
	4-pólový / 2-pólový, M8 / -, Zástrčka / zásuvka		573194	VAVE-C8-1R1

CPE10 a CPE14, spojovacie vedenie, zásuvka M8x1						
	Elektrický prípoj 2, počet pinov/žíl	Elektrický prípoj 1, káblový výstup	Elektrický prípoj 1, počet pinov/žíl	Dĺžka kábla	Č. dielu	Typ
	3	priamy	3	2,5 m	8078223	NEBA-M8G3-U-2.5-N-LE3
					8078286	NEBA-M8G3-U-2.5-N-M8G3
				5 m	8078287	NEBA-M8G3-U-5-N-M8G3
					8078224	NEBA-M8G3-U-5-N-LE3
		10 m		8078288	NEBA-M8G3-U-10-N-M8G3	
		uhlový		2,5 m	8078230	NEBA-M8W3-U-2.5-N-LE3
	5 m		8078231	NEBA-M8W3-U-5-N-LE3		
	4	priamy	4	2,5 m	8078227	NEBA-M8G4-U-2.5-N-LE4
				5 m	8078228	NEBA-M8G4-U-5-N-LE4
		uhlový		2,5 m	8078233	NEBA-M8W4-U-2.5-N-LE4
5 m				8078234	NEBA-M8W4-U-5-N-LE4	

Príslušenstvo


CPE18, pripojovací blok pre 5/2- a 5/3-cestné ventily, krycia doska pre prázdnu pozíciu					
	Materiál krycej dosky	Č. dielu	Typ		
	PA	544481	CPE18-RP		


CPE18, pripojovací blok pre 5/2- a 5/3-cestné ventily, sada držiaka					
	Materiál držiaka	Materiál skrutiek	Materiál tesnení	Č. dielu	Typ
	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca	Oceľ, pozinkované	NBR	544396	CPE18-H5-SET

CPE18, pripojovací blok pre 5/2- a 5/3-cestné ventily, držiak					
	Materiál držiaka	Č. dielu	Typ		
	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca	547047	CPE18-H5-50		

CPE18, pripojovací blok pre 5/2- a 5/3-cestné ventily, skrutky					
	Materiál skrutiek	Č. dielu	Typ		
	Oceľ, pozinkované	547050	M4X65-8.8-VS-100		

CPE18, pripojovací blok pre 5/2 a 5/3-cestné ventily, tesnenia					
	Materiál tesnení	Č. dielu	Typ		
	NBR	547053	CPV18-VI-P.1/4-150		

CPE18, pripojovací blok pre 3/2-cestné ventily, krycia doska pre prázdnu pozíciu					
	Materiál krycej dosky	Č. dielu	Typ		
	PA	550582	CPE18-RP3		

CPE18, pripojovací blok pre 3/2-cestné ventily, sada držiaka					
	Materiál držiaka	Materiál skrutiek	Materiál tesnení	Č. dielu	Typ
	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca	Oceľ, pozinkované	NBR	550579	CPE18-H3-SET

Príslušenstvo

CPE18, pripojovací blok pre 3/2-cestné ventily, držiak			
	Materiál držiaka	Č. dielu	Typ
	vysokolegovaná oceľ, nehrdzavejúca	551492	CPE18-H3-50

CPE18, pripojovací blok pre 3/2-cestné ventily, skrutky			
	Materiál skrutiek	Č. dielu	Typ
	Oceľ, pozinkované	547050	M4X65-8.8-VS-100

CPE18, pripojovací blok pre 3/2-cestné ventily, tesnenia			
	Materiál tesnení	Č. dielu	Typ
	NBR	547053	CPV18-VI-P.1/4-150

CPE18 a CPE24, zásuvka s káblom, zásuvka tvar C podľa EN 175301-803, plášť kábla PVC						
	Materiál plášťa kábla	Indikácia stavu signálu	Menovité prevádzkové napätie DC	Dĺžka kábla	Č. dielu	Typ
	PVC	Žltá LED dióda	24 V	2,5 m	151690	KMEB-1-230AC-2.5
				5 m	151691	KMEB-1-230AC-5
				2,5 m	151688	KMEB-1-24-2.5-LED
				5 m	151689	KMEB-1-24-5-LED
				10 m	193457	KMEB-1-24-10-LED

CPE18 a CPE24, zásuvka s káblom, zásuvka tvar C, podľa EN 175301-803, plášť kábla PUR						
	Materiál plášťa kábla	Indikácia stavu signálu	Menovité prevádzkové napätie DC	Dĺžka kábla	Č. dielu	Typ
	TPE-U(PUR)		24 V	2,5 m	174846	KMEB-2-230-2,5
				5 m	174847	KMEB-2-230-5
				2,5 m	174844	KMEB-2-24-2,5-LED
				5 m	174845	KMEB-2-24-5-LED

CPE18 a CPE24, zásuvka					
	Elektrický prípoj	Elektrický prípoj 2	Rozsah prevádzkového napätia DC	Č. dielu	Typ
	3-pólový, Zásuvka, Uhlová zásuvka, Tvar C, podľa DIN EN 175301-803, Podľa DIN EN 61984, štvorhranná konštrukcia MSEB, štvorhranná konštrukcia MSN2	Skrutková svorkovnica	0 ... 300 V	539712	MSSD-EB-M12
				151687	MSSD-EB

Príslušenstvo

CPE18 a CPE24, svetelné tesnenie				
	Elektrický prípoj	Rozsah prevádzkového napätia DC	Č. dielu	Typ
	Tvar C, podľa DIN EN 175301-803, štvorhranná konštrukcia MSEB	12 ... 24 V	151718	MEB-LD-230AC
			151717	MEB-LD-12-24DC

Všeobecné príslušenstvo, zálepka, pre pripojovací blok CPE10				
	Pneumatický prípoj 1	Veľkosť balenia	Č. dielu	Typ
	Vonkajší závit G1/4	10	3569	B-1/4
	Vonkajší závit G3/8		3570	B-3/8

Všeobecné príslušenstvo, zálepka, pre pripojovací blok CPE14, CPE18				
	Pneumatický prípoj 1	Veľkosť balenia	Č. dielu	Typ
	Vonkajší závit G3/8	10	3570	B-3/8

Všeobecné príslušenstvo, oddelovací prvok pre tlakové zóny, pre pripojovací blok CPE14, CPE18				
	Zhoda s LABS		Č. dielu	Typ
	VDMA24364-B1/B2-L		160997	PRSV-1/8


Všeobecné príslušenstvo, tlmiče hluku				
	Pneumatický prípoj	Veľkosť balenia	Č. dielu	Typ
	M3	20	1231120	AMTE-M-LH-M3
	M5	1	165003	UC-M5
	M7		161418	UC-M7
	G1/8		161419	UC-1/8
	G1/4		165004	UC-1/4


Všeobecné príslušenstvo, pomocné ručné ovládanie, pre CPE 10 a CPE14 s pripojovacím obrazcom ZC				
	Spôsob upevnenia		Č. dielu	Typ
	zaistenie západkou		157600	AHB-MZB

Všeobecné príslušenstvo, pomocné ručné ovládanie, pre CPE 18 a CPE24 so zástrčkou tvar C				
	Spôsob upevnenia		Č. dielu	Typ
	zaistenie západkou		157601	AHB-MEB

Príslušenstvo

Všeobecné príslušenstvo, popisovacie štítky				
	Veľkosť	Označenie	Č. dielu	Typ
	10x6 mm	64	18576	IBS-6X10

Všeobecné príslušenstvo, konštrukčná upevňovacia zostava s upevňovacím uholníkom na bočnú montáž ventilu, pre normalizovaný valec DSBC-32...40, pre CPE14				
	Hmotnosť výrobku		Č. dielu	Typ
	76 g		2568514	DAVM-MW-V1-32-V

Všeobecné príslušenstvo, konštrukčná upevňovacia zostava s upevňovacím uholníkom na bočnú montáž ventilu, pre normalizovaný valec DSBC-50...125, pre CPE18 a CPE24				
	Hmotnosť výrobku		Č. dielu	Typ
	160 g		2612128	DAVM-MW-V1-50-V