


Кульовий клапан VZBD

FESTO



Основні характеристики

Короткий огляд

2-ходовий кульовий кран з нержавіючої сталі - ідеальне рішення для фармацевтичної та косметичної промисловості: Ущільнення, що відповідає вимогам FDA, електрополіровані поверхні, довгі зварювальні кінці або затискні патрубки.

- Електрополіровані поверхні SFV4
- Ущільнення з ПТФЕ з малим мертвим простором
- Міцний кульовий кран для фармацевтичної та косметичної промисловості

Код для замовлення

001	Серія	
VZBD	Кульовий клапан	
002	Номинальний діаметр DN	
1/2	1/2"	
3/4	3/4"	
1	1"	
1 1/4	1 1/4"	
1 1/2	1 1/2"	
2	2"	
2 1/2	2 1/2"	
3	3"	
4	4"	
003	Під'єднання технологічного клапана	
S1	Затискне з'єднання згідно ASME-BPE	
S5	Затискне з'єднання згідно DIN 32676	
W1	Подовжені зварювальні наконечники за ASME-BPE	
W3	Подовжені зварювальні наконечники відповідно до EN ISO 1127	
004	Номинальний тиск [бар]	
16	16	

005	Конструкція	
T	Трикомпонентний	
006	Функція пневморозподільника	
2	Клапан 2/2	
007	Фланцеве з'єднання	
F0304	Схема отворів 03 і 04	
F0405	Схема отворів 04 і 05	
F0507	Схема отворів 05 і 07	
F0710	Схема отворів 07 і 10	
F1012	Схема отворів 10 і 12	
008	Спосіб приведення в дію	
	З допомогою приводу	
009	Матеріал корпусу	
V14	Нержавіюча сталь ASTM A351-CF3M	
010	Матеріал відсічного елемента	
V14	Нержавіюча сталь ASTM A351-CF3M	

Карта даних

Загальні технічні дані Зварювальний кінець згідно ISO 1127 і затискний патрубок згідно DIN 32676-B

Номинальний розмір DN	15	20	25	32	40	50	65
Функція клапана	2/2						
Конструкція	2-ходовий кульовий клапан						
Спосіб ущільнення	М'який						
Спосіб приведення в дію	механічно						
Індикатор положення перемикача	Напрямок прорізу = напрямку потоку						
Напрямок потоку	Реверсивний						
Тип кріплення	Монтаж в лінію						
Положення монтажу	Будь-який						
На підставі норм	DIN 32676, ISO 1127, ISO 5211						
Момент відриву при перепаді тиску, номінальний тиск клапана P _n	7 Н·м	9 Н·м	15 Н·м	23 Н·м	30 Н·м	44 Н·м	79 Н·м
Внутрішній Ø	18,1 мм	23,7 мм	29,7 мм	38,4 мм	44,3 мм	56,3 мм	72,1 мм
Швидкість потоку Kv	46 м³/год	82 м³/год	135 м³/год	230 м³/год	313 м³/год	532 м³/год	897 м³/год

Загальні технічні дані Зварювальний кінець відповідно до ASME-BPE і затискна насадка відповідно до ASME-BPE

Номинальний розмір DN	15	20	25	40	50	65	80	100
Функція клапана	2/2							
Конструкція	2-ходовий кульовий клапан							
Спосіб ущільнення	М'який							
Спосіб приведення в дію	механічно							
Індикатор положення перемикача	Напрямок прорізу = напрямку потоку							
Напрямок потоку	Реверсивний							
Тип кріплення	Монтаж в лінію							
Положення монтажу	Будь-який							
На підставі норм	ASME BPE, ISO 5211							
Момент відриву при перепаді тиску, номінальний тиск клапана P _n	7 Н·м	9 Н·м	15 Н·м	30 Н·м	44 Н·м	79 Н·м	140 Н·м	170 Н·м
Внутрішній Ø	9,6 мм	15,8 мм	22,1 мм	34,8 мм	47,7 мм	60,3 мм	72,9 мм	97,5 мм
Швидкість потоку Kv	13 м³/год	36 м³/год	74 м³/год	189 м³/год	364 м³/год	608 м³/год	917 м³/год	1 641 м³/год

Умови експлуатації та навколишнього середовища

Номинальний розмір DN	15	20	25	32	40	50	65	80	100
Номинальний тиск арматури PN	16								
Температура середовища	-20 ... 200°C								
Клас корозійної стійкості (CRC) ¹⁾	4 - особливо сильний опір корозії								
Знак CE (див. декларацію про відповідність) ²⁾	–			Згідно Директиви ЄС щодо обладнання, що працює під тиском					
Допуск до харчової промисловості	див. розширену інформацію про матеріал								
Дозвіл	3-A Гігієнічний, CRN								

1) Поверхні, що контактують із середовищем відповідно до ASME-BPE SF4, електрополіровані

Клас стійкості до корозії CRC 4 відповідно до стандарту Festo FN 940070. Особливо сильний корозійний вплив. Експозиція на відкритому повітрі в сильних корозійних умовах. Частини в зоні агресивних середовищ, наприклад харчова або хімічна промисловість. Якщо необхідно, ці застосування можуть бути гарантовані за допомогою спеціальних випробувань (див. також FN 940082) з відповідними середовищами.

2) Додаткова інформація www.festo.com/sp Сертифікати.


Матеріали

Матеріал корпусу	Лита нержавіюча сталь
Матеріал кулі	Лита нержавіюча сталь
Матеріал валу	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал ущільнення гнізда	PTFE, модифікований
Матеріальні ущільнення	FPM, PTFE
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS

Розміри

Розміри – Згідно EN 12627 або з подовженими зварювальними кінцями
згідно ISO 1127 або ASME-BPE

Завантаження дані CAD www.festo.com




	D1 ø	D3 ø	D4 ø	D5 ø	D6 ø	D9 ø	D11 ø	H1	H3	L1 ±2	≅2
VZBD-1/2-W3-...	18,1	5,5	5,5	36	42	21,3	52	38,5	9	130	9
VZBD-3/4-W3-...	23,7	5,5	5,5	36	42	26,9	61,9	42,7	9	150	9
VZBD-1-W3-...	29,7	5,5	7	42	50	33,7	70	53,5	11	160	11
VZBD-1 1/4-W3-...	38,4	5,5	7	42	50	42,4	85	60,1	11	180	11
VZBD-1 1/2-W3-...	44,3	7	9	50	70	48,3	98,8	70,6	14	200	14
VZBD-2-W3-...	56,3	7	9	50	70	60,3	120	79,8	14	230	14
VZBD-2 1/2-W3-...	72,1	9	11	70	102	76,1	147	99,4	17	290	17

	D1 ø	D3 ø	D4 ø	D5 ø	D6 ø	D9 ø	D11 ø	H1	H3	L1 ±2	≅2
VZBD-1/2-W1-...	9,6	5,5	5,5	36	42	12,7	45,5	34	9	90,7	9
VZBD-3/4-W1-...	15,8	5,5	5,5	36	42	19,1	47	35,3	9	103	9
VZBD-1-W1-...	22,1	5,5	7	42	50	25,4	57,5	47	11	115	11
VZBD-1 1/2-W1-...	34,8	7	9	50	70	38,1	83	63,5	14	139	14
VZBD-2-W1-...	47,7	7	9	50	70	50,8	100	72	14	158	14
VZBD-2 1/2-W1-...	60,3	9	11	70	102	63,5	126	90	17	197	17
VZBD-3-W1-...	72,9	9	11	70	102	76,2	148	99	17	228	17
VZBD-4-W1-...	97,5	11	13	102	125	101,6	183	127,5	22	241,8	22

Розміри

Розміри – із затискною частиною відповідно до DIN 32676-B (S5) або відповідно до ASME BPE (S1)

Завантаження дані CAD www.festo.com




	D1 ø	D3 ø	D4 ø	D5 ø	D6 ø	D9 ø	D11 ø	H1	H3	L1 ±2	≡2
VZBD-1/2-S5-...	18,1	5,5	5,5	36	42	50,5	52	38,5	9	130	9
VZBD-3/4-S5-...	23,7	5,5	5,5	36	42	50,5	61,9	42,7	9	150	9
VZBD-1-S5-...	29,7	5,5	7	42	50	50,5	70	53,5	11	160	11
VZBD-1 1/4-S5-...	38,4	5,5	7	42	50	64	85	60,1	11	180	11
VZBD-1 1/2-S5-...	44,3	7	9	50	70	64	98,8	70,6	14	200	14
VZBD-2-S5-...	56,3	7	9	50	70	77,5	120	79,8	14	230	14
VZBD-2 1/2-S5-...	72,1	9	11	70	102	91	147	99,4	17	290	17

	D1 ø	D3 ø	D4 ø	D5 ø	D6 ø	D9 ø	D11 ø	H1	H3	L1 ±2	≡2
VZBD-1/2-S1-...	9,6	5,5	5,5	36	42	25,4	45,5	34	9	90,7	9
VZBD-3/4-S1-...	15,8	5,5	5,5	36	42	25,4	47	35,3	9	103	9
VZBD-1-S1-...	22,1	5,5	7	42	50	50,5	57,5	47	11	115	11
VZBD-1 1/2-S1-...	34,8	7	9	50	70	50,5	83	63,5	14	139	14
VZBD-2-S1-...	47,7	7	9	50	70	64	100	72	14	158	14
VZBD-2 1/2-S1-...	60,3	9	11	70	102	77,5	126	90	17	197	17
VZBD-3-S1-...	72,9	9	11	70	102	91	148	99	17	228	17
VZBD-4-S1-...	97,5	11	13	102	125	119	183	127,5	22	241,8	22

Розміри


Розміри – Ручний важіль DN15 ... DN50

Завантаження дані CAD www.festo.com

		B2	B5	B6	D2 ø	H1	H2	L1	L2	≈±1
VAOH-F8-9-H9-A	DN15 ... DN20	19	23,8	13	7,5	29	3	144,2	123	9
VAOH-F8-11-H9-A	DN25 ... DN32	20	24,8	16	7,5	30	3,5	176,5	151,5	11
VAOH-F8-14-H9-A	DN40 ... DN50	25	31	22	7,5	31	4	214	182	14

Розміри


Розміри – Ручний важіль DN65 ... DN100 Завантаження дані CAD www.festo.com



		B4	D4 ø	D5 ø	D6 ø	D7 ø	H3	H4	H6	L1	L2	L5	12.5
VAOH-F8-17-H9-A	DN65 ... DN80	44,5	45	40	27	12	23	6,5	4	387	344	84	17
VAOH-F8-22-H9-A	DN100	53,5	45	40	27	14	25	8	5	442,5	389	89,5	22

Розміри


Розміри – Перехідник DARQ

Завантаження дані CAD www.festo.com

	E1 +0,1/-0,3	E2 +0,3/-0,1	L1 ±0,2	Ø 1 -0,02/-0,12	Ø 2 +0,04/+0,18
DARQ-R-A-S11-S8-...	14	11	12	11	8
DARQ-R-A-S11-S9-...	14	12,3	11	11	9
DARQ-R-A-S14-S8-...	18	11	16	14	8
DARQ-R-A-S14-S9-...	18	12,3	16	14	9
DARQ-R-A-S14-S10-...	18	13,3	16	14	10
DARQ-R-A-S14-S11-...	18	14,3	16	14	11
DARQ-R-A-S14-S12-...	18	16,3	16	14	12
DARQ-R-A-S17-S8-...	22	11	17	17	8
DARQ-R-A-S17-S9-...	22	12,3	17	17	9
DARQ-R-A-S17-S11-...	22	14,3	17	17	11
DARQ-R-A-S17-S12-...	22	16,3	17	17	12
DARQ-R-A-S17-S14-...	22	18,3	17	17	14
DARQ-R-A-S22-S11-...	28	14,3	22	22	11
DARQ-R-A-S22-S14-...	28	18,3	22	22	14
DARQ-R-A-S22-S16-...	28	21,3	22	22	16
DARQ-R-A-S22-S17-...	28	22,3	22	22	17
DARQ-R-A-S27-S14-...	36	18,3	27	27	14
DARQ-R-A-S27-S17-...	36	22,3	27	27	17
DARQ-R-A-S27-S22-...	36	28,5	27	27	22
DARQ-R-A-S36-S22-...	48	28,5	36	36	22
DARQ-R-A-S36-S27-...	48	36,1	36	36	27
DARQ-R-A-S46-S36-...	59	48	46	46	36

Розміри

Розміри – Перехідник DARQ


Завантаження дані CAD www.festo.com

- [1] Підключення 1, вихід приводу
 [2] Підключення 2, редукційний вихід

	D1	H1	H2	H3	H4	L1	L2	T1	W1 H11	⊥ 1 h11
DARQ-K-V-F04S11-F03S9-...	M5	40	11	3,2	5	46	23	9	9	11
DARQ-K-V-F05S14-F03S9-...	M6	40	15	3,2	5	46	23	9	9	14
DARQ-K-V-F05S14-F04S11-...	M6	40	15	3,2	5	46	23	11	11	14
DARQ-K-V-F07S17-F04S11-...	M8	50	18	6	6	66	30,5	11	11	17
DARQ-K-V-F07S17-F05S14-...	M8	50	18	6	6	66	30,5	15	14	17
DARQ-K-V-F10S22-F05S14-...	M10	75	23	10	9,5	132,1	63	15	14	22
DARQ-K-V-F10S22-F07S17-...	M10	75	23	10	9,5	132,1	63	18	17	22

Розміри

Розміри – Монтажний адаптер DARQ-B-...R1

Завантаження дані CAD www.festo.com

[1] Підключення 1, вихід приводу

[2] Підключення 2, редуційний вихід




	D2 ø	D3 ø	D4 ø	D5 ø	D6 ø	D7 ø	D8 ø	D9 ø	D10 ø	D11 ø
DARQ-B-F0405-F0304-...	25,9	25,9	42	36	5,1	6,1	6,1	9,4	50	42
DARQ-B-F0507-F0405-...	30,5	36,8	50	42	5,1	7,6	6,6	10,9	70	50
DARQ-B-F0710-F0507-...	38,6	50	70	50	5,1	8,9	7,1	14	102	70
DARQ-B-F1012-F10-...	69,9	76,2	—	102	5,1	—	11,2	17,3	125	102

	D12 ø	D13 ø	H1	H3	H4	H5	H6	H7	L1	L3	W1
DARQ-B-F0405-F0304-...	6,1	7,6	39,9	3,2	5	28,2	3,8	7,1	46	22,9	45°
DARQ-B-F0507-F0405-...	7,6	10,2	50	6	6	36,3	3,8	7,1	66	30,5	45°
DARQ-B-F0710-F0507-...	8,9	10,9	74,9	9,5	9,5	50,5	3,8	7,1	102,1	39,1	45°
DARQ-B-F1012-F10-...	11,2	13	80	10	9,5	58,4	3,8	7,1	132,1	63	45°


Розміри

Розміри – Перехідник DARQ

Завантаження дані CAD www.festo.com



- [1] Підключення 1, вихід приводу
- [2] Підключення 2, редукційний вихід



Розміри


	B1	B2	D1	H1	H2	L1	L2	T1	W1 H11	≈ 1 h11
DARQ-K-V-F03S9-F03S9-...	80	4	M5	50	9	40	40	9	9	9
DARQ-K-V-F04S11-F03S9-...	80	4	M5	50	11	45	40	9	9	11
DARQ-K-V-F04S11-F04S11-...	80	4	M5	50	11	45	45	11	11	11
DARQ-K-V-F05S14-F03S9-...	100	5	M6	60	15	50	40	9	9	14
DARQ-K-V-F05S14-F04S11-...	100	5	M6	60	15	50	45	11	11	14
DARQ-K-V-F05S14-F05S14-...	100	5	M6	60	15	50	50	15	14	14
DARQ-K-V-F07S17-F03S9	100	5	M8	60	18	70	45	9	9	17
DARQ-K-V-F07S17-F04S11-...	100	5	M8	60	18	70	45	11	11	17
DARQ-K-V-F07S17-F05S14-...	100	5	M8	60	18	70	50	15	14	17
DARQ-K-V-F07S17-F07S14-...	100	5	M8	60	18	70	70	15	14	17
DARQ-K-V-F07S22-F05S11-...	100	5	M8	60	23	70	50	11	11	22
DARQ-K-V-F10S22-F04S11	120	5	M10	80	22	95	50	11	11	22
DARQ-K-V-F10S22-F07S17-...	120	5	M10	80	22,5	95	50	15	14	22
DARQ-K-V-F10S22-F07S17-...	120	5	M10	80	22,5	95	70	18	17	22
DARQ-K-V-F10S22-F10S22-...	120	5	M10	80	22,5	95	95	22,5	22	22
DARQ-K-V-F10S27-F05S14-...	120	5	M10	80	27,5	95	50	15	14	27
DARQ-K-V-F10S27-F07S14-...	120	5	M10	80	27,5	95	70	15	14	27
DARQ-K-V-F10S27-F07S17-...	120	5	M10	80	27,5	95	70	18	17	27
DARQ-K-V-F12S27-F05S14	160	6	M12	80	27	115	70	15	14	27
DARQ-K-V-F12S27-F07S14	160	6	M12	80	27	115	70	15	14	27
DARQ-K-V-F12S27-F07S17-...	160	6	M12	80	27	115	70	18	17	27
DARQ-K-V-F12S27-F10S22-...	160	6	M12	80	27	115	95	22,5	22	27
DARQ-K-V-F12S27-F12S27-...	160	6	M12	80	27	115	115	27,5	27	27

	B1	B2	D1	H1	H2	L1	L2	T1	W2 -0,1	W3 H11	≈ 1 h11
DARQ-K-Z-F03S9-F03S9-...	80	4	M5	50	9	40	40	14	9	12,1	9
DARQ-K-Z-F04S11-F03S9-...	80	4	M5	50	11	45	40	14	9	12,1	11
DARQ-K-Z-F04S11-F04S11-...	80	4	M5	50	11	45	45	17	11	14,1	11
DARQ-K-Z-F05S14-F03S9-...	100	5	M6	60	15	50	40	14	9	12,1	14
DARQ-K-Z-F05S14-F04S11-...	100	5	M6	60	15	50	45	17	11	14,1	14
DARQ-K-Z-F05S14-F05S14-...	100	5	M6	60	15	50	50	21	14	18,1	14
DARQ-K-Z-F07S17-F04S11-...	100	5	M8	60	18	70	45	17	11	14,1	17
DARQ-K-Z-F07S17-F05S14-...	100	5	M8	60	18	70	50	21	14	18,1	17
DARQ-K-Z-F07S17-F07S14-...	100	5	M8	60	18	70	70	21	14	18,1	17
DARQ-K-Z-F10S22-F05S14-...	120	5	M10	80	22,5	95	50	21	14	18,1	22
DARQ-K-Z-F10S22-F07S17-...	120	5	M10	80	22,5	95	70	26	17	22,2	22
DARQ-K-Z-F10S22-F10S22-...	120	5	M10	80	22,5	95	95	33	22	28,2	22

Розміри

Розміри – Монтажний адаптер DARQ

Завантаження дані CAD www.festo.com



- [1] Вихідний фланець приводу 1
- [2] Перехідний вихідний фланець 2
- [3] *=N1 (кількість отворів фланець 1)
- [4] **=N2 (кількість отворів фланець 2)

Розміри

	B1	B2	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2	*N1	**N2	W1	W2
DARQ-B-F03-F03-...	80	4	36	25	5,5	36	25	5,5	50	40	40	4	4	90°	45°
DARQ-B-F04-F03-...	80	4	36	25	5,5	42	30	5,5	50	45	40	4	4	90°	45°
DARQ-B-F04-F04-...	80	4	42	30	5,5	42	30	5,5	50	45	45	4	4	90°	45°
DARQ-B-F05-F03-...	100	5	36	25	5,5	50	35	6,5	60	50	40	4	4	90°	45°
DARQ-B-F05-F04-...	100	5	42	30	5,5	50	35	6,5	60	50	45	4	4	90°	45°
DARQ-B-F05-F05-...	100	5	50	35	6,5	50	35	6,5	60	50	50	4	4	90°	45°
DARQ-B-F07-F04-...	100	5	42	30	5,5	70	55	9	60	70	45	4	4	90°	45°
DARQ-B-F07-F05-...	100	5	50	35	6,5	70	55	9	60	70	50	4	4	90°	45°
DARQ-B-F07-F07-...	100	5	70	55	9	70	55	9	60	70	70	4	4	90°	45°
DARQ-B-F10-F05-...	120	5	50	35	6,5	102	70	11	80	95	50	4	4	90°	45°
DARQ-B-F10-F07-...	120	5	70	55	9	102	70	11	80	95	70	4	4	90°	45°
DARQ-B-F10-F10-...	120	5	102	70	11	102	70	11	80	95	95	4	4	90°	45°
DARQ-B-F12-F07-...	160	6	70	55	9	125	85	13	80	115	70	4	4	90°	45°
DARQ-B-F12-F10-...	160	6	102	70	11	125	85	13	80	115	95	4	4	90°	45°
DARQ-B-F12-F12-...	160	6	125	85	13	125	85	13	80	115	115	4	4	90°	45°

	B1	B2	D1 Ø	D2 Ø	D3 Ø	D4 Ø	D5 Ø	D6 Ø	H1	L1	L2	*N1	**N2	W1	W2
DARQ-B-F14-F10-...	160	6	102	70	11	140	100	17	80	135	95	4	4	90°	45°
DARQ-B-F14-F12-...	160	6	125	85	13	140	100	17	80	135	115	4	4	90°	45°
DARQ-B-F14-F14-...	160	6	140	100	17	140	100	17	80	135	135	4	4	90°	45°
DARQ-B-F16-F12-...	200	6	125	85	13	165	130	21	100	160	115	4	4	90°	45°
DARQ-B-F16-F14-...	200	6	140	100	17	165	130	21	100	160	135	4	4	90°	45°
DARQ-B-F16-F16-...	200	6	165	130	21	165	130	21	100	160	160	4	4	90°	45°
DARQ-B-F25-F14-...	400	10	140	100	17	254	200	17	200	270	135	8	4	45°	22,5°
DARQ-B-F25-F16-...	400	10	165	130	21	254	200	17	200	270	160	8	4	45°	22,5°
DARQ-B-F25-F25-...	400	10	254	200	17	254	200	17	200	270	270	8	4	45°	22,5°
DARQ-B-F30-F16-...	400	10	165	130	21	298	230	21	200	320	160	8	4	45°	22,5°
DARQ-B-F30-F25-...	400	10	254	200	17	298	230	21	200	320	270	8	4	45°	22,5°
DARQ-B-F30-F30-...	400	10	298	200	21	298	230	21	200	320	320	8	4	45°	22,5°

Дані для замовлення

подовжені накієчники для зварювання


	Номинальний розмір DN	Схема отворів фланця	Вага продукту	№ частини	Тип
	15	F0304	430 г	4762847	VZBD-1/2-W1-16-T-2-F0304-V14V14
			730 г	4783595	VZBD-1/2-W3-16-T-2-F0304-V14V14
	20		530 г	4762848	VZBD-3/4-W1-16-T-2-F0304-V14V14
			930 г	4783596	VZBD-3/4-W3-16-T-2-F0304-V14V14
	25	F0405	950 г	4762849	VZBD-1-W1-16-T-2-F0405-V14V14
			1 350 г	4783597	VZBD-1-W3-16-T-2-F0405-V14V14
	32	F0507	2 050 г	4783598	VZBD-11/4-W3-16-T-2-F0405-V14V14
	40		1 970 г	4762850	VZBD-11/2-W1-16-T-2-F0507-V14V14
			3 270 г	4783599	VZBD-11/2-W3-16-T-2-F0507-V14V14
	50		3 070 г	4762851	VZBD-2-W1-16-T-2-F0507-V14V14
			5 470 г	4783600	VZBD-2-W3-16-T-2-F0507-V14V14
	65	F0710	6 180 г	4762852	VZBD-21/2-W1-16-T-2-F0710-V14V14
			10 080 г	4783601	VZBD-21/2-W3-16-T-2-F0710-V14V14
	80	F1012	9 080 г	4762853	VZBD-3-W1-16-T-2-F0710-V14V14
	100		16 180 г	4762854	VZBD-4-W1-16-T-2-F1012-V14V14

Клемне гніздо

	Номинальний розмір DN	Схема отворів фланця	Вага продукту	№ частини	Тип
	15	F0304	430 г	4795666	VZBD-1/2-S1-16-T-2-F0304-V14V14
			830 г	4802244	VZBD-1/2-S5-16-T-2-F0304-V14V14
	20		530 г	4795667	VZBD-3/4-S1-16-T-2-F0304-V14V14
			1 130 г	4802245	VZBD-3/4-S5-16-T-2-F0304-V14V14
	25	F0405	950 г	4795668	VZBD-1-S1-16-T-2-F0405-V14V14
			1 550 г	4802246	VZBD-1-S5-16-T-2-F0405-V14V14
	32	F0507	2 250 г	4802247	VZBD-11/4-S5-16-T-2-F0405-V14V14
	40		1 970 г	4795669	VZBD-11/2-S1-16-T-2-F0507-V14V14
			3 370 г	4802248	VZBD-11/2-S5-16-T-2-F0507-V14V14
	50		3 070 г	4795670	VZBD-2-S1-16-T-2-F0507-V14V14
			5 670 г	4802249	VZBD-2-S5-16-T-2-F0507-V14V14
	65	F0710	6 180 г	4795671	VZBD-21/2-S1-16-T-2-F0710-V14V14
			10 680 г	4802250	VZBD-21/2-S5-16-T-2-F0710-V14V14
	80	F1012	9 080 г	4795672	VZBD-3-S1-16-T-2-F0710-V14V14
	100		16 180 г	4795673	VZBD-4-S1-16-T-2-F1012-V14V14

Огляд периферійних пристроїв

Огляд периферійних пристроїв





Аксессуары		→ Страница/Internet
Тип/код замовлення	Описание	
[1] Кульовий кран VZBD	2-ходовий кульовий кран з нержавіючої сталі, компресійний патрубок	vzbd
[2] Кульовий кран VZBD	2-ходовий кульовий кран з нержавіючої сталі, подовжені зварювальні кінці	vzbd
[3] Клапан з важелем ручним VAOH	Високолегована сталь, нержавіюча	19
[4] Перехідник DARQ	- Контакт 1, функція: вихід привода - Контакт 2, функція: редукційний вихід	19
[5] Перехідник DARQ	- Контакт 1, функція: вихід привода - Контакт 2, функція: редукційний вихід	20
[6] Монтажный комплект DARQ-K-V-...R13	- DARQ-K-V-... (внутрішній квадрат і зовнішній квадрат) - DARQ-K-Z-... (внутрішній квадрат і зовнішній квадрат)	21
[7] Монтажный адаптер DARQ	Функція вихідного сигналу привода	21

Огляд периферійних пристроїв

Аксессуары		→ Стрінка/Internet
Тип/код замовлення	Опис	
[8] Монтажный адаптер DARQ	Зменшення функції розетки	21


Аксессуары


Важіль ручний VAOH				
	Опис	Вага продукту	№ частини	Тип
	для підключення DN15...DN20	170 г	4895358	VAOH-F8-9-H9-A
	для підключення DN25...DN32	250 г	4895359	VAOH-F8-11-H9-A
	для підключення DN40...DN50	530 г	4895360	VAOH-F8-14-H9-A
	для підключення DN65...DN80	820 г	4895361	VAOH-F8-17-H9-A
	для приєднання DN100	920 г	4895363	VAOH-F8-22-H9-A


Перехідник DARQ			
	Довжина	№ частини	Тип
	11 мм	8082140	DARQ-R-A-S11-S9-11-P10
		8082131	DARQ-R-A-S11-S9-11-P5
		8082117	DARQ-R-A-S11-S9-11
		8082145	DARQ-R-A-S11-S9-11-P50
	12 мм	8082130	DARQ-R-A-S11-S8-12-P5
		8082116	DARQ-R-A-S11-S8-12
		8086383	DARQ-R-A-S14-S8-16
	16 мм	8082120	DARQ-R-A-S14-S11-16
		8082121	DARQ-R-A-S14-S12-16
		8082147	DARQ-R-A-S14-S11-16-P50
		8082142	DARQ-R-A-S14-S11-16-P10
		8082132	DARQ-R-A-S14-S9-16-P5
		8082133	DARQ-R-A-S14-S11-16-P5
		8086388	DARQ-R-A-S14-S8-16-P5
		8082118	DARQ-R-A-S14-S9-16
		8082146	DARQ-R-A-S14-S9-16-P50
		8082141	DARQ-R-A-S14-S9-16-P10
		8082119	DARQ-R-A-S14-S10-16
	17 мм	8086384	DARQ-R-A-S17-S8-17
		8086385	DARQ-R-A-S17-S12-17
		8082122	DARQ-R-A-S17-S11-17
		8082148	DARQ-R-A-S17-S11-17-P50
		8096914	DARQ-R-A-S17-S9-17
		8082134	DARQ-R-A-S17-S11-17-P5
		8082135	DARQ-R-A-S17-S14-17-P5
		8082143	DARQ-R-A-S17-S14-17-P10
		8086389	DARQ-R-A-S17-S12-17-P5
		8082123	DARQ-R-A-S17-S14-17
	22 мм	8086386	DARQ-R-A-S22-S11-22
		8082149	DARQ-R-A-S22-S17-22-P50
		8082144	DARQ-R-A-S22-S17-22-P10
		8082126	DARQ-R-A-S22-S17-22
		8082125	DARQ-R-A-S22-S16-22
		8082136	DARQ-R-A-S22-S14-22-P5
		8082137	DARQ-R-A-S22-S17-22-P5
		8082124	DARQ-R-A-S22-S14-22
	27 мм	8082127	DARQ-R-A-S27-S22-27
		8082138	DARQ-R-A-S27-S22-27-P5
		8086387	DARQ-R-A-S27-S17-27
	36 мм	8082139	DARQ-R-A-S36-S27-36-P5
		8082128	DARQ-R-A-S36-S27-36
		8096913	DARQ-R-A-S27-S14-27
		8096915	DARQ-R-A-S36-S22-36
	46 мм	8082129	DARQ-R-A-S46-S36-46

Аксессуары


Перехідник DARQ			
	Вага продукту	№ частини	Тип
	232 г	8088299	DARQ-K-V-F04S11-F03S9-R1
	255 г	8088301	DARQ-K-V-F05S14-F03S9-R1
	342 г	8088297	DARQ-K-V-F05S14-F04S11-R1
	563 г	8088302	DARQ-K-V-F07S17-F04S11-R1
	771 г	8088303	DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R1
	1 515 г	8088300	DARQ-K-V-F10S22-F05S14-R1
	2 010 г	8088298	DARQ-K-V-F10S22-F07S17-R1


Монтажний адаптер DARQ			
	Вага продукту	№ частини	Тип
	120 г	8087462	DARQ-B-F0405-F0304-R1
	300 г	8087463	DARQ-B-F0507-F0405-R1
	950 г	8087464	DARQ-B-F1012-F10-R1
	1 610 г	8087465	DARQ-B-F0710-F0507-R1


Монтажний комплект DARQ-K-V-...R13			
	Вага продукту	№ частини	Тип
	392 г	8084186	DARQ-K-V-F03S9-F03S9-R13
	410 г	8084187	DARQ-K-V-F04S11-F03S9-R13
	480 г	8084188	DARQ-K-V-F04S11-F04S11-R13
	630 г	8084189	DARQ-K-V-F05S14-F03S9-R13
	725 г	8084190	DARQ-K-V-F05S14-F04S11-R13
	823 г	8084192	DARQ-K-V-F07S17-F04S11-R13
	830 г	8084191	DARQ-K-V-F05S14-F05S14-R13
	866 г	8132814	DARQ-K-V-F07S17-F03S9-R13
	926 г	8084193	DARQ-K-V-F07S17-F05S14-R13
	980 г	8084194	DARQ-K-V-F07S17-F07S14-R13
	986 г	8084195	DARQ-K-V-F07S22-F05S11-R13
	1 410 г	8133487	DARQ-K-V-F10S22-F04S11-R13
	1 432 г	8084196	DARQ-K-V-F10S22-F05S14-R13
	1 935 г	8084199	DARQ-K-V-F10S27-F05S14-R13
	2 045 г	8084197	DARQ-K-V-F10S22-F07S17-R13
	2 113 г	8084198	DARQ-K-V-F10S22-F10S22-R13
	2 116 г	8084200	DARQ-K-V-F10S27-F07S17-R13
	2 134 г	8086439	DARQ-K-V-F10S27-F07S14-R13
	2 615 г	8084201	DARQ-K-V-F12S27-F07S17-R13
	2 655 г	8131545	DARQ-K-V-F12S27-F07S14-R13
	2 728 г	8133486	DARQ-K-V-F12S27-F05S14-R13
	2 753 г	8084202	DARQ-K-V-F12S27-F10S22-R13
	3 552 г	8084203	DARQ-K-V-F12S27-F12S27-R13

Монтажний комплект DARQ-K-Z-...R13			
	Вага продукту	№ частини	Тип
	385 г	8085017	DARQ-K-Z-F03S9-F03S9-R13
	400 г	8085016	DARQ-K-Z-F04S11-F03S9-R13
	465 г	8085018	DARQ-K-Z-F04S11-F04S11-R13
	620 г	8085019	DARQ-K-Z-F05S14-F03S9-R13
	710 г	8085020	DARQ-K-Z-F05S14-F04S11-R13
	795 г	8085021	DARQ-K-Z-F05S14-F05S14-R13
	810 г	8085022	DARQ-K-Z-F07S17-F04S11-R13
	890 г	8085023	DARQ-K-Z-F07S17-F05S14-R13
	945 г	8085024	DARQ-K-Z-F07S17-F07S14-R13

Аксессуары

Монтажный комплект DARQ-K-Z...R13			
	Вага продукту	№ частини	Тип
	1 396 г	8085026	DARQ-K-Z-F10S22-F05S14-R13
	1 970 г	8085027	DARQ-K-Z-F10S22-F07S17-R13
	1 980 г	8085025	DARQ-K-Z-F10S22-F10S22-R13

Перехідник монтажний DARQ., Вихідні параметри електроприводу			
	Вага продукту	№ частини	Тип
	270 г	8082978	DARQ-B-F04-F03-R13
	442 г	8082980	DARQ-B-F05-F03-R13
	461 г	8082981	DARQ-B-F05-F04-R13
	514 г	8082983	DARQ-B-F07-F04-R13
	530 г	8082984	DARQ-B-F07-F05-R13
	836 г	8082986	DARQ-B-F10-F05-R13
	920 г	8082987	DARQ-B-F10-F07-R13
	1 504 г	8082989	DARQ-B-F12-F07-R13
	1 688 г	8082990	DARQ-B-F12-F10-R13
	1 775 г	8082992	DARQ-B-F14-F10-R13
	1 889 г	8082993	DARQ-B-F14-F12-R13
	2 305 г	8083005	DARQ-B-F05-F04-R13-P5
	2 648 г	8082995	DARQ-B-F16-F12-R13
	2 650 г	8083007	DARQ-B-F07-F05-R13-P5
	2 792 г	8082996	DARQ-B-F16-F14-R13
	4 600 г	8083009	DARQ-B-F10-F07-R13-P5
	14 734 г	8082998	DARQ-B-F25-F14-R13
	15 384 г	8082999	DARQ-B-F25-F16-R13
	16 740 г	8083001	DARQ-B-F30-F16-R13
	20 250 г	8083002	DARQ-B-F30-F25-R13

Монтажний фланцевий адаптер DARQ, редукційна вихідна муфта			
	Вага продукту	№ частини	Тип
	260 г	8082977	DARQ-B-F03-F03-R13
	275 г	8082979	DARQ-B-F04-F04-R13
	478 г	8082982	DARQ-B-F05-F05-R13
	583 г	8082985	DARQ-B-F07-F07-R13
	1 037 г	8082988	DARQ-B-F10-F10-R13
	1 375 г	8083004	DARQ-B-F04-F04-R13-P5
	1 802 г	8082991	DARQ-B-F12-F12-R13
	1 976 г	8082994	DARQ-B-F14-F14-R13
	2 390 г	8083006	DARQ-B-F05-F05-R13-P5
	2 844 г	8082997	DARQ-B-F16-F16-R13
	2 915 г	8083008	DARQ-B-F07-F07-R13-P5
	5 185 г	8083010	DARQ-B-F10-F10-R13-P5
	18 895 г	8083000	DARQ-B-F25-F25-R13
	21 644 г	8083003	DARQ-B-F30-F30-R13